

# Philips Classic LED-gloeidraadlampen voor decoratieve verlichting.

## Klassieke filament LEDbulb

De Classic LED-gloeidraadlampen met legendarisch design koppelen de vertrouwde vorm van klassieke gloeilampen aan de voordelen van de duurzame LED-technologie. Ze stralen een mooi, decoratief, warmwit licht uit en besparen zo'n 90% energie ten opzichte van de traditionele gloeidraadlampen

### Voordelen

- Zeer lange levensduur, minder vervangingen.
- Eenvoudige vervanging van klassieke, traditionele lampen.
- Tot ongeveer 90% energiebesparing

### Kenmerken


- Traditioneel ontwerp met klassieke vormgeving
- Ontworpen om gezien te worden. Altijd mooi, zowel aan als uit
- Past perfect en een kwalitatief hoge afwerking
- Hoge kleurweergave-index (CRI > 80) voor levendige kleuren
- Milieuvriendelijk: bevat geen kwik of andere schadelijke stoffen

### Toepassing

- Perfect voor decoratieve installaties
- Huishoudelijke toepassingen
- Horeca: restaurants en hotels

Klassieke filament LEDbulb

Versions



LEDbulb classic-giant 40W E27  
G200 GOLD DIM



LEDbulb classic-giant 40W E27  
T65 GOLD DIM



LEDclassic CM A60 E27 CL POS2



LEDbulb classic-giant 40W E27  
A160 GOLD DIM




LED classic 60W E27 WW G120 FR  
ND SRT4-SPP



LEDclassic giant 28W E27 A160  
GOLD ND





Maatschets



| Product                                 | D     | C      |
|-----------------------------------------|-------|--------|
| LED classic CM 50W A60 E27 WW CL D SRT4 | 60 mm | 106 mm |

# Klassieke filament LEDbulb

## Maatschets



| Product                                 | D      | C      |
|-----------------------------------------|--------|--------|
| LED classic-giant 28W E27 A160 GOLD ND  | 162 mm | 293 mm |
| LED classic-giant 40W E27 A160 GOLD DIM | 162 mm | 293 mm |

| Product                                 | D      | C      |
|-----------------------------------------|--------|--------|
| LED classic-giant 40W E27 G200 GOLD DIM | 202 mm | 286 mm |

| Product                                | D     | C      |
|----------------------------------------|-------|--------|
| LED classic-giant 40W E27 T65 GOLD DIM | 66 mm | 273 mm |

| Product                                 | D      | C      |
|-----------------------------------------|--------|--------|
| LED klassiek 60W E27 WW G120 FR ND SRT4 | 125 mm | 177 mm |

Klassieke filament LEDbulb

| Algemene informatie                       |              |
|-------------------------------------------|--------------|
| Lampvoet                                  | E27          |
| Nominale levensduur (uren)                | 15.000 hr    |
| Schakelcyclus                             | 20.000       |
| Nominale levensduur                       | 15.000 hr    |
| Gegevens lichttechniek                    |              |
| Kleurweergave-index (CRI)                 | 80           |
| LLMF bij einde nominale levensduur (nom.) | 70 %         |
| Bedrijfs- en elektrische gegevens         |              |
| Ingangsfrequentie                         | 50 tot 60 Hz |
| Ingangsfrequentie                         | 50 to 60 Hz  |
| Opstarttijd (nom.)                        | 0,5 s        |

Gegevens lichttechniek

|               |                                         | Bundelhoek | Gecorreleerde    |        |           |             |
|---------------|-----------------------------------------|------------|------------------|--------|-----------|-------------|
| Order Code    | Full Product Name                       | (nom.)     | kleurtemperatuur | (nom.) | Kleurcode | Lichtstroom |
| 8719514313781 | LED classic-giant 40W E27 G200 GOLD DIM | 330 graden | 1800 K           |        | 818       | 470 lm      |
| 8719514313804 | LED classic-giant 40W E27 T65 GOLD DIM  | 330 graden | 1800 K           |        | 818       | 470 lm      |
| 8718699782474 | LED classic CM 50W A60 E27 WW CL D SRT4 | 270 graden | 2700 K           |        | 827       | 650 lm      |
| 8719514313767 | LED classic-giant 40W E27 A160 GOLD DIM | 330 graden | 1800 K           |        | 818       | 470 lm      |
| 8718699648176 | LED klassiek 60W E27 WW G120 FR ND SRT4 | -          | 2700 K           |        | 827       | 806 lm      |
| 8719514313828 | LED classic-giant 28W E27 A160 GOLD ND  | 330 graden | 1800 K           |        | 818       | 300 lm      |

Bedrijfs- en elektrische gegevens

| Order Code    | Full Product Name                       | Energieverbruik | Overeenkomstig<br>vermogen |
|---------------|-----------------------------------------|-----------------|----------------------------|
| 8719514313781 | LED classic-giant 40W E27 G200 GOLD DIM | 7 W             | 40 W                       |
| 8719514313804 | LED classic-giant 40W E27 T65 GOLD DIM  | 7 W             | 40 W                       |
| 8718699782474 | LED classic CM 50W A60 E27 WW CL D SRT4 | 7,2 W           | 50 W                       |

| Order Code    | Full Product Name                       | Energieverbruik | Overeenkomstig<br>vermogen |
|---------------|-----------------------------------------|-----------------|----------------------------|
| 8719514313767 | LED classic-giant 40W E27 A160 GOLD DIM | 7 W             | 40 W                       |
| 8718699648176 | LED klassiek 60W E27 WW G120 FR ND SRT4 | 7 W             | 60 W                       |
| 8719514313828 | LED classic-giant 28W E27 A160 GOLD ND  | 4,5 W           | 28 W                       |

Operationele temperatuur

| Order Code    | Full Product Name                       | T-behuizing maximaal<br>(nom.) |
|---------------|-----------------------------------------|--------------------------------|
| 8719514313781 | LED classic-giant 40W E27 G200 GOLD DIM | 45 °C                          |
| 8719514313804 | LED classic-giant 40W E27 T65 GOLD DIM  | 45 °C                          |
| 8718699782474 | LED classic CM 50W A60 E27 WW CL D SRT4 | 55 °C                          |

| Order Code    | Full Product Name                       | T-behuizing maximaal<br>(nom.) |
|---------------|-----------------------------------------|--------------------------------|
| 8719514313767 | LED classic-giant 40W E27 A160 GOLD DIM | 45 °C                          |
| 8718699648176 | LED klassiek 60W E27 WW G120 FR ND SRT4 | 45 °C                          |
| 8719514313828 | LED classic-giant 28W E27 A160 GOLD ND  | 45 °C                          |

Dimbaarheid en regelsystemen

| Order Code    | Full Product Name                       | Dimbaar                       |
|---------------|-----------------------------------------|-------------------------------|
| 8719514313781 | LED classic-giant 40W E27 G200 GOLD DIM | Alleen met specifieke dimmers |
| 8719514313804 | LED classic-giant 40W E27 T65 GOLD DIM  | Alleen met specifieke dimmers |
| 8718699782474 | LED classic CM 50W A60 E27 WW CL D SRT4 | Alleen met specifieke dimmers |

| Order Code    | Full Product Name                       | Dimbaar                       |
|---------------|-----------------------------------------|-------------------------------|
| 8719514313767 | LED classic-giant 40W E27 A160 GOLD DIM | Alleen met specifieke dimmers |
| 8718699648176 | LED klassiek 60W E27 WW G120 FR ND SRT4 | Nee                           |
| 8719514313828 | LED classic-giant 28W E27 A160 GOLD ND  | Nee                           |

Eigenschappen behuizing en afmetingen

| Order Code    | Full Product Name                       | Lampafwerking | Lampvorm |
|---------------|-----------------------------------------|---------------|----------|
| 8719514313781 | LED classic-giant 40W E27 G200 GOLD DIM | Amber         | G200     |

| Order Code    | Full Product Name                      | Lampafwerking | Lampvorm |
|---------------|----------------------------------------|---------------|----------|
| 8719514313804 | LED classic-giant 40W E27 T65 GOLD DIM | Amber         | T65      |


## Klassieke filament LEDbulb

| Order Code    | Full Product Name                          | Lampafwerking | Lampvorm |
|---------------|--------------------------------------------|---------------|----------|
| 8718699782474 | LED classic CM 50W A60 E27 WW CL D<br>SRT4 | Mirror Crown  | A60      |
| 8719514313767 | LED classic-giant 40W E27 A160 GOLD<br>DIM | Amber         | A160     |


| Order Code    | Full Product Name                          | Lampafwerking | Lampvorm |
|---------------|--------------------------------------------|---------------|----------|
| 8718699648176 | LED klassiek 60W E27 WW G120 FR ND<br>SRT4 | Mat           | G120     |
| 8719514313828 | LED classic-giant 28W E27 A160 GOLD<br>ND  | Amber         | A160     |

### Keurmerken en classificaties

| Order Code    | Full Product Name                               | Bereik<br>omgevingstemperatuur | Energieverbruik<br>kWh/1.000 uur |
|---------------|-------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|
| 8719514313781 | LED classic-giant<br>40W E27 G200<br>GOLD DIM   | -20 tot +45 °C                 | 7 kWh                            |
| 8719514313804 | LED classic-giant<br>40W E27 T65 GOLD<br>DIM    | -20 tot +45 °C                 | 7 kWh                            |
| 8718699782474 | LED classic CM 50W -<br>A60 E27 WW CL D<br>SRT4 | -                              | 8 kWh                            |
| 8719514313767 | LED classic-giant<br>40W E27 A160<br>GOLD DIM   | -20 tot +45 °C                 | 7 kWh                            |
| 8718699648176 | LED klassiek 60W<br>E27 WW G120 FR<br>ND SRT4   | -                              | 7 kWh                            |
| 8719514313828 | LED classic-giant<br>28W E27 A160<br>GOLD ND    | -20 tot +45 °C                 | 5 kWh                            |



Klassieke filament LEDbulb







## Klassieke filament LEDbulb

