

Philips Classic LED-gloeidraadlampen voor decoratieve verlichting.

Klassieke filament LEDbulb

De Classic LED-gloeidraadlampen met legendarisch design koppelen de vertrouwde vorm van klassieke gloeilampen aan de voordelen van de duurzame LED-technologie. Ze stralen een mooi, decoratief, warmwit licht uit en besparen zo'n 90% energie ten opzichte van de traditionele gloeidraadlampen

Voordelen

- Zeer lange levensduur, minder vervangingen.
- Eenvoudige vervanging van klassieke, traditionele lampen.
- Tot ongeveer 90% energiebesparing

Kenmerken


- Traditioneel ontwerp met klassieke vormgeving
- Ontworpen om gezien te worden. Altijd mooi, zowel aan als uit
- Past perfect en een kwalitatief hoge afwerking
- Hoge kleurweergave-index (CRI > 80) voor levendige kleuren
- Milieuvriendelijk: bevat geen kwik of andere schadelijke stoffen

Toepassing

- Perfect voor decoratieve installaties
- Huishoudelijke toepassingen
- Horeca: restaurants en hotels

Klassieke filament LEDbulb

Versions



LEDbulb classic-giant 40W E27
G200 GOLD DIM




LEDbulb classic-giant 40W E27
T65 GOLD DIM




LEDbulb classic-giant 40W E27
A160 GOLD DIM

Maatschets




Product	D	C
LED classic-giant 40W E27 A160 GOLD DIM	162 mm	293 mm



Product	D	C
LED classic-giant 40W E27 G200 GOLD DIM	202 mm	286 mm

Klassieke filament LEDbulb

Maatschets



Product	D	C
LED classic-giant 40W E27 T65 GOLD DIM	66 mm	273 mm

Algemene informatie

Lampvoet	E27
Nominale levensduur (uren)	15.000 hr
Schakelcyclus	20.000
Nominale levensduur	15.000 hr

Gegevens lichttechniek

Bundelhoek (nom.)	330 graden
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.)	1800 K
Kleurweergave-index (CRI)	80
Kleurcode	818
LLMF bij einde nominale levensduur (nom.)	70 %
Lichtstroom	470 lm

Bedrijfs- en elektrische gegevens

Ingangsfrequentie	50 tot 60 Hz
Ingangsfrequentie	50 to 60 Hz
Energieverbruik	7 W
Opstarttijd (nom.)	0,5 s
Overeenkomstig vermogen	40 W

Operationele temperatuur

T-behuizing maximaal (nom.)	45 °C
-----------------------------	-------

Dimbaarheid en regelsystemen

Dimbaar	Alleen met specifieke dimmers
---------	-------------------------------

Eigenschappen behuizing en afmetingen

Lampafwerking	Amber
---------------	-------

Keurmerken en classificaties

Bereik omgevingstemperatuur	-20 tot +45 °C
Energieverbruik kWh/1.000 uur	7 kWh

Eigenschappen behuizing en afmetingen

Order Code	Full Product Name	Lampvorm
8719514313781	LED classic-giant 40W E27 G200 GOLD DIM	G200
8719514313804	LED classic-giant 40W E27 T65 GOLD DIM	T65
8719514313767	LED classic-giant 40W E27 A160 GOLD DIM	A160

Klassieke filament LEDbulb

