

Źródło światła LED Classic do oświetlenia dekoracyjnego

Żarówki LED z klasycznym żarnikiem

Lampy LED Classic łączą w sobie tradycyjne kształty żarówek z zaletami technologii LED. Dostarczają piękne, dekoracyjne ciepłe białe światło, oszczędzając około 90% kosztów energii w porównaniu z tradycyjnymi żarówkami.

Korzyści

- Energooszczędność ok. 90%
- Bardzo długi okres eksploatacji, ograniczający konieczność wymiany
- Doskonały zamiennik klasycznych lamp konwencjonalnych

Cechy

- Klasyczne wzornictwo i kształt
- Zaprojektowane żeby zwracać uwagę
- Doskonała jakość światła
- Wysoki współczynnik oddawania barw

Zastosowanie

- Restauracje, hotele
- Przestrzeń prywatne

Żarówki LED z klasycznym żarnikiem


Wersje



LEDclassic G93 G95 E27 POS2



LEDclassic A60 E27 smoky POS2



LEDbulb classic-giant 40W E27
G200 GOLD DIM



LEDclassic G120 E27 FR POS2



25W E27 G200



LEDbulb classic-giant 40W E27
T65 GOLD DIM




LEDclassic ST64 E27 smoky POS2



LEDbulb classic-giant 40W E27
A160 GOLD DIM

Żarówki LED z klasycznym żarnikiem

Wersje



LEDclassic giant 28W E27 A160
GOLD ND



LEDbulb G93 E27 smoky





25W E27 T65



25W E27 A160

Rysunki techniczne







Product	D	C
LEDclassic 11W A60 E27 smoky ND RFSRT4	60 mm	106 mm

Product	D	C
LED classic-giant 28W E27 A160 GOLD ND	162 mm	293 mm
LED classic-giant 40W E27 A160 GOLD DIM	162 mm	293 mm
LED giant 20W E27 A160 1800K smoky D	162 mm	293 mm

Żarówki LED z klasycznym żarnikiem

Rysunki techniczne



Product	D	C
LED classic-giant 40W E27 G200 GOLD DIM	202 mm	286 mm
LED giant 20W E27 G200 1800K smoky D	202 mm	286 mm





Product	D	C
LED classic 120W A67 E27 CDL FR ND 1SRT4	70 mm	121 mm
LED classic 120W A67 E27 CW FR NDRF1SRT4	70 mm	121 mm
LED classic 120W A67 E27 WW FR NDRFSRT4	70 mm	121 mm
LED classic 150W A67 E27 CDL FR ND 1SRT4	70 mm	121 mm
LED classic 150W A67 E27 CW FR ND 1SRT4	70 mm	121 mm
LED classic 150W A67 E27 WW FR NDRFSRT4	70 mm	121 mm

Product	D	C
LED classic-giant 40W E27 T65 GOLD DIM	66 mm	273 mm
LED giant 20W E27 T65 1800K smoky D	66 mm	273 mm

Product	D	C
LED classic 60W G93 E27 WW FR ND RFSRT4	95 mm	140 mm

Żarówki LED z klasycznym żarnikiem

Rysunki techniczne



Product	D	C
LED classic 200W A95 E27 CDL FR ND 1PF/4	95 mm	165 mm
LED classic 200W A95 E27 CW FR ND 1PF/4	95 mm	165 mm
LED classic 200W A95 E27 WW FR ND 1PF	95 mm	165 mm

Product	D	C
LED classic 11W G93 E27 smoky ND RF 1PF	95 mm	142 mm

Product	D	C
LED cla 120W G120 E27 WW FR ND RFSRT4	124 mm	177 mm

Product	D	C
LEDclassic 11W ST64 E27 smoky ND RFSRT4	64 mm	143 mm

Żarówki LED z klasycznym żarnikiem

Informacje ogólne	
Podstawa-nasadka	E27
Trwałość Znamionowa (Godziny)	15 000 h
Cykl Przelączania	20 000
Nominalny okres eksploatacji	15 000 h
Dane techniczne oświetlenia	
Wskaźnik oddawania barw (CRI)	80
LLMF At End Of Nominal Lifetime (Nom)	70 %
Eksploatacja i połączenie elektryczne	
Częstotliwość wejściowa	50 do 60 Hz
Częstotliwość linii	50 to 60 Hz
Czas uruchomienia (Nom)	0,5 s

Dane techniczne oświetlenia

Order Code	Full Product Name	Kąt rozsyłu światła (Nom)	Skorelowana temperatura barwowa (Nom)	Kod barwy	Strumień Świetlny
76451700	LED classic 120W A67 E27 WW FR NDRFSRT4	-	2700 K	827	2 000 lm
76453100	LED classic 120W A67 E27 CW FR NDRFISRT4	-	4000 K	840	2 000 lm
76455500	LED classic 120W A67 E27 CDL FR ND 1SRT4	-	6500 K	865	2 000 lm
76457900	LED classic 150W A67 E27 WW FR NDRFSRT4	-	2700 K	827	2 452 lm
76459300	LED classic 150W A67 E27 CW FR ND 1SRT4	-	4000 K	840	2 452 lm
76461600	LED classic 150W A67 E27 CDL FR ND 1SRT4	-	6500 K	865	2 452 lm
76469200	LED classic 60W G93 E27 WW FR ND RFSRT4	-	2700 K	827	806 lm
75963600	LEDclassic 11W A60 E27 smoky ND RFSRT4	-	1800 K	818	100 lm
31378100	LED classic-giant 40W E27 G200 GOLD DIM	330 °	1800 K	818	470 lm
76463000	LED classic 200W A95 E27 WW FR ND 1PF	-	2700 K	827	3 452 lm
76465400	LED classic 200W A95 E27 CW FR ND 1PF/4	-	4000 K	840	3 452 lm
76467800	LED classic 200W A95 E27 CDL FR ND 1PF/4	-	6500 K	865	3 452 lm
76481400	LED cla 120W G120 E27 WW FR ND RFSRT4	-	2700 K	827	2 000 lm
31539600	LED giant 20W E27 G200 1800K smoky D	300 °	1800 K	818	200 lm
31380400	LED classic-giant 40W E27 T65 GOLD DIM	330 °	1800 K	818	470 lm
75965000	LEDclassic 11W ST64 E27 smoky ND RFSRT4	-	1800 K	818	100 lm
31376700	LED classic-giant 40W E27 A160 GOLD DIM	330 °	1800 K	818	470 lm
31382800	LED classic-giant 28W E27 A160 GOLD ND	330 °	1800 K	818	300 lm
75969800	LED classic 11W G93 E27 smoky ND RF 1PF	-	1800 K	818	100 lm
31541900	LED giant 20W E27 T65 1800K smoky D	300 °	1800 K	818	200 lm
31537200	LED giant 20W E27 A160 1800K smoky D	-	1800 K	818	200 lm

Eksploatacja i połączenie elektryczne

Żarówki LED z klasycznym żarnikiem

Order Code	Full Product Name	Zużycie energii	Równoważna moc w watach
76451700	LED classic 120W A67 E27 WW FR NDRFSRT4	13 W	120 W
76453100	LED classic 120W A67 E27 CW FR NDRFISRT4	13 W	120 W
76455500	LED classic 120W A67 E27 CDL FR ND 1SRT4	13 W	120 W
76457900	LED classic 150W A67 E27 WW FR NDRFSRT4	17,5 W	150 W
76459300	LED classic 150W A67 E27 CW FR ND 1SRT4	17,5 W	150 W
76461600	LED classic 150W A67 E27 CDL FR ND 1SRT4	17,5 W	150 W
76469200	LED classic 60W G93 E27 WW FR ND RFSRT4	7 W	60 W
75963600	LEDclassic 11W A60 E27 smoky ND RFSRT4	2,3 W	11 W
31378100	LED classic-giant 40W E27 G200 GOLD DIM	7 W	40 W
76463000	LED classic 200W A95 E27 WW FR ND 1PF	23 W	200 W
76465400	LED classic 200W A95 E27 CW FR ND 1PF/4	23 W	200 W

Order Code	Full Product Name	Zużycie energii	Równoważna moc w watach
76467800	LED classic 200W A95 E27 CDL FR ND 1PF/4	23 W	200 W
76481400	LED cla 120W G120 E27 WW FR ND RFSRT4	13 W	120 W
31539600	LED giant 20W E27 G200 1800K smoky D	6,5 W	20 W
31380400	LED classic-giant 40W E27 T65 GOLD DIM	7 W	40 W
75965000	LEDclassic 11W ST64 E27 smoky ND RFSRT4	2,3 W	11 W
31376700	LED classic-giant 40W E27 A160 GOLD DIM	7 W	40 W
31382800	LED classic-giant 28W E27 A160 GOLD ND	4,5 W	28 W
75969800	LED classic 11W G93 E27 smoky ND RF 1PF	2 W	11 W
31541900	LED giant 20W E27 T65 1800K smoky D	6,5 W	20 W
31537200	LED giant 20W E27 A160 1800K smoky D	6,5 W	20 W

Temperatura

Order Code	Full Product Name	Maksymalna temperatura obudowy (Nom)
76451700	LED classic 120W A67 E27 WW FR NDRFSRT4	60 °C
76453100	LED classic 120W A67 E27 CW FR NDRFISRT4	60 °C
76455500	LED classic 120W A67 E27 CDL FR ND 1SRT4	60 °C
76457900	LED classic 150W A67 E27 WW FR NDRFSRT4	60 °C
76459300	LED classic 150W A67 E27 CW FR ND 1SRT4	60 °C
76461600	LED classic 150W A67 E27 CDL FR ND 1SRT4	60 °C
76469200	LED classic 60W G93 E27 WW FR ND RFSRT4	45 °C
75963600	LEDclassic 11W A60 E27 smoky ND RFSRT4	40 °C
31378100	LED classic-giant 40W E27 G200 GOLD DIM	45 °C
76463000	LED classic 200W A95 E27 WW FR ND 1PF	55 °C
76465400	LED classic 200W A95 E27 CW FR ND 1PF/4	55 °C

Order Code	Full Product Name	Maksymalna temperatura obudowy (Nom)
76467800	LED classic 200W A95 E27 CDL FR ND 1PF/4	55 °C
76481400	LED cla 120W G120 E27 WW FR ND RFSRT4	55 °C
31539600	LED giant 20W E27 G200 1800K smoky D	45 °C
31380400	LED classic-giant 40W E27 T65 GOLD DIM	45 °C
75965000	LEDclassic 11W ST64 E27 smoky ND RFSRT4	40 °C
31376700	LED classic-giant 40W E27 A160 GOLD DIM	45 °C
31382800	LED classic-giant 28W E27 A160 GOLD ND	45 °C
75969800	LED classic 11W G93 E27 smoky ND RF 1PF	40 °C
31541900	LED giant 20W E27 T65 1800K smoky D	45 °C
31537200	LED giant 20W E27 A160 1800K smoky D	45 °C

Układy sterowania i ściemnianie

Order Code	Full Product Name	Z możliwością przyciemniania
76451700	LED classic 120W A67 E27 WW FR NDRFSRT4	Nie
76453100	LED classic 120W A67 E27 CW FR NDRFISRT4	Nie
76455500	LED classic 120W A67 E27 CDL FR ND 1SRT4	Nie
76457900	LED classic 150W A67 E27 WW FR NDRFSRT4	Nie
76459300	LED classic 150W A67 E27 CW FR ND 1SRT4	Nie
76461600	LED classic 150W A67 E27 CDL FR ND 1SRT4	Nie
76469200	LED classic 60W G93 E27 WW FR ND RFSRT4	Nie

Order Code	Full Product Name	Z możliwością przyciemniania
75963600	LEDclassic 11W A60 E27 smoky ND RFSRT4	Nie
31378100	LED classic-giant 40W E27 G200 GOLD DIM	Tylko z niektórymi ściemniaczami
76463000	LED classic 200W A95 E27 WW FR ND 1PF	Nie
76465400	LED classic 200W A95 E27 CW FR ND 1PF/4	Nie
76467800	LED classic 200W A95 E27 CDL FR ND 1PF/4	Nie
76481400	LED cla 120W G120 E27 WW FR ND RFSRT4	Nie

Żarówki LED z klasycznym żarnikiem

Order Code	Full Product Name	Z możliwością przyciemniania
31539600	LED giant 20W E27 G200 1800K smoky D	Tylko z niektórymi ściemniaczami
31380400	LED classic-giant 40W E27 T65 GOLD DIM	Tylko z niektórymi ściemniaczami
75965000	LEDclassic 11W ST64 E27 smoky ND RFSRT4	Nie
31376700	LED classic-giant 40W E27 A160 GOLD DIM	Tylko z niektórymi ściemniaczami

Mechanika i korpus

Order Code	Full Product Name	Wykończenie żarówki	Kształt bańki
76451700	LED classic 120W A67 E27 WW FR NDRFSRT4	Matowy	A67
76453100	LED classic 120W A67 E27 CW FR NDRF1SRT4	Matowy	A67
76455500	LED classic 120W A67 E27 CDL FR ND 1SRT4	Matowy	A67
76457900	LED classic 150W A67 E27 WW FR NDRFSRT4	Matowy	A67
76459300	LED classic 150W A67 E27 CW FR ND 1SRT4	Matowy	A67
76461600	LED classic 150W A67 E27 CDL FR ND 1SRT4	Matowy	A67
76469200	LED classic 60W G93 E27 WW FR ND RFSRT4	Matowy	G93
75963600	LEDclassic 11W A60 E27 smoky ND RFSRT4	dymny	A60
31378100	LED classic-giant 40W E27 G200 GOLD DIM	Bursztynowy	G200

Certyfikaty i zastosowania

Order Code	Full Product Name	Zakres temperatury otoczenia	Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h
76451700	LED classic 120W A67 E27 WW FR NDRFSRT4	-	13 kWh
76453100	LED classic 120W A67 E27 CW FR NDRF1SRT4	-	13 kWh
76455500	LED classic 120W A67 E27 CDL FR ND 1SRT4	-	13 kWh
76457900	LED classic 150W A67 E27 WW FR NDRFSRT4	-	18 kWh
76459300	LED classic 150W A67 E27 CW FR ND 1SRT4	-	18 kWh
76461600	LED classic 150W A67 E27 CDL FR ND 1SRT4	-	18 kWh
76469200	LED classic 60W G93 E27 WW FR ND RFSRT4	-	7 kWh
75963600	LEDclassic 11W A60 E27 smoky ND RFSRT4	Od -20°C do +40°C	3 kWh

Order Code	Full Product Name	Z możliwością przyciemniania
31382800	LED classic-giant 28W E27 A160 GOLD ND	Nie
75969800	LED classic 11W G93 E27 smoky ND RF 1PF	Nie
31541900	LED giant 20W E27 T65 1800K smoky D	Tylko z niektórymi ściemniaczami
31537200	LED giant 20W E27 A160 1800K smoky D	Tylko z niektórymi ściemniaczami


Order Code	Full Product Name	Wykończenie żarówki	Kształt bańki
76463000	LED classic 200W A95 E27 WW FR ND 1PF	Matowy	A95
76465400	LED classic 200W A95 E27 CW FR ND 1PF/4	Matowy	A95
76467800	LED classic 200W A95 E27 CDL FR ND 1PF/4	Matowy	A95
76481400	LED cla 120W G120 E27 WW FR ND RFSRT4	Matowy	G120
31539600	LED giant 20W E27 G200 1800K smoky D	dymny	G200
31380400	LED classic-giant 40W E27 T65 GOLD DIM	Bursztynowy	T65
75965000	LEDclassic 11W ST64 E27 smoky ND RFSRT4	dymny	ST64
31376700	LED classic-giant 40W E27 A160 GOLD DIM	Bursztynowy	A160
31382800	LED classic-giant 28W E27 A160 GOLD ND	Bursztynowy	A160
75969800	LED classic 11W G93 E27 smoky ND RF 1PF	dymny	G93
31541900	LED giant 20W E27 T65 1800K smoky D	dymny	T65
31537200	LED giant 20W E27 A160 1800K smoky D	przydymione	A160

Order Code	Full Product Name	Zakres temperatury otoczenia	Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h
31378100	LED classic-giant 40W E27 G200 GOLD DIM	Od -20°C do +45°C	7 kWh
76463000	LED classic 200W A95 E27 WW FR ND 1PF	-	23 kWh
76465400	LED classic 200W A95 E27 CW FR ND 1PF/4	-	23 kWh
76467800	LED classic 200W A95 E27 CDL FR ND 1PF/4	-	23 kWh
76481400	LED cla 120W G120 E27 WW FR ND RFSRT4	-	13 kWh
31539600	LED giant 20W E27 G200 1800K smoky D	Od -20°C do +45°C	7 kWh
31380400	LED classic-giant 40W E27 T65 GOLD DIM	Od -20°C do +45°C	7 kWh
75965000	LEDclassic 11W ST64 E27 smoky ND RFSRT4	Od -20°C do +40°C	3 kWh

Żarówki LED z klasycznym żarnikiem


Order Code	Full Product Name	Zakres temperatury otoczenia	Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h
31376700	LED classic-giant 40W E27 A160 GOLD DIM	Od -20°C do +45°C	7 kWh
31382800	LED classic-giant 28W E27 A160 GOLD ND	Od -20°C do +45°C	5 kWh
75969800	LED classic 11W G93 E27 smoky ND RF 1PF	Od -20°C do +40°C	2 kWh
31541900	LED giant 20W E27 T65 1800K smoky D	Od -20°C do +45°C	7 kWh
31537200	LED giant 20W E27 A160 1800K smoky D	Od -20°C do +45°C	7 kWh

Żarówki LED z klasycznym żarnikiem



Żarówki LED z klasycznym żarnikiem

Żarówki LED z klasycznym żarnikiem



Żarówki LED z klasycznym żarnikiem

Żarówki LED z klasycznym żarnikiem

