

Лампи **Classic LEDbulbs** для декоративного освітлення

Classic filament LEDbulbs

Завдяки класичному успадкованому дизайну лампи Classic LEDbulbs із ниткою розжарювання поєднують у собі звичні форми класичних ламп розжарювання з перевагами довговічної світлодіодної технології. Вони забезпечують гарне, декоративне тепле біле світло, заощаджуючи близько 90% витрат на електроенергію порівняно з традиційними лампами.

Переваги

- Близько 90% енергозбереження
- Дуже довгий термін служби, що зменшує потребу в заміні
- Проста заміна класичних звичайних ламп

Характеристики


- Успадкований дизайн із класичною формою
- Створені милувати очі, виглядають неперевершено навіть вимкненими
- Ідеальна посадка та високоякісна обробка
- Висока кольоропередача (CRI > 80) для яскравих кольорів
- Захист довкілля: не містить ртуті й інших небезпечних речовин

Застосування

- Ідеально пасує для декоративних установок
- Застосування вдома
- Готелі: ресторани та готелі

Classic filament LEDbulbs

Берції



LEDclassic 15W G120 E27 gradient
POS3



LEDclassic G93 G95 E27 POS2




CLA LEDbulb 60W E27 827 CL G93



LEDclassic A60 E27 smoky POS2



LED classic E27 G120



LEDbulb classic-giant 40W E27
G200 GOLD DIM



25W E27 G200



LEDclassic 15W ST64 E27 pink
POS3

Classic filament LEDbulbs

Берці



LEDbulb classic-giant 40W E27
T65 GOLD DIM




LEDclassic ST64 E27 smoky POS2



LEDbulb classic-giant 40W E27
A160 GOLD DIM




LEDclassic A67 E27 CL 1-POS2A



LEDclassic giant 28W E27 A160
GOLD ND



LEDbulb CLA G125 E27 Mirror
Crown




LEDbulb G93 E27 smoky



25W E27 T65

Classic filament LEDbulbs


Версії



LEDclassic 15W ST64 E27 gradient
POS3





25W E27 A160



LEDclassic 15W G93 E27 pink
POS3

Розміри







Product	D	C
LEDclassic 11W A60 E27 smoky ND RFSRT4	60 mm	106 mm

Product	D	C
LED classic 60W G93 E27 WW CL ND RF 1PF4	95 mm	140 mm

Classic filament LEDbulbs

Розміри



Product	D	C
LED classic-giant 28W E27 A160 GOLD ND	162 mm	293 mm
LED classic-giant 40W E27 A160 GOLD DIM	162 mm	293 mm
LED giant 20W E27 A160 1800K smoky D	162 mm	293 mm





Product	D	C
LED classic-giant 40W E27 G200 GOLD DIM	202 mm	286 mm
LED giant 20W E27 G200 1800K smoky D	202 mm	286 mm

Product	D	C
LED classic 120W A67 E27 CDL FR ND 1SRT4	70 mm	121 mm
LED classic 120W A67 E27 CW CL ND 1SRT4	70 mm	121 mm
LED classic 120W A67 E27 CW FR NDRF1SRT4	70 mm	121 mm
LED classic 120W A67 E27 WW CL ND SRT4	70 mm	121 mm
LED classic 120W A67 E27 WW FR NDRFSRT4	70 mm	121 mm
LED classic 150W A67 E27 CDL FR ND 1SRT4	70 mm	121 mm
LED classic 150W A67 E27 CW CL ND 1SRT4	70 mm	121 mm
LED classic 150W A67 E27 CW FR ND 1SRT4	70 mm	121 mm
LED classic 150W A67 E27 WW FR NDRFSRT4	70 mm	121 mm

Product	D	C
LED classic 25W ST64 E27 gradient D SRT	64 mm	140 mm
LED classic 25W ST64 E27 pink D SRT4	64 mm	140 mm

Classic filament LEDbulbs

Розміри



Product	D	C
LED classic-giant 40W E27 T65 GOLD DIM	66 mm	273 mm
LED giant 20W E27 T65 1800K smoky D	66 mm	273 mm





Product	D	C
LED classic 25W G93 E27 pink D 1PF/4	95 mm	140 mm
LED classic 60W G93 E27 WW FR ND RFSRT4	95 mm	140 mm

Product	D	C
LED classic 100W A60 E27 CW FR ND 2SRT6	60 mm	104 mm
LED classic 100W A60 WW FR ND 1CT/10	60 mm	104 mm
LED classic 75W E27 CW A60 FR ND 1CT/10	60 mm	104 mm
LED classic 75W E27 WW A60 FR ND 1CT10	60 mm	104 mm
LEDclassic 100W A60 E27 WW FR NDRF2SRT6	60 mm	104 mm

Product	D	C
LED classic 200W A95 E27 CDL FR ND 1PF/4	95 mm	165 mm
LED classic 200W A95 E27 CW FR ND 1PF/4	95 mm	165 mm
LED classic 200W A95 E27 WW FR ND 1PF	95 mm	165 mm

Classic filament LEDbulbs

Розміри



Product	D	C
LED classic 11W G93 E27 smoky ND RF 1PF	95 mm	142 mm

Product	D	C
LED classic 100W E27 CW G120 FR ND 1PF/6	125 mm	177 mm
LED classic 100W E27 WW G120 FR ND SRT4	125 mm	177 mm

Product	D	C
LED cla 120W G120 E27 WW FR ND RFSRT4	124 mm	177 mm
LED classic 120W G120 E27 CDL FRND 1PF/4	124 mm	177 mm
LED classic 120W G120 E27 CW FR ND 1PF/4	124 mm	177 mm
LED classic 25W G120 E27 gradient D 1PF	125 mm	178 mm
LED classic 50W G120 E27 WW CM D RF	125 mm	180 mm

Product	D	C
LEDclassic 11W ST64 E27 smoky ND RFSRT4	64 mm	143 mm

Classic filament LEDbulbs

Загальна інформація

Розташування виводів	E27
Номінальний строк служби (у годинах)	15 000 година (-н)
Цикл перемикання	20 000
Номінальний термін служби	15 000 година (-н)

Світлотехнічні

Індекс якості кольоропередачі (CRI)	80
LLMF наприкінці номінального терміну експлуатації (ном.)	70 %

Експлуатаційні й електричні

Вхідна частота	Від 50 до 60 Hz
Частота мережі	50 to 60 Hz
Час увімкнення (ном.)	0,5 s

Світлотехнічні

Order Code	Full Product Name	Кут променю (ном.)	Корельована колірна температура (ном.)	Код кольору	Світловий потік
929002371801	LED classic 120W A67 E27 WW FR - NDRFSRT4	-	2700 K	827	2 000 lm
929002371901	LED classic 120W A67 E27 CW FR - NDRFISRT4	-	4000 K	840	2 000 lm
929002372001	LED classic 120W A67 E27 CDL FR - ND 1SRT4	-	6500 K	865	2 000 lm
929002372601	LED classic 150W A67 E27 WW FR - NDRFSRT4	-	2700 K	827	2 452 lm
929002372701	LED classic 150W A67 E27 CW FR - ND 1SRT4	-	4000 K	840	2 452 lm
929002372801	LED classic 150W A67 E27 CDL FR - ND 1SRT4	-	6500 K	865	2 452 lm
929002454101	LED classic 25W G120 E27 gradient D 1PF	-	1800 K	818	250 lm
929002370801	LED classic 60W G93 E27 WW FR - ND RFSRT4	-	2700 K	827	806 lm
929001387901	LED classic 60W G93 E27 WW CL - ND RF 1PF4	-	2700 K	827	806 lm
929002026431	LED classic 100W A60 WW FR ND - 1CT/10	-	2700 K	827	1 521 lm
929002026457	LED classic 100W A60 E27 WW FR - NDRF2SRT6	-	2700 K	827	1 521 lm
929002026557	LED classic 100W A60 E27 CW FR - ND 2SRT6	-	4000 K	840	1 521 lm
929002380501	LED classic 11W A60 E27 smoky - ND RFSRT4	-	1800 K	818	100 lm
929002067801	LED classic 100W E27 WW G120 FR ND SRT4	-	2700 K	827	1 521 lm
929002067901	LED classic 100W E27 CW G120 FR ND 1PF/6	-	4000 K	840	1 521 lm
929002983601	LED classic-giant 40W E27 G200 GOLD DIM	330 °	1800 K	818	470 lm
929002372901	LED classic 200W A95 E27 WW FR ND 1PF	-	2700 K	827	3 452 lm
929002373001	LED classic 200W A95 E27 CW FR ND 1PF/4	-	4000 K	840	3 452 lm
929002373101	LED classic 200W A95 E27 CDL FR ND 1PF/4	-	6500 K	865	3 452 lm
929002372101	LED cla 120W G120 E27 WW FR - ND RFSRT4	-	2700 K	827	2 000 lm
929002372201	LED classic 120W G120 E27 CW FR ND 1PF/4	-	4000 K	840	2 000 lm
929002372301	LED classic 120W G120 E27 CDL FRND 1PF/4	-	6500 K	865	2 000 lm
929002982601	LED giant 20W E27 G200 1800K smoky D	300 °	1800 K	818	200 lm
929002453701	LED classic 25W ST64 E27 pink D SRT4	-	1800 K	818	250 lm

Classic filament LEDbulbs

Order Code	Full Product Name	Кут променю (ном.)	Корельована колірна температура (ном.)	Код кольору	Світловий потік
929002983701	LED classic-giant 40W E27 T65 GOLD DIM	330 °	1800 K	818	470 lm
929002380601	LEDclassic 11W ST64 E27 smoky ND RFSRT4	-	1800 K	818	100 lm
929002371501	LED classic 120W A67 E27 WW CL ND SRT4	-	2700 K	827	2 000 lm
929002371601	LED classic 120W A67 E27 CW CL ND 1SRT4	-	4000 K	840	2 000 lm
929002983501	LED classic-giant 40W E27 A160 GOLD DIM	330 °	1800 K	818	470 lm
929002372401	LED classic 150W A67 E27 CW CL ND 1SRT4	-	4000 K	840	2 452 lm
929002025731	LED classic 75W E27 WW A60 FR ND 1CT10	-	2700 K	827	1 055 lm
929002025831	LED classic 75W E27 CW A60 FR ND 1CT/10	-	4000 K	840	1 055 lm
929002983801	LED classic-giant 28W E27 A160 GOLD ND	330 °	1800 K	818	300 lm
929002412901	LED classic 50W G120 E27 WW CM D RF	270 °	2700 K	827	650 lm
929002380801	LED classic 11W G93 E27 smoky ND RF 1PF	-	1800 K	818	100 lm
929002982701	LED giant 20W E27 T65 1800K smoky D	300 °	1800 K	818	200 lm
929002454001	LED classic 25W ST64 E27 gradient D SRT	-	1800 K	818	250 lm
929002982501	LED giant 20W E27 A160 1800K smoky D	-	1800 K	818	200 lm
929002453801	LED classic 25W G93 E27 pink D 1PF/4	-	1800 K	818	250 lm

Експлуатаційні й електричні

Order Code	Full Product Name	Споживана потужність	Еквівалент потужності у ватах
929002371801	LED classic 120W A67 E27 WW FR ND RFSRT4	13 W	120 W
929002371901	LED classic 120W A67 E27 CW FR ND RF1SRT4	13 W	120 W
929002372001	LED classic 120W A67 E27 CDL FR ND 1SRT4	13 W	120 W
929002372601	LED classic 150W A67 E27 WW FR ND RFSRT4	17,5 W	150 W
929002372701	LED classic 150W A67 E27 CW FR ND 1SRT4	17,5 W	150 W
929002372801	LED classic 150W A67 E27 CDL FR ND 1SRT4	17,5 W	150 W

Order Code	Full Product Name	Споживана потужність	Еквівалент потужності у ватах
929002454101	LED classic 25W G120 E27 gradient D 1PF	4,5 W	25 W
929002370801	LED classic 60W G93 E27 WW FR ND RFSRT4	7 W	60 W
929001387901	LED classic 60W G93 E27 WW CL ND RF 1PF4	7 W	60 W
929002026431	LED classic 100W A60 WW FR ND 1CT/10	10,5 W	100 W
929002026457	LEDclassic 100W A60 E27 WW FR ND RF2SRT6	10,5 W	100 W
929002026557	LED classic 100W A60 E27 CW FR ND 2SRT6	10,5 W	100 W

Classic filament LEDbulbs

Order Code	Full Product Name	Споживана потужність	Еквівалент потужності у ватах
929002380501	LEDclassic 11W A60 E27 smoky ND RFSRT4	2,3 W	11 W
929002067801	LED classic 100W E27 WW G120 FR ND SRT4	10,5 W	100 W
929002067901	LED classic 100W E27 CW G120 FR ND 1PF/6	10,5 W	100 W
929002983601	LED classic-giant 40W E27 G200 GOLD DIM	7 W	40 W
929002372901	LED classic 200W A95 E27 WW FR ND 1PF	23 W	200 W
929002373001	LED classic 200W A95 E27 CW FR ND 1PF/4	23 W	200 W
929002373101	LED classic 200W A95 E27 CDL FR ND 1PF/4	23 W	200 W
929002372101	LED cla 120W G120 E27 WW FR ND RFSRT4	13 W	120 W
929002372201	LED classic 120W G120 E27 CW FR ND 1PF/4	13 W	120 W
929002372301	LED classic 120W G120 E27 CDL FRND 1PF/4	13 W	120 W
929002982601	LED giant 20W E27 G200 1800K smoky D	6,5 W	20 W
929002453701	LED classic 25W ST64 E27 pink D SRT4	4,5 W	25 W
929002983701	LED classic-giant 40W E27 T65 GOLD DIM	7 W	40 W
929002380601	LEDclassic 11W ST64 E27 smoky ND RFSRT4	2,3 W	11 W

Температура

Order Code	Full Product Name	Макс. T-Case (ном.)
929002371801	LED classic 120W A67 E27 WW FR NDRFSRT4	60 °C
929002371901	LED classic 120W A67 E27 CW FR NDRFISRT4	60 °C
929002372001	LED classic 120W A67 E27 CDL FR ND 1SRT4	60 °C
929002372601	LED classic 150W A67 E27 WW FR NDRFSRT4	60 °C
929002372701	LED classic 150W A67 E27 CW FR ND 1SRT4	60 °C
929002372801	LED classic 150W A67 E27 CDL FR ND 1SRT4	60 °C
929002454101	LED classic 25W G120 E27 gradient D 1PF	40 °C
929002370801	LED classic 60W G93 E27 WW FR ND RFSRT4	45 °C
929001387901	LED classic 60W G93 E27 WW CL ND RF 1PF4	45 °C
929002026431	LED classic 100W A60 WW FR ND 1CT/10	55 °C
929002026457	LEDclassic 100W A60 E27 WW FR NDRF2SRT6	55 °C
929002026557	LED classic 100W A60 E27 CW FR ND 2SRT6	55 °C
929002380501	LEDclassic 11W A60 E27 smoky ND RFSRT4	40 °C
929002067801	LED classic 100W E27 WW G120 FR ND SRT4	50 °C
929002067901	LED classic 100W E27 CW G120 FR ND 1PF/6	50 °C
929002983601	LED classic-giant 40W E27 G200 GOLD DIM	45 °C
929002372901	LED classic 200W A95 E27 WW FR ND 1PF	55 °C
929002373001	LED classic 200W A95 E27 CW FR ND 1PF/4	55 °C

Order Code	Full Product Name	Споживана потужність	Еквівалент потужності у ватах
929002371501	LED classic 120W A67 E27 WW CL ND SRT4	13 W	120 W
929002371601	LED classic 120W A67 E27 CW CL ND 1SRT4	13 W	120 W
929002983501	LED classic-giant 40W E27 A160 GOLD DIM	7 W	40 W
929002372401	LED classic 150W A67 E27 CW CL ND 1SRT4	17 W	150 W
929002025731	LED classic 75W E27 WW A60 FR ND 1CT10	8,5 W	75 W
929002025831	LED classic 75W E27 CW A60 FR ND 1CT/10	8,5 W	75 W
929002983801	LED classic-giant 28W E27 A160 GOLD ND	4,5 W	28 W
929002412901	LED classic 50W G120 E27 WW CM D RF	7,2 W	50 W
929002380801	LED classic 11W G93 E27 smoky ND RF 1PF	2 W	11 W
929002982701	LED giant 20W E27 T65 1800K smoky D	6,5 W	20 W
929002454001	LED classic 25W ST64 E27 gradient D SRT	4,5 W	25 W
929002982501	LED giant 20W E27 A160 1800K smoky D	6,5 W	20 W
929002453801	LED classic 25W G93 E27 pink D 1PF/4	4,5 W	25 W

Order Code	Full Product Name	Макс. T-Case (ном.)
929002373101	LED classic 200W A95 E27 CDL FR ND 1PF/4	55 °C
929002372101	LED cla 120W G120 E27 WW FR ND RFSRT4	55 °C
929002372201	LED classic 120W G120 E27 CW FR ND 1PF/4	55 °C
929002372301	LED classic 120W G120 E27 CDL FRND 1PF/4	55 °C
929002982601	LED giant 20W E27 G200 1800K smoky D	45 °C
929002453701	LED classic 25W ST64 E27 pink D SRT4	40 °C
929002983701	LED classic-giant 40W E27 T65 GOLD DIM	45 °C
929002380601	LEDclassic 11W ST64 E27 smoky ND RFSRT4	40 °C
929002371501	LED classic 120W A67 E27 WW CL ND SRT4	60 °C
929002371601	LED classic 120W A67 E27 CW CL ND 1SRT4	60 °C
929002983501	LED classic-giant 40W E27 A160 GOLD DIM	45 °C
929002372401	LED classic 150W A67 E27 CW CL ND 1SRT4	60 °C
929002025731	LED classic 75W E27 WW A60 FR ND 1CT10	50 °C
929002025831	LED classic 75W E27 CW A60 FR ND 1CT/10	50 °C
929002983801	LED classic-giant 28W E27 A160 GOLD ND	45 °C
929002412901	LED classic 50W G120 E27 WW CM D RF	55 °C
929002380801	LED classic 11W G93 E27 smoky ND RF 1PF	40 °C
929002982701	LED giant 20W E27 T65 1800K smoky D	45 °C

Classic filament LEDbulbs

Order Code	Full Product Name	Макс. Т-Case (ном.)
929002454001	LED classic 25W ST64 E27 gradient D SRT	40 °C
929002982501	LED giant 20W E27 A160 1800K smoky D	45 °C

Елементи керування й затемнення

Order Code	Full Product Name	З регульованою яскравістю
929002371801	LED classic 120W A67 E27 WW FR NDRFSRT4	Hi
929002371901	LED classic 120W A67 E27 CW FR NDRFISRT4	Hi
929002372001	LED classic 120W A67 E27 CDL FR ND 1SRT4	Hi
929002372601	LED classic 150W A67 E27 WW FR NDRFSRT4	Hi
929002372701	LED classic 150W A67 E27 CW FR ND 1SRT4	Hi
929002372801	LED classic 150W A67 E27 CDL FR ND 1SRT4	Hi
929002454101	LED classic 25W G120 E27 gradient D 1PF	Так
929002370801	LED classic 60W G93 E27 WW FR ND RFSRT4	Hi
929001387901	LED classic 60W G93 E27 WW CL ND RF 1PF4	Hi
929002026431	LED classic 100W A60 WW FR ND 1CT/10	Hi
929002026457	LEDclassic 100W A60 E27 WW FR NDRF2SRT6	Hi
929002026557	LED classic 100W A60 E27 CW FR ND 2SRT6	Hi
929002380501	LEDclassic 11W A60 E27 smoky ND RFSRT4	Hi
929002067801	LED classic 100W E27 WW G120 FR ND SRT4	Hi
929002067901	LED classic 100W E27 CW G120 FR ND 1PF/6	Hi
929002983601	LED classic-giant 40W E27 G200 GOLD DIM	Лише з певними регуляторами яскравості
929002372901	LED classic 200W A95 E27 WW FR ND 1PF	Hi
929002373001	LED classic 200W A95 E27 CW FR ND 1PF/4	Hi
929002373101	LED classic 200W A95 E27 CDL FR ND 1PF/4	Hi
929002372101	LED cla 120W G120 E27 WW FR ND RFSRT4	Hi
929002372201	LED classic 120W G120 E27 CW FR ND 1PF/4	Hi
929002372301	LED classic 120W G120 E27 CDL FRND 1PF/4	Hi
929002982601	LED giant 20W E27 G200 1800K smoky D	Лише з певними регуляторами яскравості

Механічні деталі й корпус

Order Code	Full Product Name	Обробка лампи	Форма лампи
929002371801	LED classic 120W A67 E27 WW FR NDRFSRT4	Матовий	A67
929002371901	LED classic 120W A67 E27 CW FR NDRF1SRT4	Матовий	A67
929002372001	LED classic 120W A67 E27 CDL FR ND 1SRT4	Матовий	A67
929002372601	LED classic 150W A67 E27 WW FR NDRFSRT4	Матовий	A67
929002372701	LED classic 150W A67 E27 CW FR ND 1SRT4	Матовий	A67

Order Code	Full Product Name	Макс. Т-Case (ном.)
929002453801	LED classic 25W G93 E27 pink D 1PF/4	40 °C

Order Code	Full Product Name	З регульованою яскравістю
929002453701	LED classic 25W ST64 E27 pink D SRT4	Так
929002983701	LED classic-giant 40W E27 T65 GOLD DIM	Лише з певними регуляторами яскравості
929002380601	LEDclassic 11W ST64 E27 smoky ND RFSRT4	Hi
929002371501	LED classic 120W A67 E27 WW CL ND SRT4	Hi
929002371601	LED classic 120W A67 E27 CW CL ND 1SRT4	Hi
929002983501	LED classic-giant 40W E27 A160 GOLD DIM	Лише з певними регуляторами яскравості
929002372401	LED classic 150W A67 E27 CW CL ND 1SRT4	Hi
929002025731	LED classic 75W E27 WW A60 FR ND 1CT10	Hi
929002025831	LED classic 75W E27 CW A60 FR ND 1CT/10	Hi
929002983801	LED classic-giant 28W E27 A160 GOLD ND	Hi
929002412901	LED classic 50W G120 E27 WW CM D RF	Лише з певними регуляторами яскравості
929002380801	LED classic 11W G93 E27 smoky ND RF 1PF	Hi
929002982701	LED giant 20W E27 T65 1800K smoky D	Лише з певними регуляторами яскравості
929002454001	LED classic 25W ST64 E27 gradient D SRT	Так
929002982501	LED giant 20W E27 A160 1800K smoky D	Лише з певними регуляторами яскравості
929002453801	LED classic 25W G93 E27 pink D 1PF/4	Так

Order Code	Full Product Name	Обробка лампи	Форма лампи
929002372801	LED classic 150W A67 E27 CDL FR ND 1SRT4	Матовий	A67
929002454101	LED classic 25W G120 E27 gradient D 1PF градієнт	Бурштиновий	G120
929002370801	LED classic 60W G93 E27 WW FR ND RFSRT4	Матовий	G93
929001387901	LED classic 60W G93 E27 WW CL ND RF 1PF4	Прозорий	G93
929002026431	LED classic 100W A60 WW FR ND 1CT/10	Матовий	A60
929002026457	LEDclassic 100W A60 E27 WW FR NDRF2SRT6	Матовий	A60

Classic filament LEDbulbs

Order Code	Full Product Name	Обробка лампи	Форма лампи
929002026557	LED classic 100W A60 E27 CW FR ND 2SRT6	Матовий	A60
929002380501	LEDclassic 11W A60 E27 smoky ND RFSRT4	димчаста	A60
929002067801	LED classic 100W E27 WW G120 FR ND SRT4	Матовий	G120
929002067901	LED classic 100W E27 CW G120 FR ND 1PF/6	Матовий	G120
929002983601	LED classic-giant 40W E27 G200 GOLD DIM	Бурштинова	G200
929002372901	LED classic 200W A95 E27 WW FR ND 1PF	Матовий	A95
929002373001	LED classic 200W A95 E27 CW FR ND 1PF/4	Матовий	A95
929002373101	LED classic 200W A95 E27 CDL FR ND 1PF/4	Матовий	A95
929002372101	LED cla 120W G120 E27 WW FR ND RFSRT4	Матовий	G120
929002372201	LED classic 120W G120 E27 CW FR ND 1PF/4	Матовий	G120
929002372301	LED classic 120W G120 E27 CDL FRND 1PF/4	Матовий	G120
929002982601	LED giant 20W E27 G200 1800K smoky D	димчаста	G200
929002453701	LED classic 25W ST64 E27 pink D SRT4	Рожевий	ST19
929002983701	LED classic-giant 40W E27 T65 GOLD DIM	Бурштинова	T65

Order Code	Full Product Name	Обробка лампи	Форма лампи
929002380601	LEDclassic 11W ST64 E27 smoky ND RFSRT4	димчаста	ST64
929002371501	LED classic 120W A67 E27 WW CL ND SRT4	Прозорий	A67
929002371601	LED classic 120W A67 E27 CW CL ND 1SRT4	Прозорий	A67
929002983501	LED classic-giant 40W E27 A160 GOLD DIM	Бурштинова	A160
929002372401	LED classic 150W A67 E27 CW CL ND 1SRT4	Прозорий	A67
929002025731	LED classic 75W E27 WW A60 FR ND 1CT10	Матовий	A60
929002025831	LED classic 75W E27 CW A60 FR ND 1CT/10	Матовий	A60
929002983801	LED classic-giant 28W E27 A160 GOLD ND	Бурштинова	A160
929002412901	LED classic 50W G120 E27 WW CM D RF	Дзеркальний купол	G125
929002380801	LED classic 11W G93 E27 smoky ND RF 1PF	димчаста	G93
929002982701	LED giant 20W E27 T65 1800K smoky D	димчаста	T65
929002454001	LED classic 25W ST64 E27 gradient D SRT	Бурштиновий градієнт	ST19
929002982501	LED giant 20W E27 A160 1800K smoky D	димчаста	A160
929002453801	LED classic 25W G93 E27 pink D 1PF/4	Рожевий	G93

Затвердження й застосування


Order Code	Full Product Name	Діапазон температури довкілля	Споживання енергії кВт/1000 год
929002371801	LED classic 120W A67 E27 WW FR - NDRFSRT4	-	13 kWh
929002371901	LED classic 120W A67 E27 CW FR - NDRF1SRT4	-	13 kWh
929002372001	LED classic 120W A67 E27 CDL FR - ND 1SRT4	-	13 kWh
929002372601	LED classic 150W A67 E27 WW FR - NDRFSRT4	-	18 kWh
929002372701	LED classic 150W A67 E27 CW FR - ND 1SRT4	-	18 kWh
929002372801	LED classic 150W A67 E27 CDL FR - ND 1SRT4	-	18 kWh
929002454101	LED classic 25W G120 E27 gradient D 1PF	-	5 kWh
929002370801	LED classic 60W G93 E27 WW FR - ND RFSRT4	-	7 kWh
929001387901	LED classic 60W G93 E27 WW CL - ND RF 1PF4	-	7 kWh

Order Code	Full Product Name	Діапазон температури довкілля	Споживання енергії кВт/1000 год
929002026431	LED classic 100W A60 WW FR ND - 1CT/10	-	11 kWh
929002026457	LEDclassic 100W A60 E27 WW FR - NDRF2SRT6	-	11 kWh
929002026557	LED classic 100W A60 E27 CW FR - ND 2SRT6	-	11 kWh
929002380501	LEDclassic 11W A60 E27 smoky ND RFSRT4	від -20 °C до +40 °C	3 kWh
929002067801	LED classic 100W E27 WW G120 FR ND SRT4	-	11 kWh
929002067901	LED classic 100W E27 CW G120 FR ND 1PF/6	-	11 kWh
929002983601	LED classic-giant 40W E27 G200 GOLD DIM	від -20 °C до +45 °C	7 kWh
929002372901	LED classic 200W A95 E27 WW FR ND 1PF	-	23 kWh
929002373001	LED classic 200W A95 E27 CW FR ND 1PF/4	-	23 kWh


Classic filament LEDbulbs


Order Code	Full Product Name	Діапазон температури доквілля	Споживання енергії кВт/1000 год
929002373101	LED classic 200W A95 E27 CDL FR ND 1PF/4	-	23 kWh
929002372101	LED cla 120W G120 E27 WW FR ND RFSRT4	-	13 kWh
929002372201	LED classic 120W G120 E27 CW FR ND 1PF/4	-	13 kWh
929002372301	LED classic 120W G120 E27 CDL FRND 1PF/4	-	13 kWh
929002982601	LED giant 20W E27 G200 1800K smoky D	від -20 °C до +45 °C	7 kWh
929002453701	LED classic 25W ST64 E27 pink D SRT4	-	5 kWh
929002983701	LED classic-giant 40W E27 T65 GOLD DIM	від -20 °C до +45 °C	7 kWh
929002380601	LEDclassic 11W ST64 E27 smoky ND RFSRT4	від -20 °C до +40 °C	3 kWh
929002371501	LED classic 120W A67 E27 WW CL ND SRT4	-	13 kWh
929002371601	LED classic 120W A67 E27 CW CL ND 1SRT4	-	13 kWh
929002983501	LED classic-giant 40W E27 A160 GOLD DIM	від -20 °C до +45 °C	7 kWh
929002372401	LED classic 150W A67 E27 CW CL ND 1SRT4	-	17 kWh
929002025731	LED classic 75W E27 WW A60 FR ND 1CT10	-	9 kWh
929002025831	LED classic 75W E27 CW A60 FR ND 1CT/10	-	9 kWh
929002983801	LED classic-giant 28W E27 A160 GOLD ND	від -20 °C до +45 °C	5 kWh
929002412901	LED classic 50W G120 E27 WW CM D RF	-	8 kWh
929002380801	LED classic 11W G93 E27 smoky ND RF 1PF	від -20 °C до +40 °C	2 kWh
929002982701	LED giant 20W E27 T65 1800K smoky D	від -20 °C до +45 °C	7 kWh
929002454001	LED classic 25W ST64 E27 gradient D SRT	-	5 kWh
929002982501	LED giant 20W E27 A160 1800K smoky D	від -20 °C до +45 °C	7 kWh
929002453801	LED classic 25W G93 E27 pink D 1PF/4	-	5 kWh

Classic filament LEDbulbs




Classic filament LEDbulbs





Classic filament LEDbulbs



Classic filament LEDbulbs

Classic filament LEDbulbs

