



Cenově dostupné řešení LEDbulb

CorePro LEDbulb

Světelný zdroj CorePro LEDbulb je ideální pro základní osvětlení. Vyznačuje se krásným světlem a spolehlivou funkcí technologie LED, a to za dostupnou cenu. Světelné zdroje CorePro LEDbulb jsou kompatibilní se stávajícími svítidly s objímkami E27 nebo B22 a jsou navrženy jako moderní náhrada běžných žárovek. Umožňují dosahovat značných úspor energie (až 80 %), nabízejí špičkovou kvalitu světla a s životností 15 000 hodin snižují náklady na údržbu.

Výhody

- Tento světelný zdroj s čistým a elegantním designem představuje ideální náhradu klasických žárovek.
- Úspora energie až 80 %
- Nižší náklady na údržbu

Vlastnosti

- Snadná modernizace s využitím stávajících objímek světelných zdrojů
- Dlouhá životnost
- Okamžitý plný světelný tok ihned po zapnutí
- Světlo bez ultrafialové a infračervené složky
- Bez obsahu rtuti a nebezpečných materiálů – v souladu s požadavky směrnice RoHS

Aplikace

- Pohostinství
- Obytné prostory
- Chodníky

CorePro LEDbulb

Versions



LEDbulb ND 10 75W A60 E27 827 6CT



LEDbulb A19 E26 15W






LEDbulb ND 8 60W A60 E27 827 6CT



LEDBulb 9W E27 D5 FR DIM 1PF 6 AU RTP

Rozměrové výkresy





Product	D	C
CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 827	60 mm	108 mm
CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 830	60 mm	108 mm
CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 840	60 mm	108 mm
CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 865	60 mm	108 mm
CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 940	60 mm	109 mm
CorePro LEDbulb ND 10.5-75W A60 E27 930	60 mm	109 mm
CorePro LEDbulb ND 11-75W A60 E27 927	60 mm	109 mm
LEDbulb ND 10-75W A60 E27 827 6CT	60 mm	108 mm
LEDbulb ND 10-75W A60 E27 840 2CT	60 mm	108 mm

Product	D	C
CorePro LEDbulb DIM 8-60W A60 E27 5CCT	60 mm	115 mm

Product	D	C
CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 827	60 mm	120 mm
CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 830	60 mm	120 mm
CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 840	60 mm	120 mm
CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 865	60 mm	120 mm
LEDbulb ND 13-100W A67 E27 840 2CT	60 mm	120 mm

Rozměrové výkresy



Product	D	C
CoreProLEDbulb ND 13-100W A60 E27 927	60 mm	120 mm

Product	D	C
CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 827	60 mm	107 mm
CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 827	60 mm	110 mm
CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 830	60 mm	107 mm
CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 830	60 mm	110 mm
CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 840	60 mm	108 mm
CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 840	60 mm	110 mm
CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 865	60 mm	110 mm
CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 865	60 mm	107 mm
CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 930	60 mm	107 mm
CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 940	60 mm	107 mm
CorePro LEDbulb ND 7.5-60W A60 E27 930	60 mm	107 mm
CorePro LEDbulb ND 7.5-60W A60 E27 940	60 mm	107 mm
CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 827	60 mm	108 mm
CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 830	60 mm	108 mm
CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 840	60 mm	108 mm
CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 865	60 mm	108 mm
CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 927	60 mm	107 mm
CoreProLEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 927	60 mm	107 mm
LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 827 2CT	60 mm	107 mm
LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 840 2CT	60 mm	108 mm
LEDbulb ND 8-60W A60 E27 827 12CT	60 mm	107 mm
LEDbulb ND 8-60W A60 E27 827 6CT	60 mm	108 mm
LEDbulb ND 8-60W A60 E27 830 12CT	60 mm	107 mm
LEDbulb ND 8-60W A60 E27 840 12CT	60 mm	107 mm

CorePro LEDbulb

Obecné informace	
Patice krytky	E27
Cyklus zapnutí	50 000
Světelně technické	
Světelný tok na konci jmenovité životnosti (jmen.)	70 %
Provozní a elektrické	
Doba spuštění (jmen.)	0,5 s
Mechanické a materiály	
Povrchová úprava žárovky	Matná

Obecné informace

Order Code	Full Product Name	Nominální životnost	Order Code	Full Product Name	Nominální životnost
42069400	LEDbulb ND 10-75W A60 E27 827 6CT	15 000 h	47107800	LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 827 2CT	15 000 h
47520500	CoreProLEDbulb ND 13-100W A60 E27 927	15 000 h	16895400	CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 827	15 000 h
42067000	LEDbulb ND 8-60W A60 E27 827 6CT	15 000 h	47518200	CoreProLEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 927	15 000 h
16901200	CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 827	15 000 h	32956000	CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 930	15 000 h
16909800	CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 840	15 000 h	32958400	CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 940	15 000 h
47103000	LEDbulb ND 13-100W A67 E27 840 2CT	15 000 h	47516800	CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 927	15 000 h
16925800	CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 865	15 000 h	32960700	CorePro LEDbulb ND 7.5-60W A60 E27 930	15 000 h
16917300	CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 830	15 000 h	32962100	CorePro LEDbulb ND 7.5-60W A60 E27 940	15 000 h
16899200	CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 827	15 000 h	16911100	CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 830	10 000 h
16907400	CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 840	15 000 h	47099600	LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 840 2CT	15 000 h
47101600	LEDbulb ND 10-75W A60 E27 840 2CT	15 000 h	16903600	CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 840	15 000 h
16923400	CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 865	15 000 h	16919700	CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 865	15 000 h
47514400	CorePro LEDbulb ND 11-75W A60 E27 927	15 000 h	16913500	CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 830	15 000 h
32964500	CorePro LEDbulb ND 10.5-75W A60 E27 930	15 000 h	32469500	LEDbulb ND 8-60W A60 E27 830 12CT	15 000 h
32966900	CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 940	15 000 h	32511100	LEDbulb ND 8-60W A60 E27 827 12CT	15 000 h
16915900	CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 830	15 000 h	35333600	CorePro LEDbulb DIM 8-60W A60 E27 5CCT	15 000 h
16897800	CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 827	15 000 h	57757800	CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 827	15 000 h
16905000	CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 840	15 000 h	57779000	CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 840	15 000 h
32471800	LEDbulb ND 8-60W A60 E27 840 12CT	15 000 h	57993000	CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 830	15 000 h
16921000	CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 865	15 000 h	57787500	CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 865	15 000 h

Světelně technické

Order Code	Full Product Name	Náhradní teplota chromatičnosti		Index podání barev		Světelný tok
		Vyzařovací úhel (jmen.)	(jmen.)	(CRI)	Kód barvy	
42069400	LEDbulb ND 10-75W A60 E27 827 6CT	180 stupňů	2700 K	80	827	1 055 lm
47520500	CoreProLEDbulb ND 13-100W A60 E27 927	180 stupňů	2700 K	90	927	1 521 lm
42067000	LEDbulb ND 8-60W A60 E27 827 6CT	180 stupňů	2700 K	80	827	806 lm
16901200	CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 827	180 stupňů	2700 K	80	827	1 521 lm
16909800	CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 840	180 stupňů	4000 K	80	840	1 521 lm
47103000	LEDbulb ND 13-100W A67 E27 840 2CT	180 stupňů	4000 K	80	840	1 521 lm
16925800	CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 865	180 stupňů	6500 K	80	865	1 521 lm
16917300	CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 830	180 stupňů	3000 K	80	830	1 521 lm
16899200	CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 827	180 stupňů	2700 K	80	827	1 055 lm
16907400	CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 840	180 stupňů	4000 K	80	840	1 055 lm

Order Code	Full Product Name	Náhradní teplota chromatičnosti		Index podání barev		
		Vyzařovací úhel (jmen.)	(jmen.)	(CRI)	Kód barvy	Světelný tok
47101600	LEDbulb ND 10-75W A60 E27 840 2CT	180 stupňů	4000 K	80	840	1 055 lm
16923400	CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 865	180 stupňů	6500 K	80	865	1 055 lm
47514400	CorePro LEDbulb ND 11-75W A60 E27 927	180 stupňů	2700 K	90	927	1 055 lm
32964500	CorePro LEDbulb ND 10.5-75W A60 E27 930	180 stupňů	3000 K	90	930	1 055 lm
32966900	CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 940	180 stupňů	4000 K	90	940	1 055 lm
16915900	CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 830	180 stupňů	3000 K	80	830	1 055 lm
16897800	CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 827	180 stupňů	2700 K	80	827	806 lm
16905000	CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 840	180 stupňů	4000 K	80	840	806 lm
32471800	LEDbulb ND 8-60W A60 E27 840 12CT	150 stupňů	4000 K	80	840	806 lm
16921000	CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 865	180 stupňů	6500 K	80	865	806 lm
47107800	LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 827 2CT	180 stupňů	2700 K	80	827	470 lm
16895400	CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 827	180 stupňů	2700 K	80	827	470 lm
47518200	CoreProLEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 927	180 stupňů	2700 K	90	927	470 lm
32956000	CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 930	180 stupňů	3000 K	90	930	470 lm
32958400	CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 940	180 stupňů	4000 K	90	940	470 lm
47516800	CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 927	180 stupňů	2700 K	90	927	806 lm
32960700	CorePro LEDbulb ND 7.5-60W A60 E27 930	180 stupňů	3000 K	90	930	806 lm
32962100	CorePro LEDbulb ND 7.5-60W A60 E27 940	180 stupňů	4000 K	90	940	806 lm
16911100	CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 830	180 stupňů	3000 K	80	830	470 lm
47099600	LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 840 2CT	180 stupňů	4000 K	80	840	470 lm
16903600	CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 840	180 stupňů	4000 K	80	840	470 lm
16919700	CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 865	180 stupňů	6500 K	80	865	470 lm
16913500	CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 830	180 stupňů	3000 K	80	830	806 lm
32469500	LEDbulb ND 8-60W A60 E27 830 12CT	150 stupňů	3000 K	80	830	806 lm
32511100	LEDbulb ND 8-60W A60 E27 827 12CT	150 stupňů	2700 K	80	827	806 lm
35333600	CorePro LEDbulb DIM 8-60W A60 E27 5CCT	200 stupňů	2700 K	80	2700K/3000K/ 4000K/5000K/ 6500K	806 lm
57757800	CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 827	200 stupňů	2700 K	80	827	470 lm
57779000	CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 840	200 stupňů	4000 K	80	840	470 lm
57993000	CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 830	200 stupňů	3000 K	80	830	470 lm
57787500	CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 865	200 stupňů	6500 K	80	865	470 lm

Provozní a elektrické

Order	Vstupní	Frekvence	Spotřeba	Ekvivalentní	
Code	Full Product Name	frekvence	sítě	energie	příkon
42069400	LEDbulb ND 10-75W A60 E27 827 6CT	50 až 60 Hz	50 to 60 Hz	10 W	75 W
47520500	CoreProLEDbulb ND 13-100W A60 E27 927	50 Hz	50 Hz	13 W	100 W
42067000	LEDbulb ND 8-60W A60 E27 827 6CT	50 až 60 Hz	50 to 60 Hz	8 W	60 W
16901200	CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 827	50 až 60 Hz	50 to 60 Hz	13 W	100 W
16909800	CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 840	50 až 60 Hz	50 to 60 Hz	13 W	100 W
47103000	LEDbulb ND 13-100W A67 E27 840 2CT	50 až 60 Hz	50 to 60 Hz	13 W	100 W
16925800	CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 865	50 až 60 Hz	50 to 60 Hz	13 W	100 W
16917300	CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 830	50 až 60 Hz	50 to 60 Hz	13 W	100 W
16899200	CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 827	50 až 60 Hz	50 to 60 Hz	10 W	75 W

CorePro LEDbulb

Order Code	Full Product Name	Vstupní frekvence	Frekvence sítě	Spotřeba energie	Ekvivalentní příkon
16907400	CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 840	50 až 60 Hz	50 to 60 Hz	10 W	75 W
47101600	LEDbulb ND 10-75W A60 E27 840 2CT	50 až 60 Hz	50 to 60 Hz	10 W	75 W
16923400	CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 865	50 až 60 Hz	50 to 60 Hz	10 W	75 W
47514400	CorePro LEDbulb ND 11-75W A60 E27 927	50 Hz	50 Hz	11 W	75 W
32964500	CorePro LEDbulb ND 10.5-75W A60 E27 930	50 Hz	50 Hz	10,5 W	75 W
32966900	CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 940	50 Hz	50 Hz	10 W	75 W
16915900	CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 830	50 až 60 Hz	50 to 60 Hz	10 W	75 W
16897800	CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 827	50 až 60 Hz	50 to 60 Hz	8 W	60 W
16905000	CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 840	50 až 60 Hz	50 to 60 Hz	8 W	60 W
32471800	LEDbulb ND 8-60W A60 E27 840 12CT	50 až 60 Hz	-	8 W	60 W
16921000	CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 865	50 až 60 Hz	50 to 60 Hz	8 W	60 W
47107800	LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 827 2CT	50 až 60 Hz	50 to 60 Hz	4,9 W	40 W
16895400	CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 827	50 až 60 Hz	50 to 60 Hz	4,9 W	40 W
47518200	CoreProLEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 927	50 Hz	50 Hz	4,9 W	40 W
32956000	CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 930	50 Hz	50 Hz	4,9 W	40 W
32958400	CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 940	50 Hz	50 Hz	4,9 W	40 W

Teplota okolí

Order Code	Full Product Name	Maximální teplota (jmen.)
42069400	LEDbulb ND 10-75W A60 E27 827 6CT	95 °C

Order Code	Full Product Name	Vstupní frekvence	Frekvence sítě	Spotřeba energie	Ekvivalentní příkon
47516800	CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 927	50 Hz	50 Hz	8 W	60 W
32960700	CorePro LEDbulb ND 7.5-60W A60 E27 930	50 Hz	50 Hz	7,5 W	60 W
32962100	CorePro LEDbulb ND 7.5-60W A60 E27 940	50 Hz	50 Hz	7,5 W	60 W
16911100	CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 830	50 až 60 Hz	50 to 60 Hz	4,9 W	40 W
47099600	LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 840 2CT	50 až 60 Hz	50 to 60 Hz	4,9 W	40 W
16903600	CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 840	50 až 60 Hz	50 to 60 Hz	4,9 W	40 W
16919700	CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 865	50 až 60 Hz	50 to 60 Hz	4,9 W	40 W
16913500	CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 830	50 až 60 Hz	50 to 60 Hz	8 W	60 W
32469500	LEDbulb ND 8-60W A60 E27 830 12CT	50 až 60 Hz	-	8 W	60 W
32511100	LEDbulb ND 8-60W A60 E27 827 12CT	50 až 60 Hz	-	8 W	60 W
35333600	CorePro LEDbulb DIM 8-60W A60 E27 5CCT	50 až 60 Hz	-	8 W	60 W
57757800	CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 827	50 až 60 Hz	50 to 60 Hz	4,9 W	40 W
57779000	CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 840	50 až 60 Hz	50 to 60 Hz	4,9 W	40 W
57993000	CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 830	50 až 60 Hz	50 to 60 Hz	4,9 W	40 W
57787500	CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 865	50 až 60 Hz	50 to 60 Hz	4,9 W	40 W

Order Code	Full Product Name	Maximální teplota (jmen.)
47520500	CoreProLEDbulb ND 13-100W A60 E27 927	105 °C

CorePro LEDbulb

Order Code	Full Product Name	Maximální teplota (jmen.)
42067000	LEDbulb ND 8-60W A60 E27 827 6CT	95 °C
16901200	CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 827	95 °C
16909800	CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 840	95 °C
47103000	LEDbulb ND 13-100W A67 E27 840 2CT	95 °C
16925800	CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 865	95 °C
16917300	CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 830	95 °C
16899200	CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 827	85 °C
16907400	CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 840	85 °C
47101600	LEDbulb ND 10-75W A60 E27 840 2CT	95 °C
16923400	CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 865	85 °C
47514400	CorePro LEDbulb ND 11-75W A60 E27 927	105 °C
32964500	CorePro LEDbulb ND 10.5-75W A60 E27 930	105 °C
32966900	CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 940	105 °C
16915900	CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 830	85 °C
16897800	CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 827	75 °C
16905000	CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 840	75 °C
32471800	LEDbulb ND 8-60W A60 E27 840 12CT	90 °C
16921000	CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 865	75 °C
47107800	LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 827 2CT	75 °C

Order Code	Full Product Name	Maximální teplota (jmen.)
16895400	CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 827	75 °C
47518200	CoreProLEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 927	80 °C
32956000	CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 930	80 °C
32958400	CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 940	80 °C
47516800	CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 927	95 °C
32960700	CorePro LEDbulb ND 7.5-60W A60 E27 930	95 °C
32962100	CorePro LEDbulb ND 7.5-60W A60 E27 940	95 °C
16911100	CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 830	75 °C
47099600	LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 840 2CT	-
16903600	CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 840	75 °C
16919700	CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 865	75 °C
16913500	CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 830	75 °C
32469500	LEDbulb ND 8-60W A60 E27 830 12CT	90 °C
32511100	LEDbulb ND 8-60W A60 E27 827 12CT	90 °C
35333600	CorePro LEDbulb DIM 8-60W A60 E27 5CCT	80 °C
57757800	CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 827	80 °C
57779000	CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 840	80 °C
57993000	CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 830	80 °C
57787500	CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 865	80 °C

Řízení a stmívání

Order Code	Full Product Name	Stmívatelné
42069400	LEDbulb ND 10-75W A60 E27 827 6CT	Ne
47520500	CoreProLEDbulb ND 13-100W A60 E27 927	Ne
42067000	LEDbulb ND 8-60W A60 E27 827 6CT	Ne
16901200	CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 827	Ne
16909800	CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 840	Ne
47103000	LEDbulb ND 13-100W A67 E27 840 2CT	Ne
16925800	CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 865	Ne
16917300	CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 830	Ne
16899200	CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 827	Ne
16907400	CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 840	Ne
47101600	LEDbulb ND 10-75W A60 E27 840 2CT	Ne
16923400	CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 865	Ne
47514400	CorePro LEDbulb ND 11-75W A60 E27 927	Ne
32964500	CorePro LEDbulb ND 10.5-75W A60 E27 930	Ne
32966900	CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 940	Ne
16915900	CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 830	Ne
16897800	CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 827	Ne
16905000	CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 840	Ne
32471800	LEDbulb ND 8-60W A60 E27 840 12CT	Ne
16921000	CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 865	Ne

Order Code	Full Product Name	Stmívatelné
47107800	LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 827 2CT	Ne
16895400	CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 827	Ne
47518200	CoreProLEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 927	Ne
32956000	CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 930	Ne
32958400	CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 940	Ne
47516800	CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 927	Ne
32960700	CorePro LEDbulb ND 7.5-60W A60 E27 930	Ne
32962100	CorePro LEDbulb ND 7.5-60W A60 E27 940	Ne
16911100	CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 830	Ne
47099600	LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 840 2CT	Ne
16903600	CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 840	Ne
16919700	CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 865	Ne
16913500	CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 830	Ne
32469500	LEDbulb ND 8-60W A60 E27 830 12CT	Ne
32511100	LEDbulb ND 8-60W A60 E27 827 12CT	Ne
35333600	CorePro LEDbulb DIM 8-60W A60 E27 5CCT	Pouze s určitými stmívači
57757800	CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 827	Ne
57779000	CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 840	Ne
57993000	CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 830	Ne
57787500	CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 865	Ne

Mechanické a materiály

Order Code	Full Product Name	Tvar žárovky
42069400	LEDbulb ND 10-75W A60 E27 827 6CT	A60
47520500	CoreProLEDbulb ND 13-100W A60 E27 927	A60
42067000	LEDbulb ND 8-60W A60 E27 827 6CT	A60
16901200	CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 827	A60

Order Code	Full Product Name	Tvar žárovky
16909800	CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 840	A60
47103000	LEDbulb ND 13-100W A67 E27 840 2CT	A67
16925800	CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 865	A60
16917300	CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 830	A60

CorePro LEDbulb

Order Code	Full Product Name	Tvar žárovky
16899200	CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 827	A60
16907400	CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 840	A60
47101600	LEDbulb ND 10-75W A60 E27 840 2CT	A60
16923400	CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 865	A60
47514400	CorePro LEDbulb ND 11-75W A60 E27 927	A60
32964500	CorePro LEDbulb ND 10.5-75W A60 E27 930	A60
32966900	CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 940	A60
16915900	CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 830	A60
16897800	CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 827	A60
16905000	CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 840	A60
32471800	LEDbulb ND 8-60W A60 E27 840 12CT	A60
16921000	CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 865	A60
47107800	LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 827 2CT	A60
16895400	CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 827	A60
47518200	CoreProLEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 927	A60
32956000	CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 930	A60

Order Code	Full Product Name	Tvar žárovky
32958400	CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 940	A60
47516800	CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 927	A60
32960700	CorePro LEDbulb ND 7.5-60W A60 E27 930	A60
32962100	CorePro LEDbulb ND 7.5-60W A60 E27 940	A60
16911100	CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 830	A60
47099600	LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 840 2CT	A60
16903600	CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 840	A60
16919700	CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 865	A60
16913500	CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 830	A60
32469500	LEDbulb ND 8-60W A60 E27 830 12CT	A60
32511100	LEDbulb ND 8-60W A60 E27 827 12CT	A60
35333600	CorePro LEDbulb DIM 8-60W A60 E27 5CCT	A60
57757800	CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 827	A60
57779000	CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 840	A60
57993000	CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 830	A60
57787500	CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 865	A60









Certifikace a použití











Order Code	Full Product Name	Rozsah okolní teploty	Spotřeba energie kWh/1000 h
42069400	LEDbulb ND 10-75W A60 E27 827 6CT	-	10 kWh
47520500	CoreProLEDbulb ND 13-100W A60 E27 927	-20 °C až 45 °C	13 kWh
42067000	LEDbulb ND 8-60W A60 E27 827 6CT	-	8 kWh
16901200	CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 827	-20 °C až 45 °C	13 kWh
16909800	CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 840	-20 °C až 45 °C	13 kWh
47103000	LEDbulb ND 13-100W A67 E27 840 2CT	-20 °C až 45 °C	13 kWh
16925800	CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 865	-20 °C až 45 °C	13 kWh
16917300	CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 830	-20 °C až 45 °C	13 kWh
16899200	CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 827	-20 °C až 45 °C	10 kWh
16907400	CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 840	-20 °C až 45 °C	10 kWh
47101600	LEDbulb ND 10-75W A60 E27 840 2CT	-20 °C až 45 °C	10 kWh
16923400	CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 865	-20 °C až 45 °C	10 kWh
47514400	CorePro LEDbulb ND 11-75W A60 E27 927	-20 °C až 45 °C	11 kWh
32964500	CorePro LEDbulb ND 10.5-75W A60 E27 930	-20 °C až 45 °C	11 kWh
32966900	CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 940	-20 °C až 45 °C	10 kWh
16915900	CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 830	-20 °C až 45 °C	10 kWh











Order Code	Full Product Name	Rozsah okolní teploty	Spotřeba energie kWh/1000 h
16897800	CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 827	-20 °C až 45 °C	8 kWh
16905000	CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 840	-20 °C až 45 °C	8 kWh
32471800	LEDbulb ND 8-60W A60 E27 840 12CT	-20 až +45 °C	8 kWh
16921000	CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 865	-20 °C až 45 °C	8 kWh
47107800	LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 827 2CT	-20 °C až 45 °C	5 kWh
16895400	CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 827	-20 °C až 45 °C	5 kWh
47518200	CoreProLEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 927	-20 °C až 45 °C	5 kWh
32956000	CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 930	-20 °C až 45 °C	5 kWh
32958400	CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 940	-20 °C až 45 °C	5 kWh
47516800	CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 927	-20 °C až 45 °C	8 kWh
32960700	CorePro LEDbulb ND 7.5-60W A60 E27 930	-20 °C až 45 °C	8 kWh
32962100	CorePro LEDbulb ND 7.5-60W A60 E27 940	-20 °C až 45 °C	8 kWh
16911100	CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 830	-20 °C až 45 °C	5 kWh
47099600	LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 840 2CT	-20 °C až 45 °C	5 kWh
16903600	CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 840	-20 °C až 45 °C	5 kWh

CorePro LEDbulb

Order Code	Full Product Name	Rozsah okolní teploty	Spotřeba energie kWh/1000 h
16919700	CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 865	-20 °C až 45 °C	5 kWh
16913500	CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 830	-20 °C až 45 °C	8 kWh
32469500	LEDbulb ND 8-60W A60 E27 830 12CT	-20 až +45 °C	8 kWh
32511100	LEDbulb ND 8-60W A60 E27 827 12CT	-20 až +45 °C	8 kWh
35333600	CorePro LEDbulb DIM 8-60W A60 E27 5CCT	-20 až +45 °C	8 kWh
57757800	CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 827	-20 °C až 45 °C	5 kWh
57779000	CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 840	-20 °C až 45 °C	5 kWh
57993000	CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 830	-20 °C až 45 °C	5 kWh
57787500	CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 865	-20 °C až 45 °C	5 kWh







CorePro LEDbulb

