



Οι λαμπτήρες **LED** (με ή χωρίς δυνατότητα ρύθμισης της έντασης φωτισμού) είναι ιδανικοί για εφαρμογές γενικού φωτισμού.

CorePro LEDbulb

Οι λαμπτήρες σποτ LED αποδίδουν δέσμη θερμού λευκού φωτός, παρόμοια με το φως των λαμπτήρων αλογόνων. Είναι ιδανικοί για φωτισμό ανάδειξης (spot) και έχουν ευρεία συμβατότητα με τους υπάρχοντες μετασχηματιστές. Οι λαμπτήρες σποτ LED είναι συμβατοί με φωτιστικά με ντουί για GU10 / MR16 GU5.3 και έχουν σχεδιαστεί για την αντικατάσταση των συμβατικών σποτ αλογόνων ή πυράκτωσης. Οι λαμπτήρες LED είναι συμβατοί με τα υφιστάμενα φωτιστικά με ντουί για E27 και έχουν σχεδιαστεί για την αντικατάσταση των συμβατικών λαμπτήρων πυράκτωσης. Οι λαμπτήρες LED προσφέρουν τεράστια εξοικονόμηση ενέργειας και ελαχιστοποιούν το κόστος συντήρησης.

Οφέλη

- εξοικονόμηση ενέργειας έως 80% σε σχέση με τους λαμπτήρες αλογόνων
- συμβατότητα με τους υπάρχοντες λαμπτήρες για άμεση αντικατάσταση
- χαμηλότερο κόστος συντήρησης

CorePro LEDbulb

Χαρακτηριστικά

- θερμό λευκό φως
- διάρκεια ζωής 10.000 έως 20.000 ώρες
- χωρίς δυνατότητα ρύθμισης της έντασης φωτισμού
- χωρίς υπέρυθρη ή υπεριώδη ακτινοβολία, καθίσταται ιδανικός για το φωτισμό αντικειμένων που είναι ευαίσθητα στο φως

Εφαρμογή

- ξενοδοχεία, εστιατόρια, μπαρ, καφετέριες
- είσοδοι, διάδρομοι, κλιμακοστάσια, τουαλέτες, χώροι υποδοχής

Versions



LEDbulb ND 10 75W A60 E27 827 6CT



LEDbulb A19 E26 15W



LED Lamps, LEDbulb A60 B22



CorePro LEDbulb 75W B22 827 FR A60



LEDBulb 9W B22 AU



LEDbulb ND 8 60W A60 E27 827 6CT



LED A60 B22 FR POS2



LEDbulb CorePro B22 A60 5W







SPPR LEDbulb 0031



LEDbulb CorePro E27 A60 5W

Σχεδιάγραμμα διαστάσεων







Product	D	C
CorePro LEDbulb ND 10.5-75W A60 B22 930	60 mm	107 mm
CorePro LEDbulb ND 7.5-60W A60 B22 930	60 mm	105 mm

Product	D	C
CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 827	60 mm	108 mm
CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 830	60 mm	108 mm
CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 840	60 mm	108 mm
CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 865	60 mm	108 mm
CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 940	60 mm	109 mm
CorePro LEDbulb ND 10.5-75W A60 E27 930	60 mm	109 mm
CorePro LEDbulb ND 11-75W A60 E27 927	60 mm	109 mm
LEDbulb ND 10-75W A60 E27 827 6CT	60 mm	108 mm
LEDbulb ND 10-75W A60 E27 840 2CT	60 mm	108 mm

Product	D	C
CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 B22 930	60 mm	110 mm

Product	D	C
CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 827	60 mm	120 mm
CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 830	60 mm	120 mm
CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 840	60 mm	120 mm
CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 865	60 mm	120 mm
LEDbulb ND 13-100W A67 E27 827 2CT	60 mm	120 mm
LEDbulb ND 13-100W A67 E27 840 2CT	60 mm	120 mm

Σχεδιάγραμμα διαστάσεων




Product	D	C
CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 B22 827	60 mm	110 mm

Product	D	C
CorePro LEDbulb ND 11-75W A60 B22 827	60 mm	110 mm
CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 B22 827	60 mm	110 mm

Product	D	C
CorePro LEDbulb ND 12.5-100W A60 E27 940	60 mm	110 mm
CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 930	60 mm	110 mm
CoreProLEDbulb ND 13-100W A60 E27 927	60 mm	120 mm

Product	D	C
CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 B22 827	60 mm	110 mm

Σχεδιάγραμμα διαστάσεων



Product	D	C
CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 827	60 mm	110 mm
CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 827	60 mm	107 mm
CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 830	60 mm	107 mm
CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 830	60 mm	110 mm
CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 840	60 mm	110 mm
CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 840	60 mm	108 mm
CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 865	60 mm	107 mm
CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 865	60 mm	110 mm
CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 940	60 mm	107 mm
CorePro LEDbulb ND 7.5-60W A60 E27 930	60 mm	107 mm
CorePro LEDbulb ND 7.5-60W A60 E27 940	60 mm	107 mm
CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 827	60 mm	108 mm
CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 830	60 mm	108 mm
CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 840	60 mm	108 mm
CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 865	60 mm	108 mm
CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 927	60 mm	107 mm
CoreProLEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 927	60 mm	107 mm
LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 827 2CT	60 mm	107 mm
LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 840 2CT	60 mm	108 mm
LEDbulb ND 8-60W A60 E27 827 6CT	60 mm	108 mm

Γενικές πληροφορίες	
Κύκλος λειτουργίας	50.000
Τεχνικά χαρακτηριστικά φωτισμού	
LLMF στο τέλος της ονομαστικής διάρκειας ζωής (ονομ.)	70 %
Χαρακτηριστικά ηλεκτρικής λειτουργίας	
Χρόνος έναρξης (ονομ.)	0,5 s
Συστήματα ελέγχου και ρύθμιση της έντασης	
Με ρύθμιση έντασης	Όχι
Μηχανικά εξαρτήματα και Περιβλημα	
Φινίρισμα λαμπτήρα	Mat

Γενικές πληροφορίες

Order Code	Full Product Name	Βάση- κάλυμμα	Ονομαστική διάρκεια ζωής
42069400	LEDbulb ND 10-75W A60 E27 827 6CT	E27	15.000 h
47520500	CoreProLEDbulb ND 13-100W A60 E27 927	E27	15.000 h
32968300	CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 930	E27	15.000 h
32970600	CorePro LEDbulb ND 12.5-100W A60 E27 940	E27	15.000 h

Order Code	Full Product Name	Βάση- κάλυμμα	Ονομαστική διάρκεια ζωής
57763900	CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 B22 827	B22	15.000 h
32978200	CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 B22 930	B22	15.000 h
32976800	CorePro LEDbulb ND 10.5-75W A60 B22 930	B22	15.000 h
42067000	LEDbulb ND 8-60W A60 E27 827 6CT	E27	15.000 h

Order Code	Full Product Name	Βάση- κάλυμμα	Ονομαστική διάρκεια ζωής
16901200	CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 827	E27	15.000 h
47105400	LEDbulb ND 13-100W A67 E27 827 2CT	E27	15.000 h
16909800	CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 840	E27	15.000 h
47103000	LEDbulb ND 13-100W A67 E27 840 2CT	E27	15.000 h
16925800	CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 865	E27	15.000 h
16917300	CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 830	E27	15.000 h
16899200	CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 827	E27	15.000 h
16907400	CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 840	E27	15.000 h
47101600	LEDbulb ND 10-75W A60 E27 840 2CT	E27	15.000 h
16923400	CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 865	E27	15.000 h
47514400	CorePro LEDbulb ND 11-75W A60 E27 927	E27	15.000 h
32964500	CorePro LEDbulb ND 10.5-75W A60 E27 930	E27	15.000 h
32966900	CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 940	E27	15.000 h
16915900	CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 830	E27	15.000 h
32974400	CorePro LEDbulb ND 7.5-60W A60 B22 930	B22	15.000 h
57765300	CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 B22 827	B22	15.000 h
16897800	CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 827	E27	15.000 h
16905000	CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 840	E27	15.000 h
16921000	CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 865	E27	15.000 h

Order Code	Full Product Name	Βάση- κάλυμμα	Ονομαστική διάρκεια ζωής
47107800	LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 827 2CT	E27	15.000 h
16895400	CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 827	E27	15.000 h
47518200	CoreProLEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 927	E27	15.000 h
32958400	CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 940	E27	15.000 h
47516800	CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 927	E27	15.000 h
32960700	CorePro LEDbulb ND 7.5-60W A60 E27 930	E27	15.000 h
32962100	CorePro LEDbulb ND 7.5-60W A60 E27 940	E27	15.000 h
16911100	CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 830	E27	10.000 h
47099600	LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 840 2CT	E27	15.000 h
16903600	CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 840	E27	15.000 h
16919700	CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 865	E27	15.000 h
16913500	CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 830	E27	15.000 h
57761500	CorePro LEDbulb ND 11-75W A60 B22 827	B22	15.000 h
51002500	CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 B22 827	B22	15.000 h
57757800	CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 827	E27	15.000 h
57779000	CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 840	E27	15.000 h
57993000	CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 830	E27	15.000 h
57787500	CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 865	E27	15.000 h

Τεχνικά χαρακτηριστικά φωτισμού

Order Code	Full Product Name	Γωνία δέσμης (ονομ.)	Σχετική θερμοκρασία χρώματος (ονομ.)	Δείκτης χρωματικής απόδοσης		
				(CRI)	Κωδικός χρώματος	Φωτεινή ροή
42069400	LEDbulb ND 10-75W A60 E27 827 6CT	180 μοίρα(ες)	2700 K	80	827	1.055 lm
47520500	CoreProLEDbulb ND 13-100W A60 E27 927	180 μοίρα(ες)	2700 K	90	927	1.521 lm
32968300	CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 930	200 μοίρα(ες)	3000 K	90	930	1.521 lm
32970600	CorePro LEDbulb ND 12.5-100W A60 E27 940	200 μοίρα(ες)	4000 K	90	940	1.521 lm
57763900	CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 B22 827	200 μοίρα(ες)	2700 K	80	827	806 lm
32978200	CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 B22 930	200 μοίρα(ες)	3000 K	90	930	1.521 lm
32976800	CorePro LEDbulb ND 10.5-75W A60 B22 930	180 μοίρα(ες)	3000 K	90	930	1.055 lm
42067000	LEDbulb ND 8-60W A60 E27 827 6CT	180 μοίρα(ες)	2700 K	80	827	806 lm
16901200	CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 827	180 μοίρα(ες)	2700 K	80	827	1.521 lm
47105400	LEDbulb ND 13-100W A67 E27 827 2CT	180 μοίρα(ες)	2700 K	80	827	1.521 lm
16909800	CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 840	180 μοίρα(ες)	4000 K	80	840	1.521 lm
47103000	LEDbulb ND 13-100W A67 E27 840 2CT	180 μοίρα(ες)	4000 K	80	840	1.521 lm
16925800	CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 865	180 μοίρα(ες)	6500 K	80	865	1.521 lm

				Δείκτης χρωματικής απόδοσης			
Order Code	Full Product Name	Γωνία δέσμης (ονομ.)	Σχετική θερμοκρασία χρώματος (ονομ.)	(CRI)	Κωδικός χρώματος	Φωτεινή ροή	
16917300	CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 830	180 μοίρα(ες)	3000 K	80	830	1.521 lm	
16899200	CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 827	180 μοίρα(ες)	2700 K	80	827	1.055 lm	
16907400	CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 840	180 μοίρα(ες)	4000 K	80	840	1.055 lm	
47101600	LEDbulb ND 10-75W A60 E27 840 2CT	180 μοίρα(ες)	4000 K	80	840	1.055 lm	
16923400	CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 865	180 μοίρα(ες)	6500 K	80	865	1.055 lm	
47514400	CorePro LEDbulb ND 11-75W A60 E27 927	180 μοίρα(ες)	2700 K	90	927	1.055 lm	
32964500	CorePro LEDbulb ND 10.5-75W A60 E27 930	180 μοίρα(ες)	3000 K	90	930	1.055 lm	
32966900	CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 940	180 μοίρα(ες)	4000 K	90	940	1.055 lm	
16915900	CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 830	180 μοίρα(ες)	3000 K	80	830	1.055 lm	
32974400	CorePro LEDbulb ND 7.5-60W A60 B22 930	180 μοίρα(ες)	3000 K	90	930	806 lm	
57765300	CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 B22 827	200 μοίρα(ες)	2700 K	80	827	470 lm	
16897800	CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 827	180 μοίρα(ες)	2700 K	80	827	806 lm	
16905000	CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 840	180 μοίρα(ες)	4000 K	80	840	806 lm	
16921000	CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 865	180 μοίρα(ες)	6500 K	80	865	806 lm	
47107800	LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 827 2CT	180 μοίρα(ες)	2700 K	80	827	470 lm	
16895400	CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 827	180 μοίρα(ες)	2700 K	80	827	470 lm	
47518200	CoreProLEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 927	180 μοίρα(ες)	2700 K	90	927	470 lm	
32958400	CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 940	180 μοίρα(ες)	4000 K	90	940	470 lm	
47516800	CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 927	180 μοίρα(ες)	2700 K	90	927	806 lm	
32960700	CorePro LEDbulb ND 7.5-60W A60 E27 930	180 μοίρα(ες)	3000 K	90	930	806 lm	
32962100	CorePro LEDbulb ND 7.5-60W A60 E27 940	180 μοίρα(ες)	4000 K	90	940	806 lm	
16911100	CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 830	180 μοίρα(ες)	3000 K	80	830	470 lm	
47099600	LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 840 2CT	180 μοίρα(ες)	4000 K	80	840	470 lm	
16903600	CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 840	180 μοίρα(ες)	4000 K	80	840	470 lm	
16919700	CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 865	180 μοίρα(ες)	6500 K	80	865	470 lm	
16913500	CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 830	180 μοίρα(ες)	3000 K	80	830	806 lm	
57761500	CorePro LEDbulb ND 11-75W A60 B22 827	200 μοίρα(ες)	2700 K	80	827	1.055 lm	
51002500	CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 B22 827	200 μοίρα(ες)	2700 K	80	827	1.521 lm	
57757800	CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 827	200 μοίρα(ες)	2700 K	80	827	470 lm	
57779000	CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 840	200 μοίρα(ες)	4000 K	80	840	470 lm	
57993000	CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 830	200 μοίρα(ες)	3000 K	80	830	470 lm	
57787500	CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 865	200 μοίρα(ες)	6500 K	80	865	470 lm	

Χαρακτηριστικά ηλεκτρικής λειτουργίας

Order Code	Full Product Name	Συχνότητα εισόδου	Line Frequency	Κατανάλωση ενέργειας	Αντίστοιχη ισχύς
42069400	LEDbulb ND 10-75W A60 E27 827 6CT	50 έως 60 Hz	50 to 60 Hz	10 W	75 W
47520500	CoreProLEDbulb ND 13-100W A60 E27 927	50 Hz	50 Hz	13 W	100 W
32968300	CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 930	50 έως 60 Hz	50 to 60 Hz	13 W	100 W
32970600	CorePro LEDbulb ND 12.5-100W A60 E27 940	50 έως 60 Hz	50 to 60 Hz	12,5 W	100 W
57763900	CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 B22 827	50 έως 60 Hz	50 to 60 Hz	8 W	60 W

Order Code	Full Product Name	Συχνότητα εισόδου	Line Frequency	Κατανάλωση ενέργειας	Αντίστοιχη ισχύς
32978200	CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 B22 930	50 έως 60 Hz	50 to 60 Hz	13 W	100 W
32976800	CorePro LEDbulb ND 10.5-75W A60 B22 930	50 Hz	50 Hz	10,5 W	75 W
42067000	LEDbulb ND 8-60W A60 E27 827 6CT	50 έως 60 Hz	50 to 60 Hz	8 W	60 W
16901200	CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 827	50 έως 60 Hz	50 to 60 Hz	13 W	100 W
47105400	LEDbulb ND 13-100W A67 E27 827 2CT	50 έως 60 Hz	50 to 60 Hz	13 W	100 W

Order Code	Full Product Name	Συχνότητα εισόδου	Line Frequency	Κατανάλωση ενέργειας	Αντίστοιχη ισχύς
16909800	CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 840	50 έως 60 Hz	50 to 60 Hz	13 W	100 W
47103000	LEDbulb ND 13-100W A67 E27 840 2CT	50 έως 60 Hz	50 to 60 Hz	13 W	100 W
16925800	CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 865	50 έως 60 Hz	50 to 60 Hz	13 W	100 W
16917300	CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 830	50 έως 60 Hz	50 to 60 Hz	13 W	100 W
16899200	CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 827	50 έως 60 Hz	50 to 60 Hz	10 W	75 W
16907400	CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 840	50 έως 60 Hz	50 to 60 Hz	10 W	75 W
47101600	LEDbulb ND 10-75W A60 E27 840 2CT	50 έως 60 Hz	50 to 60 Hz	10 W	75 W
16923400	CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 865	50 έως 60 Hz	50 to 60 Hz	10 W	75 W
47514400	CorePro LEDbulb ND 11-75W A60 E27 927	50 Hz	50 Hz	11 W	75 W
32964500	CorePro LEDbulb ND 10.5-75W A60 E27 930	50 Hz	50 Hz	10,5 W	75 W
32966900	CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 940	50 Hz	50 Hz	10 W	75 W
16915900	CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 830	50 έως 60 Hz	50 to 60 Hz	10 W	75 W
32974400	CorePro LEDbulb ND 7.5-60W A60 B22 930	50 Hz	50 Hz	7,5 W	60 W
57765300	CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 B22 827	50 έως 60 Hz	50 to 60 Hz	4,9 W	40 W
16897800	CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 827	50 έως 60 Hz	50 to 60 Hz	8 W	60 W
16905000	CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 840	50 έως 60 Hz	50 to 60 Hz	8 W	60 W
16921000	CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 865	50 έως 60 Hz	50 to 60 Hz	8 W	60 W
47107800	LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 827 2CT	50 έως 60 Hz	50 to 60 Hz	4,9 W	40 W

Order Code	Full Product Name	Συχνότητα εισόδου	Line Frequency	Κατανάλωση ενέργειας	Αντίστοιχη ισχύς
16895400	CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 827	50 έως 60 Hz	50 to 60 Hz	4,9 W	40 W
47518200	CoreProLEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 927	50 Hz	50 Hz	4,9 W	40 W
32958400	CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 940	50 Hz	50 Hz	4,9 W	40 W
47516800	CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 927	50 Hz	50 Hz	8 W	60 W
32960700	CorePro LEDbulb ND 7.5-60W A60 E27 930	50 Hz	50 Hz	7,5 W	60 W
32962100	CorePro LEDbulb ND 7.5-60W A60 E27 940	50 Hz	50 Hz	7,5 W	60 W
16911100	CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 830	50 έως 60 Hz	50 to 60 Hz	4,9 W	40 W
47099600	LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 840 2CT	50 έως 60 Hz	50 to 60 Hz	4,9 W	40 W
16903600	CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 840	50 έως 60 Hz	50 to 60 Hz	4,9 W	40 W
16919700	CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 865	50 έως 60 Hz	50 to 60 Hz	4,9 W	40 W
16913500	CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 830	50 έως 60 Hz	50 to 60 Hz	8 W	60 W
57761500	CorePro LEDbulb ND 11-75W A60 B22 827	50 έως 60 Hz	50 to 60 Hz	11 W	75 W
51002500	CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 B22 827	50 έως 60 Hz	50 to 60 Hz	13 W	100 W
57757800	CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 827	50 έως 60 Hz	50 to 60 Hz	4,9 W	40 W
57779000	CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 840	50 έως 60 Hz	50 to 60 Hz	4,9 W	40 W
57993000	CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 830	50 έως 60 Hz	50 to 60 Hz	4,9 W	40 W
57787500	CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 865	50 έως 60 Hz	50 to 60 Hz	4,9 W	40 W

Θερμοκρασία

Order Code	Full Product Name	Μέγιστη θερμ. περιβλήματος λεπούργιας (ονομ.)
42069400	LEDbulb ND 10-75W A60 E27 827 6CT	95 °C
47520500	CoreProLEDbulb ND 13-100W A60 E27 927	105 °C
32968300	CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 930	95 °C
32970600	CorePro LEDbulb ND 12.5-100W A60 E27 940	95 °C
57763900	CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 B22 827	85 °C
32978200	CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 B22 930	95 °C
32976800	CorePro LEDbulb ND 10.5-75W A60 B22 930	105 °C
42067000	LEDbulb ND 8-60W A60 E27 827 6CT	95 °C
16901200	CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 827	95 °C
47105400	LEDbulb ND 13-100W A67 E27 827 2CT	95 °C
16909800	CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 840	95 °C
47103000	LEDbulb ND 13-100W A67 E27 840 2CT	95 °C
16925800	CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 865	95 °C
16917300	CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 830	95 °C
16899200	CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 827	85 °C
16907400	CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 840	85 °C
47101600	LEDbulb ND 10-75W A60 E27 840 2CT	95 °C
16923400	CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 865	85 °C
47514400	CorePro LEDbulb ND 11-75W A60 E27 927	105 °C
32964500	CorePro LEDbulb ND 10.5-75W A60 E27 930	105 °C
32966900	CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 940	105 °C
16915900	CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 830	85 °C
32974400	CorePro LEDbulb ND 7.5-60W A60 B22 930	95 °C

Order Code	Full Product Name	Μέγιστη θερμ. περιβλήματος λεπούργιας (ονομ.)
57765300	CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 B22 827	80 °C
16897800	CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 827	75 °C
16905000	CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 840	75 °C
16921000	CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 865	75 °C
47107800	LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 827 2CT	75 °C
16895400	CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 827	75 °C
47518200	CoreProLEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 927	80 °C
32958400	CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 940	80 °C
47516800	CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 927	95 °C
32960700	CorePro LEDbulb ND 7.5-60W A60 E27 930	95 °C
32962100	CorePro LEDbulb ND 7.5-60W A60 E27 940	95 °C
16911100	CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 830	75 °C
47099600	LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 840 2CT	-
16903600	CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 840	75 °C
16919700	CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 865	75 °C
16913500	CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 830	75 °C
57761500	CorePro LEDbulb ND 11-75W A60 B22 827	80 °C
51002500	CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 B22 827	85 °C
57757800	CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 827	80 °C
57779000	CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 840	80 °C
57993000	CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 830	80 °C
57787500	CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 865	80 °C

Μηχανικά εξαρτήματα και Περιβλήμα











Order Code	Full Product Name	Σχήμα λαμπτήρα
42069400	LEDbulb ND 10-75W A60 E27 827 6CT	A60
47520500	CoreProLEDbulb ND 13-100W A60 E27 927	A60
32968300	CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 930	A60
32970600	CorePro LEDbulb ND 12.5-100W A60 E27 940	A60
57763900	CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 B22 827	A60
32978200	CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 B22 930	A60
32976800	CorePro LEDbulb ND 10.5-75W A60 B22 930	A60
42067000	LEDbulb ND 8-60W A60 E27 827 6CT	A60
16901200	CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 827	A60
47105400	LEDbulb ND 13-100W A67 E27 827 2CT	A67
16909800	CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 840	A60
47103000	LEDbulb ND 13-100W A67 E27 840 2CT	A67
16925800	CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 865	A60
16917300	CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 830	A60
16899200	CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 827	A60
16907400	CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 840	A60
47101600	LEDbulb ND 10-75W A60 E27 840 2CT	A60
16923400	CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 865	A60
47514400	CorePro LEDbulb ND 11-75W A60 E27 927	A60
32964500	CorePro LEDbulb ND 10.5-75W A60 E27 930	A60
32966900	CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 940	A60
16915900	CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 830	A60
32974400	CorePro LEDbulb ND 7.5-60W A60 B22 930	A60











Order Code	Full Product Name	Σχήμα λαμπτήρα
57765300	CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 B22 827	A60
16897800	CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 827	A60
16905000	CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 840	A60
16921000	CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 865	A60
47107800	LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 827 2CT	A60
16895400	CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 827	A60
47518200	CoreProLEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 927	A60
32958400	CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 940	A60
47516800	CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 927	A60
32960700	CorePro LEDbulb ND 7.5-60W A60 E27 930	A60
32962100	CorePro LEDbulb ND 7.5-60W A60 E27 940	A60
16911100	CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 830	A60
47099600	LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 840 2CT	A60
16903600	CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 840	A60
16919700	CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 865	A60
16913500	CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 830	A60
57761500	CorePro LEDbulb ND 11-75W A60 B22 827	A60
51002500	CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 B22 827	A60
57757800	CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 827	A60
57779000	CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 840	A60
57993000	CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 830	A60
57787500	CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 865	A60













Έγκριση και Εφαρμογή

Order Code	Full Product Name	Εύρος θερμοκρασίας περιβάλλοντος	Κατανάλωση ενέργειας kWh/ 1000 ώρες
42069400	LEDbulb ND 10-75W A60 E27 827 6CT	-	10 kWh
47520500	CoreProLEDbulb ND 13-100W A60 E27 927	-20 °C έως +45 °C	13 kWh
32968300	CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 930	-	13 kWh
32970600	CorePro LEDbulb ND 12.5-100W A60 E27 940	-	13 kWh
57763900	CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 B22 827	-	8 kWh
32978200	CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 B22 930	-	13 kWh
32976800	CorePro LEDbulb ND 10.5-75W A60 B22 930	-20 °C έως +45 °C	11 kWh
42067000	LEDbulb ND 8-60W A60 E27 827 6CT	-	8 kWh
16901200	CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 827	-20 °C έως +45 °C	13 kWh
47105400	LEDbulb ND 13-100W A67 E27 827 2CT	-20 °C έως +45 °C	13 kWh
16909800	CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 840	-20 °C έως +45 °C	13 kWh
47103000	LEDbulb ND 13-100W A67 E27 840 2CT	-20 °C έως +45 °C	13 kWh
16925800	CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 865	-20 °C έως +45 °C	13 kWh
16917300	CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 830	-20 °C έως +45 °C	13 kWh
16899200	CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 827	-20 °C έως +45 °C	10 kWh
16907400	CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 840	-20 °C έως +45 °C	10 kWh
47101600	LEDbulb ND 10-75W A60 E27 840 2CT	-20 °C έως +45 °C	10 kWh
16923400	CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 865	-20 °C έως +45 °C	10 kWh
47514400	CorePro LEDbulb ND 11-75W A60 E27 927	-20 °C έως +45 °C	11 kWh
32964500	CorePro LEDbulb ND 10.5-75W A60 E27 930	-20 °C έως +45 °C	11 kWh
32966900	CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 940	-20 °C έως +45 °C	10 kWh
16915900	CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 830	-20 °C έως +45 °C	10 kWh
32974400	CorePro LEDbulb ND 7.5-60W A60 B22 930	-20 °C έως +45 °C	8 kWh
57765300	CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 B22 827	-20 °C έως +45 °C	5 kWh

Order Code	Full Product Name	Εύρος θερμοκρασίας περιβάλλοντος	Κατανάλωση ενέργειας kWh/ 1000 ώρες
16897800	CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 827	-20 °C έως +45 °C	8 kWh
16905000	CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 840	-20 °C έως +45 °C	8 kWh
16921000	CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 865	-20 °C έως +45 °C	8 kWh
47107800	LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 827 2CT	-20 °C έως +45 °C	5 kWh
16895400	CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 827	-20 °C έως +45 °C	5 kWh
47518200	CoreProLEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 927	-20 °C έως +45 °C	5 kWh
32958400	CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 940	-20 °C έως +45 °C	5 kWh
47516800	CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 927	-20 °C έως +45 °C	8 kWh
32960700	CorePro LEDbulb ND 7.5-60W A60 E27 930	-20 °C έως +45 °C	8 kWh
32962100	CorePro LEDbulb ND 7.5-60W A60 E27 940	-20 °C έως +45 °C	8 kWh
16911100	CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 830	-20 °C έως +45 °C	5 kWh
47099600	LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 840 2CT	-20 °C έως +45 °C	5 kWh
16903600	CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 840	-20 °C έως +45 °C	5 kWh
16919700	CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 865	-20 °C έως +45 °C	5 kWh
16913500	CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 830	-20 °C έως +45 °C	8 kWh
57761500	CorePro LEDbulb ND 11-75W A60 B22 827	-	11 kWh
51002500	CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 B22 827	-	13 kWh
57757800	CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 827	-20 °C έως +45 °C	5 kWh
57779000	CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 840	-20 °C έως +45 °C	5 kWh
57993000	CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 830	-20 °C έως +45 °C	5 kWh
57787500	CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 865	-20 °C έως +45 °C	5 kWh







CorePro LEDbulb

