



Philips CorePro LED

CorePro LED Estándar

Las bombillas CorePro LED se han diseñado para reemplazar las bombillas incandescentes y son compatibles con las luminarias existentes con casquillos E27

Beneficios

- Más de un 80% de ahorro energético en comparación con las lámparas incandescentes y halógenas
- Bajo coste de mantenimiento

Características

- Luz blanca, cálida, neutra y fría
- Duración 15000 horas
- Luz sin radiación UV ni IR que genera menos calor y protege los objetos sensibles al calor

Aplicaciones

- Hoteles, restaurantes, bares, cafeterías
- Vestíbulos, pasillos, huecos de escalera, baños, zonas de recepción

Versions



LEDbulb A19 E26 15W







LEDBulb 9W E27 DS FR DIM 1PF 6 AU RTP



LEDbulb CorePro E27 A60 5W

Plano de dimensiones




Product	D	C
CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 827	60 mm	108 mm
CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 830	60 mm	108 mm
CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 840	60 mm	108 mm
CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 865	60 mm	108 mm
CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 940	60 mm	109 mm
CorePro LEDbulb ND 10.5-75W A60 E27 930	60 mm	109 mm
CorePro LEDbulb ND 11-75W A60 E27 927	60 mm	109 mm

Product	D	C
CorePro LEDbulb DIM 8-60W A60 E27 5CCT	60 mm	115 mm

Product	D	C
CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 827	60 mm	120 mm
CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 830	60 mm	120 mm
CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 840	60 mm	120 mm
CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 865	60 mm	120 mm

Product	D	C
CorePro LEDbulb ND 12.5-100W A60 E27 940	60 mm	110 mm
CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 930	60 mm	110 mm
CoreProLEDbulb ND 13-100W A60 E27 927	60 mm	120 mm

Plano de dimensiones



Product	D	C
CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 827	60 mm	110 mm
CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 827	60 mm	107 mm
CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 830	60 mm	107 mm
CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 840	60 mm	108 mm
CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 840	60 mm	110 mm
CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 865	60 mm	107 mm
CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 930	60 mm	107 mm
CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 940	60 mm	107 mm
CorePro LEDbulb ND 7.5-60W A60 E27 930	60 mm	107 mm
CorePro LEDbulb ND 7.5-60W A60 E27 940	60 mm	107 mm
CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 827	60 mm	108 mm
CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 830	60 mm	108 mm
CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 840	60 mm	108 mm
CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 865	60 mm	108 mm
CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 927	60 mm	107 mm
CoreProLEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 927	60 mm	107 mm

Información general	
Base del casquillo	E27
Ciclo de encendido/apagado	50.000
Datos técnicos de la luz	
LLMF al fin de vida útil nominal (nom.)	70 %
Operativos y eléctricos	
Hora de inicio (nom.)	0,5 s
Mecánicos y de carcasa	
Acabado de la bombilla	Mate
Forma de la bombilla	A60

Información general

Order Code	Full Product Name	Vida útil nominal
47520500	CoreProLEDbulb ND 13-100W A60 E27 927	15.000 hora(s)
32968300	CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 930	15.000 hora(s)
32970600	CorePro LEDbulb ND 12.5-100W A60 E27 940	15.000 hora(s)
16901200	CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 827	15.000 hora(s)
16909800	CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 840	15.000 hora(s)
16925800	CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 865	15.000 hora(s)
16917300	CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 830	15.000 hora(s)
16899200	CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 827	15.000 hora(s)
16907400	CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 840	15.000 hora(s)
16923400	CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 865	15.000 hora(s)
47514400	CorePro LEDbulb ND 11-75W A60 E27 927	15.000 hora(s)
32964500	CorePro LEDbulb ND 10.5-75W A60 E27 930	15.000 hora(s)
32966900	CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 940	15.000 hora(s)
16915900	CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 830	15.000 hora(s)

Order Code	Full Product Name	Vida útil nominal
16897800	CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 827	15.000 hora(s)
16905000	CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 840	15.000 hora(s)
16921000	CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 865	15.000 hora(s)
16895400	CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 827	15.000 hora(s)
47518200	CoreProLEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 927	15.000 hora(s)
32956000	CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 930	15.000 hora(s)
32958400	CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 940	15.000 hora(s)
47516800	CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 927	15.000 hora(s)
32960700	CorePro LEDbulb ND 7.5-60W A60 E27 930	15.000 hora(s)
32962100	CorePro LEDbulb ND 7.5-60W A60 E27 940	15.000 hora(s)
16911100	CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 830	10.000 hora(s)
16903600	CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 840	15.000 hora(s)
16919700	CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 865	15.000 hora(s)
16913500	CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 830	15.000 hora(s)

CorePro LEDEstándar

Order Code	Full Product Name	Vida útil nominal
35333600	CorePro LEDbulb DIM 8-60W A60 E27 5CCT	15.000 hora(s)
57757800	CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 827	15.000 hora(s)

Order Code	Full Product Name	Vida útil nominal
57779000	CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 840	15.000 hora(s)

Datos técnicos de la luz

Order Code	Full Product Name	Temperatura de color		Índice de reproducción		
		Ángulo de haz (nom.)	correlacionada (nom.)	cromática (IRC)	Código de color	Flujo luminoso
47520500	CoreProLEDbulb ND 13-100W A60 E27 927	180 °	2700 K	90	927	1.521 lm
32968300	CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 930	200 °	3000 K	90	930	1.521 lm
32970600	CorePro LEDbulb ND 12.5-100W A60 E27 940	200 °	4000 K	90	940	1.521 lm
16901200	CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 827	180 °	2700 K	80	827	1.521 lm
16909800	CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 840	180 °	4000 K	80	840	1.521 lm
16925800	CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 865	180 °	6500 K	80	865	1.521 lm
16917300	CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 830	180 °	3000 K	80	830	1.521 lm
16899200	CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 827	180 °	2700 K	80	827	1.055 lm
16907400	CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 840	180 °	4000 K	80	840	1.055 lm
16923400	CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 865	180 °	6500 K	80	865	1.055 lm
47514400	CorePro LEDbulb ND 11-75W A60 E27 927	180 °	2700 K	90	927	1.055 lm
32964500	CorePro LEDbulb ND 10.5-75W A60 E27 930	180 °	3000 K	90	930	1.055 lm
32966900	CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 940	180 °	4000 K	90	940	1.055 lm
16915900	CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 830	180 °	3000 K	80	830	1.055 lm
16897800	CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 827	180 °	2700 K	80	827	806 lm
16905000	CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 840	180 °	4000 K	80	840	806 lm
16921000	CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 865	180 °	6500 K	80	865	806 lm
16895400	CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 827	180 °	2700 K	80	827	470 lm
47518200	CoreProLEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 927	180 °	2700 K	90	927	470 lm
32956000	CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 930	180 °	3000 K	90	930	470 lm
32958400	CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 940	180 °	4000 K	90	940	470 lm
47516800	CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 927	180 °	2700 K	90	927	806 lm
32960700	CorePro LEDbulb ND 7.5-60W A60 E27 930	180 °	3000 K	90	930	806 lm
32962100	CorePro LEDbulb ND 7.5-60W A60 E27 940	180 °	4000 K	90	940	806 lm
16911100	CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 830	180 °	3000 K	80	830	470 lm
16903600	CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 840	180 °	4000 K	80	840	470 lm
16919700	CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 865	180 °	6500 K	80	865	470 lm
16913500	CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 830	180 °	3000 K	80	830	806 lm
35333600	CorePro LEDbulb DIM 8-60W A60 E27 5CCT	200 °	2700 K	80	2700K/3000K/ 4000K/5000K/ 6500K	806 lm
57757800	CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 827	200 °	2700 K	80	827	470 lm
57779000	CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 840	200 °	4000 K	80	840	470 lm

Operativos y eléctricos

Order Code	Full Product Name	Frecuencia de entrada	Line Frequency	Consumo	
				de energía	Equivalente de potencia
47520500	CoreProLEDbulb ND 13-100W A60 E27 927	50 Hz	50 Hz	13 W	100 W

Order Code	Full Product Name	Frecuencia de entrada	Line Frequency	Consumo	
				de energía	Equivalente de potencia
32968300	CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 930	50 a 60 Hz	50 to 60 Hz	13 W	100 W

CorePro LEDestándar

Order		Frecuencia	Line	Consumo	
Code	Full Product Name	de entrada	Frequency	de energía	Equivalente de potencia
32970600	CorePro LEDbulb ND 12.5-100W A60 E27 940	50 a 60 Hz	50 to 60 Hz	12,5 W	100 W
16901200	CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 827	50 a 60 Hz	50 to 60 Hz	13 W	100 W
16909800	CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 840	50 a 60 Hz	50 to 60 Hz	13 W	100 W
16925800	CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 865	50 a 60 Hz	50 to 60 Hz	13 W	100 W
16917300	CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 830	50 a 60 Hz	50 to 60 Hz	13 W	100 W
16899200	CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 827	50 a 60 Hz	50 to 60 Hz	10 W	75 W
16907400	CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 840	50 a 60 Hz	50 to 60 Hz	10 W	75 W
16923400	CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 865	50 a 60 Hz	50 to 60 Hz	10 W	75 W
47514400	CorePro LEDbulb ND 11-75W A60 E27 927	50 Hz	50 Hz	11 W	75 W
32964500	CorePro LEDbulb ND 10.5-75W A60 E27 930	50 Hz	50 Hz	10,5 W	75 W
32966900	CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 940	50 Hz	50 Hz	10 W	75 W
16915900	CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 830	50 a 60 Hz	50 to 60 Hz	10 W	75 W
16897800	CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 827	50 a 60 Hz	50 to 60 Hz	8 W	60 W
16905000	CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 840	50 a 60 Hz	50 to 60 Hz	8 W	60 W
16921000	CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 865	50 a 60 Hz	50 to 60 Hz	8 W	60 W

Order		Frecuencia	Line	Consumo	
Code	Full Product Name	de entrada	Frequency	de energía	Equivalente de potencia
16895400	CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 827	50 a 60 Hz	50 to 60 Hz	4,9 W	40 W
47518200	CoreProLEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 927	50 Hz	50 Hz	4,9 W	40 W
32956000	CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 930	50 Hz	50 Hz	4,9 W	40 W
32958400	CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 940	50 Hz	50 Hz	4,9 W	40 W
47516800	CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 927	50 Hz	50 Hz	8 W	60 W
32960700	CorePro LEDbulb ND 7.5-60W A60 E27 930	50 Hz	50 Hz	7,5 W	60 W
32962100	CorePro LEDbulb ND 7.5-60W A60 E27 940	50 Hz	50 Hz	7,5 W	60 W
16911100	CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 830	50 a 60 Hz	50 to 60 Hz	4,9 W	40 W
16903600	CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 840	50 a 60 Hz	50 to 60 Hz	4,9 W	40 W
16919700	CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 865	50 a 60 Hz	50 to 60 Hz	4,9 W	40 W
16913500	CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 830	50 a 60 Hz	50 to 60 Hz	8 W	60 W
35333600	CorePro LEDbulb DIM 8-60W A60 E27 5CCT	50 a 60 Hz	-	8 W	60 W
57757800	CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 827	50 a 60 Hz	50 to 60 Hz	4,9 W	40 W
57779000	CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 840	50 a 60 Hz	50 to 60 Hz	4,9 W	40 W

Temperatura

CorePro LEDEstándar

Order Code	Full Product Name	Temperatura máxima (nom.)
47520500	CoreProLEDbulb ND 13-100W A60 E27 927	105 °C
32968300	CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 930	95 °C
32970600	CorePro LEDbulb ND 12.5-100W A60 E27 940	95 °C
16901200	CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 827	95 °C
16909800	CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 840	95 °C
16925800	CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 865	95 °C
16917300	CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 830	95 °C
16899200	CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 827	85 °C
16907400	CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 840	85 °C
16923400	CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 865	85 °C
47514400	CorePro LEDbulb ND 11-75W A60 E27 927	105 °C
32964500	CorePro LEDbulb ND 10.5-75W A60 E27 930	105 °C
32966900	CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 940	105 °C
16915900	CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 830	85 °C
16897800	CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 827	75 °C
16905000	CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 840	75 °C

Controles y regulación

Order Code	Full Product Name	Regulable
47520500	CoreProLEDbulb ND 13-100W A60 E27 927	No
32968300	CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 930	No
32970600	CorePro LEDbulb ND 12.5-100W A60 E27 940	No
16901200	CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 827	No
16909800	CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 840	No
16925800	CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 865	No
16917300	CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 830	No
16899200	CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 827	No
16907400	CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 840	No
16923400	CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 865	No
47514400	CorePro LEDbulb ND 11-75W A60 E27 927	No
32964500	CorePro LEDbulb ND 10.5-75W A60 E27 930	No
32966900	CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 940	No
16915900	CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 830	No
16897800	CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 827	No
16905000	CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 840	No

Order Code	Full Product Name	Temperatura máxima (nom.)
16921000	CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 865	75 °C
16895400	CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 827	75 °C
47518200	CoreProLEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 927	80 °C
32956000	CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 930	80 °C
32958400	CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 940	80 °C
47516800	CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 927	95 °C
32960700	CorePro LEDbulb ND 7.5-60W A60 E27 930	95 °C
32962100	CorePro LEDbulb ND 7.5-60W A60 E27 940	95 °C
16911100	CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 830	75 °C
16903600	CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 840	75 °C
16919700	CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 865	75 °C
16913500	CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 830	75 °C
35333600	CorePro LEDbulb DIM 8-60W A60 E27 5CCT	80 °C
57757800	CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 827	80 °C
57779000	CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 840	80 °C

Order Code	Full Product Name	Regulable
16921000	CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 865	No
16895400	CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 827	No
47518200	CoreProLEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 927	No
32956000	CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 930	No
32958400	CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 940	No
47516800	CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 927	No
32960700	CorePro LEDbulb ND 7.5-60W A60 E27 930	No
32962100	CorePro LEDbulb ND 7.5-60W A60 E27 940	No
16911100	CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 830	No
16903600	CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 840	No
16919700	CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 865	No
16913500	CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 830	No
35333600	CorePro LEDbulb DIM 8-60W A60 E27 5CCT	Solo con reguladores específicos
57757800	CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 827	No
57779000	CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 840	No


Aprobación y aplicación











Order Code	Full Product Name	Rango de temperatura ambiente	Consumo energético kWh/1000 h
47520500	CoreProLEDbulb ND 13-100W A60 E27 927	-20 °C a 45 °C	13 kWh
32968300	CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 930	-	13 kWh
32970600	CorePro LEDbulb ND 12.5-100W A60 E27 940	-	13 kWh
16901200	CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 827	-20 °C a 45 °C	13 kWh











Order Code	Full Product Name	Rango de temperatura ambiente	Consumo energético kWh/1000 h
16909800	CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 840	-20 °C a 45 °C	13 kWh
16925800	CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 865	-20 °C a 45 °C	13 kWh
16917300	CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 830	-20 °C a 45 °C	13 kWh
16899200	CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 827	-20 °C a 45 °C	10 kWh

CorePro LEDEstándar

Order Code	Full Product Name	Rango de temperatura ambiente	Consumo energético kWh/1000 h
16907400	CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 840	-20 °C a 45 °C	10 kWh
16923400	CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 865	-20 °C a 45 °C	10 kWh
47514400	CorePro LEDbulb ND 11-75W A60 E27 927	-20 °C a 45 °C	11 kWh
32964500	CorePro LEDbulb ND 10.5-75W A60 E27 930	-20 °C a 45 °C	11 kWh
32966900	CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 940	-20 °C a 45 °C	10 kWh
16915900	CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 830	-20 °C a 45 °C	10 kWh
16897800	CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 827	-20 °C a 45 °C	8 kWh
16905000	CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 840	-20 °C a 45 °C	8 kWh
16921000	CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 865	-20 °C a 45 °C	8 kWh
16895400	CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 827	-20 °C a 45 °C	5 kWh
47518200	CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 927	-20 °C a 45 °C	5 kWh
32956000	CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 930	-20 °C a 45 °C	5 kWh
32958400	CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 940	-20 °C a 45 °C	5 kWh
47516800	CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 927	-20 °C a 45 °C	8 kWh
32960700	CorePro LEDbulb ND 7.5-60W A60 E27 930	-20 °C a 45 °C	8 kWh
32962100	CorePro LEDbulb ND 7.5-60W A60 E27 940	-20 °C a 45 °C	8 kWh
16911100	CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 830	-20 °C a 45 °C	5 kWh
16903600	CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 840	-20 °C a 45 °C	5 kWh
16919700	CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 865	-20 °C a 45 °C	5 kWh
16913500	CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 830	-20 °C a 45 °C	8 kWh
35333600	CorePro LEDbulb DIM 8-60W A60 E27 5CCT	-20 °C a +45 °C	8 kWh
57757800	CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 827	-20 °C a 45 °C	5 kWh
57779000	CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 840	-20 °C a 45 °C	5 kWh







CorePro LEDEstándar

