



Erinomaisen hinta-laatusuhteen ledilamput

CorePro LEDbulb

CorePro LED -lamppu soveltuu mainiosti perustason valaisutarpeisiin. Se valaisee kauniisti ja toimii luotettavasti, kuten LED-lamppujen pitääkin. CorePro LED -lamput sopivat olemassa oleviin valaisimiin, joissa on E27- tai B22-kanta, eli ne on suunniteltu korvaamaan halogeeni- tai hehkulamput. LED-lamput säästävät erittäin paljon energiaa – jopa 80 % halogeenilamppuihin verrattuna – ja minimoivat huoltokulut 15 000 tunnin käyttöiän ansiosta.

Hyödyt

- Erinomainen valinta himmeäpintaisten hehkulamppujen korvaajaksi
- Energiansäästö jopa 80 %
- Alhaisemmat ylläpitokustannukset

Ominaisuudet

- Helppo jälkiasentaa nykyisiin valaisimiin
- Pitkä käyttöikä
- Valo syttyy välittömästi ja saavuttaa täyden kirkkauden heti
- Ei UV- eikä infrapunasäteilyä
- Ei sisällä elohopeaa eikä muita haitallisia materiaaleja – RoHS-yhteensopiva

Käyttökohteet

- Hotellit, ravintolat, kahvilat
- Asuinalueet
- Käytävät, kulkuväylät

CorePro LEDbulb

Versions



LED Lamps, LEDbulb A60 B22



CorePro LEDbulb 75W B22 827 FR A60






LEDbulb CorePro B22 A60 5W



LEDBulb 9W E27 D5 FR DIM 1PF 6 AU RTP

Mittapiirros







Product	D	C
CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 827	60 mm	108 mm
CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 830	60 mm	108 mm
CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 840	60 mm	108 mm
CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 865	60 mm	108 mm
LEDbulb ND 10-75W A60 E27 840 2CT	60 mm	108 mm

Product	D	C
CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 B22 930	60 mm	110 mm

Product	D	C
CorePro LEDbulb DIM 8-60W A60 E27 5CCT	60 mm	115 mm

CorePro LEDbulb

Mittapiirros



Product	D	C
CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 827	60 mm	120 mm
CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 830	60 mm	120 mm
CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 840	60 mm	120 mm
CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 865	60 mm	120 mm
LEDbulb ND 13-100W A67 E27 840 2CT	60 mm	120 mm


Product	D	C
CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 B22 827	60 mm	110 mm

Product	D	C
CorePro LEDbulb ND 11-75W A60 B22 827	60 mm	110 mm
CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 B22 827	60 mm	110 mm

Product	D	C
CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 B22 827	60 mm	110 mm

CorePro LEDbulb

Mittapiirros



Yleistä tietoa	
Sytytys	50 000
Valaistuksen tekniset tiedot	
LLMF nimelliskäyttöiän lopussa (nim.)	70 %
Käyttö- ja sähkö tiedot	
Syöttötaajuus	50–60 Hz
Syttymisaika (nim.)	0,5 s
Mekaaniset tiedot ja runko	
Lampun pinta	Matta

Yleistä tietoa

Order Code	Full Product Name	Kanta	Nimelliskäyttöikä
929001233902	CorePro LEDbulb ND 8–60W A60 B22 827	B22	15 000 tuntia
929003004002	CorePro LEDbulb ND 13–100W A60 B22 930	B22	15 000 tuntia
929002306808	CorePro LEDbulb ND 13–100W A60 E27 827	E27	15 000 tuntia
929002306908	CorePro LEDbulb ND 13–100W A60 E27 840	E27	15 000 tuntia
929002306962	LEDbulb ND 13–100W A67 E27 840 2CT	E27	15 000 tuntia
929002307008	CorePro LEDbulb ND 13–100W A60 E27 865	E27	15 000 tuntia
929003607608	CorePro LEDbulb ND 13–100W A60 E27 830	E27	15 000 tuntia
929002306508	CorePro LEDbulb ND 10–75W A60 E27 827	E27	15 000 tuntia
929002306608	CorePro LEDbulb ND 10–75W A60 E27 840	E27	15 000 tuntia
929002306662	LEDbulb ND 10–75W A60 E27 840 2CT	E27	15 000 tuntia
929002306708	CorePro LEDbulb ND 10–75W A60 E27 865	E27	15 000 tuntia
929003607508	CorePro LEDbulb ND 10–75W A60 E27 830	E27	15 000 tuntia
929003603102	CorePro LEDbulb ND 4.9–40W A60 B22 827	B22	15 000 tuntia
929002306208	CorePro LEDbulb ND 8–60W A60 E27 827	E27	15 000 tuntia
929002306308	CorePro LEDbulb ND 8–60W A60 E27 840	E27	15 000 tuntia
929002306309	LEDbulb ND 8–60W A60 E27 840 12CT	E27	15 000 tuntia

Valaistuksen tekniset tiedot

Product	D	C
CorePro LEDbulb ND 4.9–40W A60 E27 827	60 mm	107 mm
CorePro LEDbulb ND 4.9–40W A60 E27 830	60 mm	107 mm
CorePro LEDbulb ND 4.9–40W A60 E27 840	60 mm	108 mm
CorePro LEDbulb ND 4.9–40W A60 E27 865	60 mm	107 mm
CorePro LEDbulb ND 8–60W A60 E27 827	60 mm	108 mm
CorePro LEDbulb ND 8–60W A60 E27 830	60 mm	108 mm
CorePro LEDbulb ND 8–60W A60 E27 840	60 mm	108 mm
CorePro LEDbulb ND 8–60W A60 E27 865	60 mm	108 mm
LEDbulb ND 4.9–40W A60 E27 827 2CT	60 mm	107 mm
LEDbulb ND 4.9–40W A60 E27 840 2CT	60 mm	108 mm
LEDbulb ND 8–60W A60 E27 827 12CT	60 mm	107 mm
LEDbulb ND 8–60W A60 E27 830 12CT	60 mm	107 mm
LEDbulb ND 8–60W A60 E27 840 12CT	60 mm	107 mm

Order Code	Full Product Name	Kanta	Nimelliskäyttöikä
929002306408	CorePro LEDbulb ND 8–60W A60 E27 865	E27	15 000 tuntia
929003540202	LEDbulb ND 4.9–40W A60 E27 827 2CT	E27	15 000 tuntia
929003540208	CorePro LEDbulb ND 4.9–40W A60 E27 827	E27	15 000 tuntia
929003560908	CorePro LEDbulb ND 4.9–40W A60 E27 830	E27	10 000 tuntia
929003564102	LEDbulb ND 4.9–40W A60 E27 840 2CT	E27	15 000 tuntia
929003564108	CorePro LEDbulb ND 4.9–40W A60 E27 840	E27	15 000 tuntia
929003604208	CorePro LEDbulb ND 4.9–40W A60 E27 865	E27	15 000 tuntia
929003607408	CorePro LEDbulb ND 8–60W A60 E27 830	E27	15 000 tuntia
929003607409	LEDbulb ND 8–60W A60 E27 830 12CT	E27	15 000 tuntia
929003774009	LEDbulb ND 8–60W A60 E27 827 12CT	E27	15 000 tuntia
929001234002	CorePro LEDbulb ND 11–75W A60 B22 827	B22	15 000 tuntia
929001234102	CorePro LEDbulb ND 13–100W A60 B22 827	B22	15 000 tuntia
929003785202	CorePro LEDbulb DIM 8–60W A60 E27 5CCT	E27	15 000 tuntia

CorePro LEDbulb

Order Code	Full Product Name	Keilakulma (nim.)	Väriämpötila (nim.)	Värintoistoindeksi (CRI)	Värikoodi	Valovirta
929001233902	CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 B22 827	200 °	2700 K	80	827	806 lm
929003004002	CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 B22 930	200 °	3000 K	90	930	1 521 lm
929002306808	CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 827	180 °	2700 K	80	827	1 521 lm
929002306908	CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 840	180 °	4000 K	80	840	1 521 lm
929002306962	LEDbulb ND 13-100W A67 E27 840 2CT	180 °	4000 K	80	840	1 521 lm
929002307008	CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 865	180 °	6500 K	80	865	1 521 lm
929003607608	CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 830	180 °	3000 K	80	830	1 521 lm
929002306508	CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 827	180 °	2700 K	80	827	1 055 lm
929002306608	CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 840	180 °	4000 K	80	840	1 055 lm
929002306662	LEDbulb ND 10-75W A60 E27 840 2CT	180 °	4000 K	80	840	1 055 lm
929002306708	CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 865	180 °	6500 K	80	865	1 055 lm
929003607508	CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 830	180 °	3000 K	80	830	1 055 lm
929003603102	CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 B22 827	200 °	2700 K	80	827	470 lm
929002306208	CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 827	180 °	2700 K	80	827	806 lm
929002306308	CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 840	180 °	4000 K	80	840	806 lm
929002306309	LEDbulb ND 8-60W A60 E27 840 12CT	150 °	4000 K	80	840	806 lm
929002306408	CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 865	180 °	6500 K	80	865	806 lm
929003540202	LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 827 2CT	180 °	2700 K	80	827	470 lm
929003540208	CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 827	180 °	2700 K	80	827	470 lm
929003560908	CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 830	180 °	3000 K	80	830	470 lm
929003564102	LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 840 2CT	180 °	4000 K	80	840	470 lm
929003564108	CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 840	180 °	4000 K	80	840	470 lm
929003604208	CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 865	180 °	6500 K	80	865	470 lm
929003607408	CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 830	180 °	3000 K	80	830	806 lm
929003607409	LEDbulb ND 8-60W A60 E27 830 12CT	150 °	3000 K	80	830	806 lm
929003774009	LEDbulb ND 8-60W A60 E27 827 12CT	150 °	2700 K	80	827	806 lm
929001234002	CorePro LEDbulb ND 11-75W A60 B22 827	200 °	2700 K	80	827	1 055 lm
929001234102	CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 B22 827	200 °	2700 K	80	827	1 521 lm
929003785202	CorePro LEDbulb DIM 8-60W A60 E27 5CCT	200 °	2700 K	80	2700K/3000K/4000K/5000K/6500K	806 lm

Käyttö- ja sähkö tiedot

					Vastaa				
Order Code	Full Product Name	Viivatiheys	Virrankulutus	teholtaan	Order Code	Full Product Name	Viivatiheys	Virrankulutus	teholtaan
929001233902	CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 B22 827	50 to 60 Hz	8 W	60 W	929002306662	LEDbulb ND 10-75W A60 E27 840 2CT	50 to 60 Hz	10 W	75 W
929003004002	CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 B22 930	50 to 60 Hz	13 W	100 W	929002306708	CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 865	50 to 60 Hz	10 W	75 W
929002306808	CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 827	50 to 60 Hz	13 W	100 W	929003607508	CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 830	50 to 60 Hz	10 W	75 W
929002306908	CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 840	50 to 60 Hz	13 W	100 W	929003603102	CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 B22 827	50 to 60 Hz	4,9 W	40 W
929002306962	LEDbulb ND 13-100W A67 E27 840 2CT	50 to 60 Hz	13 W	100 W	929002306208	CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 827	50 to 60 Hz	8 W	60 W
929002307008	CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 865	50 to 60 Hz	13 W	100 W	929002306308	CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 840	50 to 60 Hz	8 W	60 W
929003607608	CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 830	50 to 60 Hz	13 W	100 W	929002306309	LEDbulb ND 8-60W A60 E27 840 12CT	-	8 W	60 W
929002306508	CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 827	50 to 60 Hz	10 W	75 W	929002306408	CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 865	50 to 60 Hz	8 W	60 W
929002306608	CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 840	50 to 60 Hz	10 W	75 W	929003540202	LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 827 2CT	50 to 60 Hz	4,9 W	40 W

CorePro LEDbulb

				Vastaa
Order Code	Full Product Name	Viivatiheys	Virrankulutus	teholtaan
929003540208	CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 827	50 to 60 Hz	4,9 W	40 W
929003560908	CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 830	50 to 60 Hz	4,9 W	40 W
929003564102	LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 840 2CT	50 to 60 Hz	4,9 W	40 W
929003564108	CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 840	50 to 60 Hz	4,9 W	40 W
929003604208	CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 865	50 to 60 Hz	4,9 W	40 W
929003607408	CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 830	50 to 60 Hz	8 W	60 W

Käyttölämpötila

Order Code	Full Product Name	T-Case, maksimi (nim.)
929001233902	CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 B22 827	85 °C
929003004002	CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 B22 930	95 °C
929002306808	CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 827	95 °C
929002306908	CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 840	95 °C
929002306962	LEDbulb ND 13-100W A67 E27 840 2CT	95 °C
929002307008	CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 865	95 °C
929003607608	CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 830	95 °C
929002306508	CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 827	85 °C
929002306608	CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 840	85 °C
929002306662	LEDbulb ND 10-75W A60 E27 840 2CT	95 °C
929002306708	CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 865	85 °C
929003607508	CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 830	85 °C
929003603102	CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 B22 827	80 °C
929002306208	CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 827	75 °C
929002306308	CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 840	75 °C

Ohjausjärjestelmät ja himmennys

Order Code	Full Product Name	Himmennettävä
929001233902	CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 B22 827	Ei
929003004002	CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 B22 930	Ei
929002306808	CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 827	Ei
929002306908	CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 840	Ei
929002306962	LEDbulb ND 13-100W A67 E27 840 2CT	Ei
929002307008	CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 865	Ei
929003607608	CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 830	Ei
929002306508	CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 827	Ei
929002306608	CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 840	Ei
929002306662	LEDbulb ND 10-75W A60 E27 840 2CT	Ei
929002306708	CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 865	Ei
929003607508	CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 830	Ei
929003603102	CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 B22 827	Ei
929002306208	CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 827	Ei
929002306308	CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 840	Ei

				Vastaa
Order Code	Full Product Name	Viivatiheys	Virrankulutus	teholtaan
929003607409	LEDbulb ND 8-60W A60 E27 830 12CT	-	8 W	60 W
929003774009	LEDbulb ND 8-60W A60 E27 827 12CT	-	8 W	60 W
929001234002	CorePro LEDbulb ND 11-75W A60 B22 827	50 to 60 Hz	11 W	75 W
929001234102	CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 B22 827	50 to 60 Hz	13 W	100 W
929003785202	CorePro LEDbulb DIM 8-60W A60 E27 5CCT	-	8 W	60 W

Order Code	Full Product Name	T-Case, maksimi (nim.)
929002306309	LEDbulb ND 8-60W A60 E27 840 12CT	90 °C
929002306408	CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 865	75 °C
929003540202	LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 827 2CT	75 °C
929003540208	CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 827	75 °C
929003560908	CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 830	75 °C
929003564102	LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 840 2CT	-
929003564108	CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 840	75 °C
929003604208	CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 865	75 °C
929003607408	CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 830	75 °C
929003607409	LEDbulb ND 8-60W A60 E27 830 12CT	90 °C
929003774009	LEDbulb ND 8-60W A60 E27 827 12CT	90 °C
929001234002	CorePro LEDbulb ND 11-75W A60 B22 827	80 °C
929001234102	CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 B22 827	85 °C
929003785202	CorePro LEDbulb DIM 8-60W A60 E27 5CCT	80 °C

Order Code	Full Product Name	Himmennettävä
929002306309	LEDbulb ND 8-60W A60 E27 840 12CT	Ei
929002306408	CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 865	Ei
929003540202	LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 827 2CT	Ei
929003540208	CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 827	Ei
929003560908	CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 830	Ei
929003564102	LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 840 2CT	Ei
929003564108	CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 840	Ei
929003604208	CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 865	Ei
929003607408	CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 830	Ei
929003607409	LEDbulb ND 8-60W A60 E27 830 12CT	Ei
929003774009	LEDbulb ND 8-60W A60 E27 827 12CT	Ei
929001234002	CorePro LEDbulb ND 11-75W A60 B22 827	Ei
929001234102	CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 B22 827	Ei
929003785202	CorePro LEDbulb DIM 8-60W A60 E27 5CCT	Vain tiettyjen himmentimien kanssa

Mekaaniset tiedot ja runko











Order Code	Full Product Name	Hehkulampun muoto
929001233902	CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 B22 827	A60
929003004002	CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 B22 930	A60
929002306808	CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 827	A60
929002306908	CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 840	A60
929002306962	LEDbulb ND 13-100W A67 E27 840 2CT	A67
929002307008	CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 865	A60
929003607608	CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 830	A60
929002306508	CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 827	A60
929002306608	CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 840	A60
929002306662	LEDbulb ND 10-75W A60 E27 840 2CT	A60
929002306708	CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 865	A60
929003607508	CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 830	A60
929003603102	CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 B22 827	A60
929002306208	CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 827	A60
929002306308	CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 840	A60











Order Code	Full Product Name	Hehkulampun muoto
929002306309	LEDbulb ND 8-60W A60 E27 840 12CT	A60
929002306408	CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 865	A60
929003540202	LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 827 2CT	A60
929003540208	CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 827	A60
929003560908	CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 830	A60
929003564102	LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 840 2CT	A60
929003564108	CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 840	A60
929003604208	CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 865	A60
929003607408	CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 830	A60
929003607409	LEDbulb ND 8-60W A60 E27 830 12CT	A60
929003774009	LEDbulb ND 8-60W A60 E27 827 12CT	A60
929001234002	CorePro LEDbulb ND 11-75W A60 B22 827	A60
929001234102	CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 B22 827	A60
929003785202	CorePro LEDbulb DIM 8-60W A60 E27 5CCT	A60

Merkinnät ja luokitukset

Order Code	Full Product Name	Ympäristön lämpötila	Energiankulutus kWh/1000 h
929001233902	CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 B22 827	-	8 kWh
929003004002	CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 B22 930	-	13 kWh
929002306808	CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 827	-20...+45 °C	13 kWh
929002306908	CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 840	-20...+45 °C	13 kWh
929002306962	LEDbulb ND 13-100W A67 E27 840 2CT	-20...+45 °C	13 kWh
929002307008	CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 865	-20...+45 °C	13 kWh
929003607608	CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 830	-20...+45 °C	13 kWh
929002306508	CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 827	-20...+45 °C	10 kWh
929002306608	CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 840	-20...+45 °C	10 kWh
929002306662	LEDbulb ND 10-75W A60 E27 840 2CT	-20...+45 °C	10 kWh
929002306708	CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 865	-20...+45 °C	10 kWh
929003607508	CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 830	-20...+45 °C	10 kWh
929003603102	CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 B22 827	-20...+45 °C	5 kWh
929002306208	CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 827	-20...+45 °C	8 kWh
929002306308	CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 840	-20...+45 °C	8 kWh

Order Code	Full Product Name	Ympäristön lämpötila	Energiankulutus kWh/1000 h
929002306309	LEDbulb ND 8-60W A60 E27 840 12CT	-20...+45 °C	8 kWh
929002306408	CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 865	-20...+45 °C	8 kWh
929003540202	LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 827 2CT	-20...+45 °C	5 kWh
929003540208	CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 827	-20...+45 °C	5 kWh
929003560908	CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 830	-20...+45 °C	5 kWh
929003564102	LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 840 2CT	-20...+45 °C	5 kWh
929003564108	CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 840	-20...+45 °C	5 kWh
929003604208	CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 865	-20...+45 °C	5 kWh
929003607408	CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 830	-20...+45 °C	8 kWh
929003607409	LEDbulb ND 8-60W A60 E27 830 12CT	-20...+45 °C	8 kWh
929003774009	LEDbulb ND 8-60W A60 E27 827 12CT	-20...+45 °C	8 kWh
929001234002	CorePro LEDbulb ND 11-75W A60 B22 827	-	11 kWh
929001234102	CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 B22 827	-	13 kWh
929003785202	CorePro LEDbulb DIM 8-60W A60 E27 5CCT	-20...+45 °C	8 kWh





CorePro LEDbulb

