



La solution d'éclairage classique

Lampes CorePro LEDbulb forme classique

Les ampoules LED CorePro sont compatibles avec la plupart des équipements actuels pourvus de supports E27 et B22 et sont conçus pour remplacer les ampoules halogènes ou incandescentes. Elles permettent de réaliser d'impressionnantes économies d'énergie et de réduire les coûts de maintenance.

Avantages

- Lumière blanche chaude
- Jusqu'à 80 % d'économies d'énergie
- Coûts de maintenance réduits

Fonctions

- Installation aisée dans les supports E27 et B22 actuels
- Durée de vie de 15 000 heures
- Sans mercure ni autres substances dangereuses

Application

- Hôtels, restaurants, bars, cafés, musées, magasins
- Chambres d'hôtels, halls d'entrée, couloirs, escaliers, toilettes, espaces d'accueil, expositions, vitrines

Lampes CorePro LEDbulb forme classique

Versions



LEDbulb A19 E26 15W






80W E27 A60 FR



LEDbulb Core EU5 combine 1

Schéma dimensionnel




Product	D	C
CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 827	60 mm	108 mm
CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 830	60 mm	108 mm
CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 840	60 mm	108 mm

Product	D	C
CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 827	60 mm	120 mm
CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 830	60 mm	120 mm
CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 840	60 mm	120 mm

Product	D	C
CorePro LEDbulb ND 12.5-100W A60 E27 940	60 mm	110 mm

Lampes CorePro LEDbulb forme classique

Schéma dimensionnel



Product	D	C
CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 827	60 mm	107 mm
CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 830	60 mm	107 mm
CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 840	60 mm	108 mm
CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 930	60 mm	107 mm
CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 827	60 mm	108 mm
CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 827 SKT	60 mm	108 mm
CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 830	60 mm	108 mm
CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 840	60 mm	108 mm

Informations générales	
Culot	E27
Nombre de cycles d'allumage	50.000
Données techniques de l'éclairage	
LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)	70 %
Fonctionnement et électricité	
Heure de démarrage (nom.)	0,5 s
Commandes et gradation	
Variation de l'intensité lumineuse	Non
Mécanique et boîtier	
Finition ampoule	Dépoli
Forme de la lampe	A60

Informations générales

Order Code	Full Product Name	Durée de vie nominale
8719514329706	CorePro LEDbulb ND 12.5-100W A60 E27 940	15.000 h
8720169169012	CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 827	15.000 h
8720169169098	CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 840	15.000 h
8720169169173	CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 830	15.000 h
8720169168992	CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 827	15.000 h
8720169169074	CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 840	15.000 h
8720169169159	CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 830	15.000 h
8720169168978	CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 827	15.000 h

Order Code	Full Product Name	Durée de vie nominale
8720169169050	CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 840	15.000 h
8720169168954	CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 827	15.000 h
8719514329560	CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 930	15.000 h
8720169169111	CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 830	10.000 h
8720169169036	CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 840	15.000 h
8720169169135	CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 830	15.000 h
8720169169272	CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 827 SKT	15.000 h

Données techniques de l'éclairage

Order Code	Full Product Name	Angle du faisceau (nom.)	Température de couleur corrélée	Indice de rendu de		
			(nom.)	couleur (IRC)	Code couleur	Flux lumineux
8719514329706	CorePro LEDbulb ND 12.5-100W A60 E27 940	200 degré(s)	4000 K	90	940	1.521 lm
8720169169012	CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 827	180 degré(s)	2700 K	80	827	1.521 lm
8720169169098	CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 840	180 degré(s)	4000 K	80	840	1.521 lm
8720169169173	CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 830	180 degré(s)	3000 K	80	830	1.521 lm

Lampes CorePro LEDbulb forme classique

Order Code	Full Product Name	Angle du faisceau (nom.)	Température de couleur corrélée	Indice de rendu de		
			(nom.)	couleur (IRC)	Code couleur	Flux lumineux
8720169168992	CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 827	180 degré(s)	2700 K	80	827	1.055 lm
8720169169074	CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 840	180 degré(s)	4000 K	80	840	1.055 lm
8720169169159	CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 830	180 degré(s)	3000 K	80	830	1.055 lm
8720169168978	CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 827	180 degré(s)	2700 K	80	827	806 lm
8720169169050	CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 840	180 degré(s)	4000 K	80	840	806 lm
8720169168954	CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 827	180 degré(s)	2700 K	80	827	470 lm
8719514329560	CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 930	180 degré(s)	3000 K	90	930	470 lm
8720169169111	CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 830	180 degré(s)	3000 K	80	830	470 lm
8720169169036	CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 840	180 degré(s)	4000 K	80	840	470 lm
8720169169135	CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 830	180 degré(s)	3000 K	80	830	806 lm
8720169169272	CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 827 SKT	180 degré(s)	2700 K	80	827	806 lm

Fonctionnement et électricité

Order Code	Full Product Name	Fréquence d'entrée	Fréquence linéaire	Consommation électrique	Puissance équivalente
8719514329706	CorePro LEDbulb ND 12.5-100W A60 E27 940	50 à 60 Hz	50 to 60 Hz	12,5 W	100 W
8720169169012	CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 827	50 à 60 Hz	50 to 60 Hz	13 W	100 W
8720169169098	CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 840	50 à 60 Hz	50 to 60 Hz	13 W	100 W
8720169169173	CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 830	50 à 60 Hz	50 to 60 Hz	13 W	100 W
8720169168992	CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 827	50 à 60 Hz	50 to 60 Hz	10 W	75 W
8720169169074	CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 840	50 à 60 Hz	50 to 60 Hz	10 W	75 W
8720169169159	CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 830	50 à 60 Hz	50 to 60 Hz	10 W	75 W
8720169168978	CorePro LEDbulb ND	50 à 60 Hz	50 to 60 Hz	8 W	60 W

Order Code	Full Product Name	Fréquence d'entrée	Fréquence linéaire	Consommation électrique	Puissance équivalente
8720169169050	CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 840	50 à 60 Hz	50 to 60 Hz	8 W	60 W
8720169168954	CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 827	50 à 60 Hz	50 to 60 Hz	4,9 W	40 W
8719514329560	CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 930	50 Hz	50 Hz	4,9 W	40 W
8720169169111	CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 830	50 à 60 Hz	50 to 60 Hz	4,9 W	40 W
8720169169036	CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 840	50 à 60 Hz	50 to 60 Hz	4,9 W	40 W
8720169169135	CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 830	50 à 60 Hz	50 to 60 Hz	8 W	60 W
8720169169272	CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 827 SKT	50 à 60 Hz	50 to 60 Hz	8 W	60 W

Température


Lampes CorePro LEDbulb forme classique

Order Code	Full Product Name	Température maximale du produit (nom.)
8719514329706	CorePro LEDbulb ND 12.5-100W A60 E27 940	95 °C
8720169169012	CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 827	95 °C
8720169169098	CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 840	95 °C
8720169169173	CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 830	95 °C
8720169168992	CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 827	85 °C
8720169169074	CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 840	85 °C
8720169169159	CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 830	85 °C
8720169168978	CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 827	75 °C











Order Code	Full Product Name	Température maximale du produit (nom.)
8720169169050	CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 840	75 °C
8720169168954	CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 827	75 °C
8719514329560	CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 930	80 °C
8720169169111	CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 830	75 °C
8720169169036	CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 840	75 °C
8720169169135	CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 830	75 °C
8720169169272	CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 827	75 °C
SKT		

Approbation et application

Order Code	Full Product Name	Gamme de températures ambiantes	Consommation d'énergie kWh/ 1 000 h
8719514329706	CorePro LEDbulb ND 12.5-100W A60 E27 940	-	13 kWh
8720169169012	CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 827	-20 °C à 45 °C	13 kWh
8720169169098	CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 840	-20 °C à 45 °C	13 kWh
8720169169173	CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 830	-20 °C à 45 °C	13 kWh
8720169168992	CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 827	-20 °C à 45 °C	10 kWh
8720169169074	CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 840	-20 °C à 45 °C	10 kWh
8720169169159	CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 830	-20 °C à 45 °C	10 kWh
8720169168978	CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 827	-20 °C à 45 °C	8 kWh
8720169169050	CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 840	-20 °C à 45 °C	8 kWh
8720169168954	CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 827	-20 °C à 45 °C	5 kWh
8719514329560	CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 930	-20 °C à 45 °C	5 kWh
8720169169111	CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 830	-20 °C à 45 °C	5 kWh
8720169169036	CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 840	-20 °C à 45 °C	5 kWh
8720169169135	CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 830	-20 °C à 45 °C	8 kWh
8720169169272	CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 827 SKT	-20 °C à 45 °C	8 kWh



Lampes CorePro LEDbulb forme classique



Lampes CorePro LEDbulb forme classique

