



La solution d'éclairage classique

Lampes CorePro LEDbulb forme classique

Les ampoules LED CorePro sont compatibles avec la plupart des équipements actuels pourvus de supports E27 et B22 et sont conçus pour remplacer les ampoules halogènes ou incandescentes. Elles permettent de réaliser d'impressionnantes économies d'énergie et de réduire les coûts de maintenance.

Avantages

- Lumière blanche chaude
- Jusqu'à 80 % d'économies d'énergie
- Coûts de maintenance réduits

Fonctions

- Installation aisée dans les supports E27 et B22 actuels
- Durée de vie de 15 000 heures
- Sans mercure ni autres substances dangereuses

Application

- Hôtels, restaurants, bars, cafés, musées, magasins
- Chambres d'hôtels, halls d'entrée, couloirs, escaliers, toilettes, espaces d'accueil, expositions, vitrines




Lampes CorePro LEDbulb forme classique

Versions



65W E27 A60 FR

Schéma dimensionnel



Product	D	C
CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 827	60 mm	108 mm
CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 840	60 mm	108 mm

Product	D	C
CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 827	60 mm	120 mm
CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 840	60 mm	120 mm

Product	D	C
CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 827	60 mm	107 mm
CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 840	60 mm	108 mm
CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 827	60 mm	108 mm
CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 840	60 mm	108 mm

Lampes CorePro LEDbulb forme classique

Informations générales	
Culot	E27
Nombre de cycles d'allumage	50'000
Durée de vie nominale	15'000 h
Données techniques de l'éclairage	
Angle du faisceau (nom.)	180 degré(s)
Indice de rendu de couleur (IRC)	80
LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)	70 %
Fonctionnement et électricité	
Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz
Fréquence linéaire	50 to 60 Hz
Heure de démarrage (nom.)	0.5 s
Commandes et gradation	
Variation de l'intensité lumineuse	Non
Mécanique et boîtier	
Finition ampoule	Dépoli
Forme de la lampe	A60
Approbation et application	
Gamme de températures ambiantes	-20 °C à 45 °C

Données techniques de l'éclairage

Order Code	Full Product Name	Température de couleur corrélée (nom.)	Code couleur	Flux lumineux
16901200	CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 827	2700 K	827	1'521 lm
16909800	CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 840	4000 K	840	1'521 lm
16899200	CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 827	2700 K	827	1'055 lm
16907400	CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 840	4000 K	840	1'055 lm
16897800	CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 827	2700 K	827	806 lm
16905000	CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 840	4000 K	840	806 lm
16895400	CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 827	2700 K	827	470 lm
16903600	CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 840	4000 K	840	470 lm

Fonctionnement et électricité

Order Code	Full Product Name	Consommation électrique	Puissance équivalente
16901200	CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 827	13 W	100 W
16909800	CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 840	13 W	100 W
16899200	CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 827	10 W	75 W
16907400	CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 840	10 W	75 W

Order Code	Full Product Name	Consommation électrique	Puissance équivalente
16897800	CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 827	8 W	60 W
16905000	CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 840	8 W	60 W
16895400	CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 827	4.9 W	40 W
16903600	CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 840	4.9 W	40 W

Température









Order Code	Full Product Name	Température maximale du produit (nom.)
16901200	CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 827	95 °C
16909800	CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 840	95 °C
16899200	CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 827	85 °C
16907400	CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 840	85 °C

Order Code	Full Product Name	Température maximale du produit (nom.)
16897800	CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 827	75 °C
16905000	CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 840	75 °C
16895400	CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 827	75 °C
16903600	CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 840	75 °C

Approbation et application

Lampes CorePro LEDbulb forme classique

Order Code	Full Product Name	Consommation d'énergie kWh/1 000 h
16901200	CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 827	13 kWh
16909800	CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 840	13 kWh
16899200	CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 827	10 kWh
16907400	CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 840	10 kWh
16897800	CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 827	8 kWh
16905000	CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 840	8 kWh
16895400	CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 827	5 kWh
16903600	CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 840	5 kWh



Lampes CorePro LEDbulb forme classique

