



La solution d'éclairage classique

Lampes CorePro LEDbulb forme classique

Les ampoules LED CorePro sont compatibles avec la plupart des équipements actuels pourvus de supports E27 et B22 et sont conçus pour remplacer les ampoules halogènes ou incandescentes. Elles permettent de réaliser d'impressionnantes économies d'énergie et de réduire les coûts de maintenance.

Avantages

- Lumière blanche chaude
- Jusqu'à 80 % d'économies d'énergie
- Coûts de maintenance réduits

Fonctions

- Installation aisée dans les supports E27 et B22 actuels
- Durée de vie de 15 000 heures
- Sans mercure ni autres substances dangereuses

Application

- Hôtels, restaurants, bars, cafés, musées, magasins
- Chambres d'hôtels, halls d'entrée, couloirs, escaliers, toilettes, espaces d'accueil, expositions, vitrines

Lampes CorePro LEDbulb forme classique

Versions



LEDbulb ND 10 75W A60 E27 827 6CT



LEDbulb A19 E26 15W



CorePro LEDbulb 75W B22 827 FR A60



LEDBulb 9W B22 AU



LEDbulb ND 8 60W A60 E27 827 6CT





LED A60 B22 FR POS2



LEDBulb 9W E27 DS FR DIM 1PF 6 AU RTP

Schéma dimensionnel







Product	D	C
CorePro LEDbulb ND 10.5-75W A60 B22 930	60 mm	107 mm
CorePro LEDbulb ND 7.5-60W A60 B22 930	60 mm	105 mm

Product	D	C
CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 940	60 mm	109 mm
CorePro LEDbulb ND 10.5-75W A60 E27 930	60 mm	109 mm
LEDbulb ND 10-75W A60 E27 827 6CT	60 mm	108 mm

Lampes CorePro LEDbulb forme classique

Schéma dimensionnel



Product	D	C
CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 B22 930	60 mm	110 mm


Product	D	C
CorePro LEDbulb DIM 8-60W A60 E27 5CCT	60 mm	115 mm

Product	D	C
CorePro LEDbulb ND 12.5-100W A60 E27 940	60 mm	110 mm
CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 930	60 mm	110 mm

Product	D	C
CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 930	60 mm	107 mm
CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 940	60 mm	107 mm
CorePro LEDbulb ND 7.5-60W A60 E27 930	60 mm	107 mm
CorePro LEDbulb ND 7.5-60W A60 E27 940	60 mm	107 mm
LEDbulb ND 8-60W A60 E27 827 6CT	60 mm	108 mm

Lampes CorePro LEDbulb forme classique

Schéma dimensionnel



Product	D	C
CorePro LED Stick 7.5-57W E27 3CT 830	37,2 mm	114,3 mm
CorePro LED Stick 7.5-60W E27 3CT 840	37,2 mm	114,3 mm

Informations générales

Nombre de cycles d'allumage	50 000
Durée de vie nominale	15 000 h

Données techniques de l'éclairage

LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)	70 %
--	------

Fonctionnement et électricité

Heure de démarrage (nom.)	0,5 s
---------------------------	-------

Mécanique et boîtier

Finition ampoule	Dépoli
------------------	--------

Informations générales

Order Code	Full Product Name	Culot	Order Code	Full Product Name	Culot
42069400	LEDbulb ND 10-75W A60 E27 827 6CT	E27	32974400	CorePro LEDbulb ND 7.5-60W A60 B22 930	B22
32968300	CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 930	E27	32956000	CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 930	E27
32970600	CorePro LEDbulb ND 12.5-100W A60 E27 940	E27	32958400	CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 940	E27
32978200	CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 B22 930	B22	32960700	CorePro LEDbulb ND 7.5-60W A60 E27 930	E27
32976800	CorePro LEDbulb ND 10.5-75W A60 B22 930	B22	32962100	CorePro LEDbulb ND 7.5-60W A60 E27 940	E27
42067000	LEDbulb ND 8-60W A60 E27 827 6CT	E27	17924000	CorePro LED Stick 7.5-57W E27 3CT 830	E27
32964500	CorePro LEDbulb ND 10.5-75W A60 E27 930	E27	17926400	CorePro LED Stick 7.5-60W E27 3CT 840	E27
32966900	CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 940	E27	35333600	CorePro LEDbulb DIM 8-60W A60 E27 5CCT	E27

Données techniques de l'éclairage

Order Code	Full Product Name	Angle du faisceau (nom.)	Température de couleur corrélée		Indice de rendu de couleur (IRC)		Flux lumineux
			(nom.)	(nom.)	couleur (IRC)	Code couleur	
42069400	LEDbulb ND 10-75W A60 E27 827 6CT	180 degré(s)	2700 K	80	827	1 055 lm	
32968300	CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 930	200 degré(s)	3000 K	90	930	1 521 lm	
32970600	CorePro LEDbulb ND 12.5-100W A60 E27 940	200 degré(s)	4000 K	90	940	1 521 lm	
32978200	CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 B22 930	200 degré(s)	3000 K	90	930	1 521 lm	
32976800	CorePro LEDbulb ND 10.5-75W A60 B22 930	180 degré(s)	3000 K	90	930	1 055 lm	
42067000	LEDbulb ND 8-60W A60 E27 827 6CT	180 degré(s)	2700 K	80	827	806 lm	
32964500	CorePro LEDbulb ND 10.5-75W A60 E27 930	180 degré(s)	3000 K	90	930	1 055 lm	
32966900	CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 940	180 degré(s)	4000 K	90	940	1 055 lm	

Lampes CorePro LEDbulb forme classique

Order Code	Full Product Name	Angle du faisceau (nom.)	Température de couleur corrélée	Indice de rendu de	Code couleur	Flux lumineux
			(nom.)	couleur (IRC)		
32974400	CorePro LEDbulb ND 7.5-60W A60 B22 930	180 degré(s)	3000 K	90	930	806 lm
32956000	CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 930	180 degré(s)	3000 K	90	930	470 lm
32958400	CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 940	180 degré(s)	4000 K	90	940	470 lm
32960700	CorePro LEDbulb ND 7.5-60W A60 E27 930	180 degré(s)	3000 K	90	930	806 lm
32962100	CorePro LEDbulb ND 7.5-60W A60 E27 940	180 degré(s)	4000 K	90	940	806 lm
17924000	CorePro LED Stick 7.5-57W E27 3CT 830	200 degré(s)	3000 K	80	830	750 lm
17926400	CorePro LED Stick 7.5-60W E27 3CT 840	200 degré(s)	4000 K	80	840	806 lm
35333600	CorePro LEDbulb DIM 8-60W A60 E27 5CCT	200 degré(s)	2700 K	80	2700K/3000K/ 4000K/5000K/ 6500K	806 lm

Fonctionnement et électricité

Order Code	Full Product Name	Fréquence d'entrée	Fréquence linéaire	Consommation électrique	Puissance équivalente
42069400	LEDbulb ND 10-75W A60 E27 827 6CT	50 à 60 Hz	50 to 60 Hz	10 W	75 W
32968300	CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 930	50 à 60 Hz	50 to 60 Hz	13 W	100 W
32970600	CorePro LEDbulb ND 12.5-100W A60 E27 940	50 à 60 Hz	50 to 60 Hz	12,5 W	100 W
32978200	CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 B22 930	50 à 60 Hz	50 to 60 Hz	13 W	100 W
32976800	CorePro LEDbulb ND 10.5-75W A60 B22 930	50 Hz	50 Hz	10,5 W	75 W
42067000	LEDbulb ND 8-60W A60 E27 827 6CT	50 à 60 Hz	50 to 60 Hz	8 W	60 W
32964500	CorePro LEDbulb ND 10.5-75W A60 E27 930	50 Hz	50 Hz	10,5 W	75 W
32966900	CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 940	50 Hz	50 Hz	10 W	75 W
32974400	CorePro LEDbulb ND	50 Hz	50 Hz	7,5 W	60 W

Order Code	Full Product Name	Fréquence d'entrée	Fréquence linéaire	Consommation électrique	Puissance équivalente
	7.5-60W A60 B22 930				
32956000	CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 930	50 Hz	50 Hz	4,9 W	40 W
32958400	CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 940	50 Hz	50 Hz	4,9 W	40 W
32960700	CorePro LEDbulb ND 7.5-60W A60 E27 930	50 Hz	50 Hz	7,5 W	60 W
32962100	CorePro LEDbulb ND 7.5-60W A60 E27 940	50 Hz	50 Hz	7,5 W	60 W
17924000	CorePro LED Stick 7.5-57W E27 3CT 830	50 à 60 Hz	50 to 60 Hz	7,5 W	57 W
17926400	CorePro LED Stick 7.5-60W E27 3CT 840	50 à 60 Hz	50 to 60 Hz	7,5 W	60 W
35333600	CorePro LEDbulb DIM 8-60W A60 E27 5CCT	50 à 60 Hz	-	8 W	60 W

Température

Lampes CorePro LEDbulb forme classique

Order Code	Full Product Name	Température maximale du produit (nom.)
42069400	LEDbulb ND 10-75W A60 E27 827 6CT	95 °C
32968300	CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 930	95 °C
32970600	CorePro LEDbulb ND 12.5-100W A60 E27 940	95 °C
32978200	CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 B22 930	95 °C
32976800	CorePro LEDbulb ND 10.5-75W A60 B22 930	105 °C
42067000	LEDbulb ND 8-60W A60 E27 827 6CT	95 °C
32964500	CorePro LEDbulb ND 10.5-75W A60 E27 930	105 °C
32966900	CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 940	105 °C

Order Code	Full Product Name	Température maximale du produit (nom.)
32974400	CorePro LEDbulb ND 7.5-60W A60 B22 930	95 °C
32956000	CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 930	80 °C
32958400	CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 940	80 °C
32960700	CorePro LEDbulb ND 7.5-60W A60 E27 930	95 °C
32962100	CorePro LEDbulb ND 7.5-60W A60 E27 940	95 °C
17924000	CorePro LED Stick 7.5-57W E27 3CT 830	85 °C
17926400	CorePro LED Stick 7.5-60W E27 3CT 840	85 °C
35333600	CorePro LEDbulb DIM 8-60W A60 E27 5CCT	80 °C

Commandes et gradation

Order Code	Full Product Name	Variation de l'intensité lumineuse
42069400	LEDbulb ND 10-75W A60 E27 827 6CT	Non
32968300	CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 930	Non
32970600	CorePro LEDbulb ND 12.5-100W A60 E27 940	Non
32978200	CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 B22 930	Non
32976800	CorePro LEDbulb ND 10.5-75W A60 B22 930	Non
42067000	LEDbulb ND 8-60W A60 E27 827 6CT	Non
32964500	CorePro LEDbulb ND 10.5-75W A60 E27 930	Non
32966900	CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 940	Non
32974400	CorePro LEDbulb ND 7.5-60W A60 B22 930	Non

Order Code	Full Product Name	Variation de l'intensité lumineuse
32956000	CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 930	Non
32958400	CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 940	Non
32960700	CorePro LEDbulb ND 7.5-60W A60 E27 930	Non
32962100	CorePro LEDbulb ND 7.5-60W A60 E27 940	Non
17924000	CorePro LED Stick 7.5-57W E27 3CT 830	Non
17926400	CorePro LED Stick 7.5-60W E27 3CT 840	Non
35333600	CorePro LEDbulb DIM 8-60W A60 E27 5CCT	Uniquement avec certains variateurs

Mécanique et boîtier

Order Code	Full Product Name	Forme de la lampe
42069400	LEDbulb ND 10-75W A60 E27 827 6CT	A60
32968300	CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 930	A60
32970600	CorePro LEDbulb ND 12.5-100W A60 E27 940	A60
32978200	CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 B22 930	A60
32976800	CorePro LEDbulb ND 10.5-75W A60 B22 930	A60
42067000	LEDbulb ND 8-60W A60 E27 827 6CT	A60
32964500	CorePro LEDbulb ND 10.5-75W A60 E27 930	A60
32966900	CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 940	A60

Order Code	Full Product Name	Forme de la lampe
32974400	CorePro LEDbulb ND 7.5-60W A60 B22 930	A60
32956000	CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 930	A60
32958400	CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 940	A60
32960700	CorePro LEDbulb ND 7.5-60W A60 E27 930	A60
32962100	CorePro LEDbulb ND 7.5-60W A60 E27 940	A60
17924000	CorePro LED Stick 7.5-57W E27 3CT 830	Stick
17926400	CorePro LED Stick 7.5-60W E27 3CT 840	Stick
35333600	CorePro LEDbulb DIM 8-60W A60 E27 5CCT	A60









Approbation et application

Order Code	Full Product Name	Gamme de températures ambiantes	Consommation d'énergie kWh/ 1 000 h
42069400	LEDbulb ND 10-75W A60 E27 827 6CT	-	10 kWh
32968300	CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 930	-	13 kWh
32970600	CorePro LEDbulb ND 12.5-100W A60 E27 940	-	13 kWh
32978200	CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 B22 930	-	13 kWh
32976800	CorePro LEDbulb ND 10.5-75W A60 B22 930	-20 °C à 45 °C	11 kWh

Order Code	Full Product Name	Gamme de températures ambiantes	Consommation d'énergie kWh/ 1 000 h
42067000	LEDbulb ND 8-60W A60 E27 827 6CT	-	8 kWh
32964500	CorePro LEDbulb ND 10.5-75W A60 E27 930	-20 °C à 45 °C	11 kWh
32966900	CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 940	-20 °C à 45 °C	10 kWh
32974400	CorePro LEDbulb ND 7.5-60W A60 B22 930	-20 °C à 45 °C	8 kWh
32956000	CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 930	-20 °C à 45 °C	5 kWh

Lampes CorePro LEDbulb forme classique

Order Code	Full Product Name	Gamme de températures ambiantes	Consommation d'énergie kWh/ 1 000 h
32958400	CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 940	-20 °C à 45 °C	5 kWh
32960700	CorePro LEDbulb ND 7.5-60W A60 E27 930	-20 °C à 45 °C	8 kWh
32962100	CorePro LEDbulb ND 7.5-60W A60 E27 940	-20 °C à 45 °C	8 kWh
17924000	CorePro LED Stick 7.5-57W E27 3CT 830	-20 °C à 45 °C	8 kWh
17926400	CorePro LED Stick 7.5-60W E27 3CT 840	-20 °C à 45 °C	8 kWh
35333600	CorePro LEDbulb DIM 8-60W A60 E27 5CCT	-20 à +45 °C	8 kWh



Lampes CorePro LEDbulb forme classique

