



La soluzione LEDbulb conveniente

CorePro LEDbulb

I prodotti CorePro LEDbulb sono compatibili con apparecchi esistenti dotati di attacco E27 o B22 e sono progettati come alternativa per l'aggiornamento diretto (retrofit) delle lampade a incandescenza. Consentono un notevole risparmio energetico e riducono i costi di manutenzione. La lampadina CorePro LED è la soluzione ideale per soddisfare le esigenze di illuminazione basilari, emette una luce piacevole e garantisce le prestazioni affidabili che ci si aspetta dal LED a un prezzo competitivo.

Vantaggi

- Grazie a un design sobrio ed elegante, questa lampadina è la sostituzione ideale per le lampade a incandescenza opache
- Fino all'80% di risparmio energetico
- Minori costi di manutenzione

Caratteristiche

- Facilità di aggiornamento diretto (retrofit) con supporti esistenti E27 e B22
- Accensione immediata a massima potenza: al momento dell'accensione, le lampadine LED Philips erogano immediatamente il livello massimo di luminosità
- Durata di 15.000 ore
- Scelta tra 2700K, 3000K, 4000K e 6500K
- Luce priva di raggi UV e IR

Applicazione

- Hotel, ristoranti, bar, caffè, musei, negozi
- Camere d'albergo, hall, corridoi, scale, servizi igienici, reception, esposizioni, espositori

CorePro LEDbulb

Versions



LEDbulb ND 10 75W A60 E27 827
6CT



LEDbulb A19 E26 15W



LED Lamps, LEDbulb A60 B22



CorePro LEDbulb 75W B22 827 FR
A60



LEDbulb ND 8 60W A60 E27 827
6CT



LED A60 B22 FR POS2



SPPR LEDbulb 0031



LEDbulb CorePro 9.5-68W E27
Stick Frost 830 24D ND

CorePro LEDbulb

Versions






LEDBulb 9W E27 DS FR DIM 1PF 6
AU RTP



LEDBulb Core EU5 combine 1

Disegno tecnico







Product	D	C
CorePro LEDbulb ND 7.5-60W A60 B22 930	60 mm	105 mm

Product	D	C
CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 827	60 mm	108 mm
CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 830	60 mm	108 mm
CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 840	60 mm	108 mm
CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 865	60 mm	108 mm
CorePro LEDbulb ND 10.5-75W A60 E27 930	60 mm	109 mm
LEDBulb ND 10-75W A60 E27 827 2CT	60 mm	108 mm
LEDBulb ND 10-75W A60 E27 827 6CT	60 mm	108 mm
LEDBulb ND 10-75W A60 E27 840 2CT	60 mm	108 mm

Product	D	C
CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 B22 930	60 mm	110 mm

CorePro LEDbulb

Disegno tecnico






Product	D	C
CorePro LEDbulb DIM 8-60W A60 E27 5CCT	60 mm	115 mm

Product	D	C
CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 827	60 mm	120 mm
CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 830	60 mm	120 mm
CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 840	60 mm	120 mm
CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 865	60 mm	120 mm
LEDbulb ND 13-100W A67 E27 827 2CT	60 mm	120 mm
LEDbulb ND 13-100W A67 E27 840 2CT	60 mm	120 mm

Product	D	C
CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 B22 827	60 mm	110 mm

Product	D	C
CorePro LEDbulb ND 11-75W A60 B22 827	60 mm	110 mm
CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 B22 827	60 mm	110 mm

Disegno tecnico



Product	D	C
CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 930	60 mm	110 mm

Product	D	C
CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 827	60 mm	107 mm
CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 830	60 mm	107 mm
CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 840	60 mm	108 mm
CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 865	60 mm	107 mm
CorePro LEDbulb ND 7.5-60W A60 E27 930	60 mm	107 mm
CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 827	60 mm	108 mm
CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 827 SKT	60 mm	108 mm
CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 830	60 mm	108 mm
CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 840	60 mm	108 mm
CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 865	60 mm	108 mm
CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 927	60 mm	107 mm
LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 827 2CT	60 mm	107 mm
LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 840 2CT	60 mm	108 mm
LEDbulb ND 8-60W A60 E27 827 12CT	60 mm	107 mm
LEDbulb ND 8-60W A60 E27 827 2CT	60 mm	108 mm
LEDbulb ND 8-60W A60 E27 827 6CT	60 mm	108 mm
LEDbulb ND 8-60W A60 E27 830 12CT	60 mm	107 mm
LEDbulb ND 8-60W A60 E27 840 12CT	60 mm	107 mm
LEDbulb ND 8-60W A60 E27 840 2CT	60 mm	108 mm

Product	D	C
CorePro LED Stick 7.5-57W E27 3CT 830	37,2 mm	114,3 mm
CorePro LED Stick 7.5-60W E27 3CT 840	37,2 mm	114,3 mm

CorePro LEDbulb

Informazioni generali	
Ciclo di commutazione on/off	50.000
Dati tecnici di illuminazione	
LLMF a fine durata vita nominale (Nom)	70 %
Funzionamento e parte elettrica	
Tempo di avvio (Nom)	0,5 s
Meccanica e corpo	
Finitura lampadina	Smerigliata

Informazioni generali

Order Code	Full Product Name	Attacco	Durata nominale	Order Code	Full Product Name	Attacco	Durata nominale
42069400	LEDbulb ND 10-75W A60 E27 827 6CT	E27	15.000 ore	16905000	CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 840	E27	15.000 ore
32968300	CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 930	E27	15.000 ore	32471800	LEDbulb ND 8-60W A60 E27 840 12CT	E27	15.000 ore
57763900	CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 B22 827	B22	15.000 ore	47097200	LEDbulb ND 8-60W A60 E27 840 2CT	E27	15.000 ore
32978200	CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 B22 930	B22	15.000 ore	16921000	CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 865	E27	15.000 ore
42067000	LEDbulb ND 8-60W A60 E27 827 6CT	E27	15.000 ore	47107800	LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 827 2CT	E27	15.000 ore
16901200	CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 827	E27	15.000 ore	16895400	CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 827	E27	15.000 ore
47105400	LEDbulb ND 13-100W A67 E27 827 2CT	E27	15.000 ore	47516800	CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 927	E27	15.000 ore
16909800	CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 840	E27	15.000 ore	32960700	CorePro LEDbulb ND 7.5-60W A60 E27 930	E27	15.000 ore
47103000	LEDbulb ND 13-100W A67 E27 840 2CT	E27	15.000 ore	16911100	CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 830	E27	10.000 ore
16925800	CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 865	E27	15.000 ore	47099600	LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 840 2CT	E27	15.000 ore
16917300	CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 830	E27	15.000 ore	16903600	CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 840	E27	15.000 ore
16899200	CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 827	E27	15.000 ore	16919700	CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 865	E27	15.000 ore
47111500	LEDbulb ND 10-75W A60 E27 827 2CT	E27	15.000 ore	16913500	CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 830	E27	15.000 ore
16907400	CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 840	E27	15.000 ore	32469500	LEDbulb ND 8-60W A60 E27 830 12CT	E27	15.000 ore
47101600	LEDbulb ND 10-75W A60 E27 840 2CT	E27	15.000 ore	32511100	LEDbulb ND 8-60W A60 E27 827 12CT	E27	15.000 ore
16923400	CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 865	E27	15.000 ore	57761500	CorePro LEDbulb ND 11-75W A60 B22 827	B22	15.000 ore
32964500	CorePro LEDbulb ND 10.5-75W A60 E27 930	E27	15.000 ore	51002500	CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 B22 827	B22	15.000 ore
16915900	CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 830	E27	15.000 ore	17924000	CorePro LED Stick 7.5-57W E27 3CT 830	E27	15.000 ore
32974400	CorePro LEDbulb ND 7.5-60W A60 B22 930	B22	15.000 ore	17926400	CorePro LED Stick 7.5-60W E27 3CT 840	E27	15.000 ore
16897800	CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 827	E27	15.000 ore	35333600	CorePro LEDbulb DIM 8-60W A60 E27 5CCT	E27	15.000 ore
47109200	LEDbulb ND 8-60W A60 E27 827 2CT	E27	15.000 ore	16927200	CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 827 SKT	E27	15.000 ore

Dati tecnici di illuminazione

Order Code	Full Product Name	Temperatura di colore correlata		Indice di resa		Flusso luminoso
		Angolo del fascio (Nom)	(Nom)	cromatica (CRI)	Codice colore	
42069400	LEDbulb ND 10-75W A60 E27 827 6CT	180 °	2700 K	80	827	1.055 lm
32968300	CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 930	200 °	3000 K	90	930	1.521 lm
57763900	CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 B22 827	200 °	2700 K	80	827	806 lm
32978200	CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 B22 930	200 °	3000 K	90	930	1.521 lm
42067000	LEDbulb ND 8-60W A60 E27 827 6CT	180 °	2700 K	80	827	806 lm
16901200	CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 827	180 °	2700 K	80	827	1.521 lm
47105400	LEDbulb ND 13-100W A67 E27 827 2CT	180 °	2700 K	80	827	1.521 lm
16909800	CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 840	180 °	4000 K	80	840	1.521 lm
47103000	LEDbulb ND 13-100W A67 E27 840 2CT	180 °	4000 K	80	840	1.521 lm
16925800	CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 865	180 °	6500 K	80	865	1.521 lm

Order Code	Full Product Name	Temperatura di colore correlata		Indice di resa		Flusso luminoso
		Angolo del fascio (Nom)	(Nom)	cromatica (CRI)	Codice colore	
16917300	CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 830	180 °	3000 K	80	830	1.521 lm
16899200	CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 827	180 °	2700 K	80	827	1.055 lm
47111500	LEDbulb ND 10-75W A60 E27 827 2CT	180 °	2700 K	80	827	1.055 lm
16907400	CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 840	180 °	4000 K	80	840	1.055 lm
47101600	LEDbulb ND 10-75W A60 E27 840 2CT	180 °	4000 K	80	840	1.055 lm
16923400	CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 865	180 °	6500 K	80	865	1.055 lm
32964500	CorePro LEDbulb ND 10.5-75W A60 E27 930	180 °	3000 K	90	930	1.055 lm
16915900	CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 830	180 °	3000 K	80	830	1.055 lm
32974400	CorePro LEDbulb ND 7.5-60W A60 B22 930	180 °	3000 K	90	930	806 lm
16897800	CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 827	180 °	2700 K	80	827	806 lm
47109200	LEDbulb ND 8-60W A60 E27 827 2CT	180 °	2700 K	80	827	806 lm
16905000	CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 840	180 °	4000 K	80	840	806 lm
32471800	LEDbulb ND 8-60W A60 E27 840 12CT	150 °	4000 K	80	840	806 lm
47097200	LEDbulb ND 8-60W A60 E27 840 2CT	180 °	4000 K	80	840	806 lm
16921000	CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 865	180 °	6500 K	80	865	806 lm
47107800	LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 827 2CT	180 °	2700 K	80	827	470 lm
16895400	CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 827	180 °	2700 K	80	827	470 lm
47516800	CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 927	180 °	2700 K	90	927	806 lm
32960700	CorePro LEDbulb ND 7.5-60W A60 E27 930	180 °	3000 K	90	930	806 lm
16911100	CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 830	180 °	3000 K	80	830	470 lm
47099600	LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 840 2CT	180 °	4000 K	80	840	470 lm
16903600	CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 840	180 °	4000 K	80	840	470 lm
16919700	CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 865	180 °	6500 K	80	865	470 lm
16913500	CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 830	180 °	3000 K	80	830	806 lm
32469500	LEDbulb ND 8-60W A60 E27 830 12CT	150 °	3000 K	80	830	806 lm
32511100	LEDbulb ND 8-60W A60 E27 827 12CT	150 °	2700 K	80	827	806 lm
57761500	CorePro LEDbulb ND 11-75W A60 B22 827	200 °	2700 K	80	827	1.055 lm
51002500	CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 B22 827	200 °	2700 K	80	827	1.521 lm
17924000	CorePro LED Stick 7.5-57W E27 3CT 830	200 °	3000 K	80	830	750 lm
17926400	CorePro LED Stick 7.5-60W E27 3CT 840	200 °	4000 K	80	840	806 lm
35333600	CorePro LEDbulb DIM 8-60W A60 E27 5CCT	200 °	2700 K	80	2700K/3000K/ 4000K/5000K/ 6500K	806 lm
16927200	CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 827 SKT	180 °	2700 K	80	827	806 lm

Funzionamento e parte elettrica

Order Code	Full Product Name	Frequenza di ingresso	Frequenza di linea	Consumo energetico	Potenza equivalente	Order Code	Full Product Name	Frequenza di ingresso	Frequenza di linea	Consumo energetico	Potenza equivalente
42069400	LEDbulb ND 10-75W A60 E27 827 6CT	Da 50 a 60 Hz	50 to 60 Hz	10 W	75 W	32978200	CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 B22 930	Da 50 a 60 Hz	50 to 60 Hz	13 W	100 W
32968300	CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 930	Da 50 a 60 Hz	50 to 60 Hz	13 W	100 W	42067000	LEDbulb ND 8-60W A60 E27 827 6CT	Da 50 a 60 Hz	50 to 60 Hz	8 W	60 W
57763900	CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 B22 827	Da 50 a 60 Hz	50 to 60 Hz	8 W	60 W	16901200	CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 827	Da 50 a 60 Hz	50 to 60 Hz	13 W	100 W

CorePro LEDbulb

Order Code	Full Product Name	Frequenza di ingresso	Frequenza di linea	Consumo energetico	Potenza equivalente
47105400	LEDbulb ND 13-100W A67 E27 827 2CT	Da 50 a 60 Hz	50 to 60 Hz	13 W	100 W
16909800	CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 840	Da 50 a 60 Hz	50 to 60 Hz	13 W	100 W
47103000	LEDbulb ND 13-100W A67 E27 840 2CT	Da 50 a 60 Hz	50 to 60 Hz	13 W	100 W
16925800	CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 865	Da 50 a 60 Hz	50 to 60 Hz	13 W	100 W
16917300	CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 830	Da 50 a 60 Hz	50 to 60 Hz	13 W	100 W
16899200	CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 827	Da 50 a 60 Hz	50 to 60 Hz	10 W	75 W
47111500	LEDbulb ND 10-75W A60 E27 827 2CT	Da 50 a 60 Hz	50 to 60 Hz	10 W	75 W
16907400	CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 840	Da 50 a 60 Hz	50 to 60 Hz	10 W	75 W
47101600	LEDbulb ND 10-75W A60 E27 840 2CT	Da 50 a 60 Hz	50 to 60 Hz	10 W	75 W
16923400	CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 865	Da 50 a 60 Hz	50 to 60 Hz	10 W	75 W
32964500	CorePro LEDbulb ND 10.5-75W A60 E27 930	50 Hz	50 Hz	10,5 W	75 W
16915900	CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 830	Da 50 a 60 Hz	50 to 60 Hz	10 W	75 W
32974400	CorePro LEDbulb ND 7.5-60W A60 B22 930	50 Hz	50 Hz	7,5 W	60 W
16897800	CorePro LEDbulb ND	Da 50 a 60 Hz	50 to 60 Hz	8 W	60 W

Order Code	Full Product Name	Frequenza di ingresso	Frequenza di linea	Consumo energetico	Potenza equivalente
	8-60W A60 E27 827				
47109200	LEDbulb ND 8-60W A60 E27 827 2CT	Da 50 a 60 Hz	50 to 60 Hz	8 W	60 W
16905000	CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 840	Da 50 a 60 Hz	50 to 60 Hz	8 W	60 W
32471800	LEDbulb ND 8-60W A60 E27 840 12CT	Da 50 a 60 Hz	-	8 W	60 W
47097200	LEDbulb ND 8-60W A60 E27 840 2CT	Da 50 a 60 Hz	50 to 60 Hz	8 W	60 W
16921000	CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 865	Da 50 a 60 Hz	50 to 60 Hz	8 W	60 W
47107800	LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 827 2CT	Da 50 a 60 Hz	50 to 60 Hz	4,9 W	40 W
16895400	CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 827	Da 50 a 60 Hz	50 to 60 Hz	4,9 W	40 W
47516800	CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 927	50 Hz	50 Hz	8 W	60 W
32960700	CorePro LEDbulb ND 7.5-60W A60 E27 930	50 Hz	50 Hz	7,5 W	60 W
16911100	CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 830	Da 50 a 60 Hz	50 to 60 Hz	4,9 W	40 W
47099600	LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 840 2CT	Da 50 a 60 Hz	50 to 60 Hz	4,9 W	40 W
16903600	CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 840	Da 50 a 60 Hz	50 to 60 Hz	4,9 W	40 W
16919700	CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 865	Da 50 a 60 Hz	50 to 60 Hz	4,9 W	40 W
16913500	CorePro LEDbulb ND	Da 50 a 60 Hz	50 to 60 Hz	8 W	60 W

CorePro LEDbulb

Order Code	Full Product Name	Frequenza di ingresso	Frequenza di linea	Consumo energetico	Potenza equivalente
	8-60W A60 E27 830				
32469500	LEDbulb ND 8-60W A60 E27 830 12CT	Da 50 a 60 Hz	-	8 W	60 W
32511100	LEDbulb ND 8-60W A60 E27 827 12CT	Da 50 a 60 Hz	-	8 W	60 W
57761500	CorePro LEDbulb ND 11-75W A60 B22 827	Da 50 a 60 Hz	50 to 60 Hz	11 W	75 W
51002500	CorePro LEDbulb ND	Da 50 a 60 Hz	50 to 60 Hz	13 W	100 W

Order Code	Full Product Name	Frequenza di ingresso	Frequenza di linea	Consumo energetico	Potenza equivalente
	13-100W A60 B22 827				
17924000	CorePro LED Stick 7.5-57W E27 3CT 830	Da 50 a 60 Hz	50 to 60 Hz	7,5 W	57 W
17926400	CorePro LED Stick 7.5-60W E27 3CT 840	Da 50 a 60 Hz	50 to 60 Hz	7,5 W	60 W
35333600	CorePro LEDbulb DIM 8-60W A60 E27 5CCT	Da 50 a 60 Hz	-	8 W	60 W
16927200	CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 827 SKT	Da 50 a 60 Hz	50 to 60 Hz	8 W	60 W

Temperatura

Order Code	Full Product Name	Temp. massima involucro (Nom)
42069400	LEDbulb ND 10-75W A60 E27 827 6CT	95 °C
32968300	CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 930	95 °C
57763900	CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 B22 827	85 °C
32978200	CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 B22 930	95 °C
42067000	LEDbulb ND 8-60W A60 E27 827 6CT	95 °C
16901200	CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 827	95 °C
47105400	LEDbulb ND 13-100W A67 E27 827 2CT	95 °C
16909800	CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 840	95 °C
47103000	LEDbulb ND 13-100W A67 E27 840 2CT	95 °C
16925800	CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 865	95 °C
16917300	CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 830	95 °C
16899200	CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 827	85 °C
47111500	LEDbulb ND 10-75W A60 E27 827 2CT	95 °C
16907400	CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 840	85 °C
47101600	LEDbulb ND 10-75W A60 E27 840 2CT	95 °C
16923400	CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 865	85 °C
32964500	CorePro LEDbulb ND 10.5-75W A60 E27 930	105 °C
16915900	CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 830	85 °C
32974400	CorePro LEDbulb ND 7.5-60W A60 B22 930	95 °C
16897800	CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 827	75 °C
47109200	LEDbulb ND 8-60W A60 E27 827 2CT	95 °C

Order Code	Full Product Name	Temp. massima involucro (Nom)
16905000	CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 840	75 °C
32471800	LEDbulb ND 8-60W A60 E27 840 12CT	90 °C
47097200	LEDbulb ND 8-60W A60 E27 840 2CT	95 °C
16921000	CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 865	75 °C
47107800	LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 827 2CT	75 °C
16895400	CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 827	75 °C
47516800	CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 927	95 °C
32960700	CorePro LEDbulb ND 7.5-60W A60 E27 930	95 °C
16911100	CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 830	75 °C
47099600	LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 840 2CT	-
16903600	CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 840	75 °C
16919700	CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 865	75 °C
16913500	CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 830	75 °C
32469500	LEDbulb ND 8-60W A60 E27 830 12CT	90 °C
32511100	LEDbulb ND 8-60W A60 E27 827 12CT	90 °C
57761500	CorePro LEDbulb ND 11-75W A60 B22 827	80 °C
51002500	CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 B22 827	85 °C
17924000	CorePro LED Stick 7.5-57W E27 3CT 830	85 °C
17926400	CorePro LED Stick 7.5-60W E27 3CT 840	85 °C
35333600	CorePro LEDbulb DIM 8-60W A60 E27 5CCT	80 °C
16927200	CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 827 SKT	75 °C

Controlli e dimmerazione

Order Code	Full Product Name	Dimmerabile
42069400	LEDbulb ND 10-75W A60 E27 827 6CT	No
32968300	CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 930	No
57763900	CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 B22 827	No
32978200	CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 B22 930	No

Order Code	Full Product Name	Dimmerabile
42067000	LEDbulb ND 8-60W A60 E27 827 6CT	No
16901200	CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 827	No
47105400	LEDbulb ND 13-100W A67 E27 827 2CT	No
16909800	CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 840	No

CorePro LEDbulb

Order Code	Full Product Name	Dimmerabile
47103000	LEDbulb ND 13-100W A67 E27 840 2CT	No
16925800	CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 865	No
16917300	CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 830	No
16899200	CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 827	No
47111500	LEDbulb ND 10-75W A60 E27 827 2CT	No
16907400	CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 840	No
47101600	LEDbulb ND 10-75W A60 E27 840 2CT	No
16923400	CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 865	No
32964500	CorePro LEDbulb ND 10.5-75W A60 E27 930	No
16915900	CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 830	No
32974400	CorePro LEDbulb ND 7.5-60W A60 B22 930	No
16897800	CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 827	No
47109200	LEDbulb ND 8-60W A60 E27 827 2CT	No
16905000	CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 840	No
32471800	LEDbulb ND 8-60W A60 E27 840 12CT	No
47097200	LEDbulb ND 8-60W A60 E27 840 2CT	No
16921000	CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 865	No

Order Code	Full Product Name	Dimmerabile
47107800	LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 827 2CT	No
16895400	CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 827	No
47516800	CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 927	No
32960700	CorePro LEDbulb ND 7.5-60W A60 E27 930	No
16911100	CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 830	No
47099600	LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 840 2CT	No
16903600	CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 840	No
16919700	CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 865	No
16913500	CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 830	No
32469500	LEDbulb ND 8-60W A60 E27 830 12CT	No
32511100	LEDbulb ND 8-60W A60 E27 827 12CT	No
57761500	CorePro LEDbulb ND 11-75W A60 B22 827	No
51002500	CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 B22 827	No
17924000	CorePro LED Stick 7.5-57W E27 3CT 830	No
17926400	CorePro LED Stick 7.5-60W E27 3CT 840	No
35333600	CorePro LEDbulb DIM 8-60W A60 E27 5CCT	Solo con dimmer specifici
16927200	CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 827 SKT	No

Meccanica e corpo

Order Code	Full Product Name	Forma lampadina
42069400	LEDbulb ND 10-75W A60 E27 827 6CT	A60
32968300	CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 930	A60
57763900	CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 B22 827	A60
32978200	CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 B22 930	A60
42067000	LEDbulb ND 8-60W A60 E27 827 6CT	A60
16901200	CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 827	A60
47105400	LEDbulb ND 13-100W A67 E27 827 2CT	A67
16909800	CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 840	A60
47103000	LEDbulb ND 13-100W A67 E27 840 2CT	A67
16925800	CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 865	A60
16917300	CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 830	A60
16899200	CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 827	A60
47111500	LEDbulb ND 10-75W A60 E27 827 2CT	A60
16907400	CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 840	A60
47101600	LEDbulb ND 10-75W A60 E27 840 2CT	A60
16923400	CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 865	A60
32964500	CorePro LEDbulb ND 10.5-75W A60 E27 930	A60
16915900	CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 830	A60
32974400	CorePro LEDbulb ND 7.5-60W A60 B22 930	A60
16897800	CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 827	A60
47109200	LEDbulb ND 8-60W A60 E27 827 2CT	A60

Order Code	Full Product Name	Forma lampadina
16905000	CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 840	A60
32471800	LEDbulb ND 8-60W A60 E27 840 12CT	A60
47097200	LEDbulb ND 8-60W A60 E27 840 2CT	A60
16921000	CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 865	A60
47107800	LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 827 2CT	A60
16895400	CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 827	A60
47516800	CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 927	A60
32960700	CorePro LEDbulb ND 7.5-60W A60 E27 930	A60
16911100	CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 830	A60
47099600	LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 840 2CT	A60
16903600	CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 840	A60
16919700	CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 865	A60
16913500	CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 830	A60
32469500	LEDbulb ND 8-60W A60 E27 830 12CT	A60
32511100	LEDbulb ND 8-60W A60 E27 827 12CT	A60
57761500	CorePro LEDbulb ND 11-75W A60 B22 827	A60
51002500	CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 B22 827	A60
17924000	CorePro LED Stick 7.5-57W E27 3CT 830	Stick
17926400	CorePro LED Stick 7.5-60W E27 3CT 840	Stick
35333600	CorePro LEDbulb DIM 8-60W A60 E27 5CCT	A60
16927200	CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 827 SKT	A60


Approvazione e applicazione











Order Code	Full Product Name	Intervallo temperatura ambiente	Consumo energetico kWh/1000 h
42069400	LEDbulb ND 10-75W A60 E27 827 6CT	-	10 kWh











Order Code	Full Product Name	Intervallo temperatura ambiente	Consumo energetico kWh/1000 h
32968300	CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 930	-	13 kWh

Order Code	Full Product Name	Intervallo temperatura ambiente	Consumo energetico kWh/1000 h
57763900	CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 B22 827	-	8 kWh
32978200	CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 B22 930	-	13 kWh
42067000	LEDbulb ND 8-60W A60 E27 827 6CT	-	8 kWh
16901200	CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 827	Da -20 °C a 45 °C	13 kWh
47105400	LEDbulb ND 13-100W A67 E27 827 2CT	Da -20 °C a 45 °C	13 kWh
16909800	CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 840	Da -20 °C a 45 °C	13 kWh
47103000	LEDbulb ND 13-100W A67 E27 840 2CT	Da -20 °C a 45 °C	13 kWh
16925800	CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 865	Da -20 °C a 45 °C	13 kWh
16917300	CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 830	Da -20 °C a 45 °C	13 kWh
16899200	CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 827	Da -20 °C a 45 °C	10 kWh
47111500	LEDbulb ND 10-75W A60 E27 827 2CT	Da -20 °C a 45 °C	10 kWh
16907400	CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 840	Da -20 °C a 45 °C	10 kWh
47101600	LEDbulb ND 10-75W A60 E27 840 2CT	Da -20 °C a 45 °C	10 kWh
16923400	CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 865	Da -20 °C a 45 °C	10 kWh
32964500	CorePro LEDbulb ND 10.5-75W A60 E27 930	Da -20 °C a 45 °C	11 kWh
16915900	CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 830	Da -20 °C a 45 °C	10 kWh
32974400	CorePro LEDbulb ND 7.5-60W A60 B22 930	Da -20 °C a 45 °C	8 kWh
16897800	CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 827	Da -20 °C a 45 °C	8 kWh
47109200	LEDbulb ND 8-60W A60 E27 827 2CT	Da -20 °C a 45 °C	8 kWh
16905000	CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 840	Da -20 °C a 45 °C	8 kWh
32471800	LEDbulb ND 8-60W A60 E27 840 12CT	Da -20 a +45 °C	8 kWh
47097200	LEDbulb ND 8-60W A60 E27 840 2CT	Da -20 °C a 45 °C	8 kWh
16921000	CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 865	Da -20 °C a 45 °C	8 kWh
47107800	LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 827 2CT	Da -20 °C a 45 °C	5 kWh
16895400	CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 827	Da -20 °C a 45 °C	5 kWh

Order Code	Full Product Name	Intervallo temperatura ambiente	Consumo energetico kWh/1000 h
47516800	CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 927	Da -20 °C a 45 °C	8 kWh
32960700	CorePro LEDbulb ND 7.5-60W A60 E27 930	Da -20 °C a 45 °C	8 kWh
16911100	CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 830	Da -20 °C a 45 °C	5 kWh
47099600	LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 840 2CT	Da -20 °C a 45 °C	5 kWh
16903600	CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 840	Da -20 °C a 45 °C	5 kWh
16919700	CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 865	Da -20 °C a 45 °C	5 kWh
16913500	CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 830	Da -20 °C a 45 °C	8 kWh
32469500	LEDbulb ND 8-60W A60 E27 830 12CT	Da -20 a +45 °C	8 kWh
32511100	LEDbulb ND 8-60W A60 E27 827 12CT	Da -20 a +45 °C	8 kWh
57761500	CorePro LEDbulb ND 11-75W A60 B22 827	-	11 kWh
51002500	CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 B22 827	-	13 kWh
17924000	CorePro LED Stick 7.5-57W E27 3CT 830	Da -20 °C a 45 °C	8 kWh
17926400	CorePro LED Stick 7.5-60W E27 3CT 840	Da -20 °C a 45 °C	8 kWh
35333600	CorePro LEDbulb DIM 8-60W A60 E27 5CCT	Da -20 a +45 °C	8 kWh
16927200	CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 827 SKT	Da -20 °C a 45 °C	8 kWh







CorePro LEDbulb

