



Philips CorePro LED lampen - De betaalbare LEDlamp oplossing.

CorePro LEDbulb - Plastic

De Philips CorePro LED-lampen zijn perfect voor jouw basisverlichtingsbehoeftes. Het levert prachtig licht en betrouwbare prestaties tegen een betaalbare prijs. De CorePro LED-lampen zijn geschikt voor E27- of B22-lamphouders en zijn ontworpen ter vervanging van de gloeilamp. Deze lampen bieden enorme energiebesparingen tot 80% en een uitstekende lichtkwaliteit. Met een levensduur van 15.000 uur worden de onderhoudskosten verlaagd.

Voordelen

- Uitstekende vervanger van uw gloeilampen.
- Tot 80% energiebesparing.
- Lagere onderhoudskosten.
- Verkrijgbaar als dimbaar en niet-dimbare versie.

Kenmerken

- Gemakkelijk later aan te brengen in bestaande lamphouders
- Lange levensduur
- Onmiddellijk volledige lichtsterkte na inschakelen
- UV- en IR-stralingsvrij licht
- Vrij van kwik en andere schadelijke stoffen – voldoet aan RoHS-richtlijn

Toepassing

- Horeca
- Woningen
- Trottoirs

CorePro LEDbulb - Plastic

Versions



LEDbulb A19 E26 15W



LEDbulb A65 E27 FR P1






65W E27 A60 FR



LEDbulb Core EU5 combine 1

Maatschets




Product	D	C
CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 827	60 mm	108 mm
CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 830	60 mm	108 mm
CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 840	60 mm	108 mm

Product	D	C
CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 827	60 mm	120 mm
CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 830	60 mm	120 mm
CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 840	60 mm	120 mm

Product	D	C
CorePro LEDbulb ND 12.5-100W A60 E27 940	60 mm	110 mm

CorePro LEDbulb - Plastic

Maatschets



Product	D	C
CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 827	60 mm	107 mm
CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 830	60 mm	107 mm
CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 840	60 mm	108 mm
CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 930	60 mm	107 mm
CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 827	60 mm	108 mm
CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 827 SKT	60 mm	108 mm
CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 830	60 mm	108 mm
CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 840	60 mm	108 mm

Algemene informatie

Lampvoet	E27
Schakelcyclus	50.000

Gegevens lichttechniek

LLMF bij einde nominale levensduur (nom.)	70 %
---	------

Bedrijfs- en elektrische gegevens

Opstarttijd (nom.)	0,5 s
--------------------	-------

Dimbaarheid en regelsystemen

Dimbaar	Nee
---------	-----

Eigenschappen behuizing en afmetingen

Lampafwerking	Mat
Lampvorm	A60

Algemene informatie

Order Code	Full Product Name	Nominale levensduur
8719514329706	CorePro LEDbulb ND 12.5-100W A60 E27 940	15.000 hr
8720169169012	CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 827	15.000 hr
8720169169098	CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 840	15.000 hr
8720169169173	CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 830	15.000 hr
8720169168992	CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 827	15.000 hr
8720169169074	CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 840	15.000 hr
8720169169159	CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 830	15.000 hr
8720169168978	CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 827	15.000 hr

Order Code	Full Product Name	Nominale levensduur
8720169169050	CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 840	15.000 hr
8720169168954	CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 827	15.000 hr
8719514329560	CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 930	15.000 hr
8720169169111	CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 830	10.000 hr
8720169169036	CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 840	15.000 hr
8720169169135	CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 830	15.000 hr
8720169169272	CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 827 SKT	15.000 hr

Gegevens lichttechniek

Order Code	Full Product Name	Bundelhoek (nom.)	Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.)	Kleurweergave-index (CRI)	Kleurcode	Lichtstroom
8719514329706	CorePro LEDbulb ND 12.5-100W A60 E27 940	200 graden	4000 K	90	940	1.521 lm
8720169169012	CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 827	180 graden	2700 K	80	827	1.521 lm
8720169169098	CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 840	180 graden	4000 K	80	840	1.521 lm
8720169169173	CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 830	180 graden	3000 K	80	830	1.521 lm
8720169168992	CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 827	180 graden	2700 K	80	827	1.055 lm

CorePro LEDbulb - Plastic

Order Code	Full Product Name	Bundelhoek (nom.)	Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.)	Kleurweergave-index (CRI)	Kleurcode	Lichtstroom
8720169169074	CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 840	180 graden	4000 K	80	840	1.055 lm
8720169169159	CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 830	180 graden	3000 K	80	830	1.055 lm
8720169168978	CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 827	180 graden	2700 K	80	827	806 lm
8720169169050	CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 840	180 graden	4000 K	80	840	806 lm
8720169168954	CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 827	180 graden	2700 K	80	827	470 lm
8719514329560	CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 930	180 graden	3000 K	90	930	470 lm
8720169169111	CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 830	180 graden	3000 K	80	830	470 lm
8720169169036	CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 840	180 graden	4000 K	80	840	470 lm
8720169169135	CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 830	180 graden	3000 K	80	830	806 lm
8720169169272	CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 827 SKT	180 graden	2700 K	80	827	806 lm

Bedrijfs- en elektrische gegevens

Order Code	Full Product Name	Ingangsfrequentie	Ingangsfrequentie	Energieverbruik	verm	Order Code	Full Product Name	Ingangsfrequentie	Ingangsfrequentie	Energieverbruik	vermogen
8719514329706	CorePro LEDbulb ND 12.5-100W A60 E27 940	50 tot 60 Hz	50 to 60 Hz	12,5 W	100 W	8720169169159	CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 830	50 tot 60 Hz	50 to 60 Hz	10 W	75 W
8720169169012	CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 827	50 tot 60 Hz	50 to 60 Hz	13 W	100 W	8720169168978	CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 827	50 tot 60 Hz	50 to 60 Hz	8 W	60 W
8720169169098	CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 840	50 tot 60 Hz	50 to 60 Hz	13 W	100 W	8720169169050	CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 840	50 tot 60 Hz	50 to 60 Hz	8 W	60 W
8720169169173	CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 830	50 tot 60 Hz	50 to 60 Hz	13 W	100 W	8720169168954	CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 827	50 tot 60 Hz	50 to 60 Hz	4,9 W	40 W
8720169168992	CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 827	50 tot 60 Hz	50 to 60 Hz	10 W	75 W	8719514329560	CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 930	50 Hz	50 Hz	4,9 W	40 W
8720169169074	CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 840	50 tot 60 Hz	50 to 60 Hz	10 W	75 W	8720169169111	CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 830	50 tot 60 Hz	50 to 60 Hz	4,9 W	40 W

CorePro LEDbulb - Plastic

Full Product						Full Product					
Order Code	Name	Ingangsfrequentie	Ingangsfrequentie	Energieverbruik	Overe	Order Code	Name	Ingangsfrequentie	Ingangsfrequentie	Energieverbruik	Overe
8720169169036	CorePro	50 tot 60 Hz	50 to 60 Hz	4,9 W	40 W	8720169169272	8-60W				
	LEDbulb						A60 E27				
	ND						830				
	4.9-40W						CorePro	50 tot 60 Hz	50 to 60 Hz	8 W	60 W
	A60 E27						LEDbulb				
8720169169135	LEDbulb					8720169169135	ND				
	ND						8-60W				
							A60 E27				

Operationele temperatuur

Order Code	Full Product Name	T-behuizing maximaal (nom.)
8719514329706	CorePro LEDbulb ND 12.5-100W A60 E27 940	95 °C
8720169169012	CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 827	95 °C
8720169169098	CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 840	95 °C
8720169169173	CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 830	95 °C
8720169168992	CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 827	85 °C
8720169169074	CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 840	85 °C
8720169169159	CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 830	85 °C
8720169168978	CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 827	75 °C

Order Code	Full Product Name	T-behuizing maximaal (nom.)
8720169169050	CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 840	75 °C
8720169168954	CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 827	75 °C
8719514329560	CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 930	80 °C
8720169169111	CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 830	75 °C
8720169169036	CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 840	75 °C
8720169169135	CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 830	75 °C
8720169169272	CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 827 SKT	75 °C










Keurmerken en classificaties

Order Code	Full Product Name	Bereik omgevingstemperatuur	Energieverbruik kWh/1.000 uur
8719514329706	CorePro LEDbulb ND 12.5-100W A60 E27 940	-	13 kWh
8720169169012	CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 827	-20 °C t/m 45 °C	13 kWh
8720169169098	CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 840	-20 °C t/m 45 °C	13 kWh
8720169169173	CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 830	-20 °C t/m 45 °C	13 kWh
8720169168992	CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 827	-20 °C t/m 45 °C	10 kWh
8720169169074	CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 840	-20 °C t/m 45 °C	10 kWh
8720169169159	CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 830	-20 °C t/m 45 °C	10 kWh

Order Code	Full Product Name	Bereik omgevingstemperatuur	Energieverbruik kWh/1.000 uur
8720169168978	CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 827	-20 °C t/m 45 °C	8 kWh
8720169169050	CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 840	-20 °C t/m 45 °C	8 kWh
8720169168954	CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 827	-20 °C t/m 45 °C	5 kWh
8719514329560	CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 930	-20 °C t/m 45 °C	5 kWh
8720169169111	CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 830	-20 °C t/m 45 °C	5 kWh
8720169169036	CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 840	-20 °C t/m 45 °C	5 kWh
8720169169135	CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 830	-20 °C t/m 45 °C	8 kWh

CorePro LEDbulb - Plastic

	Full Product	Bereik	Energieverbruik
Order Code	Name	omgevingstemperatuur	kWh/1.000 uur
8720169169272	CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 827 SKT	-20 °C t/m 45 °C	8 kWh



CorePro LEDbulb - Plastic

