



Den rimelige LEDbulb-løsningen

CorePro Plastic LEDbulbs

CorePro LEDbulb-pæren er den perfekte pæren for dine grunnleggende belysningsbehov. Den gir et vakkert lys og den pålitelige ytelsen du forventer fra LED til en rimelig pris. CorePro LEDbulbs er compatible med eksisterende armaturer E14- eller B2-fatninger og er utformet som en ettermonterbar erstatning av glødelamper. De gir store energibesparelser på 80 % og gir utmerket lyskvalitet. Med en levetid på 15 000 timer reduserer den vedlikeholdskostnader.

Fordeler

- Denne lyspæren til en perfekt erstatning for matte glødepærer
- Energibesparelser på opptil 80%
- Lavere vedlikeholdskostnader

Funksjoner

- Enkel ettermontering med eksisterende lampeholdere
- Skap stemninger som varierer fra varmt, hvitt lys til kjølig dagslys
- Fullt lys øyeblikkelig når den skrues på
- UV- og IR-fritt lys
- Uten kvikksølv og farlige materialer – i overensstemmelse med RoHS

Søknad

- Hotell og restaurant
- Boligområder
- Gangveier

CorePro Plastic LEDbulbs

Versions



LED Lamps, LEDbulb A60 B22



CorePro LEDbulb 75W B22 827 FR A60



LEDbulb CorePro B22 A60 5W



80W E27 A60 FR




LEDbulb CorePro 9.5-68W E27 Stick Frost 830 24D ND



LEDBulb 9W E27 DS FR DIM 1PF 6 AU RTP





Målskisse



Product	D	C
CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 827	60 mm	108 mm
CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 830	60 mm	108 mm
CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 840	60 mm	108 mm
CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 865	60 mm	108 mm
LEDbulb ND 10-75W A60 E27 840 2CT	60 mm	108 mm

CorePro Plastic LEDbulbs

Målskisse



Product	D	C
CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 B22 930	60 mm	110 mm





Product	D	C
CorePro LEDbulb DIM 8-60W A60 E27 5CCT	60 mm	115 mm

Product	D	C
CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 827	60 mm	120 mm
CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 830	60 mm	120 mm
CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 840	60 mm	120 mm
CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 865	60 mm	120 mm
LEDbulb ND 13-100W A67 E27 840 2CT	60 mm	120 mm

Product	D	C
CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 B22 827	60 mm	110 mm

CorePro Plastic LEDbulbs

Målskisse



Product	D	C
CorePro LEDbulb ND 11-75W A60 B22 827	60 mm	110 mm
CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 B22 827	60 mm	110 mm

Product	D	C
CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 B22 827	60 mm	110 mm

Product	D	C
CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 827	60 mm	107 mm
CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 830	60 mm	107 mm
CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 840	60 mm	108 mm
CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 865	60 mm	107 mm
CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 827	60 mm	108 mm
CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 830	60 mm	108 mm
CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 840	60 mm	108 mm
CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 865	60 mm	108 mm
LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 827 2CT	60 mm	107 mm
LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 840 2CT	60 mm	108 mm
LEDbulb ND 8-60W A60 E27 827 12CT	60 mm	107 mm
LEDbulb ND 8-60W A60 E27 830 12CT	60 mm	107 mm
LEDbulb ND 8-60W A60 E27 840 12CT	60 mm	107 mm

Product	D	C
CorePro LED Stick 7.5-57W E27 3CT 830	37,2 mm	114,3 mm
CorePro LED Stick 7.5-60W E27 3CT 840	37,2 mm	114,3 mm

CorePro Plastic LEDbulbs

Generell informasjon	
Brytersyklus	50 000
Teknisk belysning	
Nominell vedlikeholdsfaktor for lyskildelumen ved utgangen av nominell levetid (nom.)	70 %
Drift og elektronikk	
Inngangsfrekvens	50 til 60 Hz
Starttid (nom.)	0,5 s
Mekanikk og innfatning	
Lyspæreoverflate	Matt

Generell informasjon

Order Code	Full Product Name	Sokkelbase	Nominell levetid	Order Code	Full Product Name	Sokkelbase	Nominell levetid
929001233902	CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 B22 827	B22	15 000 time(r)	929002306309	LEDbulb ND 8-60W A60 E27 840 12CT	E27	15 000 time(r)
929003004002	CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 B22 930	B22	15 000 time(r)	929002306408	CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 865	E27	15 000 time(r)
929002306808	CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 827	E27	15 000 time(r)	929003540202	LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 827 2CT	E27	15 000 time(r)
929002306908	CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 840	E27	15 000 time(r)	929003540208	CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 827	E27	15 000 time(r)
929002306962	LEDbulb ND 13-100W A67 E27 840 2CT	E27	15 000 time(r)	929003560908	CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 830	E27	10 000 time(r)
929002307008	CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 865	E27	15 000 time(r)	929003564102	LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 840 2CT	E27	15 000 time(r)
929003607608	CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 830	E27	15 000 time(r)	929003564108	CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 840	E27	15 000 time(r)
929002306508	CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 827	E27	15 000 time(r)	929003604208	CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 865	E27	15 000 time(r)
929002306608	CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 840	E27	15 000 time(r)	929003607408	CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 830	E27	15 000 time(r)
929002306662	LEDbulb ND 10-75W A60 E27 840 2CT	E27	15 000 time(r)	929003607409	LEDbulb ND 8-60W A60 E27 830 12CT	E27	15 000 time(r)
929002306708	CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 865	E27	15 000 time(r)	929003774009	LEDbulb ND 8-60W A60 E27 827 12CT	E27	15 000 time(r)
929003607508	CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 830	E27	15 000 time(r)	929001234002	CorePro LEDbulb ND 11-75W A60 B22 827	B22	15 000 time(r)
929003603102	CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 B22 827	B22	15 000 time(r)	929001234102	CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 B22 827	B22	15 000 time(r)
929002306208	CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 827	E27	15 000 time(r)	929001901102	CorePro LED Stick 7.5-57W E27 3CT 830	E27	15 000 time(r)
929002306308	CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 840	E27	15 000 time(r)	929001901202	CorePro LED Stick 7.5-60W E27 3CT 840	E27	15 000 time(r)
				929003785202	CorePro LEDbulb DIM 8-60W A60 E27 5CCT	E27	15 000 time(r)

Teknisk belysning

Order Code	Full Product Name	Spredningsvinkel (nom.)	Korrelert fargetemperatur		Fargegjengivelsesindeks (CRI)	Fargekode	Lysytelse
			(nom.)				
929001233902	CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 B22 827	200 grad(er)	2700 K		80	827	806 lm

CorePro Plastic LEDbulbs

Order Code	Full Product Name	Korreleret fargetemperatur		Fargegjengivelsesindeks (CRI)	Fargekode	Lysytelse
		Spredningsvinkel (nom.)	(nom.)			
929003004002	CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 B22 930	200 grad(er)	3000 K	90	930	1 521 lm
929002306808	CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 827	180 grad(er)	2700 K	80	827	1 521 lm
929002306908	CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 840	180 grad(er)	4000 K	80	840	1 521 lm
929002306962	LEDbulb ND 13-100W A67 E27 840 2CT	180 grad(er)	4000 K	80	840	1 521 lm
929002307008	CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 865	180 grad(er)	6500 K	80	865	1 521 lm
929003607608	CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 830	180 grad(er)	3000 K	80	830	1 521 lm
929002306508	CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 827	180 grad(er)	2700 K	80	827	1 055 lm
929002306608	CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 840	180 grad(er)	4000 K	80	840	1 055 lm
929002306662	LEDbulb ND 10-75W A60 E27 840 2CT	180 grad(er)	4000 K	80	840	1 055 lm
929002306708	CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 865	180 grad(er)	6500 K	80	865	1 055 lm
929003607508	CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 830	180 grad(er)	3000 K	80	830	1 055 lm
929003603102	CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 B22 827	200 grad(er)	2700 K	80	827	470 lm
929002306208	CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 827	180 grad(er)	2700 K	80	827	806 lm
929002306308	CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 840	180 grad(er)	4000 K	80	840	806 lm
929002306309	LEDbulb ND 8-60W A60 E27 840 12CT	150 grad(er)	4000 K	80	840	806 lm
929002306408	CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 865	180 grad(er)	6500 K	80	865	806 lm
929003540202	LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 827 2CT	180 grad(er)	2700 K	80	827	470 lm
929003540208	CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 827	180 grad(er)	2700 K	80	827	470 lm
929003560908	CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 830	180 grad(er)	3000 K	80	830	470 lm
929003564102	LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 840 2CT	180 grad(er)	4000 K	80	840	470 lm
929003564108	CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 840	180 grad(er)	4000 K	80	840	470 lm
929003604208	CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 865	180 grad(er)	6500 K	80	865	470 lm
929003607408	CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 830	180 grad(er)	3000 K	80	830	806 lm
929003607409	LEDbulb ND 8-60W A60 E27 830 12CT	150 grad(er)	3000 K	80	830	806 lm
929003774009	LEDbulb ND 8-60W A60 E27 827 12CT	150 grad(er)	2700 K	80	827	806 lm
929001234002	CorePro LEDbulb ND 11-75W A60 B22 827	200 grad(er)	2700 K	80	827	1 055 lm
929001234102	CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 B22 827	200 grad(er)	2700 K	80	827	1 521 lm
929001901102	CorePro LED Stick 7.5-57W E27 3CT 830	200 grad(er)	3000 K	80	830	750 lm
929001901202	CorePro LED Stick 7.5-60W E27 3CT 840	200 grad(er)	4000 K	80	840	806 lm
929003785202	CorePro LEDbulb DIM 8-60W A60 E27 5CCT	200 grad(er)	2700 K	80	2700K/3000K/ 4000K/5000K/ 6500K	806 lm

Drift og elektronikk

Order Code	Full Product Name	Line Frequency	Effektforbruk	Effekten
				som tilsvare
929001233902	CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 B22 827	50 to 60 Hz	8 W	60 W
929003004002	CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 B22 930	50 to 60 Hz	13 W	100 W
929002306808	CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 827	50 to 60 Hz	13 W	100 W
929002306908	CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 840	50 to 60 Hz	13 W	100 W
929002306962	LEDbulb ND 13-100W A67 E27 840 2CT	50 to 60 Hz	13 W	100 W
929002307008	CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 865	50 to 60 Hz	13 W	100 W

Order Code	Full Product Name	Line Frequency	Effektforbruk	Effekten
				som tilsvare
929003607608	CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 830	50 to 60 Hz	13 W	100 W
929002306508	CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 827	50 to 60 Hz	10 W	75 W
929002306608	CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 840	50 to 60 Hz	10 W	75 W
929002306662	LEDbulb ND 10-75W A60 E27 840 2CT	50 to 60 Hz	10 W	75 W
929002306708	CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 865	50 to 60 Hz	10 W	75 W
929003607508	CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 830	50 to 60 Hz	10 W	75 W

CorePro Plastic LEDbulbs

Order Code	Full Product Name	Line Frequency	Effektforbruk	Effekten
				som tilsvare
929003603102	CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 B22 827	50 to 60 Hz	4,9 W	40 W
929002306208	CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 827	50 to 60 Hz	8 W	60 W
929002306308	CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 840	50 to 60 Hz	8 W	60 W
929002306309	LEDbulb ND 8-60W A60 E27 840 12CT	-	8 W	60 W
929002306408	CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 865	50 to 60 Hz	8 W	60 W
929003540202	LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 827 2CT	50 to 60 Hz	4,9 W	40 W
929003540208	CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 827	50 to 60 Hz	4,9 W	40 W
929003560908	CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 830	50 to 60 Hz	4,9 W	40 W
929003564102	LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 840 2CT	50 to 60 Hz	4,9 W	40 W
929003564108	CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 840	50 to 60 Hz	4,9 W	40 W

Temperatur

Order Code	Full Product Name	Maksimal temperatur for innfatningen (nom.)
929001233902	CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 B22 827	85 °C
929003004002	CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 B22 930	95 °C
929002306808	CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 827	95 °C
929002306908	CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 840	95 °C
929002306962	LEDbulb ND 13-100W A67 E27 840 2CT	95 °C
929002307008	CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 865	95 °C
929003607608	CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 830	95 °C
929002306508	CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 827	85 °C
929002306608	CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 840	85 °C
929002306662	LEDbulb ND 10-75W A60 E27 840 2CT	95 °C
929002306708	CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 865	85 °C
929003607508	CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 830	85 °C
929003603102	CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 B22 827	80 °C
929002306208	CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 827	75 °C
929002306308	CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 840	75 °C
929002306309	LEDbulb ND 8-60W A60 E27 840 12CT	90 °C

Kontroller og dimming

Order Code	Full Product Name	Kan dimmes
929001233902	CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 B22 827	Nei
929003004002	CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 B22 930	Nei
929002306808	CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 827	Nei
929002306908	CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 840	Nei

Order Code	Full Product Name	Line Frequency	Effektforbruk	Effekten
				som tilsvare
929003604208	CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 865	50 to 60 Hz	4,9 W	40 W
929003607408	CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 830	50 to 60 Hz	8 W	60 W
929003607409	LEDbulb ND 8-60W A60 E27 830 12CT	-	8 W	60 W
929003774009	LEDbulb ND 8-60W A60 E27 827 12CT	-	8 W	60 W
929001234002	CorePro LEDbulb ND 11-75W A60 B22 827	50 to 60 Hz	11 W	75 W
929001234102	CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 B22 827	50 to 60 Hz	13 W	100 W
929001901102	CorePro LED Stick 7.5-57W E27 3CT 830	50 to 60 Hz	7,5 W	57 W
929001901202	CorePro LED Stick 7.5-60W E27 3CT 840	50 to 60 Hz	7,5 W	60 W
929003785202	CorePro LEDbulb DIM 8-60W A60 E27 5CCT	-	8 W	60 W

Order Code	Full Product Name	Maksimal temperatur for innfatningen (nom.)
929002306408	CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 865	75 °C
929003540202	LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 827 2CT	75 °C
929003540208	CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 827	75 °C
929003560908	CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 830	75 °C
929003564102	LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 840 2CT	-
929003564108	CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 840	75 °C
929003604208	CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 865	75 °C
929003607408	CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 830	75 °C
929003607409	LEDbulb ND 8-60W A60 E27 830 12CT	90 °C
929003774009	LEDbulb ND 8-60W A60 E27 827 12CT	90 °C
929001234002	CorePro LEDbulb ND 11-75W A60 B22 827	80 °C
929001234102	CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 B22 827	85 °C
929001901102	CorePro LED Stick 7.5-57W E27 3CT 830	85 °C
929001901202	CorePro LED Stick 7.5-60W E27 3CT 840	85 °C
929003785202	CorePro LEDbulb DIM 8-60W A60 E27 5CCT	80 °C

CorePro Plastic LEDbulbs

Order Code	Full Product Name	Kan dimmes
929002306608	CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 840	Nei
929002306662	LEDbulb ND 10-75W A60 E27 840 2CT	Nei
929002306708	CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 865	Nei
929003607508	CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 830	Nei
929003603102	CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 B22 827	Nei
929002306208	CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 827	Nei
929002306308	CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 840	Nei
929002306309	LEDbulb ND 8-60W A60 E27 840 12CT	Nei
929002306408	CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 865	Nei
929003540202	LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 827 2CT	Nei
929003540208	CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 827	Nei
929003560908	CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 830	Nei

Order Code	Full Product Name	Kan dimmes
929003564102	LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 840 2CT	Nei
929003564108	CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 840	Nei
929003604208	CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 865	Nei
929003607408	CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 830	Nei
929003607409	LEDbulb ND 8-60W A60 E27 830 12CT	Nei
929003774009	LEDbulb ND 8-60W A60 E27 827 12CT	Nei
929001234002	CorePro LEDbulb ND 11-75W A60 B22 827	Nei
929001234102	CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 B22 827	Nei
929001901102	CorePro LED Stick 7.5-57W E27 3CT 830	Nei
929001901202	CorePro LED Stick 7.5-60W E27 3CT 840	Nei
929003785202	CorePro LEDbulb DIM 8-60W A60 E27 5CCT	Kun med bestemte dimmere

Mekanikk og innfatning

Order Code	Full Product Name	Lyspæreform
929001233902	CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 B22 827	A60
929003004002	CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 B22 930	A60
929002306808	CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 827	A60
929002306908	CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 840	A60
929002306962	LEDbulb ND 13-100W A67 E27 840 2CT	A67
929002307008	CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 865	A60
929003607608	CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 830	A60
929002306508	CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 827	A60
929002306608	CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 840	A60
929002306662	LEDbulb ND 10-75W A60 E27 840 2CT	A60
929002306708	CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 865	A60
929003607508	CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 830	A60
929003603102	CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 B22 827	A60
929002306208	CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 827	A60
929002306308	CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 840	A60
929002306309	LEDbulb ND 8-60W A60 E27 840 12CT	A60

Order Code	Full Product Name	Lyspæreform
929002306408	CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 865	A60
929003540202	LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 827 2CT	A60
929003540208	CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 827	A60
929003560908	CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 830	A60
929003564102	LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 840 2CT	A60
929003564108	CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 840	A60
929003604208	CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 865	A60
929003607408	CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 830	A60
929003607409	LEDbulb ND 8-60W A60 E27 830 12CT	A60
929003774009	LEDbulb ND 8-60W A60 E27 827 12CT	A60
929001234002	CorePro LEDbulb ND 11-75W A60 B22 827	A60
929001234102	CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 B22 827	A60
929001901102	CorePro LED Stick 7.5-57W E27 3CT 830	Stav
929001901202	CorePro LED Stick 7.5-60W E27 3CT 840	Stav
929003785202	CorePro LEDbulb DIM 8-60W A60 E27 5CCT	A60

Godkjenning og bruksområde




Order Code	Full Product Name	For omgivelsestemperaturer mellom	Energiforbruk kWh/1000 t
929001233902	CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 B22 827	-	8 kWh
929003004002	CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 B22 930	-	13 kWh
929002306808	CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 827	-20 °C til 45 °C	13 kWh
929002306908	CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 840	-20 °C til 45 °C	13 kWh

Order Code	Full Product Name	For omgivelsestemperaturer mellom	Energiforbruk kWh/1000 t
929002306962	LEDbulb ND 13-100W A67 E27 840 2CT	-20 °C til 45 °C	13 kWh
929002307008	CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 865	-20 °C til 45 °C	13 kWh
929003607608	CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 830	-20 °C til 45 °C	13 kWh
929002306508	CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 827	-20 °C til 45 °C	10 kWh











CorePro Plastic LEDbulbs

Order Code	Full Product Name	For omgivelsestemperaturer mellom	Energiforbruk kWh/1000 t
929002306608	CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 840	-20 °C til 45 °C	10 kWh
929002306662	LEDbulb ND 10-75W A60 E27 840 2CT	-20 °C til 45 °C	10 kWh
929002306708	CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 865	-20 °C til 45 °C	10 kWh
929003607508	CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 830	-20 °C til 45 °C	10 kWh
929003603102	CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 B22 827	-20 °C til 45 °C	5 kWh
929002306208	CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 827	-20 °C til 45 °C	8 kWh
929002306308	CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 840	-20 °C til 45 °C	8 kWh
929002306309	LEDbulb ND 8-60W A60 E27 840 12CT	-20 til +45 °C	8 kWh
929002306408	CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 865	-20 °C til 45 °C	8 kWh
929003540202	LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 827 2CT	-20 °C til 45 °C	5 kWh
929003540208	CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 827	-20 °C til 45 °C	5 kWh
929003560908	CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 830	-20 °C til 45 °C	5 kWh
929003564102	LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 840 2CT	-20 °C til 45 °C	5 kWh
929003564108	CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 840	-20 °C til 45 °C	5 kWh
929003604208	CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 865	-20 °C til 45 °C	5 kWh
929003607408	CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 830	-20 °C til 45 °C	8 kWh
929003607409	LEDbulb ND 8-60W A60 E27 830 12CT	-20 til +45 °C	8 kWh











Order Code	Full Product Name	For omgivelsestemperaturer mellom	Energiforbruk kWh/1000 t
929003774009	LEDbulb ND 8-60W A60 E27 827 12CT	-20 til +45 °C	8 kWh
929001234002	CorePro LEDbulb ND 11-75W A60 B22 827	-	11 kWh
929001234102	CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 B22 827	-	13 kWh
929001901102	CorePro LED Stick 7.5-57W E27 3CT 830	-20 °C til 45 °C	8 kWh
929001901202	CorePro LED Stick 7.5-60W E27 3CT 840	-20 °C til 45 °C	8 kWh
929003785202	CorePro LEDbulb DIM 8-60W A60 E27 5CCT	-20 til +45 °C	8 kWh



CorePro Plastic LEDbulbs



CorePro Plastic LEDbulbs



CorePro Plastic LEDbulbs

