



# Przystępne cenowo żarówki LEDbulb

## CorePro LEDbulb

Żarówki CorePro LED nadają się idealnie jako podstawowe oświetlenie. Zapewniają piękne, jasne światło i wydajność, jakiej oczekuje się od lamp LED, oraz mają przystępną cenę. Żarówki CorePro LED pasują do istniejących opraw oświetleniowych z uchwytem E27 i B22. Są przewidziane jako zamienniki tradycyjnych żarówek. Zapewniają o 80% większą energooszczędność i doskonałą jakość światła. Dzięki trwałości 15 000 godzin koszty ich utrzymania są niższe.

### Korzyści

- Produkt ten jest doskonałym zamiennikiem zwykłych żarówek matowych.
- Do 80% zaoszczędzonej energii
- Niższe koszty utrzymania

### Cechy

- Możliwość montażu w istniejących uchwyтах
- Długi okres eksploatacji
- Szybka pełna jasność światła po włączeniu
- Światło bez promieniowania UV i IR
- Nie zawierają rtęci ani materiałów niebezpiecznych — zgodność z dyrektywą RoHS

### Zastosowanie




- Hotele
- Budynki mieszkalne
- Pasaże

CorePro LEDbulb

Wersje



Rysunki techniczne





| Product                                 | D     | C      |
|-----------------------------------------|-------|--------|
| CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 827   | 60 mm | 108 mm |
| CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 830   | 60 mm | 108 mm |
| CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 840   | 60 mm | 108 mm |
| CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 865   | 60 mm | 108 mm |
| CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 940   | 60 mm | 109 mm |
| CorePro LEDbulb ND 10.5-75W A60 E27 930 | 60 mm | 109 mm |
| CorePro LEDbulb ND 11-75W A60 E27 927   | 60 mm | 109 mm |
| LEDbulb ND 10-75W A60 E27 827 6CT       | 60 mm | 108 mm |
| LEDbulb ND 10-75W A60 E27 840 2CT       | 60 mm | 108 mm |

| Product                                | D     | C      |
|----------------------------------------|-------|--------|
| CorePro LEDbulb DIM 8-60W A60 E27 5CCT | 60 mm | 115 mm |

| Product                                | D     | C      |
|----------------------------------------|-------|--------|
| CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 827 | 60 mm | 120 mm |
| CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 830 | 60 mm | 120 mm |
| CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 840 | 60 mm | 120 mm |
| CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 865 | 60 mm | 120 mm |
| LEDbulb ND 13-100W A67 E27 840 2CT     | 60 mm | 120 mm |

Rysunki techniczne



| Product                               | D     | C      |
|---------------------------------------|-------|--------|
| CoreProLEDbulb ND 13-100W A60 E27 927 | 60 mm | 120 mm |

| Product                                | D     | C      |
|----------------------------------------|-------|--------|
| CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 827 | 60 mm | 107 mm |
| CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 827 | 60 mm | 110 mm |
| CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 830 | 60 mm | 110 mm |
| CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 830 | 60 mm | 107 mm |
| CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 840 | 60 mm | 108 mm |
| CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 840 | 60 mm | 110 mm |
| CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 865 | 60 mm | 110 mm |
| CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 865 | 60 mm | 107 mm |
| CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 930 | 60 mm | 107 mm |
| CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 940 | 60 mm | 107 mm |
| CorePro LEDbulb ND 7.5-60W A60 E27 930 | 60 mm | 107 mm |
| CorePro LEDbulb ND 7.5-60W A60 E27 940 | 60 mm | 107 mm |
| CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 827   | 60 mm | 108 mm |
| CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 830   | 60 mm | 108 mm |
| CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 840   | 60 mm | 108 mm |
| CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 865   | 60 mm | 108 mm |
| CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 927   | 60 mm | 107 mm |
| CoreProLEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 927  | 60 mm | 107 mm |
| LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 827 2CT     | 60 mm | 107 mm |
| LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 840 2CT     | 60 mm | 108 mm |
| LEDbulb ND 8-60W A60 E27 827 12CT      | 60 mm | 107 mm |
| LEDbulb ND 8-60W A60 E27 827 6CT       | 60 mm | 108 mm |
| LEDbulb ND 8-60W A60 E27 830 12CT      | 60 mm | 107 mm |
| LEDbulb ND 8-60W A60 E27 840 12CT      | 60 mm | 107 mm |

CorePro LEDbulb

|                                       |        |
|---------------------------------------|--------|
| Informacje ogólne                     |        |
| Podstawa-nasadka                      | E27    |
| Cykl Przelączania                     | 50 000 |
| Dane techniczne oświetlenia           |        |
| LLMF At End Of Nominal Lifetime (Nom) | 70 %   |
| Eksploatacja i połączenie elektryczne |        |
| Czas uruchomienia (Nom)               | 0,5 s  |
| Mechanika i korpus                    |        |
| Wykończenie żarówki                   | Matowy |

Informacje ogólne

| Order Code |                                         | Full Product Name | Nominalny okres eksploatacji |
|------------|-----------------------------------------|-------------------|------------------------------|
| 42069400   | LEDbulb ND 10-75W A60 E27 827 6CT       |                   | 15 000 h                     |
| 47520500   | CoreProLEDbulb ND 13-100W A60 E27 927   |                   | 15 000 h                     |
| 42067000   | LEDbulb ND 8-60W A60 E27 827 6CT        |                   | 15 000 h                     |
| 16901200   | CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 827  |                   | 15 000 h                     |
| 16909800   | CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 840  |                   | 15 000 h                     |
| 47103000   | LEDbulb ND 13-100W A67 E27 840 2CT      |                   | 15 000 h                     |
| 16925800   | CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 865  |                   | 15 000 h                     |
| 16917300   | CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 830  |                   | 15 000 h                     |
| 16899200   | CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 827   |                   | 15 000 h                     |
| 16907400   | CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 840   |                   | 15 000 h                     |
| 47101600   | LEDbulb ND 10-75W A60 E27 840 2CT       |                   | 15 000 h                     |
| 16923400   | CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 865   |                   | 15 000 h                     |
| 47514400   | CorePro LEDbulb ND 11-75W A60 E27 927   |                   | 15 000 h                     |
| 32964500   | CorePro LEDbulb ND 10.5-75W A60 E27 930 |                   | 15 000 h                     |
| 32966900   | CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 940   |                   | 15 000 h                     |
| 16915900   | CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 830   |                   | 15 000 h                     |
| 16897800   | CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 827    |                   | 15 000 h                     |
| 16905000   | CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 840    |                   | 15 000 h                     |
| 32471800   | LEDbulb ND 8-60W A60 E27 840 12CT       |                   | 15 000 h                     |
| 16921000   | CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 865    |                   | 15 000 h                     |

| Order Code |                                        | Full Product Name | Nominalny okres eksploatacji |
|------------|----------------------------------------|-------------------|------------------------------|
| 47107800   | LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 827 2CT     |                   | 15 000 h                     |
| 16895400   | CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 827 |                   | 15 000 h                     |
| 47518200   | CoreProLEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 927  |                   | 15 000 h                     |
| 32956000   | CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 930 |                   | 15 000 h                     |
| 32958400   | CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 940 |                   | 15 000 h                     |
| 47516800   | CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 927   |                   | 15 000 h                     |
| 32960700   | CorePro LEDbulb ND 7.5-60W A60 E27 930 |                   | 15 000 h                     |
| 32962100   | CorePro LEDbulb ND 7.5-60W A60 E27 940 |                   | 15 000 h                     |
| 16911100   | CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 830 |                   | 10 000 h                     |
| 47099600   | LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 840 2CT     |                   | 15 000 h                     |
| 16903600   | CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 840 |                   | 15 000 h                     |
| 16919700   | CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 865 |                   | 15 000 h                     |
| 16913500   | CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 830   |                   | 15 000 h                     |
| 32469500   | LEDbulb ND 8-60W A60 E27 830 12CT      |                   | 15 000 h                     |
| 32511100   | LEDbulb ND 8-60W A60 E27 827 12CT      |                   | 15 000 h                     |
| 35333600   | CorePro LEDbulb DIM 8-60W A60 E27 5CCT |                   | 15 000 h                     |
| 57757800   | CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 827 |                   | 15 000 h                     |
| 57779000   | CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 840 |                   | 15 000 h                     |
| 57993000   | CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 830 |                   | 15 000 h                     |
| 57787500   | CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 865 |                   | 15 000 h                     |

Dane techniczne oświetlenia

| Order Code |                                        | Full Product Name | Kąt rozsyłu światła (Nom) | Skorelowana temperatura barwowa (Nom) | Wskaźnik oddawania barw (CRI) | Kod barwy | Strumień Świetlny |
|------------|----------------------------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|-----------|-------------------|
| 42069400   | LEDbulb ND 10-75W A60 E27 827 6CT      |                   | 180 °                     | 2700 K                                | 80                            | 827       | 1 055 lm          |
| 47520500   | CoreProLEDbulb ND 13-100W A60 E27 927  |                   | 180 °                     | 2700 K                                | 90                            | 927       | 1 521 lm          |
| 42067000   | LEDbulb ND 8-60W A60 E27 827 6CT       |                   | 180 °                     | 2700 K                                | 80                            | 827       | 806 lm            |
| 16901200   | CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 827 |                   | 180 °                     | 2700 K                                | 80                            | 827       | 1 521 lm          |
| 16909800   | CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 840 |                   | 180 °                     | 4000 K                                | 80                            | 840       | 1 521 lm          |
| 47103000   | LEDbulb ND 13-100W A67 E27 840 2CT     |                   | 180 °                     | 4000 K                                | 80                            | 840       | 1 521 lm          |
| 16925800   | CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 865 |                   | 180 °                     | 6500 K                                | 80                            | 865       | 1 521 lm          |
| 16917300   | CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 830 |                   | 180 °                     | 3000 K                                | 80                            | 830       | 1 521 lm          |

|            |                                         |                           |               | Wskaźnik                |                                       |                   |
|------------|-----------------------------------------|---------------------------|---------------|-------------------------|---------------------------------------|-------------------|
|            |                                         |                           |               | Skorelowana temperatura | oddawania barw                        |                   |
| Order Code | Full Product Name                       | Kąt rozsyłu światła (Nom) | barwowa (Nom) | (CRI)                   | Kod barwy                             | Strumień Świetlny |
| 16899200   | CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 827   | 180 °                     | 2700 K        | 80                      | 827                                   | 1 055 lm          |
| 16907400   | CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 840   | 180 °                     | 4000 K        | 80                      | 840                                   | 1 055 lm          |
| 47101600   | LEDbulb ND 10-75W A60 E27 840 2CT       | 180 °                     | 4000 K        | 80                      | 840                                   | 1 055 lm          |
| 16923400   | CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 865   | 180 °                     | 6500 K        | 80                      | 865                                   | 1 055 lm          |
| 47514400   | CorePro LEDbulb ND 11-75W A60 E27 927   | 180 °                     | 2700 K        | 90                      | 927                                   | 1 055 lm          |
| 32964500   | CorePro LEDbulb ND 10.5-75W A60 E27 930 | 180 °                     | 3000 K        | 90                      | 930                                   | 1 055 lm          |
| 32966900   | CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 940   | 180 °                     | 4000 K        | 90                      | 940                                   | 1 055 lm          |
| 16915900   | CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 830   | 180 °                     | 3000 K        | 80                      | 830                                   | 1 055 lm          |
| 16897800   | CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 827    | 180 °                     | 2700 K        | 80                      | 827                                   | 806 lm            |
| 16905000   | CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 840    | 180 °                     | 4000 K        | 80                      | 840                                   | 806 lm            |
| 32471800   | LEDbulb ND 8-60W A60 E27 840 12CT       | 150 °                     | 4000 K        | 80                      | 840                                   | 806 lm            |
| 16921000   | CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 865    | 180 °                     | 6500 K        | 80                      | 865                                   | 806 lm            |
| 47107800   | LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 827 2CT      | 180 °                     | 2700 K        | 80                      | 827                                   | 470 lm            |
| 16895400   | CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 827  | 180 °                     | 2700 K        | 80                      | 827                                   | 470 lm            |
| 47518200   | CoreProLEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 927   | 180 °                     | 2700 K        | 90                      | 927                                   | 470 lm            |
| 32956000   | CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 930  | 180 °                     | 3000 K        | 90                      | 930                                   | 470 lm            |
| 32958400   | CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 940  | 180 °                     | 4000 K        | 90                      | 940                                   | 470 lm            |
| 47516800   | CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 927    | 180 °                     | 2700 K        | 90                      | 927                                   | 806 lm            |
| 32960700   | CorePro LEDbulb ND 7.5-60W A60 E27 930  | 180 °                     | 3000 K        | 90                      | 930                                   | 806 lm            |
| 32962100   | CorePro LEDbulb ND 7.5-60W A60 E27 940  | 180 °                     | 4000 K        | 90                      | 940                                   | 806 lm            |
| 16911100   | CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 830  | 180 °                     | 3000 K        | 80                      | 830                                   | 470 lm            |
| 47099600   | LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 840 2CT      | 180 °                     | 4000 K        | 80                      | 840                                   | 470 lm            |
| 16903600   | CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 840  | 180 °                     | 4000 K        | 80                      | 840                                   | 470 lm            |
| 16919700   | CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 865  | 180 °                     | 6500 K        | 80                      | 865                                   | 470 lm            |
| 16913500   | CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 830    | 180 °                     | 3000 K        | 80                      | 830                                   | 806 lm            |
| 32469500   | LEDbulb ND 8-60W A60 E27 830 12CT       | 150 °                     | 3000 K        | 80                      | 830                                   | 806 lm            |
| 32511100   | LEDbulb ND 8-60W A60 E27 827 12CT       | 150 °                     | 2700 K        | 80                      | 827                                   | 806 lm            |
| 35333600   | CorePro LEDbulb DIM 8-60W A60 E27 5CCT  | 200 °                     | 2700 K        | 80                      | 2700K/3000K/<br>4000K/5000K/<br>6500K | 806 lm            |
| 57757800   | CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 827  | 200 °                     | 2700 K        | 80                      | 827                                   | 470 lm            |
| 57779000   | CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 840  | 200 °                     | 4000 K        | 80                      | 840                                   | 470 lm            |
| 57993000   | CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 830  | 200 °                     | 3000 K        | 80                      | 830                                   | 470 lm            |
| 57787500   | CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 865  | 200 °                     | 6500 K        | 80                      | 865                                   | 470 lm            |

Eksplloatacja i połączenie elektryczne

| Równoważna |                                             |               |               |         |        |
|------------|---------------------------------------------|---------------|---------------|---------|--------|
| Order      | Full Product                                | Częstotliwość | Częstotliwość | Zużycie | moc w  |
| Code       | Name                                        | wejściowa     | linii         | energii | watach |
| 42069400   | LEDbulb ND<br>10-75W A60 E27<br>827 6CT     | 50 do 60 Hz   | 50 to 60 Hz   | 10 W    | 75 W   |
| 47520500   | CoreProLEDbulb<br>ND 13-100W A60<br>E27 927 | 50 Hz         | 50 Hz         | 13 W    | 100 W  |
| 42067000   | LEDbulb ND<br>8-60W A60 E27<br>827 6CT      | 50 do 60 Hz   | 50 to 60 Hz   | 8 W     | 60 W   |

| Równoważna |                                              |               |               |         |        |
|------------|----------------------------------------------|---------------|---------------|---------|--------|
| Order      | Full Product                                 | Częstotliwość | Częstotliwość | Zużycie | moc w  |
| Code       | Name                                         | wejściowa     | linii         | energii | watach |
| 16901200   | CorePro LEDbulb<br>ND 13-100W A60<br>E27 827 | 50 do 60 Hz   | 50 to 60 Hz   | 13 W    | 100 W  |
| 16909800   | CorePro LEDbulb<br>ND 13-100W A60<br>E27 840 | 50 do 60 Hz   | 50 to 60 Hz   | 13 W    | 100 W  |
| 47103000   | LEDbulb ND<br>13-100W A67 E27<br>840 2CT     | 50 do 60 Hz   | 50 to 60 Hz   | 13 W    | 100 W  |

CorePro LEDbulb

| Order    | Full Product                                  | Częstotliwość | Częstotliwość | Równoważna |        |
|----------|-----------------------------------------------|---------------|---------------|------------|--------|
|          |                                               |               |               | Zużycie    | moc w  |
| Code     | Name                                          | wejściowa     | linii         | energii    | watach |
| 16925800 | CorePro LEDbulb<br>ND 13-100W A60<br>E27 865  | 50 do 60 Hz   | 50 to 60 Hz   | 13 W       | 100 W  |
| 16917300 | CorePro LEDbulb<br>ND 13-100W A60<br>E27 830  | 50 do 60 Hz   | 50 to 60 Hz   | 13 W       | 100 W  |
| 16899200 | CorePro LEDbulb<br>ND 10-75W A60<br>E27 827   | 50 do 60 Hz   | 50 to 60 Hz   | 10 W       | 75 W   |
| 16907400 | CorePro LEDbulb<br>ND 10-75W A60<br>E27 840   | 50 do 60 Hz   | 50 to 60 Hz   | 10 W       | 75 W   |
| 47101600 | LEDbulb ND<br>10-75W A60 E27<br>840 2CT       | 50 do 60 Hz   | 50 to 60 Hz   | 10 W       | 75 W   |
| 16923400 | CorePro LEDbulb<br>ND 10-75W A60<br>E27 865   | 50 do 60 Hz   | 50 to 60 Hz   | 10 W       | 75 W   |
| 47514400 | CorePro LEDbulb<br>ND 11-75W A60<br>E27 927   | 50 Hz         | 50 Hz         | 11 W       | 75 W   |
| 32964500 | CorePro LEDbulb<br>ND 10.5-75W A60<br>E27 930 | 50 Hz         | 50 Hz         | 10,5 W     | 75 W   |
| 32966900 | CorePro LEDbulb<br>ND 10-75W A60<br>E27 940   | 50 Hz         | 50 Hz         | 10 W       | 75 W   |
| 16915900 | CorePro LEDbulb<br>ND 10-75W A60<br>E27 830   | 50 do 60 Hz   | 50 to 60 Hz   | 10 W       | 75 W   |
| 16897800 | CorePro LEDbulb<br>ND 8-60W A60<br>E27 827    | 50 do 60 Hz   | 50 to 60 Hz   | 8 W        | 60 W   |
| 16905000 | CorePro LEDbulb<br>ND 8-60W A60<br>E27 840    | 50 do 60 Hz   | 50 to 60 Hz   | 8 W        | 60 W   |
| 32471800 | LEDbulb ND<br>8-60W A60 E27<br>840 12CT       | 50 do 60 Hz   | -             | 8 W        | 60 W   |
| 16921000 | CorePro LEDbulb<br>ND 8-60W A60<br>E27 865    | 50 do 60 Hz   | 50 to 60 Hz   | 8 W        | 60 W   |
| 47107800 | LEDbulb ND<br>4.9-40W A60 E27<br>827 2CT      | 50 do 60 Hz   | 50 to 60 Hz   | 4,9 W      | 40 W   |
| 16895400 | CorePro LEDbulb<br>ND 4.9-40W A60<br>E27 827  | 50 do 60 Hz   | 50 to 60 Hz   | 4,9 W      | 40 W   |
| 47518200 | CoreProLEDbulb<br>ND 4.9-40W A60<br>E27 927   | 50 Hz         | 50 Hz         | 4,9 W      | 40 W   |

| Order    | Full Product                                 | Częstotliwość | Częstotliwość | Równoważna |        |
|----------|----------------------------------------------|---------------|---------------|------------|--------|
|          |                                              |               |               | Zużycie    | moc w  |
| Code     | Name                                         | wejściowa     | linii         | energii    | watach |
| 32956000 | CorePro LEDbulb<br>ND 4.9-40W A60<br>E27 930 | 50 Hz         | 50 Hz         | 4,9 W      | 40 W   |
| 32958400 | CorePro LEDbulb<br>ND 4.9-40W A60<br>E27 940 | 50 Hz         | 50 Hz         | 4,9 W      | 40 W   |
| 47516800 | CorePro LEDbulb<br>ND 8-60W A60<br>E27 927   | 50 Hz         | 50 Hz         | 8 W        | 60 W   |
| 32960700 | CorePro LEDbulb<br>ND 7.5-60W A60<br>E27 930 | 50 Hz         | 50 Hz         | 7,5 W      | 60 W   |
| 32962100 | CorePro LEDbulb<br>ND 7.5-60W A60<br>E27 940 | 50 Hz         | 50 Hz         | 7,5 W      | 60 W   |
| 16911100 | CorePro LEDbulb<br>ND 4.9-40W A60<br>E27 830 | 50 do 60 Hz   | 50 to 60 Hz   | 4,9 W      | 40 W   |
| 47099600 | LEDbulb ND<br>4.9-40W A60 E27<br>840 2CT     | 50 do 60 Hz   | 50 to 60 Hz   | 4,9 W      | 40 W   |
| 16903600 | CorePro LEDbulb<br>ND 4.9-40W A60<br>E27 840 | 50 do 60 Hz   | 50 to 60 Hz   | 4,9 W      | 40 W   |
| 16919700 | CorePro LEDbulb<br>ND 4.9-40W A60<br>E27 865 | 50 do 60 Hz   | 50 to 60 Hz   | 4,9 W      | 40 W   |
| 16913500 | CorePro LEDbulb<br>ND 8-60W A60<br>E27 830   | 50 do 60 Hz   | 50 to 60 Hz   | 8 W        | 60 W   |
| 32469500 | LEDbulb ND<br>8-60W A60 E27<br>830 12CT      | 50 do 60 Hz   | -             | 8 W        | 60 W   |
| 32511100 | LEDbulb ND<br>8-60W A60 E27<br>827 12CT      | 50 do 60 Hz   | -             | 8 W        | 60 W   |
| 35333600 | CorePro LEDbulb<br>DIM 8-60W A60<br>E27 5CCT | 50 do 60 Hz   | -             | 8 W        | 60 W   |
| 57757800 | CorePro LEDbulb<br>ND 4.9-40W A60<br>E27 827 | 50 do 60 Hz   | 50 to 60 Hz   | 4,9 W      | 40 W   |
| 57779000 | CorePro LEDbulb<br>ND 4.9-40W A60<br>E27 840 | 50 do 60 Hz   | 50 to 60 Hz   | 4,9 W      | 40 W   |
| 57993000 | CorePro LEDbulb<br>ND 4.9-40W A60<br>E27 830 | 50 do 60 Hz   | 50 to 60 Hz   | 4,9 W      | 40 W   |

CorePro LEDbulb

| Order Code | Full Product Name                      | Częstotliwość wejściowa | Częstotliwość linii | Zużycie energii | Równoważna moc w watach |
|------------|----------------------------------------|-------------------------|---------------------|-----------------|-------------------------|
|            |                                        |                         |                     |                 |                         |
| 57787500   | CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 865 | 50 do 60 Hz             | 50 to 60 Hz         | 4,9 W           | 40 W                    |

Temperatura

| Order Code | Full Product Name                       | Maksymalna temperatura obudowy (Nom) |
|------------|-----------------------------------------|--------------------------------------|
| 42069400   | LEDbulb ND 10-75W A60 E27 827 6CT       | 95 °C                                |
| 47520500   | CoreProLEDbulb ND 13-100W A60 E27 927   | 105 °C                               |
| 42067000   | LEDbulb ND 8-60W A60 E27 827 6CT        | 95 °C                                |
| 16901200   | CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 827  | 95 °C                                |
| 16909800   | CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 840  | 95 °C                                |
| 47103000   | LEDbulb ND 13-100W A67 E27 840 2CT      | 95 °C                                |
| 16925800   | CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 865  | 95 °C                                |
| 16917300   | CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 830  | 95 °C                                |
| 16899200   | CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 827   | 85 °C                                |
| 16907400   | CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 840   | 85 °C                                |
| 47101600   | LEDbulb ND 10-75W A60 E27 840 2CT       | 95 °C                                |
| 16923400   | CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 865   | 85 °C                                |
| 47514400   | CorePro LEDbulb ND 11-75W A60 E27 927   | 105 °C                               |
| 32964500   | CorePro LEDbulb ND 10.5-75W A60 E27 930 | 105 °C                               |
| 32966900   | CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 940   | 105 °C                               |
| 16915900   | CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 830   | 85 °C                                |
| 16897800   | CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 827    | 75 °C                                |
| 16905000   | CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 840    | 75 °C                                |
| 32471800   | LEDbulb ND 8-60W A60 E27 840 12CT       | 90 °C                                |
| 16921000   | CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 865    | 75 °C                                |

| Order Code | Full Product Name                      | Maksymalna temperatura obudowy (Nom) |
|------------|----------------------------------------|--------------------------------------|
| 47107800   | LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 827 2CT     | 75 °C                                |
| 16895400   | CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 827 | 75 °C                                |
| 47518200   | CoreProLEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 927  | 80 °C                                |
| 32956000   | CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 930 | 80 °C                                |
| 32958400   | CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 940 | 80 °C                                |
| 47516800   | CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 927   | 95 °C                                |
| 32960700   | CorePro LEDbulb ND 7.5-60W A60 E27 930 | 95 °C                                |
| 32962100   | CorePro LEDbulb ND 7.5-60W A60 E27 940 | 95 °C                                |
| 16911100   | CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 830 | 75 °C                                |
| 47099600   | LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 840 2CT     | -                                    |
| 16903600   | CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 840 | 75 °C                                |
| 16919700   | CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 865 | 75 °C                                |
| 16913500   | CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 830   | 75 °C                                |
| 32469500   | LEDbulb ND 8-60W A60 E27 830 12CT      | 90 °C                                |
| 32511100   | LEDbulb ND 8-60W A60 E27 827 12CT      | 90 °C                                |
| 35333600   | CorePro LEDbulb DIM 8-60W A60 E27 5CCT | 80 °C                                |
| 57757800   | CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 827 | 80 °C                                |
| 57779000   | CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 840 | 80 °C                                |
| 57993000   | CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 830 | 80 °C                                |
| 57787500   | CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 865 | 80 °C                                |

Układy sterowania i ściemnianie

| Order Code | Full Product Name                       | Z możliwością przyciemniania |
|------------|-----------------------------------------|------------------------------|
| 42069400   | LEDbulb ND 10-75W A60 E27 827 6CT       | Nie                          |
| 47520500   | CoreProLEDbulb ND 13-100W A60 E27 927   | Nie                          |
| 42067000   | LEDbulb ND 8-60W A60 E27 827 6CT        | Nie                          |
| 16901200   | CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 827  | Nie                          |
| 16909800   | CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 840  | Nie                          |
| 47103000   | LEDbulb ND 13-100W A67 E27 840 2CT      | Nie                          |
| 16925800   | CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 865  | Nie                          |
| 16917300   | CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 830  | Nie                          |
| 16899200   | CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 827   | Nie                          |
| 16907400   | CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 840   | Nie                          |
| 47101600   | LEDbulb ND 10-75W A60 E27 840 2CT       | Nie                          |
| 16923400   | CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 865   | Nie                          |
| 47514400   | CorePro LEDbulb ND 11-75W A60 E27 927   | Nie                          |
| 32964500   | CorePro LEDbulb ND 10.5-75W A60 E27 930 | Nie                          |
| 32966900   | CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 940   | Nie                          |
| 16915900   | CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 830   | Nie                          |

| Order Code | Full Product Name                      | Z możliwością przyciemniania |
|------------|----------------------------------------|------------------------------|
| 16897800   | CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 827   | Nie                          |
| 16905000   | CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 840   | Nie                          |
| 32471800   | LEDbulb ND 8-60W A60 E27 840 12CT      | Nie                          |
| 16921000   | CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 865   | Nie                          |
| 47107800   | LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 827 2CT     | Nie                          |
| 16895400   | CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 827 | Nie                          |
| 47518200   | CoreProLEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 927  | Nie                          |
| 32956000   | CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 930 | Nie                          |
| 32958400   | CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 940 | Nie                          |
| 47516800   | CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 927   | Nie                          |
| 32960700   | CorePro LEDbulb ND 7.5-60W A60 E27 930 | Nie                          |
| 32962100   | CorePro LEDbulb ND 7.5-60W A60 E27 940 | Nie                          |
| 16911100   | CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 830 | Nie                          |
| 47099600   | LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 840 2CT     | Nie                          |
| 16903600   | CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 840 | Nie                          |
| 16919700   | CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 865 | Nie                          |

| Order Code | Full Product Name                      | Z możliwością<br>przyciemniania     |
|------------|----------------------------------------|-------------------------------------|
| 16913500   | CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 830   | Nie                                 |
| 32469500   | LEDbulb ND 8-60W A60 E27 830 12CT      | Nie                                 |
| 32511100   | LEDbulb ND 8-60W A60 E27 827 12CT      | Nie                                 |
| 35333600   | CorePro LEDbulb DIM 8-60W A60 E27 5CCT | Tylko z niektórymi<br>ściemniaczami |

Mechanika i korpus

| Order Code | Full Product Name                       | Kształt bańki |
|------------|-----------------------------------------|---------------|
| 42069400   | LEDbulb ND 10-75W A60 E27 827 6CT       | A60           |
| 47520500   | CoreProLEDbulb ND 13-100W A60 E27 927   | A60           |
| 42067000   | LEDbulb ND 8-60W A60 E27 827 6CT        | A60           |
| 16901200   | CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 827  | A60           |
| 16909800   | CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 840  | A60           |
| 47103000   | LEDbulb ND 13-100W A67 E27 840 2CT      | A67           |
| 16925800   | CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 865  | A60           |
| 16917300   | CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 830  | A60           |
| 16899200   | CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 827   | A60           |
| 16907400   | CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 840   | A60           |
| 47101600   | LEDbulb ND 10-75W A60 E27 840 2CT       | A60           |
| 16923400   | CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 865   | A60           |
| 47514400   | CorePro LEDbulb ND 11-75W A60 E27 927   | A60           |
| 32964500   | CorePro LEDbulb ND 10.5-75W A60 E27 930 | A60           |
| 32966900   | CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 940   | A60           |
| 16915900   | CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 830   | A60           |
| 16897800   | CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 827    | A60           |
| 16905000   | CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 840    | A60           |
| 32471800   | LEDbulb ND 8-60W A60 E27 840 12CT       | A60           |
| 16921000   | CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 865    | A60           |

Certyfikaty i zastosowania

| Order Code | Full Product Name                         | Zakres temperatury<br>otoczenia | Zużycie energii<br>elektrycznej w<br>kWh/1000 h |
|------------|-------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------|
| 42069400   | LEDbulb ND 10-75W A60 E27<br>827 6CT      | -                               | 10 kWh                                          |
| 47520500   | CoreProLEDbulb ND 13-100W<br>A60 E27 927  | Od -20°C do 45°C                | 13 kWh                                          |
| 42067000   | LEDbulb ND 8-60W A60 E27<br>827 6CT       | -                               | 8 kWh                                           |
| 16901200   | CorePro LEDbulb ND 13-100W<br>A60 E27 827 | Od -20°C do 45°C                | 13 kWh                                          |
| 16909800   | CorePro LEDbulb ND 13-100W<br>A60 E27 840 | Od -20°C do 45°C                | 13 kWh                                          |
| 47103000   | LEDbulb ND 13-100W A67 E27<br>840 2CT     | Od -20°C do 45°C                | 13 kWh                                          |
| 16925800   | CorePro LEDbulb ND 13-100W<br>A60 E27 865 | Od -20°C do 45°C                | 13 kWh                                          |

| Order Code | Full Product Name                      | Z możliwością<br>przyciemniania |
|------------|----------------------------------------|---------------------------------|
| 57757800   | CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 827 | Nie                             |
| 57779000   | CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 840 | Nie                             |
| 57993000   | CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 830 | Nie                             |
| 57787500   | CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 865 | Nie                             |

| Order Code | Full Product Name                      | Kształt bańki |
|------------|----------------------------------------|---------------|
| 47107800   | LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 827 2CT     | A60           |
| 16895400   | CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 827 | A60           |
| 47518200   | CoreProLEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 927  | A60           |
| 32956000   | CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 930 | A60           |
| 32958400   | CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 940 | A60           |
| 47516800   | CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 927   | A60           |
| 32960700   | CorePro LEDbulb ND 7.5-60W A60 E27 930 | A60           |
| 32962100   | CorePro LEDbulb ND 7.5-60W A60 E27 940 | A60           |
| 16911100   | CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 830 | A60           |
| 47099600   | LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 840 2CT     | A60           |
| 16903600   | CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 840 | A60           |
| 16919700   | CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 865 | A60           |
| 16913500   | CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 830   | A60           |
| 32469500   | LEDbulb ND 8-60W A60 E27 830 12CT      | A60           |
| 32511100   | LEDbulb ND 8-60W A60 E27 827 12CT      | A60           |
| 35333600   | CorePro LEDbulb DIM 8-60W A60 E27 5CCT | A60           |
| 57757800   | CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 827 | A60           |
| 57779000   | CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 840 | A60           |
| 57993000   | CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 830 | A60           |
| 57787500   | CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 865 | A60           |


| Order Code | Full Product Name                          | Zakres temperatury<br>otoczenia | Zużycie energii<br>elektrycznej w<br>kWh/1000 h |
|------------|--------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------|
| 16917300   | CorePro LEDbulb ND 13-100W<br>A60 E27 830  | Od -20°C do 45°C                | 13 kWh                                          |
| 16899200   | CorePro LEDbulb ND 10-75W<br>A60 E27 827   | Od -20°C do 45°C                | 10 kWh                                          |
| 16907400   | CorePro LEDbulb ND 10-75W<br>A60 E27 840   | Od -20°C do 45°C                | 10 kWh                                          |
| 47101600   | LEDbulb ND 10-75W A60 E27<br>840 2CT       | Od -20°C do 45°C                | 10 kWh                                          |
| 16923400   | CorePro LEDbulb ND 10-75W<br>A60 E27 865   | Od -20°C do 45°C                | 10 kWh                                          |
| 47514400   | CorePro LEDbulb ND 11-75W<br>A60 E27 927   | Od -20°C do 45°C                | 11 kWh                                          |
| 32964500   | CorePro LEDbulb ND 10.5-75W<br>A60 E27 930 | Od -20°C do 45°C                | 11 kWh                                          |























CorePro LEDbulb

| Order Code | Full Product Name                      | Zakres temperatury otoczenia | Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h |
|------------|----------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------|
| 32966900   | CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 940  | Od -20°C do 45°C             | 10 kWh                                    |
| 16915900   | CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 830  | Od -20°C do 45°C             | 10 kWh                                    |
| 16897800   | CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 827   | Od -20°C do 45°C             | 8 kWh                                     |
| 16905000   | CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 840   | Od -20°C do 45°C             | 8 kWh                                     |
| 32471800   | LEDbulb ND 8-60W A60 E27 840 12CT      | Od -20°C do +45°C            | 8 kWh                                     |
| 16921000   | CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 865   | Od -20°C do 45°C             | 8 kWh                                     |
| 47107800   | LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 827 2CT     | Od -20°C do 45°C             | 5 kWh                                     |
| 16895400   | CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 827 | Od -20°C do 45°C             | 5 kWh                                     |
| 47518200   | CoreProLEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 927  | Od -20°C do 45°C             | 5 kWh                                     |
| 32956000   | CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 930 | Od -20°C do 45°C             | 5 kWh                                     |
| 32958400   | CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 940 | Od -20°C do 45°C             | 5 kWh                                     |
| 47516800   | CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 927   | Od -20°C do 45°C             | 8 kWh                                     |
| 32960700   | CorePro LEDbulb ND 7.5-60W A60 E27 930 | Od -20°C do 45°C             | 8 kWh                                     |
| 32962100   | CorePro LEDbulb ND 7.5-60W A60 E27 940 | Od -20°C do 45°C             | 8 kWh                                     |
| 16911100   | CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 830 | Od -20°C do 45°C             | 5 kWh                                     |
| 47099600   | LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 840 2CT     | Od -20°C do 45°C             | 5 kWh                                     |
| 16903600   | CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 840 | Od -20°C do 45°C             | 5 kWh                                     |
| 16919700   | CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 865 | Od -20°C do 45°C             | 5 kWh                                     |
| 16913500   | CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 830   | Od -20°C do 45°C             | 8 kWh                                     |
| 32469500   | LEDbulb ND 8-60W A60 E27 830 12CT      | Od -20°C do +45°C            | 8 kWh                                     |
| 32511100   | LEDbulb ND 8-60W A60 E27 827 12CT      | Od -20°C do +45°C            | 8 kWh                                     |
| 35333600   | CorePro LEDbulb DIM 8-60W A60 E27 5CCT | Od -20°C do +45°C            | 8 kWh                                     |
| 57757800   | CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 827 | Od -20°C do 45°C             | 5 kWh                                     |
| 57779000   | CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 840 | Od -20°C do 45°C             | 5 kWh                                     |
| 57993000   | CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 830 | Od -20°C do 45°C             | 5 kWh                                     |

| Order Code | Full Product Name                      | Zakres temperatury otoczenia | Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h |
|------------|----------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------|
| 57787500   | CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 865 | Od -20°C do 45°C             | 5 kWh                                     |







## CorePro LEDbulb

