



Soluția LEDbulb accesibilă

CorePro LEDbulb

Becul LED CorePro este becul perfect pentru nevoile tale de bază în iluminat. Oferă lumină frumoasă și performanțe de încredere pe care le așteptați de la LED la un preț accesibil. Becurile LED CorePro sunt compatibile cu aparatele de iluminat existente cu un soclu E27 sau B22 și sunt proiectate pentru înlocuirea becurilor incandescente. Acestea oferă economii uriașe de energie de 80% și oferă o calitate excelentă a luminii. Oferind o durată de viață de 15.000 de ore, reduce costurile de întreținere.

Beneficii

- Acest bec este înlocuitorul perfect pentru becurile mate cu incandescență
- Reducere a consumului de energie cu până la 80%
- Costuri de întreținere mai mici

Caracteristici

- Montare simplă, retrofit, pe instalațiile existente
- Durată lungă de viață
- Lumină instantanee la aprindere
- Lumină fără UV și IR
- Fără mercur sau alte substanțe nocive - conform ROHS

Cerere

- Hoteluri
- Zone rezidențiale
- Alei pietonale

CorePro LEDbulb

Versions






LEDbulb A19 E26 15W



LEDBulb 9W E27 DS FR DIM 1PF 6 AU RTP

Cote





Product	D	C
CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 827	60 mm	108 mm
CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 830	60 mm	108 mm
CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 840	60 mm	108 mm
CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 865	60 mm	108 mm
CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 940	60 mm	109 mm
CorePro LEDbulb ND 10.5-75W A60 E27 930	60 mm	109 mm
CorePro LEDbulb ND 11-75W A60 E27 927	60 mm	109 mm
LEDbulb ND 10-75W A60 E27 840 2CT	60 mm	108 mm

Product	D	C
CorePro LEDbulb DIM 8-60W A60 E27 5CCT	60 mm	115 mm

Product	D	C
CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 827	60 mm	120 mm
CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 830	60 mm	120 mm
CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 840	60 mm	120 mm
CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 865	60 mm	120 mm
LEDbulb ND 13-100W A67 E27 840 2CT	60 mm	120 mm

CorePro LEDbulb

Cote



Product	D	C
CoreProLEDbulb ND 13-100W A60 E27 927	60 mm	120 mm

Product	D	C
CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 827	60 mm	107 mm
CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 827	60 mm	110 mm
CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 830	60 mm	110 mm
CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 830	60 mm	107 mm
CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 840	60 mm	108 mm
CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 840	60 mm	110 mm
CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 865	60 mm	107 mm
CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 865	60 mm	110 mm
CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 930	60 mm	107 mm
CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 940	60 mm	107 mm
CorePro LEDbulb ND 7.5-60W A60 E27 930	60 mm	107 mm
CorePro LEDbulb ND 7.5-60W A60 E27 940	60 mm	107 mm
CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 827	60 mm	108 mm
CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 830	60 mm	108 mm
CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 840	60 mm	108 mm
CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 865	60 mm	108 mm
CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 927	60 mm	107 mm
CoreProLEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 927	60 mm	107 mm
LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 827 2CT	60 mm	107 mm
LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 840 2CT	60 mm	108 mm

Informații generale

Baza elementului de fixare	E27
Ciclu de comutare	50.000

Date tehnice lumină

Factorul de menținere a fluxului luminos al lămpii la sfârșitul duratei de viață nominale (nom.)	70 %
--	------

Funcționare și sistem electric

Timp de pornire (nom.)	0,5 s
------------------------	-------

Sistem mecanic și carcasă

Finisaj bec	Mat
-------------	-----

Informații generale

CorePro LEDbulb

Order Code	Full Product Name	Durată de viață nominală
47520500	CoreProLEDbulb ND 13-100W A60 E27 927	15.000 ore
16901200	CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 827	15.000 ore
16909800	CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 840	15.000 ore
47103000	LEDbulb ND 13-100W A67 E27 840 2CT	15.000 ore
16925800	CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 865	15.000 ore
16917300	CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 830	15.000 ore
16899200	CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 827	15.000 ore
16907400	CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 840	15.000 ore
47101600	LEDbulb ND 10-75W A60 E27 840 2CT	15.000 ore
16923400	CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 865	15.000 ore
47514400	CorePro LEDbulb ND 11-75W A60 E27 927	15.000 ore
32964500	CorePro LEDbulb ND 10.5-75W A60 E27 930	15.000 ore
32966900	CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 940	15.000 ore
16915900	CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 830	15.000 ore
16897800	CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 827	15.000 ore
16905000	CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 840	15.000 ore
16921000	CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 865	15.000 ore
47107800	LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 827 2CT	15.000 ore

Order Code	Full Product Name	Durată de viață nominală
16895400	CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 827	15.000 ore
47518200	CoreProLEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 927	15.000 ore
32956000	CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 930	15.000 ore
32958400	CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 940	15.000 ore
47516800	CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 927	15.000 ore
32960700	CorePro LEDbulb ND 7.5-60W A60 E27 930	15.000 ore
32962100	CorePro LEDbulb ND 7.5-60W A60 E27 940	15.000 ore
16911100	CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 830	10.000 ore
47099600	LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 840 2CT	15.000 ore
16903600	CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 840	15.000 ore
16919700	CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 865	15.000 ore
16913500	CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 830	15.000 ore
35333600	CorePro LEDbulb DIM 8-60W A60 E27 5CCT	15.000 ore
57757800	CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 827	15.000 ore
57779000	CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 840	15.000 ore
57993000	CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 830	15.000 ore
57787500	CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 865	15.000 ore

Date tehnice lumină

Order Code	Full Product Name	Unghi de distribuție luminoasă (nom.)	Temperatură de culoare corelată (nom.)	Indice de redare a culorilor (IRC)	Cod culoare	Flux luminos
47520500	CoreProLEDbulb ND 13-100W A60 E27 927	180 °	2700 K	90	927	1.521 lm
16901200	CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 827	180 °	2700 K	80	827	1.521 lm
16909800	CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 840	180 °	4000 K	80	840	1.521 lm
47103000	LEDbulb ND 13-100W A67 E27 840 2CT	180 °	4000 K	80	840	1.521 lm
16925800	CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 865	180 °	6500 K	80	865	1.521 lm
16917300	CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 830	180 °	3000 K	80	830	1.521 lm
16899200	CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 827	180 °	2700 K	80	827	1.055 lm
16907400	CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 840	180 °	4000 K	80	840	1.055 lm
47101600	LEDbulb ND 10-75W A60 E27 840 2CT	180 °	4000 K	80	840	1.055 lm
16923400	CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 865	180 °	6500 K	80	865	1.055 lm
47514400	CorePro LEDbulb ND 11-75W A60 E27 927	180 °	2700 K	90	927	1.055 lm
32964500	CorePro LEDbulb ND 10.5-75W A60 E27 930	180 °	3000 K	90	930	1.055 lm
32966900	CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 940	180 °	4000 K	90	940	1.055 lm
16915900	CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 830	180 °	3000 K	80	830	1.055 lm
16897800	CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 827	180 °	2700 K	80	827	806 lm
16905000	CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 840	180 °	4000 K	80	840	806 lm
16921000	CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 865	180 °	6500 K	80	865	806 lm
47107800	LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 827 2CT	180 °	2700 K	80	827	470 lm
16895400	CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 827	180 °	2700 K	80	827	470 lm
47518200	CoreProLEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 927	180 °	2700 K	90	927	470 lm
32956000	CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 930	180 °	3000 K	90	930	470 lm
32958400	CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 940	180 °	4000 K	90	940	470 lm
47516800	CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 927	180 °	2700 K	90	927	806 lm
32960700	CorePro LEDbulb ND 7.5-60W A60 E27 930	180 °	3000 K	90	930	806 lm
32962100	CorePro LEDbulb ND 7.5-60W A60 E27 940	180 °	4000 K	90	940	806 lm
16911100	CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 830	180 °	3000 K	80	830	470 lm
47099600	LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 840 2CT	180 °	4000 K	80	840	470 lm
16903600	CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 840	180 °	4000 K	80	840	470 lm
16919700	CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 865	180 °	6500 K	80	865	470 lm

Order Code	Full Product Name	Unghi de distribuție luminoasă (nom.)	Temperatură de culoare corelată (nom.)	Indice de redare a culorilor (IRC)	Cod culoare	Flux luminos
16913500	CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 830	180 °	3000 K	80	830	806 lm
35333600	CorePro LEDbulb DIM 8-60W A60 E27 5CCT	200 °	2700 K	80	2700K/3000K/ 4000K/5000K/ 6500K	806 lm
57757800	CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 827	200 °	2700 K	80	827	470 lm
57779000	CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 840	200 °	4000 K	80	840	470 lm
57993000	CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 830	200 °	3000 K	80	830	470 lm
57787500	CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 865	200 °	6500 K	80	865	470 lm

Funcționare și sistem electric

Order Code	Full Product Name	Frecvență de intrare	Frecvență linie	Consum de curent	Echivalent putere
47520500	CoreProLEDbulb ND 13-100W A60 E27 927	50 Hz	50 Hz	13 W	100 W
16901200	CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 827	De la 50 până la 60 Hz	50 to 60 Hz	13 W	100 W
16909800	CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 840	De la 50 până la 60 Hz	50 to 60 Hz	13 W	100 W
47103000	LEDbulb ND 13-100W A67 E27 840 2CT	De la 50 până la 60 Hz	50 to 60 Hz	13 W	100 W
16925800	CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 865	De la 50 până la 60 Hz	50 to 60 Hz	13 W	100 W
16917300	CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 830	De la 50 până la 60 Hz	50 to 60 Hz	13 W	100 W
16899200	CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 827	De la 50 până la 60 Hz	50 to 60 Hz	10 W	75 W
16907400	CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 840	De la 50 până la 60 Hz	50 to 60 Hz	10 W	75 W
47101600	LEDbulb ND 10-75W A60 E27 840 2CT	De la 50 până la 60 Hz	50 to 60 Hz	10 W	75 W
16923400	CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 865	De la 50 până la 60 Hz	50 to 60 Hz	10 W	75 W
47514400	CorePro LEDbulb ND 11-75W A60 E27 927	50 Hz	50 Hz	11 W	75 W
32964500	CorePro LEDbulb ND 10.5-75W A60 E27 930	50 Hz	50 Hz	10,5 W	75 W
32966900	CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 940	50 Hz	50 Hz	10 W	75 W

Order Code	Full Product Name	Frecvență de intrare	Frecvență linie	Consum de curent	Echivalent putere
16915900	CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 830	De la 50 până la 60 Hz	50 to 60 Hz	10 W	75 W
16897800	CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 827	De la 50 până la 60 Hz	50 to 60 Hz	8 W	60 W
16905000	CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 840	De la 50 până la 60 Hz	50 to 60 Hz	8 W	60 W
16921000	CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 865	De la 50 până la 60 Hz	50 to 60 Hz	8 W	60 W
47107800	LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 827 2CT	De la 50 până la 60 Hz	50 to 60 Hz	4,9 W	40 W
16895400	CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 827	De la 50 până la 60 Hz	50 to 60 Hz	4,9 W	40 W
47518200	CoreProLEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 927	50 Hz	50 Hz	4,9 W	40 W
32956000	CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 930	50 Hz	50 Hz	4,9 W	40 W
32958400	CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 940	50 Hz	50 Hz	4,9 W	40 W
47516800	CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 927	50 Hz	50 Hz	8 W	60 W
32960700	CorePro LEDbulb ND 7.5-60W A60 E27 930	50 Hz	50 Hz	7,5 W	60 W
32962100	CorePro LEDbulb ND 7.5-60W A60 E27 940	50 Hz	50 Hz	7,5 W	60 W
16911100	CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 830	De la 50 până la 60 Hz	50 to 60 Hz	4,9 W	40 W

CorePro LEDbulb

Order Code	Full Product Name	Frecvență de intrare	Frecvență linie	Consum de curent	Echivalent putere
47099600	LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 840 2CT	De la 50 până la 60 Hz	50 to 60 Hz	4,9 W	40 W
16903600	CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 840	De la 50 până la 60 Hz	50 to 60 Hz	4,9 W	40 W
16919700	CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 865	De la 50 până la 60 Hz	50 to 60 Hz	4,9 W	40 W
16913500	CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 830	De la 50 până la 60 Hz	50 to 60 Hz	8 W	60 W
35333600	CorePro LEDbulb DIM 8-60W A60 E27 5CCT	De la 50 până la 60 Hz	-	8 W	60 W

Temperatură

Order Code	Full Product Name	Maximum T-case (nom.)
47520500	CoreProLEDbulb ND 13-100W A60 E27 927	105 °C
16901200	CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 827	95 °C
16909800	CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 840	95 °C
47103000	LEDbulb ND 13-100W A67 E27 840 2CT	95 °C
16925800	CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 865	95 °C
16917300	CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 830	95 °C
16899200	CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 827	85 °C
16907400	CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 840	85 °C
47101600	LEDbulb ND 10-75W A60 E27 840 2CT	95 °C
16923400	CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 865	85 °C
47514400	CorePro LEDbulb ND 11-75W A60 E27 927	105 °C
32964500	CorePro LEDbulb ND 10.5-75W A60 E27 930	105 °C
32966900	CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 940	105 °C
16915900	CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 830	85 °C
16897800	CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 827	75 °C
16905000	CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 840	75 °C
16921000	CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 865	75 °C
47107800	LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 827 2CT	75 °C

Sisteme de comandă și reglarea intensității luminoase

Order Code	Full Product Name	Cu reglarea intensității luminoase
47520500	CoreProLEDbulb ND 13-100W A60 E27 927	Nu
16901200	CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 827	Nu
16909800	CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 840	Nu
47103000	LEDbulb ND 13-100W A67 E27 840 2CT	Nu
16925800	CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 865	Nu
16917300	CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 830	Nu
16899200	CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 827	Nu
16907400	CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 840	Nu

Order Code	Full Product Name	Frecvență de intrare	Frecvență linie	Consum de curent	Echivalent putere
57757800	CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 827	De la 50 până la 60 Hz	50 to 60 Hz	4,9 W	40 W
57779000	CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 840	De la 50 până la 60 Hz	50 to 60 Hz	4,9 W	40 W
57993000	CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 830	De la 50 până la 60 Hz	50 to 60 Hz	4,9 W	40 W
57787500	CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 865	De la 50 până la 60 Hz	50 to 60 Hz	4,9 W	40 W

Order Code	Full Product Name	Maximum T-case (nom.)
16895400	CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 827	75 °C
47518200	CoreProLEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 927	80 °C
32956000	CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 930	80 °C
32958400	CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 940	80 °C
47516800	CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 927	95 °C
32960700	CorePro LEDbulb ND 7.5-60W A60 E27 930	95 °C
32962100	CorePro LEDbulb ND 7.5-60W A60 E27 940	95 °C
16911100	CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 830	75 °C
47099600	LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 840 2CT	-
16903600	CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 840	75 °C
16919700	CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 865	75 °C
16913500	CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 830	75 °C
35333600	CorePro LEDbulb DIM 8-60W A60 E27 5CCT	80 °C
57757800	CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 827	80 °C
57779000	CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 840	80 °C
57993000	CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 830	80 °C
57787500	CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 865	80 °C

Order Code	Full Product Name	Cu reglarea intensității luminoase
47101600	LEDbulb ND 10-75W A60 E27 840 2CT	Nu
16923400	CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 865	Nu
47514400	CorePro LEDbulb ND 11-75W A60 E27 927	Nu
32964500	CorePro LEDbulb ND 10.5-75W A60 E27 930	Nu
32966900	CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 940	Nu
16915900	CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 830	Nu
16897800	CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 827	Nu
16905000	CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 840	Nu

CorePro LEDbulb

Order Code	Full Product Name	Cu reglarea intensității luminoase
16921000	CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 865	Nu
47107800	LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 827 2CT	Nu
16895400	CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 827	Nu
47518200	CoreProLEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 927	Nu
32956000	CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 930	Nu
32958400	CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 940	Nu
47516800	CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 927	Nu
32960700	CorePro LEDbulb ND 7.5-60W A60 E27 930	Nu
32962100	CorePro LEDbulb ND 7.5-60W A60 E27 940	Nu
16911100	CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 830	Nu

Sistem mecanic și carcasă

Order Code	Full Product Name	Formă bec
47520500	CoreProLEDbulb ND 13-100W A60 E27 927	A60
16901200	CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 827	A60
16909800	CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 840	A60
47103000	LEDbulb ND 13-100W A67 E27 840 2CT	A67
16925800	CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 865	A60
16917300	CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 830	A60
16899200	CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 827	A60
16907400	CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 840	A60
47101600	LEDbulb ND 10-75W A60 E27 840 2CT	A60
16923400	CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 865	A60
47514400	CorePro LEDbulb ND 11-75W A60 E27 927	A60
32964500	CorePro LEDbulb ND 10.5-75W A60 E27 930	A60
32966900	CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 940	A60
16915900	CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 830	A60
16897800	CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 827	A60
16905000	CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 840	A60
16921000	CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 865	A60
47107800	LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 827 2CT	A60

Aprobare și aplicație

Order Code	Full Product Name	Interval temperatură ambientală	Consum de energie kWh/1000 h
47520500	CoreProLEDbulb ND 13-100W A60 E27 927	De la -20 °C până la 45 °C	13 kWh
16901200	CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 827	De la -20 °C până la 45 °C	13 kWh
16909800	CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 840	De la -20 °C până la 45 °C	13 kWh
47103000	LEDbulb ND 13-100W A67 E27 840 2CT	De la -20 °C până la 45 °C	13 kWh
16925800	CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 865	De la -20 °C până la 45 °C	13 kWh

Order Code	Full Product Name	Cu reglarea intensității luminoase
47099600	LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 840 2CT	Nu
16903600	CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 840	Nu
16919700	CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 865	Nu
16913500	CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 830	Nu
35333600	CorePro LEDbulb DIM 8-60W A60 E27 5CCT	Numai cu anumite variatoare
57757800	CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 827	Nu
57779000	CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 840	Nu
57993000	CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 830	Nu
57787500	CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 865	Nu





Order Code	Full Product Name	Formă bec
16895400	CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 827	A60
47518200	CoreProLEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 927	A60
32956000	CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 930	A60
32958400	CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 940	A60
47516800	CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 927	A60
32960700	CorePro LEDbulb ND 7.5-60W A60 E27 930	A60
32962100	CorePro LEDbulb ND 7.5-60W A60 E27 940	A60
16911100	CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 830	A60
47099600	LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 840 2CT	A60
16903600	CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 840	A60
16919700	CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 865	A60
16913500	CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 830	A60
35333600	CorePro LEDbulb DIM 8-60W A60 E27 5CCT	A60
57757800	CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 827	A60
57779000	CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 840	A60
57993000	CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 830	A60
57787500	CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 865	A60











Order Code	Full Product Name	Interval temperatură ambientală	Consum de energie kWh/1000 h
16917300	CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 830	De la -20 °C până la 45 °C	13 kWh
16899200	CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 827	De la -20 °C până la 45 °C	10 kWh
16907400	CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 840	De la -20 °C până la 45 °C	10 kWh
47101600	LEDbulb ND 10-75W A60 E27 840 2CT	De la -20 °C până la 45 °C	10 kWh
16923400	CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 865	De la -20 °C până la 45 °C	10 kWh











CorePro LEDbulb

Order Code	Full Product Name	Interval temperatură ambientală	Consum de energie kWh/1000 h
47514400	CorePro LEDbulb ND 11-75W A60 E27 927	De la -20 °C până la 45 °C	11 kWh
32964500	CorePro LEDbulb ND 10.5-75W A60 E27 930	De la -20 °C până la 45 °C	11 kWh
32966900	CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 940	De la -20 °C până la 45 °C	10 kWh
16915900	CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 830	De la -20 °C până la 45 °C	10 kWh
16897800	CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 827	De la -20 °C până la 45 °C	8 kWh
16905000	CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 840	De la -20 °C până la 45 °C	8 kWh
16921000	CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 865	De la -20 °C până la 45 °C	8 kWh
47107800	LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 827 2CT	De la -20 °C până la 45 °C	5 kWh
16895400	CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 827	De la -20 °C până la 45 °C	5 kWh
47518200	CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 927	De la -20 °C până la 45 °C	5 kWh
32956000	CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 930	De la -20 °C până la 45 °C	5 kWh
32958400	CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 940	De la -20 °C până la 45 °C	5 kWh
47516800	CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 927	De la -20 °C până la 45 °C	8 kWh
32960700	CorePro LEDbulb ND 7.5-60W A60 E27 930	De la -20 °C până la 45 °C	8 kWh
32962100	CorePro LEDbulb ND 7.5-60W A60 E27 940	De la -20 °C până la 45 °C	8 kWh
16911100	CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 830	De la -20 °C până la 45 °C	5 kWh
47099600	LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 840 2CT	De la -20 °C până la 45 °C	5 kWh
16903600	CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 840	De la -20 °C până la 45 °C	5 kWh
16919700	CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 865	De la -20 °C până la 45 °C	5 kWh
16913500	CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 830	De la -20 °C până la 45 °C	8 kWh
35333600	CorePro LEDbulb DIM 8-60W A60 E27 5CCT	De la -20 până la +45 °C	8 kWh
57757800	CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 827	De la -20 °C până la 45 °C	5 kWh
57779000	CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 840	De la -20 °C până la 45 °C	5 kWh
57993000	CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 830	De la -20 °C până la 45 °C	5 kWh

Order Code	Full Product Name	Interval temperatură ambientală	Consum de energie kWh/1000 h
57787500	CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 865	De la -20 °C până la 45 °C	5 kWh







CorePro LEDbulb

