



Den prisvärda LED-lösningen

CorePro Plastic LEDbulbs

CorePro LED bulb är perfekt för dina grundläggande belysningsbehov. Den ger vackert ljus och har den pålitliga prestanda du kan förvänta dig av prisvärda LED-ljuskällor. CorePro LEDbulb kan användas i befintliga armaturer med E27- eller B22-socklar och är avsedda som ersättning för traditionella glödlampor. De ger stora energibesparingar, upp till 80%, samt utmärkt ljuskvalitet. Med livslängd på 15 000 timmar minskar underhållskostnaderna.

Fördelar

- Den här ljuskällan är den perfekta ersättningen för matta konventionella glödlampor
- Energibesparingar på upp till 80 %
- Lägre underhållskostnader

Funktioner

- Enkel eftermontering i befintliga lampsocklar
- Lång livslängd
- Ljuset tänds utan fördröjning vid tändning
- UV- och IR-fritt ljus
- Fri från kvicksilver och andra farliga ämnen - RoHS-kompatibel

Användning

- Hotell och restaurang
- Bostäder
- Korridorer

CorePro Plastic LEDbulbs

Versions



LED Lamps, LEDbulb A60 B22



CorePro LEDbulb 75W B22 827 FR A60



LEDbulb CorePro B22 A60 5W





SPPR LEDbulb 0031



LEDBulb 9W E27 DS FR DIM 1PF 6 AU RTP

Måttskiss







Product	D	C
CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 827	60 mm	108 mm
CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 830	60 mm	108 mm
CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 840	60 mm	108 mm
CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 865	60 mm	108 mm
LEDbulb ND 10-75W A60 E27 840 2CT	60 mm	108 mm

Product	D	C
CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 B22 930	60 mm	110 mm

CorePro Plastic LEDbulbs

Måttskiss



Product	D	C
CorePro LEDbulb DIM 8-60W A60 E27 5CCT	60 mm	115 mm




Product	D	C
CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 827	60 mm	120 mm
CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 830	60 mm	120 mm
CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 840	60 mm	120 mm
CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 865	60 mm	120 mm
LEDbulb ND 13-100W A67 E27 840 2CT	60 mm	120 mm

Product	D	C
CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 B22 827	60 mm	110 mm

Product	D	C
CorePro LEDbulb ND 11-75W A60 B22 827	60 mm	110 mm
CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 B22 827	60 mm	110 mm

CorePro Plastic LEDbulbs

Måttskiss



Product	D	C
CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 B22 827	60 mm	110 mm

Product	D	C
CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 827	60 mm	107 mm
CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 830	60 mm	107 mm
CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 840	60 mm	108 mm
CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 865	60 mm	107 mm
CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 827	60 mm	108 mm
CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 830	60 mm	108 mm
CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 840	60 mm	108 mm
CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 865	60 mm	108 mm
LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 827 2CT	60 mm	107 mm
LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 840 2CT	60 mm	108 mm
LEDbulb ND 8-60W A60 E27 827 12CT	60 mm	107 mm
LEDbulb ND 8-60W A60 E27 830 12CT	60 mm	107 mm
LEDbulb ND 8-60W A60 E27 840 12CT	60 mm	107 mm

Product	D	C
CorePro LED Stick 7.5-57W E27 3CT 830	37,2 mm	114,3 mm
CorePro LED Stick 7.5-60W E27 3CT 840	37,2 mm	114,3 mm

CorePro Plastic LEDbulbs

Allmän information	
Driftcykel	50 000
Ljusteknik	
LLMF vid slutet av nominell livslängd (nom)	70 %
Drift och elektricitet	
Ingångsfrekvens	50–60 Hz
Tändningstid (nom)	0,5 s
Mekanik och armaturhus	
Ljuskällans ytbehandling	Frostad

Allmän information

Order Code	Full Product Name	Socket	Nominell livslängd	Order Code	Full Product Name	Socket	Nominell livslängd
929001233902	CorePro LEDbulb ND 8–60W A60 B22 827	B22	15 000 h	929002306308	CorePro LEDbulb ND 8–60W A60 E27 840	E27	15 000 h
929003004002	CorePro LEDbulb ND 13–100W A60 B22 930	B22	15 000 h	929002306309	LEDbulb ND 8–60W A60 E27 840 12CT	E27	15 000 h
929002306808	CorePro LEDbulb ND 13–100W A60 E27 827	E27	15 000 h	929002306408	CorePro LEDbulb ND 8–60W A60 E27 865	E27	15 000 h
929002306908	CorePro LEDbulb ND 13–100W A60 E27 840	E27	15 000 h	929003540202	LEDbulb ND 4.9–40W A60 E27 827 2CT	E27	15 000 h
929002306962	LEDbulb ND 13–100W A67 E27 840 2CT	E27	15 000 h	929003540208	CorePro LEDbulb ND 4.9–40W A60 E27 827	E27	15 000 h
929002307008	CorePro LEDbulb ND 13–100W A60 E27 865	E27	15 000 h	929003560908	CorePro LEDbulb ND 4.9–40W A60 E27 830	E27	10 000 h
929003607608	CorePro LEDbulb ND 13–100W A60 E27 830	E27	15 000 h	929003564102	LEDbulb ND 4.9–40W A60 E27 840 2CT	E27	15 000 h
929002306508	CorePro LEDbulb ND 10–75W A60 E27 827	E27	15 000 h	929003564108	CorePro LEDbulb ND 4.9–40W A60 E27 840	E27	15 000 h
929002306608	CorePro LEDbulb ND 10–75W A60 E27 840	E27	15 000 h	929003604208	CorePro LEDbulb ND 4.9–40W A60 E27 865	E27	15 000 h
929002306662	LEDbulb ND 10–75W A60 E27 840 2CT	E27	15 000 h	929003607408	CorePro LEDbulb ND 8–60W A60 E27 830	E27	15 000 h
929002306708	CorePro LEDbulb ND 10–75W A60 E27 865	E27	15 000 h	929003607409	LEDbulb ND 8–60W A60 E27 830 12CT	E27	15 000 h
929003607508	CorePro LEDbulb ND 10–75W A60 E27 830	E27	15 000 h	929003774009	LEDbulb ND 8–60W A60 E27 827 12CT	E27	15 000 h
929003603102	CorePro LEDbulb ND 4.9–40W A60 B22 827	B22	15 000 h	929001234002	CorePro LEDbulb ND 11–75W A60 B22 827	B22	15 000 h
929002306208	CorePro LEDbulb ND 8–60W A60 E27 827	E27	15 000 h	929001234102	CorePro LEDbulb ND 13–100W A60 B22 827	B22	15 000 h
				929001901102	CorePro LED Stick 7.5–57W E27 3CT 830	E27	15 000 h
				929001901202	CorePro LED Stick 7.5–60W E27 3CT 840	E27	15 000 h
				929003785202	CorePro LEDbulb DIM 8–60W A60 E27 5CCT	E27	15 000 h

Ljusteknik

Order Code	Full Product Name	Spridningsvinkel (nom)	Korrelerad färgtemperatur (Nom)	Färgåtergivningsindex	Färgkod	Ljusflöde
929001233902	CorePro LEDbulb ND 8–60W A60 B22 827	200 °	2700 K	80	827	806 lm
929003004002	CorePro LEDbulb ND 13–100W A60 B22 930	200 °	3000 K	90	930	1 521 lm
929002306808	CorePro LEDbulb ND 13–100W A60 E27 827	180 °	2700 K	80	827	1 521 lm
929002306908	CorePro LEDbulb ND 13–100W A60 E27 840	180 °	4000 K	80	840	1 521 lm
929002306962	LEDbulb ND 13–100W A67 E27 840 2CT	180 °	4000 K	80	840	1 521 lm
929002307008	CorePro LEDbulb ND 13–100W A60 E27 865	180 °	6500 K	80	865	1 521 lm
929003607608	CorePro LEDbulb ND 13–100W A60 E27 830	180 °	3000 K	80	830	1 521 lm

CorePro Plastic LEDbulbs

Order Code	Full Product Name	Spridningsvinkel (nom)	Korrelerad färgtemperatur (Nom)	Färgåtergivningsindex	Färgkod	Ljusflöde
929002306508	CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 827	180 °	2700 K	80	827	1 055 lm
929002306608	CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 840	180 °	4000 K	80	840	1 055 lm
929002306662	LEDbulb ND 10-75W A60 E27 840 2CT	180 °	4000 K	80	840	1 055 lm
929002306708	CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 865	180 °	6500 K	80	865	1 055 lm
929003607508	CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 830	180 °	3000 K	80	830	1 055 lm
929003603102	CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 B22 827	200 °	2700 K	80	827	470 lm
929002306208	CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 827	180 °	2700 K	80	827	806 lm
929002306308	CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 840	180 °	4000 K	80	840	806 lm
929002306309	LEDbulb ND 8-60W A60 E27 840 12CT	150 °	4000 K	80	840	806 lm
929002306408	CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 865	180 °	6500 K	80	865	806 lm
929003540202	LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 827 2CT	180 °	2700 K	80	827	470 lm
929003540208	CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 827	180 °	2700 K	80	827	470 lm
929003560908	CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 830	180 °	3000 K	80	830	470 lm
929003564102	LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 840 2CT	180 °	4000 K	80	840	470 lm
929003564108	CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 840	180 °	4000 K	80	840	470 lm
929003604208	CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 865	180 °	6500 K	80	865	470 lm
929003607408	CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 830	180 °	3000 K	80	830	806 lm
929003607409	LEDbulb ND 8-60W A60 E27 830 12CT	150 °	3000 K	80	830	806 lm
929003774009	LEDbulb ND 8-60W A60 E27 827 12CT	150 °	2700 K	80	827	806 lm
929001234002	CorePro LEDbulb ND 11-75W A60 B22 827	200 °	2700 K	80	827	1 055 lm
929001234102	CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 B22 827	200 °	2700 K	80	827	1 521 lm
929001901102	CorePro LED Stick 7.5-57W E27 3CT 830	200 °	3000 K	80	830	750 lm
929001901202	CorePro LED Stick 7.5-60W E27 3CT 840	200 °	4000 K	80	840	806 lm
929003785202	CorePro LEDbulb DIM 8-60W A60 E27 5CCT	200 °	2700 K	80	2700K/3000K/4000K/ 5000K/6500K	806 lm

Drift och elektricitet

Order Code	Full Product Name	Line Frequency	Effektförbrukning	Motsvarande effekt
929001233902	CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 B22 827	50 to 60 Hz	8 W	60 W
929003004002	CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 B22 930	50 to 60 Hz	13 W	100 W
929002306808	CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 827	50 to 60 Hz	13 W	100 W
929002306908	CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 840	50 to 60 Hz	13 W	100 W
929002306962	LEDbulb ND 13-100W A67 E27 840 2CT	50 to 60 Hz	13 W	100 W
929002307008	CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 865	50 to 60 Hz	13 W	100 W
929003607608	CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 830	50 to 60 Hz	13 W	100 W
929002306508	CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 827	50 to 60 Hz	10 W	75 W
929002306608	CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 840	50 to 60 Hz	10 W	75 W
929002306662	LEDbulb ND 10-75W A60 E27 840 2CT	50 to 60 Hz	10 W	75 W
929002306708	CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 865	50 to 60 Hz	10 W	75 W
929003607508	CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 830	50 to 60 Hz	10 W	75 W
929003603102	CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 B22 827	50 to 60 Hz	4,9 W	40 W
929002306208	CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 827	50 to 60 Hz	8 W	60 W

CorePro Plastic LEDbulbs

Order Code	Full Product Name	Line Frequency	Effektförbrukning	Motsvarande effekt
929002306308	CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 840	50 to 60 Hz	8 W	60 W
929002306309	LEDbulb ND 8-60W A60 E27 840 12CT	-	8 W	60 W
929002306408	CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 865	50 to 60 Hz	8 W	60 W
929003540202	LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 827 2CT	50 to 60 Hz	4,9 W	40 W
929003540208	CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 827	50 to 60 Hz	4,9 W	40 W
929003560908	CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 830	50 to 60 Hz	4,9 W	40 W
929003564102	LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 840 2CT	50 to 60 Hz	4,9 W	40 W
929003564108	CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 840	50 to 60 Hz	4,9 W	40 W
929003604208	CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 865	50 to 60 Hz	4,9 W	40 W

Temperatur

Order Code	Full Product Name	T-Case max. (nom)
929001233902	CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 B22 827	85 °C
929003004002	CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 B22 930	95 °C
929002306808	CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 827	95 °C
929002306908	CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 840	95 °C
929002306962	LEDbulb ND 13-100W A67 E27 840 2CT	95 °C
929002307008	CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 865	95 °C
929003607608	CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 830	95 °C
929002306508	CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 827	85 °C
929002306608	CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 840	85 °C
929002306662	LEDbulb ND 10-75W A60 E27 840 2CT	95 °C
929002306708	CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 865	85 °C
929003607508	CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 830	85 °C
929003603102	CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 B22 827	80 °C
929002306208	CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 827	75 °C
929002306308	CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 840	75 °C
929002306309	LEDbulb ND 8-60W A60 E27 840 12CT	90 °C

Order Code	Full Product Name	Line Frequency	Effektförbrukning	Motsvarande effekt
929003607408	CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 830	50 to 60 Hz	8 W	60 W
929003607409	LEDbulb ND 8-60W A60 E27 830 12CT	-	8 W	60 W
929003774009	LEDbulb ND 8-60W A60 E27 827 12CT	-	8 W	60 W
929001234002	CorePro LEDbulb ND 11-75W A60 B22 827	50 to 60 Hz	11 W	75 W
929001234102	CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 B22 827	50 to 60 Hz	13 W	100 W
929001901102	CorePro LED Stick 7.5-57W E27 3CT 830	50 to 60 Hz	7,5 W	57 W
929001901202	CorePro LED Stick 7.5-60W E27 3CT 840	50 to 60 Hz	7,5 W	60 W
929003785202	CorePro LEDbulb DIM 8-60W A60 E27 5CCT	-	8 W	60 W

Order Code	Full Product Name	T-Case max. (nom)
929002306408	CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 865	75 °C
929003540202	LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 827 2CT	75 °C
929003540208	CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 827	75 °C
929003560908	CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 830	75 °C
929003564102	LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 840 2CT	-
929003564108	CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 840	75 °C
929003604208	CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 865	75 °C
929003607408	CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 830	75 °C
929003607409	LEDbulb ND 8-60W A60 E27 830 12CT	90 °C
929003774009	LEDbulb ND 8-60W A60 E27 827 12CT	90 °C
929001234002	CorePro LEDbulb ND 11-75W A60 B22 827	80 °C
929001234102	CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 B22 827	85 °C
929001901102	CorePro LED Stick 7.5-57W E27 3CT 830	85 °C
929001901202	CorePro LED Stick 7.5-60W E27 3CT 840	85 °C
929003785202	CorePro LEDbulb DIM 8-60W A60 E27 5CCT	80 °C

Styrenheter och dimring

CorePro Plastic LEDbulbs

Order Code	Full Product Name	Dimbar
929001233902	CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 B22 827	Nej
929003004002	CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 B22 930	Nej
929002306808	CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 827	Nej
929002306908	CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 840	Nej
929002306962	LEDbulb ND 13-100W A67 E27 840 2CT	Nej
929002307008	CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 865	Nej
929003607608	CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 830	Nej
929002306508	CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 827	Nej
929002306608	CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 840	Nej
929002306662	LEDbulb ND 10-75W A60 E27 840 2CT	Nej
929002306708	CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 865	Nej
929003607508	CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 830	Nej
929003603102	CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 B22 827	Nej
929002306208	CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 827	Nej
929002306308	CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 840	Nej
929002306309	LEDbulb ND 8-60W A60 E27 840 12CT	Nej

Order Code	Full Product Name	Dimbar
929002306408	CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 865	Nej
929003540202	LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 827 2CT	Nej
929003540208	CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 827	Nej
929003560908	CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 830	Nej
929003564102	LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 840 2CT	Nej
929003564108	CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 840	Nej
929003604208	CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 865	Nej
929003607408	CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 830	Nej
929003607409	LEDbulb ND 8-60W A60 E27 830 12CT	Nej
929003774009	LEDbulb ND 8-60W A60 E27 827 12CT	Nej
929001234002	CorePro LEDbulb ND 11-75W A60 B22 827	Nej
929001234102	CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 B22 827	Nej
929001901102	CorePro LED Stick 7.5-57W E27 3CT 830	Nej
929001901202	CorePro LED Stick 7.5-60W E27 3CT 840	Nej
929003785202	CorePro LEDbulb DIM 8-60W A60 E27 5CCT	Endast med särskilda dimmers

Mekanik och armaturhus

Order Code	Full Product Name	Lampform
929001233902	CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 B22 827	A60
929003004002	CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 B22 930	A60
929002306808	CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 827	A60
929002306908	CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 840	A60
929002306962	LEDbulb ND 13-100W A67 E27 840 2CT	A67
929002307008	CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 865	A60
929003607608	CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 830	A60
929002306508	CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 827	A60
929002306608	CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 840	A60
929002306662	LEDbulb ND 10-75W A60 E27 840 2CT	A60
929002306708	CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 865	A60
929003607508	CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 830	A60
929003603102	CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 B22 827	A60
929002306208	CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 827	A60
929002306308	CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 840	A60
929002306309	LEDbulb ND 8-60W A60 E27 840 12CT	A60

Order Code	Full Product Name	Lampform
929002306408	CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 865	A60
929003540202	LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 827 2CT	A60
929003540208	CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 827	A60
929003560908	CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 830	A60
929003564102	LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 840 2CT	A60
929003564108	CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 840	A60
929003604208	CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 865	A60
929003607408	CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 830	A60
929003607409	LEDbulb ND 8-60W A60 E27 830 12CT	A60
929003774009	LEDbulb ND 8-60W A60 E27 827 12CT	A60
929001234002	CorePro LEDbulb ND 11-75W A60 B22 827	A60
929001234102	CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 B22 827	A60
929001901102	CorePro LED Stick 7.5-57W E27 3CT 830	Stav
929001901202	CorePro LED Stick 7.5-60W E27 3CT 840	Stav
929003785202	CorePro LEDbulb DIM 8-60W A60 E27 5CCT	A60






Användning och godkännande

			Energiförbrukning
Order Code	Full Product Name	Omgivningstemperatur	kWh/1 000 tim
929001233902	CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 B22 827	-	8 kWh
929003004002	CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 B22 930	-	13 kWh
929002306808	CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 827	-20 °C till +45 °C	13 kWh
929002306908	CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 840	-20 °C till +45 °C	13 kWh











			Energiförbrukning
Order Code	Full Product Name	Omgivningstemperatur	kWh/1 000 tim
929002306962	LEDbulb ND 13-100W A67 E27 840 2CT	-20 °C till +45 °C	13 kWh
929002307008	CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 865	-20 °C till +45 °C	13 kWh
929003607608	CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 830	-20 °C till +45 °C	13 kWh
929002306508	CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 827	-20 °C till +45 °C	10 kWh

CorePro Plastic LEDbulbs

Order Code	Full Product Name	Omgivningstemperatur	Energiförbrukning kWh/1 000 tim
929002306608	CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 840	-20 °C till +45 °C	10 kWh
929002306662	LEDbulb ND 10-75W A60 E27 840 2CT	-20 °C till +45 °C	10 kWh
929002306708	CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 865	-20 °C till +45 °C	10 kWh
929003607508	CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 830	-20 °C till +45 °C	10 kWh
929003603102	CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 B22 827	-20 °C till +45 °C	5 kWh
929002306208	CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 827	-20 °C till +45 °C	8 kWh
929002306308	CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 840	-20 °C till +45 °C	8 kWh
929002306309	LEDbulb ND 8-60W A60 E27 840 12CT	-20 till +45 °C	8 kWh
929002306408	CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 865	-20 °C till +45 °C	8 kWh
929003540202	LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 827 2CT	-20 °C till +45 °C	5 kWh
929003540208	CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 827	-20 °C till +45 °C	5 kWh
929003560908	CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 830	-20 °C till +45 °C	5 kWh
929003564102	LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 840 2CT	-20 °C till +45 °C	5 kWh
929003564108	CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 840	-20 °C till +45 °C	5 kWh
929003604208	CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 865	-20 °C till +45 °C	5 kWh
929003607408	CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 830	-20 °C till +45 °C	8 kWh
929003607409	LEDbulb ND 8-60W A60 E27 830 12CT	-20 till +45 °C	8 kWh
929003774009	LEDbulb ND 8-60W A60 E27 827 12CT	-20 till +45 °C	8 kWh
929001234002	CorePro LEDbulb ND 11-75W A60 B22 827	-	11 kWh
929001234102	CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 B22 827	-	13 kWh
929001901102	CorePro LED Stick 7.5-57W E27 3CT 830	-20 °C till +45 °C	8 kWh
929001901202	CorePro LED Stick 7.5-60W E27 3CT 840	-20 °C till +45 °C	8 kWh
929003785202	CorePro LEDbulb DIM 8-60W A60 E27 5CCT	-20 till +45 °C	8 kWh



CorePro Plastic LEDbulbs



CorePro Plastic LEDbulbs

