



Aldrig har innovativ LED skinnebelysning været så enkel

CoreLine trunking Gen2.5

CoreLine Trunking gen2 er et lyslinjesystem, der er designet med fokus på enkelhed. Et fleksibelt udvalg af længder, lumenpakker og strålevinkler, der passer til alle typer projekter og anvendelser. CoreLine Trunking gen2 er nemt at bruge og integrere med spots og sensorer, og det giver en ensartet belysning i høj kvalitet med ekstra beskyttelse mod utilsigtet indtrængen af vand. Det innovative system er også nemt at samle og installere for hurtigere eftermontering og renoveringer.

Fordele

- Enkelhed – letforståelig arkitektur
- Omfattende produktportefølje, der inkluderer varianter af nødbelysning
- Ensartet lys i høj kvalitet – uden farveforvrængning eller stribeeffekter
- Nemt at bestille og hurtigt at samle og montere
- Interact Ready til udvidet brug i detailhandel og industriel anvendelse
- Fuldt i overensstemmelse med gældende standarder og normer

Funktioner






- Intuitiv enkeltlagsarkitektur – kræver kun to 12NC-numre for at oprette en linje
- Fås i tre længder – hver med tre forskellige lysstyrker (lumenpakker)
- 8 forskellige optikker med ensartet lyskvalitet
- Dedikerede sensorenheder til nem opgradering af Interact lysstyringssystemet
- Opretholder 85% lysstyrke i op til 50.000 timer (L85)
- Fås som skinneversion og selvstændig version

Anvendelsesområder

- Supermarkeder og store detailbutikker
- Produktion
- Lagerbygninger

CoreLine trunking Gen2.5

Målskitse



Oplysninger om produktet



Coreline trunking gen2.5 coupling

CoreLine trunking Gen2.5

Generelle oplysninger	
Driver inkluderet	Ja
Lysteknisk	
Lyskildens strålevinkel	120 °
Korreleret farvetemperatur (nom.)	4000 K
Farvegengivelsesindeks (CRI)	>80
Drift og el	
Beskyttelsesklasse IEC	Sikkerhedsklasse I
Indgangsspænding	220 til 240 V
Linjefrekvens	50 to 60 Hz
Velegnet til tilfældigt skift	Ikke relevant
Mekanik og armaturhus	
Farve på armaturhus	Hvid
Kode for mekanisk stødbeskyttelse	IK02
Kode for indtrængningsbeskyttelse	IP20
Godkendelse og anvendelsesområde	
Omgivelsestemperaturområde	-20 til +35 °C
CE-mærke	Ja
ENEC-mærke	ENEC plus-mærke
Mærke for brændbarhed	-
Glødetrådtest	Temperatur 850 °C, varighed 30 s
Indledende ydelse (overholder IEC-standarden)	
Indledende kromaticitet	(0.38, 0.38) SDCM <3
Lysstrømtolerance	+/-10%

Generelle oplysninger

Order Code	Full Product Name	Antal forkoblingsenheder
910925870120	LL241X 53S/840 PSU NE WB 5x1.5 WH	1 enhed
910925870121	LL241X 80S/840 HE PSU WB 5x1.5 WH	1 enhed
910925870122	LL242X 80S/840 NE DIA WB 7x1.5 WH	1 enhed
910925870123	LL242X 45S/840 UE DIA WB 7x1.5 WH	1 enhed
910925870124	LL242X 45S/840 UE PSU WB 5x1.5 WH	1 enhed
910925870125	LL242X 80S/840 UE DIA WB 7x1.5 WH	1 enhed
910925870126	LL242X 80S/840 HE PSU WB 5x1.5 WH	1 enhed
910925870127	LL242X 120S/840 UE DIA WB 7x1.5 WH	1 enhed
910925870128	LL242X 120S/840 UE PSU WB 5x1.5 WH	1 enhed
910925870129	LL242X 120S/840 HE DIA O 7x1.5 WH	1 enhed
910925870130	LL242X 120S/840 HE PSU O 5x1.5 WH	1 enhed
910925870131	LL243X 160S/840 NE DIA WB 7x1.5 WH	1 enhed
910925870132	LL243X 90S/840 UE DIA WB 7x1.5 WH	1 enhed
910925870133	LL243X 90S/840 UE PSU WB 5x1.5 WH	1 enhed
910925870134	LL243X 160S/840 UE DIA WB 7x1.5 WH	1 enhed
910925870135	LL243X 160S/840 UE PSU WB 5x1.5 WH	1 enhed
910925870136	LL243X 240S/840 UE DIA WB 7x1.5 WH	2 enheder
910925870137	LL243X 240S/840 HE PSU WB 5x1.5 WH	2 enheder
910925870138	LL243X 160S/840 UE DIA NB 7x1.5 WH	1 enhed
910925870139	LL243X 160S/840 UE PSU NB 5x1.5 WH	1 enhed
910925870140	LL243X 240S/840 UE DIA NB 7x1.5 WH	2 enheder
910925870141	LL243X 240S/840 HE PSU NB 5x1.5 WH	2 enheder
910925870142	LL243X 160S/840 UE DIA O 7x1.5 WH	1 enhed
910925870143	LL243X 160S/840 HE PSU O 5x1.5 WH	1 enhed
910925870144	LL243X 240S/840 HE DIA O 7x1.5 WH	2 enheder
910925870145	LL243X 240S/840 HE PSU O 5x1.5 WH	2 enheder

Lysteknisk

Order Code	Full Product Name	Lyseffekt (nominel) (nom.)	Lysstrøm	Optiktype
910925870120	LL241X 53S/840 PSU NE WB 5x1.5 WH	156 lm/W	5.300 lm	Bred stråle
910925870121	LL241X 80S/840 HE PSU WB 5x1.5 WH	180 lm/W	8.000 lm	Bred stråle
910925870122	LL242X 80S/840 NE DIA WB 7x1.5 WH	160 lm/W	8.000 lm	Bred stråle
910925870123	LL242X 45S/840 UE DIA WB 7x1.5 WH	188 lm/W	4.500 lm	Bred stråle
910925870124	LL242X 45S/840 UE PSU WB 5x1.5 WH	191 lm/W	4.500 lm	Bred stråle
910925870125	LL242X 80S/840 UE DIA WB 7x1.5 WH	186 lm/W	8.000 lm	Bred stråle
910925870126	LL242X 80S/840 HE PSU WB 5x1.5 WH	182 lm/W	8.000 lm	Bred stråle
910925870127	LL242X 120S/840 UE DIA WB 7x1.5 WH	185 lm/W	12.000 lm	Bred stråle

Order Code	Full Product Name	Lyseffekt (nominel) (nom.)	Lysstrøm	Optiktype
910925870128	LL242X 120S/840 UE PSU WB 5x1.5 WH	185 lm/W	12.000 lm	Bred stråle
910925870129	LL242X 120S/840 HE DIA O 7x1.5 WH	169 lm/W	11.000 lm	Opal
910925870130	LL242X 120S/840 HE PSU O 5x1.5 WH	169 lm/W	11.000 lm	Opal
910925870131	LL243X 160S/840 NE DIA WB 7x1.5 WH	160 lm/W	16.000 lm	Bred stråle
910925870132	LL243X 90S/840 UE DIA WB 7x1.5 WH	198 lm/W	9.000 lm	Bred stråle
910925870133	LL243X 90S/840 UE PSU WB 5x1.5 WH	200 lm/W	9.000 lm	Bred stråle
910925870134	LL243X 160S/840 UE DIA WB 7x1.5 WH	200 lm/W	16.000 lm	Bred stråle
910925870135	LL243X 160S/840 UE PSU WB 5x1.5 WH	195 lm/W	16.000 lm	Bred stråle

CoreLine trunking Gen2.5

Order Code	Full Product Name	Lyseffekt		
		(nominel) (nom.)	Lysstrøm	Optiktype
910925870136	LL243X 240S/840 UE DIA WB 7x1.5 WH	188 lm/W	24.000 lm	Bred stråle
910925870137	LL243X 240S/840 HE PSU WB 5x1.5 WH	182 lm/W	24.000 lm	Bred stråle
910925870138	LL243X 160S/840 UE DIA NB 7x1.5 WH	200 lm/W	16.000 lm	Smalstrålende
910925870139	LL243X 160S/840 UE PSU NB 5x1.5 WH	195 lm/W	16.000 lm	Smalstrålende
910925870140	LL243X 240S/840 UE DIA NB 7x1.5 WH	188 lm/W	24.000 lm	Smalstrålende

Drift og el

Order Code	Full Product Name	Strømforbrug
910925870120	LL241X 53S/840 PSU NE WB 5x1.5 WH	34 W
910925870121	LL241X 80S/840 HE PSU WB 5x1.5 WH	44,5 W
910925870122	LL242X 80S/840 NE DIA WB 7x1.5 WH	50 W
910925870123	LL242X 45S/840 UE DIA WB 7x1.5 WH	24 W
910925870124	LL242X 45S/840 UE PSU WB 5x1.5 WH	23,5 W
910925870125	LL242X 80S/840 UE DIA WB 7x1.5 WH	43 W
910925870126	LL242X 80S/840 HE PSU WB 5x1.5 WH	44 W
910925870127	LL242X 120S/840 UE DIA WB 7x1.5 WH	65 W
910925870128	LL242X 120S/840 UE PSU WB 5x1.5 WH	65 W
910925870129	LL242X 120S/840 HE DIA O 7x1.5 WH	65 W
910925870130	LL242X 120S/840 HE PSU O 5x1.5 WH	65 W
910925870131	LL243X 160S/840 NE DIA WB 7x1.5 WH	100 W
910925870132	LL243X 90S/840 UE DIA WB 7x1.5 WH	45,5 W

Lysstyringssystemer og dæmpning

Order Code	Full Product Name	Maksimalt	
		Dæmpbar	dæmpningsniveau
910925870120	LL241X 53S/840 PSU NE WB 5x1.5 WH	Nej	Ikke relevant
910925870121	LL241X 80S/840 HE PSU WB 5x1.5 WH	Nej	Ikke relevant
910925870122	LL242X 80S/840 NE DIA WB 7x1.5 WH	Ja	1%
910925870123	LL242X 45S/840 UE DIA WB 7x1.5 WH	Ja	1%
910925870124	LL242X 45S/840 UE PSU WB 5x1.5 WH	Nej	Ikke relevant
910925870125	LL242X 80S/840 UE DIA WB 7x1.5 WH	Ja	1%
910925870126	LL242X 80S/840 HE PSU WB 5x1.5 WH	Nej	Ikke relevant
910925870127	LL242X 120S/840 UE DIA WB 7x1.5 WH	Ja	1%
910925870128	LL242X 120S/840 UE PSU WB 5x1.5 WH	Nej	Ikke relevant

Order Code	Full Product Name	Lyseffekt		
		(nominel) (nom.)	Lysstrøm	Optiktype
910925870141	LL243X 240S/840 HE PSU NB 5x1.5 WH	182 lm/W	24.000 lm	Smalstrålende
910925870142	LL243X 160S/840 UE DIA O 7x1.5 WH	188 lm/W	15.000 lm	Opal
910925870143	LL243X 160S/840 HE PSU O 5x1.5 WH	183 lm/W	15.000 lm	Opal
910925870144	LL243X 240S/840 HE DIA O 7x1.5 WH	176 lm/W	22.500 lm	Opal
910925870145	LL243X 240S/840 HE PSU O 5x1.5 WH	170 lm/W	22.500 lm	Opal

Order Code	Full Product Name	Strømforbrug
910925870133	LL243X 90S/840 UE PSU WB 5x1.5 WH	45 W
910925870134	LL243X 160S/840 UE DIA WB 7x1.5 WH	80 W
910925870135	LL243X 160S/840 UE PSU WB 5x1.5 WH	82 W
910925870136	LL243X 240S/840 UE DIA WB 7x1.5 WH	128 W
910925870137	LL243X 240S/840 HE PSU WB 5x1.5 WH	132 W
910925870138	LL243X 160S/840 UE DIA NB 7x1.5 WH	80 W
910925870139	LL243X 160S/840 UE PSU NB 5x1.5 WH	82 W
910925870140	LL243X 240S/840 UE DIA NB 7x1.5 WH	128 W
910925870141	LL243X 240S/840 HE PSU NB 5x1.5 WH	132 W
910925870142	LL243X 160S/840 UE DIA O 7x1.5 WH	80 W
910925870143	LL243X 160S/840 HE PSU O 5x1.5 WH	82 W
910925870144	LL243X 240S/840 HE DIA O 7x1.5 WH	128 W
910925870145	LL243X 240S/840 HE PSU O 5x1.5 WH	132 W

Order Code	Full Product Name	Maksimalt	
		Dæmpbar	dæmpningsniveau
910925870129	LL242X 120S/840 HE DIA O 7x1.5 WH	Ja	1%
910925870130	LL242X 120S/840 HE PSU O 5x1.5 WH	Nej	Ikke relevant
910925870131	LL243X 160S/840 NE DIA WB 7x1.5 WH	Ja	1%
910925870132	LL243X 90S/840 UE DIA WB 7x1.5 WH	Ja	1%
910925870133	LL243X 90S/840 UE PSU WB 5x1.5 WH	Nej	Ikke relevant
910925870134	LL243X 160S/840 UE DIA WB 7x1.5 WH	Ja	1%
910925870135	LL243X 160S/840 UE PSU WB 5x1.5 WH	Nej	Ikke relevant
910925870136	LL243X 240S/840 UE DIA WB 7x1.5 WH	Ja	1%
910925870137	LL243X 240S/840 HE PSU WB 5x1.5 WH	Nej	Ikke relevant

CoreLine trunking Gen2.5

Order Code	Full Product Name	Maksimalt	
		Dæmpbar	dæmpningsniveau
910925870138	LL243X 160S/840 UE DIA NB 7x1.5 WH	Ja	1%
910925870139	LL243X 160S/840 UE PSU NB 5x1.5 WH	Nej	Ikke relevant
910925870140	LL243X 240S/840 UE DIA NB 7x1.5 WH	Ja	1%
910925870141	LL243X 240S/840 HE PSU NB 5x1.5 WH	Nej	Ikke relevant


Order Code	Full Product Name	Maksimalt	
		Dæmpbar	dæmpningsniveau
910925870142	LL243X 160S/840 UE DIA O 7x1.5 WH	Ja	1%
910925870143	LL243X 160S/840 HE PSU O 5x1.5 WH	Nej	Ikke relevant
910925870144	LL243X 240S/840 HE DIA O 7x1.5 WH	Ja	1%
910925870145	LL243X 240S/840 HE PSU O 5x1.5 WH	Nej	Ikke relevant

Produktdata


Order Code	Full Product Name	Produktseriekode
910925870120	LL241X 53S/840 PSU NE WB 5x1.5 WH	LL241X
910925870121	LL241X 80S/840 HE PSU WB 5x1.5 WH	LL241X
910925870122	LL242X 80S/840 NE DIA WB 7x1.5 WH	LL242X
910925870123	LL242X 45S/840 UE DIA WB 7x1.5 WH	LL242X
910925870124	LL242X 45S/840 UE PSU WB 5x1.5 WH	LL242X
910925870125	LL242X 80S/840 UE DIA WB 7x1.5 WH	LL242X
910925870126	LL242X 80S/840 HE PSU WB 5x1.5 WH	LL242X
910925870127	LL242X 120S/840 UE DIA WB 7x1.5 WH	LL242X
910925870128	LL242X 120S/840 UE PSU WB 5x1.5 WH	LL242X
910925870129	LL242X 120S/840 HE DIA O 7x1.5 WH	LL242X
910925870130	LL242X 120S/840 HE PSU O 5x1.5 WH	LL242X
910925870131	LL243X 160S/840 NE DIA WB 7x1.5 WH	LL243X
910925870132	LL243X 90S/840 UE DIA WB 7x1.5 WH	LL243X

Order Code	Full Product Name	Produktseriekode
910925870133	LL243X 90S/840 UE PSU WB 5x1.5 WH	LL243X
910925870134	LL243X 160S/840 UE DIA WB 7x1.5 WH	LL243X
910925870135	LL243X 160S/840 UE PSU WB 5x1.5 WH	LL243X
910925870136	LL243X 240S/840 UE DIA WB 7x1.5 WH	LL243X
910925870137	LL243X 240S/840 HE PSU WB 5x1.5 WH	LL243X
910925870138	LL243X 160S/840 UE DIA NB 7x1.5 WH	LL243X
910925870139	LL243X 160S/840 UE PSU NB 5x1.5 WH	LL243X
910925870140	LL243X 240S/840 UE DIA NB 7x1.5 WH	LL243X
910925870141	LL243X 240S/840 HE PSU NB 5x1.5 WH	LL243X
910925870142	LL243X 160S/840 UE DIA O 7x1.5 WH	LL243X
910925870143	LL243X 160S/840 HE PSU O 5x1.5 WH	LL243X
910925870144	LL243X 240S/840 HE DIA O 7x1.5 WH	LL243X
910925870145	LL243X 240S/840 HE PSU O 5x1.5 WH	LL243X


Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - LL240XI - 910925870134




Polar Normal (separate) - LL240XI - 910925870138




Polar Normal (separate) - LL240XI - 910925870140


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - LL240XI - 910925870144




Polar Normal (separate) - LL240XI - 910925870136




Polar Normal (separate) - LL240XI - 910925870129




Polar Normal (separate) - LL240XI - 910925870131




Polar Normal (separate) - LL240XI - 910925870132




Polar Normal (separate) - LL240XI - 910925870124



Polar Normal (separate) - LL240XI - 910925870128




Polar Normal (separate) - LL240XI - 910925870126




Polar Normal (separate) - LL240XI - 910925870125


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - LL240XI - 910925870122




Polar Normal (separate) - LL240XI - 910925870123




Polar Normal (separate) - LL240XI - 910925870127




Polar Normal (separate) - LL240XI - 910925870130




Polar Normal (separate) - LL240XI - 910925870121




Polar Normal (separate) - LL240XI - 910925870137



Polar Normal (separate) - LL240XI - 910925870145




Polar Normal (separate) - LL240XI - 910925870141




Polar Normal (separate) - LL240XI - 910925870143


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - LL240XI - 910925870139




Polar Normal (separate) - LL240XI - 910925870135



Polar Normal (separate) - LL240XI - 910925870142



Polar Normal (separate) - LL240XI - 910925870133



Polar Normal (separate) - LL240XI - 910925870120

