



Az innovatív LED-es fényvonalak még soha nem voltak ilyen egyszerűek

CoreLine Trunking gen2.5

A CoreLine Trunking gen2 lámpasorba fűzhető rendszer, amelynek tervezése során az egyszerűség volt a célunk. A különböző hosszokban, fényteljesítmény-csomagokban és fényeloszlásokban kapható termék mindenféle célra és alkalmazási területre megfelelő választás. Az egyszerűen használható, spotokkal és szenzorokkal könnyen integrálható CoreLine Trunking gen2 konzisztens, kiváló minőségű világítást kínál, és még a beszivárgó víz ellen is védelmet nyújt. Az innovatív rendszer könnyen összeszerelhető és telepíthető a gyorsabb utólagos átalakítások és felújítások érdekében.

Előnyök

- Egyszerűség – könnyen érthető felépítés
- Széles portfólió, beleértve a vészvilágítási lehetőségeket is
- Egyenletes, kiváló minőségű fény szín- vagy csíkozási műtermékek nélkül
- Könnyen megrendelhető, gyorsan összeszerelhető és telepíthető
- Interact-kompatibilitása révén kiskereskedelmi és ipari környezetekben is használható
- Teljes mértékben megfelel a vonatkozó normáknak

CoreLine Trunking gen2.5





Szolgáltatások

- Intuitív, egyrétegű architektúra – csak 2 db 12NC szükséges egy sor létrehozásához
- 3 féle hosszból, és mindegyik esetén 3 féle fénytjeljesítmény-csomagból választhat
- 8 különböző optika a konzisztens fényminőséghez
- Dedikált érzékelőegységei révén Interact-rendszerré is átalakítható
- 50 000 órás fényáram-megmaradás (L85)
- Sínes és különálló változatban is

Alkalmazás

- Élelmiszerüzletek és nagyobb kiskereskedelmi egységek
- Gyártás
- Raktárak

Méretezett rajza



CoreLine Trunking gen2.5

Termék részletei



Coreline trunking gen2.5 coupling

Általános információ	
Előtét mellékelve	Igen
Technikai adatok	
A fényforrás sugárzási szöge	120 fok
Korrelált színhőmérséklet (névleges)	4000 K
Színvisszaadási index (CRI)	>80
Működtetés és elektronika	
IEC védelmi osztály	I. biztonsági osztály
Bemeneti feszültség	220–240 V
Hálózati frekvencia	50 to 60 Hz
Véletlenszerű váltásra alkalmas	Nem alkalmazható
Mechanika és tokozás	
Ház színe	Fehér
Mech. behatások elleni védelem kódja	IK02
Por és víz elleni védelem kódja	IP20
Tanúsítvány és alkalmazási területek	
Környezeti hőmérséklet-tartomány	–20 – +35 °C
CE jelölés	Igen
ENEC jel	ENEC plus jel
Gyúlékonysági jelzés	–
Izzóhuzalos teszt	Hőmérséklet: 850 °C, időtartam: 30 s
Kezdeti teljesítmény (IEC-szabványnak megfelelően)	
Kezdeti színérték	(0.38, 0.38) SDCM <3
Fényáram-tolerancia	+/-10%

Általános információ

Order Code	Full Product Name	Előtét egységek száma
47446800	LL241X 53S/840 PSU NE WB 5x1.5 WH	1 egység
47447500	LL241X 80S/840 HE PSU WB 5x1.5 WH	1 egység
47448200	LL242X 80S/840 NE DIA WB 7x1.5 WH	1 egység
47449900	LL242X 45S/840 UE DIA WB 7x1.5 WH	1 egység
47450500	LL242X 45S/840 UE PSU WB 5x1.5 WH	1 egység
47451200	LL242X 80S/840 UE DIA WB 7x1.5 WH	1 egység
47452900	LL242X 80S/840 HE PSU WB 5x1.5 WH	1 egység
47453600	LL242X 120S/840 UE DIA WB 7x1.5 WH	1 egység
47454300	LL242X 120S/840 UE PSU WB 5x1.5 WH	1 egység
47455000	LL242X 120S/840 HE DIA O 7x1.5 WH	1 egység
47456700	LL242X 120S/840 HE PSU O 5x1.5 WH	1 egység
47457400	LL243X 160S/840 NE DIA WB 7x1.5 WH	1 egység
47458100	LL243X 90S/840 UE DIA WB 7x1.5 WH	1 egység
47459800	LL243X 90S/840 UE PSU WB 5x1.5 WH	1 egység
47460400	LL243X 160S/840 UE DIA WB 7x1.5 WH	1 egység
47461100	LL243X 160S/840 UE PSU WB 5x1.5 WH	1 egység
47462800	LL243X 240S/840 UE DIA WB 7x1.5 WH	2 egység
47463500	LL243X 240S/840 HE PSU WB 5x1.5 WH	2 egység
47464200	LL243X 160S/840 UE DIA NB 7x1.5 WH	1 egység
47465900	LL243X 160S/840 UE PSU NB 5x1.5 WH	1 egység
47466600	LL243X 240S/840 UE DIA NB 7x1.5 WH	2 egység
47467300	LL243X 240S/840 HE PSU NB 5x1.5 WH	2 egység
47468000	LL243X 160S/840 UE DIA O 7x1.5 WH	1 egység
47469700	LL243X 160S/840 HE PSU O 5x1.5 WH	1 egység
47470300	LL243X 240S/840 HE DIA O 7x1.5 WH	2 egység
47471000	LL243X 240S/840 HE PSU O 5x1.5 WH	2 egység

Technikai adatok

CoreLine Trunking gen2.5

Order Code	Full Product Name	Fényhasznosítás		Az optika típusa
		(névleges)	(névleges)	
47446800	LL241X 53S/840 PSU NE WB 5x1.5 WH	156 lm/W	5 300 lm	Széles sugárzási szög
47447500	LL241X 80S/840 HE PSU WB 5x1.5 WH	180 lm/W	8 000 lm	Széles sugárzási szög
47448200	LL242X 80S/840 NE DIA WB 7x1.5 WH	160 lm/W	8 000 lm	Széles sugárzási szög
47449900	LL242X 45S/840 UE DIA WB 7x1.5 WH	188 lm/W	4 500 lm	Széles sugárzási szög
47450500	LL242X 45S/840 UE PSU WB 5x1.5 WH	191 lm/W	4 500 lm	Széles sugárzási szög
47451200	LL242X 80S/840 UE DIA WB 7x1.5 WH	186 lm/W	8 000 lm	Széles sugárzási szög
47452900	LL242X 80S/840 HE PSU WB 5x1.5 WH	182 lm/W	8 000 lm	Széles sugárzási szög
47453600	LL242X 120S/840 UE DIA WB 7x1.5 WH	185 lm/W	12 000 lm	Széles sugárzási szög
47454300	LL242X 120S/840 UE PSU WB 5x1.5 WH	185 lm/W	12 000 lm	Széles sugárzási szög
47455000	LL242X 120S/840 HE DIA O 7x1.5 WH	169 lm/W	11 000 lm	Opál
47456700	LL242X 120S/840 HE PSU O 5x1.5 WH	169 lm/W	11 000 lm	Opál
47457400	LL243X 160S/840 NE DIA WB 7x1.5 WH	160 lm/W	16 000 lm	Széles sugárzási szög
47458100	LL243X 90S/840 UE DIA WB 7x1.5 WH	198 lm/W	9 000 lm	Széles sugárzási szög

Működtetés és elektronika

Order Code	Full Product Name	Teljesítményfelvétel
47446800	LL241X 53S/840 PSU NE WB 5x1.5 WH	34 W
47447500	LL241X 80S/840 HE PSU WB 5x1.5 WH	44,5 W
47448200	LL242X 80S/840 NE DIA WB 7x1.5 WH	50 W
47449900	LL242X 45S/840 UE DIA WB 7x1.5 WH	24 W
47450500	LL242X 45S/840 UE PSU WB 5x1.5 WH	23,5 W
47451200	LL242X 80S/840 UE DIA WB 7x1.5 WH	43 W
47452900	LL242X 80S/840 HE PSU WB 5x1.5 WH	44 W
47453600	LL242X 120S/840 UE DIA WB 7x1.5 WH	65 W
47454300	LL242X 120S/840 UE PSU WB 5x1.5 WH	65 W
47455000	LL242X 120S/840 HE DIA O 7x1.5 WH	65 W

Order Code	Full Product Name	Fényhasznosítás		Az optika típusa
		(névleges)	(névleges)	
47459800	LL243X 90S/840 UE PSU WB 5x1.5 WH	200 lm/W	9 000 lm	Széles sugárzási szög
47460400	LL243X 160S/840 UE DIA WB 7x1.5 WH	200 lm/W	16 000 lm	Széles sugárzási szög
47461100	LL243X 160S/840 UE PSU WB 5x1.5 WH	195 lm/W	16 000 lm	Széles sugárzási szög
47462800	LL243X 240S/840 UE DIA WB 7x1.5 WH	188 lm/W	24 000 lm	Széles sugárzási szög
47463500	LL243X 240S/840 HE PSU WB 5x1.5 WH	182 lm/W	24 000 lm	Széles sugárzási szög
47464200	LL243X 160S/840 UE DIA NB 7x1.5 WH	200 lm/W	16 000 lm	Keskeny sugárzási szög
47465900	LL243X 160S/840 UE PSU NB 5x1.5 WH	195 lm/W	16 000 lm	Keskeny sugárzási szög
47466600	LL243X 240S/840 UE DIA NB 7x1.5 WH	188 lm/W	24 000 lm	Keskeny sugárzási szög
47467300	LL243X 240S/840 HE PSU NB 5x1.5 WH	182 lm/W	24 000 lm	Keskeny sugárzási szög
47468000	LL243X 160S/840 UE DIA O 7x1.5 WH	188 lm/W	15 000 lm	Opál
47469700	LL243X 160S/840 HE PSU O 5x1.5 WH	183 lm/W	15 000 lm	Opál
47470300	LL243X 240S/840 HE DIA O 7x1.5 WH	176 lm/W	22 500 lm	Opál
47471000	LL243X 240S/840 HE PSU O 5x1.5 WH	170 lm/W	22 500 lm	Opál

Order Code	Full Product Name	Teljesítményfelvétel
47456700	LL242X 120S/840 HE PSU O 5x1.5 WH	65 W
47457400	LL243X 160S/840 NE DIA WB 7x1.5 WH	100 W
47458100	LL243X 90S/840 UE DIA WB 7x1.5 WH	45,5 W
47459800	LL243X 90S/840 UE PSU WB 5x1.5 WH	45 W
47460400	LL243X 160S/840 UE DIA WB 7x1.5 WH	80 W
47461100	LL243X 160S/840 UE PSU WB 5x1.5 WH	82 W
47462800	LL243X 240S/840 UE DIA WB 7x1.5 WH	128 W
47463500	LL243X 240S/840 HE PSU WB 5x1.5 WH	132 W
47464200	LL243X 160S/840 UE DIA NB 7x1.5 WH	80 W
47465900	LL243X 160S/840 UE PSU NB 5x1.5 WH	82 W

CoreLine Trunking gen2.5

Order Code	Full Product Name	Teljesítményfelvétel
47466600	LL243X 240S/840 UE DIA NB 7x1.5 WH	128 W
47467300	LL243X 240S/840 HE PSU NB 5x1.5 WH	132 W
47468000	LL243X 160S/840 UE DIA O 7x1.5 WH	80 W

Order Code	Full Product Name	Teljesítményfelvétel
47469700	LL243X 160S/840 HE PSU O 5x1.5 WH	82 W
47470300	LL243X 240S/840 HE DIA O 7x1.5 WH	128 W
47471000	LL243X 240S/840 HE PSU O 5x1.5 WH	132 W

Vezérlők és fényerő-szabályozás

Order Code	Full Product Name	Maximális	
		Szabályozható	szabályozási szint
47446800	LL241X 53S/840 PSU NE WB 5x1.5 WH	Nem	Nem alkalmazható
47447500	LL241X 80S/840 HE PSU WB 5x1.5 WH	Nem	Nem alkalmazható
47448200	LL242X 80S/840 NE DIA WB 7x1.5 WH	Igen	1%
47449900	LL242X 45S/840 UE DIA WB 7x1.5 WH	Igen	1%
47450500	LL242X 45S/840 UE PSU WB 5x1.5 WH	Nem	Nem alkalmazható
47451200	LL242X 80S/840 UE DIA WB 7x1.5 WH	Igen	1%
47452900	LL242X 80S/840 HE PSU WB 5x1.5 WH	Nem	Nem alkalmazható
47453600	LL242X 120S/840 UE DIA WB 7x1.5 WH	Igen	1%
47454300	LL242X 120S/840 UE PSU WB 5x1.5 WH	Nem	Nem alkalmazható
47455000	LL242X 120S/840 HE DIA O 7x1.5 WH	Igen	1%
47456700	LL242X 120S/840 HE PSU O 5x1.5 WH	Nem	Nem alkalmazható
47457400	LL243X 160S/840 NE DIA WB 7x1.5 WH	Igen	1%
47458100	LL243X 90S/840 UE DIA WB 7x1.5 WH	Igen	1%
47459800	LL243X 90S/840 UE PSU WB 5x1.5 WH	Nem	Nem alkalmazható


Order Code	Full Product Name	Maximális	
		Szabályozható	szabályozási szint
47460400	LL243X 160S/840 UE DIA WB 7x1.5 WH	Igen	1%
47461100	LL243X 160S/840 UE PSU WB 5x1.5 WH	Nem	Nem alkalmazható
47462800	LL243X 240S/840 UE DIA WB 7x1.5 WH	Igen	1%
47463500	LL243X 240S/840 HE PSU WB 5x1.5 WH	Nem	Nem alkalmazható
47464200	LL243X 160S/840 UE DIA NB 7x1.5 WH	Igen	1%
47465900	LL243X 160S/840 UE PSU NB 5x1.5 WH	Nem	Nem alkalmazható
47466600	LL243X 240S/840 UE DIA NB 7x1.5 WH	Igen	1%
47467300	LL243X 240S/840 HE PSU NB 5x1.5 WH	Nem	Nem alkalmazható
47468000	LL243X 160S/840 UE DIA O 7x1.5 WH	Igen	1%
47469700	LL243X 160S/840 HE PSU O 5x1.5 WH	Nem	Nem alkalmazható
47470300	LL243X 240S/840 HE DIA O 7x1.5 WH	Igen	1%
47471000	LL243X 240S/840 HE PSU O 5x1.5 WH	Nem	Nem alkalmazható

Termékadatok


Order Code	Full Product Name	Terméksalád kódja
47446800	LL241X 53S/840 PSU NE WB 5x1.5 WH	LL241X
47447500	LL241X 80S/840 HE PSU WB 5x1.5 WH	LL241X
47448200	LL242X 80S/840 NE DIA WB 7x1.5 WH	LL242X
47449900	LL242X 45S/840 UE DIA WB 7x1.5 WH	LL242X
47450500	LL242X 45S/840 UE PSU WB 5x1.5 WH	LL242X
47451200	LL242X 80S/840 UE DIA WB 7x1.5 WH	LL242X
47452900	LL242X 80S/840 HE PSU WB 5x1.5 WH	LL242X
47453600	LL242X 120S/840 UE DIA WB 7x1.5 WH	LL242X
47454300	LL242X 120S/840 UE PSU WB 5x1.5 WH	LL242X
47455000	LL242X 120S/840 HE DIA O 7x1.5 WH	LL242X
47456700	LL242X 120S/840 HE PSU O 5x1.5 WH	LL242X
47457400	LL243X 160S/840 NE DIA WB 7x1.5 WH	LL243X
47458100	LL243X 90S/840 UE DIA WB 7x1.5 WH	LL243X

Order Code	Full Product Name	Terméksalád kódja
47459800	LL243X 90S/840 UE PSU WB 5x1.5 WH	LL243X
47460400	LL243X 160S/840 UE DIA WB 7x1.5 WH	LL243X
47461100	LL243X 160S/840 UE PSU WB 5x1.5 WH	LL243X
47462800	LL243X 240S/840 UE DIA WB 7x1.5 WH	LL243X
47463500	LL243X 240S/840 HE PSU WB 5x1.5 WH	LL243X
47464200	LL243X 160S/840 UE DIA NB 7x1.5 WH	LL243X
47465900	LL243X 160S/840 UE PSU NB 5x1.5 WH	LL243X
47466600	LL243X 240S/840 UE DIA NB 7x1.5 WH	LL243X
47467300	LL243X 240S/840 HE PSU NB 5x1.5 WH	LL243X
47468000	LL243X 160S/840 UE DIA O 7x1.5 WH	LL243X
47469700	LL243X 160S/840 HE PSU O 5x1.5 WH	LL243X
47470300	LL243X 240S/840 HE DIA O 7x1.5 WH	LL243X
47471000	LL243X 240S/840 HE PSU O 5x1.5 WH	LL243X


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - LL240XI - 910925870134




Polar Normal (separate) - LL240XI - 910925870138




Polar Normal (separate) - LL240XI - 910925870140




Polar Normal (separate) - LL240XI - 910925870144




Polar Normal (separate) - LL240XI - 910925870136




Polar Normal (separate) - LL240XI - 910925870129



Polar Normal (separate) - LL240XI - 910925870131




Polar Normal (separate) - LL240XI - 910925870132




Polar Normal (separate) - LL240XI - 910925870124


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - LL240XI - 910925870128




Polar Normal (separate) - LL240XI - 910925870126




Polar Normal (separate) - LL240XI - 910925870125




Polar Normal (separate) - LL240XI - 910925870122




Polar Normal (separate) - LL240XI - 910925870123




Polar Normal (separate) - LL240XI - 910925870127



Polar Normal (separate) - LL240XI - 910925870130




Polar Normal (separate) - LL240XI - 910925870121




Polar Normal (separate) - LL240XI - 910925870137


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - LL240XI - 910925870145




Polar Normal (separate) - LL240XI - 910925870141




Polar Normal (separate) - LL240XI - 910925870143




Polar Normal (separate) - LL240XI - 910925870139




Polar Normal (separate) - LL240XI - 910925870135



Polar Normal (separate) - LL240XI - 910925870142



Polar Normal (separate) - LL240XI - 910925870133



Polar Normal (separate) - LL240XI - 910925870120

CoreLine Trunking gen2.5

