



Innovative LED- lyslinjer har aldri vært så enkle

CoreLine trunking gen2.5

CoreLine Trunking gen2 er et lyslinjesystem som er designet for å være enklest mulig. Det finnes i flere lengder og med ulik lysytelse og flere stråleformer for alle typer prosjekter og bruksområder. Enkel å bruke og integrere med spots og sensorer, CoreLine Trunking gen2 gir konsistent belysning av høy kvalitet med ekstra beskyttelse mot utilsiktet vanninntrenging. Det innovative systemet er også enkelt å montere og installere for raskere ettermontering og renovering.

Fordeler

- Enkelhet – lettforståelig arkitektur
- Bredt porteføljetilbud, inkludert nødbelysningsalternativer
- Lys av jevn, høy kvalitet uten farge- eller stripeartefakter
- Enkel å bestille, rask å montere og installere
- InterAct Ready for forbedret bruk i butikk og industri
- Fullstendig i samsvar med relevante normer

Funksjoner


- Intuitiv enhetlig arkitektur – Du trenger bare 12NC'er for å skape en lyslinje
- Velg mellom 3 lengder, hver med 3 lysytelser
- 8 typer optikk med ensartet lyskvalitet
- Egne sensorenheter for oppgradering til Interact-systemløsninger
- Lumenvedlikehold ved 50 000 timer – L85
- Tilgjengelig i versjoner for gruppering og frittstående versjoner

Søknad

- Dagligvare- og storhandel
- Produksjon
- Lager

CoreLine trunking gen2.5

Målskisse



Produkt detaljer



Coreline trunking gen2.5 coupling

CoreLine trunking gen2.5

Generell informasjon	
Driver inkludert	Ja
Teknisk belysning	
Lyskjeglevinkel for lyskilde	120 grad(er)
Korrelert fargetemperatur (nom.)	4000 K
Fargegjengivelsesindeks (CRI)	>80
Drift og elektronikk	
IEC-beskyttelsesklasse	Sikkerhetsklasse I
Inngangsspenning	220 til 240 V
Line Frequency	50 to 60 Hz
Egnet for tilfeldig vekslng	Ikke relevant
Mekanikk og innfatning	
Innfatningsfarge	Hvit
Mekanisk støtbeskyttelseskode	IK02
Ingress beskyttelseskode	IP20
Godkjenning og bruksområde	
For omgivelsestemperaturer mellom	−20 til +35 °C
CE-merke	Ja
ENEC-merke	ENEC plus-merke
Brennbarhetsmerke	–
Test av glødetråd	Temperatur 850 °C, varighet 30 sek
Innledende ytelse (i samsvar med IEC)	
Innledende kromatisitet	(0.38, 0.38) SDCM <3
Lysstrømtoleranse	+/-10%

Generell informasjon

Order Code	Full Product Name	Antall utstyrsenheter
910925870120	LL241X 53S/840 PSU NE WB 5x1.5 WH	1 enhet
910925870121	LL241X 80S/840 HE PSU WB 5x1.5 WH	1 enhet
910925870122	LL242X 80S/840 NE DIA WB 7x1.5 WH	1 enhet
910925870123	LL242X 45S/840 UE DIA WB 7x1.5 WH	1 enhet
910925870124	LL242X 45S/840 UE PSU WB 5x1.5 WH	1 enhet
910925870125	LL242X 80S/840 UE DIA WB 7x1.5 WH	1 enhet
910925870126	LL242X 80S/840 HE PSU WB 5x1.5 WH	1 enhet
910925870127	LL242X 120S/840 UE DIA WB 7x1.5 WH	1 enhet
910925870128	LL242X 120S/840 UE PSU WB 5x1.5 WH	1 enhet
910925870129	LL242X 120S/840 HE DIA O 7x1.5 WH	1 enhet
910925870130	LL242X 120S/840 HE PSU O 5x1.5 WH	1 enhet
910925870131	LL243X 160S/840 NE DIA WB 7x1.5 WH	1 enhet
910925870132	LL243X 90S/840 UE DIA WB 7x1.5 WH	1 enhet
910925870133	LL243X 90S/840 UE PSU WB 5x1.5 WH	1 enhet
910925870134	LL243X 160S/840 UE DIA WB 7x1.5 WH	1 enhet
910925870135	LL243X 160S/840 UE PSU WB 5x1.5 WH	1 enhet
910925870136	LL243X 240S/840 UE DIA WB 7x1.5 WH	2 enheter
910925870137	LL243X 240S/840 HE PSU WB 5x1.5 WH	2 enheter
910925870138	LL243X 160S/840 UE DIA NB 7x1.5 WH	1 enhet
910925870139	LL243X 160S/840 UE PSU NB 5x1.5 WH	1 enhet
910925870140	LL243X 240S/840 UE DIA NB 7x1.5 WH	2 enheter
910925870141	LL243X 240S/840 HE PSU NB 5x1.5 WH	2 enheter
910925870142	LL243X 160S/840 UE DIA O 7x1.5 WH	1 enhet
910925870143	LL243X 160S/840 HE PSU O 5x1.5 WH	1 enhet
910925870144	LL243X 240S/840 HE DIA O 7x1.5 WH	2 enheter
910925870145	LL243X 240S/840 HE PSU O 5x1.5 WH	2 enheter

Teknisk belysning

Order Code	Full Product Name	Lysutbytte (vurdert) (Nom)	Lysytelse	Optikktype
910925870120	LL241X 53S/840 PSU NE WB 5x1.5 WH	156 lm/W	5 300 lm	Bredstrålet
910925870121	LL241X 80S/840 HE PSU WB 5x1.5 WH	180 lm/W	8 000 lm	Bredstrålet
910925870122	LL242X 80S/840 NE DIA WB 7x1.5 WH	160 lm/W	8 000 lm	Bredstrålet
910925870123	LL242X 45S/840 UE DIA WB 7x1.5 WH	188 lm/W	4 500 lm	Bredstrålet
910925870124	LL242X 45S/840 UE PSU WB 5x1.5 WH	191 lm/W	4 500 lm	Bredstrålet
910925870125	LL242X 80S/840 UE DIA WB 7x1.5 WH	186 lm/W	8 000 lm	Bredstrålet
910925870126	LL242X 80S/840 HE PSU WB 5x1.5 WH	182 lm/W	8 000 lm	Bredstrålet
910925870127	LL242X 120S/840 UE DIA WB 7x1.5 WH	185 lm/W	12 000 lm	Bredstrålet

Order Code	Full Product Name	Lysutbytte (vurdert) (Nom)	Lysytelse	Optikktype
910925870128	LL242X 120S/840 UE PSU WB 5x1.5 WH	185 lm/W	12 000 lm	Bredstrålet
910925870129	LL242X 120S/840 HE DIA O 7x1.5 WH	169 lm/W	11 000 lm	Opal
910925870130	LL242X 120S/840 HE PSU O 5x1.5 WH	169 lm/W	11 000 lm	Opal
910925870131	LL243X 160S/840 NE DIA WB 7x1.5 WH	160 lm/W	16 000 lm	Bredstrålet
910925870132	LL243X 90S/840 UE DIA WB 7x1.5 WH	198 lm/W	9 000 lm	Bredstrålet
910925870133	LL243X 90S/840 UE PSU WB 5x1.5 WH	200 lm/W	9 000 lm	Bredstrålet
910925870134	LL243X 160S/840 UE DIA WB 7x1.5 WH	200 lm/W	16 000 lm	Bredstrålet
910925870135	LL243X 160S/840 UE PSU WB 5x1.5 WH	195 lm/W	16 000 lm	Bredstrålet

CoreLine trunking gen2.5

Order Code	Full Product Name	Lysutbytte		
		(vurdert) (Nom)	Lysytelse	Optikktype
910925870136	LL243X 240S/840 UE DIA WB 7x1.5 WH	188 lm/W	24 000 lm	Bredstrålet
910925870137	LL243X 240S/840 HE PSU WB 5x1.5 WH	182 lm/W	24 000 lm	Bredstrålet
910925870138	LL243X 160S/840 UE DIA NB 7x1.5 WH	200 lm/W	16 000 lm	Smalstrålet
910925870139	LL243X 160S/840 UE PSU NB 5x1.5 WH	195 lm/W	16 000 lm	Smalstrålet
910925870140	LL243X 240S/840 UE DIA NB 7x1.5 WH	188 lm/W	24 000 lm	Smalstrålet

Drift og elektronikk

Order Code	Full Product Name	Effektforbruk
910925870120	LL241X 53S/840 PSU NE WB 5x1.5 WH	34 W
910925870121	LL241X 80S/840 HE PSU WB 5x1.5 WH	44,5 W
910925870122	LL242X 80S/840 NE DIA WB 7x1.5 WH	50 W
910925870123	LL242X 45S/840 UE DIA WB 7x1.5 WH	24 W
910925870124	LL242X 45S/840 UE PSU WB 5x1.5 WH	23,5 W
910925870125	LL242X 80S/840 UE DIA WB 7x1.5 WH	43 W
910925870126	LL242X 80S/840 HE PSU WB 5x1.5 WH	44 W
910925870127	LL242X 120S/840 UE DIA WB 7x1.5 WH	65 W
910925870128	LL242X 120S/840 UE PSU WB 5x1.5 WH	65 W
910925870129	LL242X 120S/840 HE DIA O 7x1.5 WH	65 W
910925870130	LL242X 120S/840 HE PSU O 5x1.5 WH	65 W
910925870131	LL243X 160S/840 NE DIA WB 7x1.5 WH	100 W
910925870132	LL243X 90S/840 UE DIA WB 7x1.5 WH	45,5 W

Kontroller og dimming

Order Code	Full Product Name	Kan dimmes	Maksimalt dimmenivå
910925870120	LL241X 53S/840 PSU NE WB 5x1.5 WH	Nei	Ikke relevant
910925870121	LL241X 80S/840 HE PSU WB 5x1.5 WH	Nei	Ikke relevant
910925870122	LL242X 80S/840 NE DIA WB 7x1.5 WH	Ja	1%
910925870123	LL242X 45S/840 UE DIA WB 7x1.5 WH	Ja	1%
910925870124	LL242X 45S/840 UE PSU WB 5x1.5 WH	Nei	Ikke relevant
910925870125	LL242X 80S/840 UE DIA WB 7x1.5 WH	Ja	1%
910925870126	LL242X 80S/840 HE PSU WB 5x1.5 WH	Nei	Ikke relevant
910925870127	LL242X 120S/840 UE DIA WB 7x1.5 WH	Ja	1%
910925870128	LL242X 120S/840 UE PSU WB 5x1.5 WH	Nei	Ikke relevant
910925870129	LL242X 120S/840 HE DIA O 7x1.5 WH	Ja	1%
910925870130	LL242X 120S/840 HE PSU O 5x1.5 WH	Nei	Ikke relevant
910925870131	LL243X 160S/840 NE DIA WB 7x1.5 WH	Ja	1%
910925870132	LL243X 90S/840 UE DIA WB 7x1.5 WH	Ja	1%
910925870133	LL243X 90S/840 UE PSU WB 5x1.5 WH	Nei	Ikke relevant

Produktdata

Order Code	Full Product Name	Lysutbytte		
		(vurdert) (Nom)	Lysytelse	Optikktype
910925870141	LL243X 240S/840 HE PSU NB 5x1.5 WH	182 lm/W	24 000 lm	Smalstrålet
910925870142	LL243X 160S/840 UE DIA O 7x1.5 WH	188 lm/W	15 000 lm	Opal
910925870143	LL243X 160S/840 HE PSU O 5x1.5 WH	183 lm/W	15 000 lm	Opal
910925870144	LL243X 240S/840 HE DIA O 7x1.5 WH	176 lm/W	22 500 lm	Opal
910925870145	LL243X 240S/840 HE PSU O 5x1.5 WH	170 lm/W	22 500 lm	Opal

Order Code	Full Product Name	Effektforbruk
910925870133	LL243X 90S/840 UE PSU WB 5x1.5 WH	45 W
910925870134	LL243X 160S/840 UE DIA WB 7x1.5 WH	80 W
910925870135	LL243X 160S/840 UE PSU WB 5x1.5 WH	82 W
910925870136	LL243X 240S/840 UE DIA WB 7x1.5 WH	128 W
910925870137	LL243X 240S/840 HE PSU WB 5x1.5 WH	132 W
910925870138	LL243X 160S/840 UE DIA NB 7x1.5 WH	80 W
910925870139	LL243X 160S/840 UE PSU NB 5x1.5 WH	82 W
910925870140	LL243X 240S/840 UE DIA NB 7x1.5 WH	128 W
910925870141	LL243X 240S/840 HE PSU NB 5x1.5 WH	132 W
910925870142	LL243X 160S/840 UE DIA O 7x1.5 WH	80 W
910925870143	LL243X 160S/840 HE PSU O 5x1.5 WH	82 W
910925870144	LL243X 240S/840 HE DIA O 7x1.5 WH	128 W
910925870145	LL243X 240S/840 HE PSU O 5x1.5 WH	132 W




Order Code	Full Product Name	Kan dimmes	Maksimalt dimmenivå
910925870134	LL243X 160S/840 UE DIA WB 7x1.5 WH	Ja	1%
910925870135	LL243X 160S/840 UE PSU WB 5x1.5 WH	Nei	Ikke relevant
910925870136	LL243X 240S/840 UE DIA WB 7x1.5 WH	Ja	1%
910925870137	LL243X 240S/840 HE PSU WB 5x1.5 WH	Nei	Ikke relevant
910925870138	LL243X 160S/840 UE DIA NB 7x1.5 WH	Ja	1%
910925870139	LL243X 160S/840 UE PSU NB 5x1.5 WH	Nei	Ikke relevant
910925870140	LL243X 240S/840 UE DIA NB 7x1.5 WH	Ja	1%
910925870141	LL243X 240S/840 HE PSU NB 5x1.5 WH	Nei	Ikke relevant
910925870142	LL243X 160S/840 UE DIA O 7x1.5 WH	Ja	1%
910925870143	LL243X 160S/840 HE PSU O 5x1.5 WH	Nei	Ikke relevant
910925870144	LL243X 240S/840 HE DIA O 7x1.5 WH	Ja	1%
910925870145	LL243X 240S/840 HE PSU O 5x1.5 WH	Nei	Ikke relevant

CoreLine trunking gen2.5


Order Code	Full Product Name	Produktseriekode
910925870120	LL241X 53S/840 PSU NE WB 5x1.5 WH	LL241X
910925870121	LL241X 80S/840 HE PSU WB 5x1.5 WH	LL241X
910925870122	LL242X 80S/840 NE DIA WB 7x1.5 WH	LL242X
910925870123	LL242X 45S/840 UE DIA WB 7x1.5 WH	LL242X
910925870124	LL242X 45S/840 UE PSU WB 5x1.5 WH	LL242X
910925870125	LL242X 80S/840 UE DIA WB 7x1.5 WH	LL242X
910925870126	LL242X 80S/840 HE PSU WB 5x1.5 WH	LL242X
910925870127	LL242X 120S/840 UE DIA WB 7x1.5 WH	LL242X
910925870128	LL242X 120S/840 UE PSU WB 5x1.5 WH	LL242X
910925870129	LL242X 120S/840 HE DIA O 7x1.5 WH	LL242X
910925870130	LL242X 120S/840 HE PSU O 5x1.5 WH	LL242X
910925870131	LL243X 160S/840 NE DIA WB 7x1.5 WH	LL243X
910925870132	LL243X 90S/840 UE DIA WB 7x1.5 WH	LL243X

Order Code	Full Product Name	Produktseriekode
910925870133	LL243X 90S/840 UE PSU WB 5x1.5 WH	LL243X
910925870134	LL243X 160S/840 UE DIA WB 7x1.5 WH	LL243X
910925870135	LL243X 160S/840 UE PSU WB 5x1.5 WH	LL243X
910925870136	LL243X 240S/840 UE DIA WB 7x1.5 WH	LL243X
910925870137	LL243X 240S/840 HE PSU WB 5x1.5 WH	LL243X
910925870138	LL243X 160S/840 UE DIA NB 7x1.5 WH	LL243X
910925870139	LL243X 160S/840 UE PSU NB 5x1.5 WH	LL243X
910925870140	LL243X 240S/840 UE DIA NB 7x1.5 WH	LL243X
910925870141	LL243X 240S/840 HE PSU NB 5x1.5 WH	LL243X
910925870142	LL243X 160S/840 UE DIA O 7x1.5 WH	LL243X
910925870143	LL243X 160S/840 HE PSU O 5x1.5 WH	LL243X
910925870144	LL243X 240S/840 HE DIA O 7x1.5 WH	LL243X
910925870145	LL243X 240S/840 HE PSU O 5x1.5 WH	LL243X


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - LL240XI - 910925870134



Polar Normal (separate) - LL240XI - 910925870138



Polar Normal (separate) - LL240XI - 910925870140



Polar Normal (separate) - LL240XI - 910925870144






Polar Normal (separate) - LL240XI - 910925870136



Polar Normal (separate) - LL240XI - 910925870129






Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - LL240XI - 910925870131

Polar Normal (separate) - LL240XI - 910925870132




Polar Normal (separate) - LL240XI - 910925870124



Polar Normal (separate) - LL240XI - 910925870128

Polar Normal (separate) - LL240XI - 910925870126

Polar Normal (separate) - LL240XI - 910925870125




Polar Normal (separate) - LL240XI - 910925870122


Polar Normal (separate) - LL240XI - 910925870123

Polar Normal (separate) - LL240XI - 910925870127


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - LL240XI - 910925870130




Polar Normal (separate) - LL240XI - 910925870121




Polar Normal (separate) - LL240XI - 910925870137




Polar Normal (separate) - LL240XI - 910925870145




Polar Normal (separate) - LL240XI - 910925870141




Polar Normal (separate) - LL240XI - 910925870143



Polar Normal (separate) - LL240XI - 910925870139




Polar Normal (separate) - LL240XI - 910925870135




Polar Normal (separate) - LL240XI - 910925870142

CoreLine trunking gen2.5

Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - LL240XI -
910925870133



Polar Normal (separate) - LL240XI -
910925870120

