

Philips FlexCove G5: ciptakan coving indah dengan lampu strip LED yang fleksibel, dapat disesuaikan, dan hemat energi

Flex Cove G5

Philips FlexCove G5 adalah generasi terbaru dari lampu cove LED kami yang populer. Rangkaian lampu strip fleksibel baru yang komprehensif ini didesain untuk mengikuti garis lurus atau kurva untuk menciptakan suasana indah yang menyoroti detail arsitektur dalam cahaya putih atau berwarna yang dapat disesuaikan. Strip lampu cove yang dapat disesuaikan ini juga menjanjikan kinerja hemat energi yang sangat baik, keseragaman pencahayaan yang luar biasa, dan konsistensi warna. Semua dengan masa pakai yang lama yang menjanjikan lebih sedikit peluruhan lumen atau pergeseran warna. Jadi, dengan FlexCove G5, Anda dapat memiliki pencahayaan aksen fleksibel Anda agar sesuai dengan kebutuhan proyek apa pun – dengan indah.

Benefits

- Lampu cove LED hemat energi
- Desain fleksibel untuk garis lurus atau kurva
- Keseragaman pencahayaan yang luar biasa dengan konsistensi warna
- Kualitas dan keandalan yang tahan lama

Flex Cove G5

Features

- Kinerja hemat energi hingga 140lm/W
- Tersedia opsi 400lm – 2000lm, baik dengan pilihan CRI 80 maupun CRI 90
- Penyesuaian Warna Deviasi Standar (SDCM) 3
- Masa pakai 30.000 jam @L70 B50
- Tersedia versi warna putih yang dapat disesuaikan dan RGB+W

Application

- Hospitality (hotel, restoran, kafe)
- Kantor
- Retail

Versions



Flex Cove G5




Flex Cove G5





Flex Cove G5

Dimensional drawing



Dimensional drawing



Pengoperasian dan Kelistrikan	
Kelas perlindungan IEC	Keamanan kelas III
Tegangan Masuk	24 DC V
Frekuensi Garis	- Hz
Kontrol dan Peredupan	
Dapat diredupkan	Ya - Periksa kompatibilitas ballast
Mekanis dan Housing	
Tipe penutup optik	Tanpa lensa
Warna Housing	-
Kode pelindung dampak mekanis	IK03
Penyetujuan dan Aplikasi	
Kisaran suhu ambien	-20 hingga +45 °C
Tanda CE	Tidak
Kinerja Awal (Kesesuaian IEC)	
Toleransi fluks cahaya	-10% / +10%

Teknis Lampu

Order Code	Full Product Name	Suhu Warna	Indeks	Daya Penerangan (terukur) (Nom)	Flux Cahaya
		Terkorelasi (Nom)	renderasi warna (CRI)		
911401553642	LS170S LED4 827 IP44 L5000 G2	2700 K	>80	102 lm/W	400 lm
911401553742	LS170S LED4 840 IP44 L5000 G2	4000 K	>80	109 lm/W	425 lm
911401554042	LS170S LED8 827 IP44 L5000 G2	2700 K	>80	98 lm/W	745 lm
911401554142	LS170S LED8 840 IP44 L5000 G2	4000 K	>80	105 lm/W	800 lm
911401556442	LS170S LED8 827 IP44 L5000 PRO	2700 K	>80	113 lm/W	770 lm
911401556542	LS170S LED8 830 IP44 L5000 PRO	3000 K	>80	117 lm/W	795 lm
911401556642	LS170S LED8 840 IP44 L5000 PRO	4000 K	>80	121 lm/W	830 lm
911401521642	LS170S LED20 930 IP20 L5000 HE PRO L	3000 K	>90	140 lm/W	2.000 lm
911401521742	LS170S LED20 940 IP20 L5000 HE PRO L	4000 K	>90	142 lm/W	2.050 lm
911401528642	LS170S LED12 865 IP20 L5000 G2	6500 K	>80	108 lm/W	1.250 lm
911401528742	LS170S LED12 930 IP20 L5000 G2	3000 K	>90	88 lm/W	1.020 lm
911401528842	LS170S LED12 940 IP20 L5000 G2	4000 K	>90	92 lm/W	1.060 lm
911401554242	LS170S LED8 S 827 IP20 L5000 G2	2700 K	>80	105 lm/W	815 lm
911401554342	LS170S LED8 S 840 IP20 L5000 G2	4000 K	>80	112 lm/W	875 lm
911401554442	LS170S LED8 S 927 IP20 L5000 G2	2700 K	>90	89 lm/W	695 lm
911401554842	LS170S LED12 827 IP20 L5000 G2	2700 K	>80	101 lm/W	1.165 lm
911401554942	LS170S LED12 840 IP20 L5000 G2	4000 K	>80	108 lm/W	1.250 lm
911401555142	LS170S LED12 927 IP20 L5000 G2	2700 K	>90	86 lm/W	990 lm
911401555742	LS170S LED16 827 IP20 L5000 G2	2700 K	>80	100 lm/W	1.550 lm
911401555842	LS170S LED16 840 IP20 L5000 G2	4000 K	>80	107 lm/W	1.665 lm
911401556742	LS170S LED8 S 827 IP20 L5000 PRO	2700 K	>80	125 lm/W	850 lm
911401556842	LS170S LED8 S 830 IP20 L5000 PRO	3000 K	>80	130 lm/W	880 lm
911401556942	LS170S LED8 S 840 IP20 L5000 PRO	4000 K	>80	135 lm/W	915 lm
911401557042	LS170S LED8 S 927 IP20 L5000 PRO	2700 K	>90	106 lm/W	725 lm

Order Code	Full Product Name	Suhu Warna Terkorelasi (Nom)	Indeks renderasi warna (CRI)	Daya Penerangan (terukur) (Nom)	Flux Cahaya
911401557142	LS170S LED8 S 930 IP20 L5000 PRO	3000 K	>90	109 lm/W	745 lm
911401557742	LS170S LED12 827 IP20 L5000 PRO	2700 K	>80	121 lm/W	1.210 lm
911401557842	LS170S LED12 830 IP20 L5000 PRO	3000 K	>80	125 lm/W	1.250 lm
911401557942	LS170S LED12 840 IP20 L5000 PRO	4000 K	>80	130 lm/W	1.300 lm
911401558042	LS170S LED12 927 IP20 L5000 PRO	2700 K	>90	103 lm/W	1.030 lm
911401558142	LS170S LED12 930 IP20 L5000 PRO	3000 K	>90	106 lm/W	1.060 lm
911401558742	LS170S LED16 827 IP20 L5000 PRO	2700 K	>80	117 lm/W	1.600 lm
911401558842	LS170S LED16 830 IP20 L5000 PRO	3000 K	>80	125 lm/W	1.650 lm
911401558942	LS170S LED16 840 IP20 L5000 PRO	4000 K	>80	126 lm/W	1.715 lm
911401559042	LS170S LED16 927 IP20 L5000 PRO	2700 K	>90	100 lm/W	1.360 lm
911401559142	LS170S LED16 930 IP20 L5000 PRO	3000 K	>90	103 lm/W	1.400 lm
911401559742	LS170S LED20 927 IP20 L5000 PRO	2700 K	>90	103 lm/W	1.700 lm
911401559842	LS170S LED20 930 IP20 L5000 PRO	3000 K	>90	106 lm/W	1.750 lm
911401560542	LS170S LED8 RGBW IP44 L5000 PRO	-	-	65 lm/W	820 lm
911401554542	LS170S LED8 S 827 IP44 L5000 G2	2700 K	>80	101 lm/W	790 lm
911401554642	LS170S LED8 S 840 IP44 L5000 G2	4000 K	>80	108 lm/W	850 lm
911401554742	LS170S LED8 S 927 IP44 L5000 G2	2700 K	>90	85 lm/W	670 lm
911401555442	LS170S LED12 827 IP44 L5000 G2	2700 K	>80	98 lm/W	1.125 lm
911401555542	LS170S LED12 840 IP44 L5000 G2	4000 K	>80	105 lm/W	1.205 lm
911401555642	LS170S LED12 927 IP44 L5000 G2	2700 K	>90	83 lm/W	955 lm
911401555942	LS170S LED16 827 IP44 L5000 G2	2700 K	>80	97 lm/W	1.500 lm
911401556042	LS170S LED16 840 IP44 L5000 G2	4000 K	>80	104 lm/W	1.610 lm
911401557242	LS170S LED8 S 827 IP44 L5000 PRO	2700 K	>80	121 lm/W	825 lm
911401557342	LS170S LED8 S 830 IP44 L5000 PRO	3000 K	>80	125 lm/W	850 lm
911401557442	LS170S LED8 S 840 IP44 L5000 PRO	4000 K	>80	130 lm/W	885 lm

Order Code	Full Product Name	Suhu Warna Terkorelasi (Nom)	Indeks renderasi warna (CRI)	Daya Penerangan (terukur) (Nom)	Flux Cahaya
911401557542	LS170S LED8 S 927 IP44 L5000 PRO	2700 K	>90	103 lm/W	700 lm
911401557642	LS170S LED8 S 930 IP44 L5000 PRO	3000 K	>90	106 lm/W	720 lm
911401558242	LS170S LED12 827 IP44 L5000 PRO	2700 K	>80	117 lm/W	1.175 lm
911401558342	LS170S LED12 830 IP44 L5000 PRO	3000 K	>80	121 lm/W	1.210 lm
911401558442	LS170S LED12 840 IP44 L5000 PRO	4000 K	>80	126 lm/W	1.260 lm
911401558542	LS170S LED12 927 IP44 L5000 PRO	2700 K	>90	100 lm/W	1.000 lm
911401558642	LS170S LED12 930 IP44 L5000 PRO	3000 K	>90	103 lm/W	1.030 lm
911401559242	LS170S LED16 827 IP44 L5000 PRO	2700 K	>80	114 lm/W	1.550 lm
911401559342	LS170S LED16 830 IP44 L5000 PRO	3000 K	>80	117 lm/W	1.600 lm
911401559442	LS170S LED16 840 IP44 L5000 PRO	4000 K	>80	122 lm/W	1.665 lm
911401559542	LS170S LED16 927 IP44 L5000 PRO	2700 K	>90	100 lm/W	1.360 lm
911401559642	LS170S LED16 930 IP44 L5000 PRO	3000 K	>90	100 lm/W	1.360 lm
911401559942	LS170S LED20 927 IP44 L5000 PRO	2700 K	>90	100 lm/W	1.650 lm
911401560042	LS170S LED20 930 IP44 L5000 PRO	3000 K	>90	102 lm/W	1.690 lm
911401560442	LS170S LED10 TNW IP44 L5000 PRO	-	-	110 lm/W	1.000 lm
911401553442	LS170S LED4 827 IP20 L5000 G2	2700 K	>80	105 lm/W	405 lm
911401553542	LS170S LED4 840 IP20 L5000 G2	4000 K	>80	112 lm/W	435 lm
911401553842	LS170S LED8 827 IP20 L5000 G2	2700 K	>80	102 lm/W	775 lm
911401553942	LS170S LED8 840 IP20 L5000 G2	4000 K	>80	109 lm/W	830 lm

Pengoperasian dan Kelistrikan

Order Code	Full Product Name	Konsumsi Daya	Order Code	Full Product Name	Konsumsi Daya
911401553642	LS170S LED4 827 IP44 L5000 G2	18,5 W	911401521742	LS170S LED20 940 IP20 L5000 HE PRO L	60 W
911401553742	LS170S LED4 840 IP44 L5000 G2	18,5 W	911401528642	LS170S LED12 865 IP20 L5000 G2	49 W
911401554042	LS170S LED8 827 IP44 L5000 G2	34 W	911401528742	LS170S LED12 930 IP20 L5000 G2	49 W
911401554142	LS170S LED8 840 IP44 L5000 G2	34 W	911401528842	LS170S LED12 940 IP20 L5000 G2	49 W
911401556442	LS170S LED8 827 IP44 L5000 PRO	29,5 W	911401554242	LS170S LED8 S 827 IP20 L5000 G2	35 W
911401556542	LS170S LED8 830 IP44 L5000 PRO	29,5 W	911401554342	LS170S LED8 S 840 IP20 L5000 G2	35 W
911401556642	LS170S LED8 840 IP44 L5000 PRO	29,5 W	911401554442	LS170S LED8 S 927 IP20 L5000 G2	35 W
911401521642	LS170S LED20 930 IP20 L5000 HE PRO L	60 W	911401554842	LS170S LED12 827 IP20 L5000 G2	49 W

Flex Cove G5

Order Code	Full Product Name	Konsumsi Daya
911401554942	LS170S LED12 840 IP20 L5000 G2	49 W
911401555142	LS170S LED12 927 IP20 L5000 G2	49 W
911401555742	LS170S LED16 827 IP20 L5000 G2	63 W
911401555842	LS170S LED16 840 IP20 L5000 G2	63 W
911401556742	LS170S LED8 S 827 IP20 L5000 PRO	30 W
911401556842	LS170S LED8 S 830 IP20 L5000 PRO	30 W
911401556942	LS170S LED8 S 840 IP20 L5000 PRO	30 W
911401557042	LS170S LED8 S 927 IP20 L5000 PRO	30 W
911401557142	LS170S LED8 S 930 IP20 L5000 PRO	30 W
911401557742	LS170S LED12 827 IP20 L5000 PRO	41 W
911401557842	LS170S LED12 830 IP20 L5000 PRO	41 W
911401557942	LS170S LED12 840 IP20 L5000 PRO	41 W
911401558042	LS170S LED12 927 IP20 L5000 PRO	41 W
911401558142	LS170S LED12 930 IP20 L5000 PRO	41 W
911401558742	LS170S LED16 827 IP20 L5000 PRO	52 W
911401558842	LS170S LED16 830 IP20 L5000 PRO	52 W
911401558942	LS170S LED16 840 IP20 L5000 PRO	52 W
911401559042	LS170S LED16 927 IP20 L5000 PRO	52 W
911401559142	LS170S LED16 930 IP20 L5000 PRO	52 W
911401559742	LS170S LED20 927 IP20 L5000 PRO	65 W
911401559842	LS170S LED20 930 IP20 L5000 PRO	65 W
911401560542	LS170S LED8 RGBW IP44 L5000 PRO	48 W
911401554542	LS170S LED8 S 827 IP44 L5000 G2	35 W
911401554642	LS170S LED8 S 840 IP44 L5000 G2	35 W
911401554742	LS170S LED8 S 927 IP44 L5000 G2	35 W
911401555442	LS170S LED12 827 IP44 L5000 G2	49 W

Order Code	Full Product Name	Konsumsi Daya
911401555542	LS170S LED12 840 IP44 L5000 G2	49 W
911401555642	LS170S LED12 927 IP44 L5000 G2	49 W
911401555942	LS170S LED16 827 IP44 L5000 G2	63 W
911401556042	LS170S LED16 840 IP44 L5000 G2	63 W
911401557242	LS170S LED8 S 827 IP44 L5000 PRO	30 W
911401557342	LS170S LED8 S 830 IP44 L5000 PRO	30 W
911401557442	LS170S LED8 S 840 IP44 L5000 PRO	30 W
911401557542	LS170S LED8 S 927 IP44 L5000 PRO	30 W
911401557642	LS170S LED8 S 930 IP44 L5000 PRO	30 W
911401558242	LS170S LED12 827 IP44 L5000 PRO	41 W
911401558342	LS170S LED12 830 IP44 L5000 PRO	41 W
911401558442	LS170S LED12 840 IP44 L5000 PRO	41 W
911401558542	LS170S LED12 927 IP44 L5000 PRO	41 W
911401558642	LS170S LED12 930 IP44 L5000 PRO	41 W
911401559242	LS170S LED16 827 IP44 L5000 PRO	52 W
911401559342	LS170S LED16 830 IP44 L5000 PRO	52 W
911401559442	LS170S LED16 840 IP44 L5000 PRO	52 W
911401559542	LS170S LED16 927 IP44 L5000 PRO	52 W
911401559642	LS170S LED16 930 IP44 L5000 PRO	52 W
911401559942	LS170S LED20 927 IP44 L5000 PRO	65 W
911401560042	LS170S LED20 930 IP44 L5000 PRO	65 W
911401560442	LS170S LED10 TNW IP44 L5000 PRO	40,5 W
911401553442	LS170S LED4 827 IP20 L5000 G2	18,5 W
911401553542	LS170S LED4 840 IP20 L5000 G2	18,5 W
911401553842	LS170S LED8 827 IP20 L5000 G2	34 W
911401553942	LS170S LED8 840 IP20 L5000 G2	34 W

Mekanis dan Housing

Order Code	Full Product Name	Kode perlindungan masuknya debu dan air
911401553642	LS170S LED4 827 IP44 L5000 G2	IP44
911401553742	LS170S LED4 840 IP44 L5000 G2	IP44
911401554042	LS170S LED8 827 IP44 L5000 G2	IP44
911401554142	LS170S LED8 840 IP44 L5000 G2	IP44
911401556442	LS170S LED8 827 IP44 L5000 PRO	IP44
911401556542	LS170S LED8 830 IP44 L5000 PRO	IP44
911401556642	LS170S LED8 840 IP44 L5000 PRO	IP44
911401521642	LS170S LED20 930 IP20 L5000 HE PRO L	IP20
911401521742	LS170S LED20 940 IP20 L5000 HE PRO L	IP20
911401528642	LS170S LED12 865 IP20 L5000 G2	IP20
911401528742	LS170S LED12 930 IP20 L5000 G2	IP20
911401528842	LS170S LED12 940 IP20 L5000 G2	IP20
911401554242	LS170S LED8 S 827 IP20 L5000 G2	IP20
911401554342	LS170S LED8 S 840 IP20 L5000 G2	IP20
911401554442	LS170S LED8 S 927 IP20 L5000 G2	IP20
911401554842	LS170S LED12 827 IP20 L5000 G2	IP20
911401554942	LS170S LED12 840 IP20 L5000 G2	IP20
911401555142	LS170S LED12 927 IP20 L5000 G2	IP20
911401555742	LS170S LED16 827 IP20 L5000 G2	IP20
911401555842	LS170S LED16 840 IP20 L5000 G2	IP20
911401556742	LS170S LED8 S 827 IP20 L5000 PRO	IP20

Order Code	Full Product Name	Kode perlindungan masuknya debu dan air
911401556842	LS170S LED8 S 830 IP20 L5000 PRO	IP20
911401556942	LS170S LED8 S 840 IP20 L5000 PRO	IP20
911401557042	LS170S LED8 S 927 IP20 L5000 PRO	IP20
911401557142	LS170S LED8 S 930 IP20 L5000 PRO	IP20
911401557742	LS170S LED12 827 IP20 L5000 PRO	IP20
911401557842	LS170S LED12 830 IP20 L5000 PRO	IP20
911401557942	LS170S LED12 840 IP20 L5000 PRO	IP20
911401558042	LS170S LED12 927 IP20 L5000 PRO	IP20
911401558142	LS170S LED12 930 IP20 L5000 PRO	IP20
911401558742	LS170S LED16 827 IP20 L5000 PRO	IP20
911401558842	LS170S LED16 830 IP20 L5000 PRO	IP20
911401558942	LS170S LED16 840 IP20 L5000 PRO	IP20
911401559042	LS170S LED16 927 IP20 L5000 PRO	IP20
911401559142	LS170S LED16 930 IP20 L5000 PRO	IP20
911401559742	LS170S LED20 927 IP20 L5000 PRO	IP20
911401559842	LS170S LED20 930 IP20 L5000 PRO	IP20
911401560542	LS170S LED8 RGBW IP44 L5000 PRO	IP44
911401554542	LS170S LED8 S 827 IP44 L5000 G2	IP44
911401554642	LS170S LED8 S 840 IP44 L5000 G2	IP44
911401554742	LS170S LED8 S 927 IP44 L5000 G2	IP44
911401555442	LS170S LED12 827 IP44 L5000 G2	IP44

Flex Cove G5

Order Code	Full Product Name	Kode perlindungan masuknya debu dan air
911401555542	LS170S LED12 840 IP44 L5000 G2	IP44
911401555642	LS170S LED12 927 IP44 L5000 G2	IP44
911401555942	LS170S LED16 827 IP44 L5000 G2	IP44
911401556042	LS170S LED16 840 IP44 L5000 G2	IP44
911401557242	LS170S LED8 S 827 IP44 L5000 PRO	IP44
911401557342	LS170S LED8 S 830 IP44 L5000 PRO	IP44
911401557442	LS170S LED8 S 840 IP44 L5000 PRO	IP44
911401557542	LS170S LED8 S 927 IP44 L5000 PRO	IP44
911401557642	LS170S LED8 S 930 IP44 L5000 PRO	IP44
911401558242	LS170S LED12 827 IP44 L5000 PRO	IP44
911401558342	LS170S LED12 830 IP44 L5000 PRO	IP44
911401558442	LS170S LED12 840 IP44 L5000 PRO	IP44
911401558542	LS170S LED12 927 IP44 L5000 PRO	IP44

Order Code	Full Product Name	Kode perlindungan masuknya debu dan air
911401558642	LS170S LED12 930 IP44 L5000 PRO	IP44
911401559242	LS170S LED16 827 IP44 L5000 PRO	IP44
911401559342	LS170S LED16 830 IP44 L5000 PRO	IP44
911401559442	LS170S LED16 840 IP44 L5000 PRO	IP44
911401559542	LS170S LED16 927 IP44 L5000 PRO	IP44
911401559642	LS170S LED16 930 IP44 L5000 PRO	IP44
911401559942	LS170S LED20 927 IP44 L5000 PRO	IP44
911401560042	LS170S LED20 930 IP44 L5000 PRO	IP44
911401560442	LS170S LED10 TNW IP44 L5000 PRO	IP44
911401553442	LS170S LED4 827 IP20 L5000 G2	IP20
911401553542	LS170S LED4 840 IP20 L5000 G2	IP20
911401553842	LS170S LED8 827 IP20 L5000 G2	IP20
911401553942	LS170S LED8 840 IP20 L5000 G2	IP20

