



Philips FlexCove Neon Indoor: crea molduras decorativas espectaculares con una tira LED flexible, personalizable y sin puntos de luz visibles.

Flex Cove – Neón Interior

Philips FlexCove Neon Indoor es una NUEVA oferta adicional a nuestra popular iluminación LED de cornisa. Esta nueva y completa familia de luces flexibles está diseñada para seguir líneas rectas o curvas para crear hermosos ambientes que resalten los detalles arquitectónicos en blanco monocromático, blanco personalizable o luz de color. Estas tiras de iluminación de cornisa personalizables también prometen una excelente uniformidad de iluminación dentro de pequeñas distancias de mezcla de luz y espacios de instalación limitados, consistencia de color y fácil instalación. Todo con una larga vida útil que promete menos deterioro del lumen o cambios de color. Así que con FlexCove Neon Indoor, puedes adaptar tu iluminación de acento para que se adapte a los requisitos de cualquier proyecto, maravillosamente.

Flex Cove - Neón Interior

Beneficios

- Una larga vida útil de calidad y confiabilidad
- Excelente rendimiento de renderizado de color con consistencia de color entre rollos.
- Excelente uniformidad de iluminación dentro de un pequeño espacio de instalación y una distancia de mezcla de luz limitada
- Diseño flexible para líneas rectas o curvas

Características

- Familia completa de productos que incluye dos direcciones de flexión y múltiples dimensiones del producto.
- Diseño flexible para líneas rectas o curvas
- Desviación estándar de coincidencia de color (SDCM) 3 entre rollos
- Vida útil de 30 000 horas a L70B50
- Versiones en blanco y RGB+W personalizables disponibles

Aplicaciones



- Tiendas minoristas
- Oficinas
- Hotelería

Versions



Flex Cove - Neon Indoor

Plano de dimensiones





Flex Cove - Neón Interior

Plano de dimensiones



Flex Cove - Neón Interior

Plano de dimensiones



Información técnica sobre la luz	
Índice de producción de color (IRC)	90
Operación y aspectos eléctricos	
Clase de protección IEC	Clase de seguridad III
Voltaje de entrada	24 V
Frecuencia de línea	- Hz
Controles y atenuación	
Regulable	Sí: comprobar la compatibilidad con balastros
Mecánica y carcasa	
Tipo de cubierta óptica	Sin lentes
Color de la carcasa	Blanco
Código de protección de impacto mec.	IK03
Código de protección de ingreso	IP44
Aprobación y aplicación	
Rango de temperatura ambiente	-20 a +45 °C
Marca CE	No
Marca de inflamabilidad	-
Rendimiento inicial (cumple con normas IEC)	
Tolerancia del flujo luminoso	+/-10%

Información técnica sobre la luz

Order Code	Full Product Name	Temperatura de color correlacionada (nominal)	Eficacia luminica (promedio) (nominal)	Flujo luminoso
911401516744	LS360S LED9 P16 2700K L5 1616 S	2700 K	55 lm/W	880 lm
911401516844	LS360S LED9 P16 3000K L5 1616 S	3000 K	55 lm/W	880 lm
911401516944	LS360S LED9 P16 4000K L5 1616 S	4000 K	55 lm/W	880 lm
911401517044	LS360S LED4 P11 RGBW L5 1616 S	3000 K	32 lm/W	360 lm
911401517144	LS360S LED6 P11 TNW L5 1616 S	Tunable white 2700-6500 K	50 lm/W	550 lm
911401517244	LS360S LED3 P15 RGBW DMX L5 1616 S	3000 K	22 lm/W	340 lm
911401517344	LS360S LED6 P15 4000K DMX L5 1616 S	4000 K	37 lm/W	565 lm
911401515744	LS360S LED5 P16 2700K L5 0612 S	2700 K	30 lm/W	480 lm
911401515844	LS360S LED5 P16 3000K L5 0612 S	3000 K	30 lm/W	480 lm
911401515944	LS360S LED5 P16 4000K L5 0612 S	4000 K	30 lm/W	480 lm
911401516044	LS360S LED3 P10 2700K L5 0612 S	2700 K	31,5 lm/W	315 lm
911401516144	LS360S LED3 P10 3000K L5 0612 S	3000 K	31,5 lm/W	315 lm
911401516244	LS360S LED3 P10 4000K L5 0612 S	4000 K	31,5 lm/W	315 lm
911401516344	LS360S LED2 P6 2700K L5 0612 S	2700 K	33 lm/W	205 lm
911401516444	LS360S LED2 P6 3000K L5 0612 S	3000 K	33 lm/W	205 lm
911401516544	LS360S LED2 P6 4000K L5 0612 S	4000 K	33 lm/W	205 lm
911401516644	LS360S LED4 P11 TNW L5 0612 S	Tunable white 2700-6500 K	31,5 lm/W	350 lm

Flex Cove - Neón Interior

Order Code	Full Product Name	Temperatura de color	Eficacia lumínica	
		correlacionada (nominal)	(promedio) (nominal)	Flujo luminoso
911401517444	LS360S LED6 P10 2700K L5 0808 T	2700 K	60 lm/W	600 lm
911401517544	LS360S LED6 P10 3000K L5 0808 T	3000 K	60 lm/W	600 lm
911401517644	LS360S LED6 P10 4000K L5 0808 T	4000 K	60 lm/W	600 lm
911401518744	LS360S LED9 P16 2700K L5 1616 T	2700 K	55 lm/W	880 lm
911401518844	LS360S LED9 P16 3000K L5 1616 T	3000 K	55 lm/W	880 lm
911401518944	LS360S LED9 P16 4000K L5 1616 T	4000 K	55 lm/W	880 lm
911401519044	LS360S LED4 P11 RGBW L5 1616 T	3000 K	32 lm/W	360 lm
911401519144	LS360S LED6 P11 TNW L5 1616 T	Tunable white 2700-6500 K	50 lm/W	550 lm
911401519244	LS360S LED3 P15 RGBW DMX L5 1616 T	3000 K	32 lm/W	340 lm
911401519344	LS360S LED6 P15 4000K DMX L5 1616 T	4000 K	50 lm/W	565 lm
911401517744	LS360S LED10 P16 2700K L5 1010 T	2700 K	62,5 lm/W	1.000 lm
911401517844	LS360S LED10 P16 3000K L5 1010 T	3000 K	62,5 lm/W	1.000 lm
911401517944	LS360S LED10 P16 4000K L5 1010 T	4000 K	62,5 lm/W	1.000 lm
911401518044	LS360S LED7 P10 2700K L5 1010 T	2700 K	65 lm/W	650 lm
911401518144	LS360S LED7 P10 3000K L5 1010 T	3000 K	65 lm/W	650 lm
911401518244	LS360S LED7 P10 4000K L5 1010 T	4000 K	65 lm/W	650 lm
911401518344	LS360S LED4 P6 2700K L5 1010 T	2700 K	70 lm/W	420 lm
911401518444	LS360S LED4 P6 3000K L5 1010 T	3000 K	70 lm/W	420 lm
911401518544	LS360S LED4 P6 4000K L5 1010 T	4000 K	70 lm/W	420 lm
911401518644	LS360S LED7 P11 TNW L5 1010 T	Tunable white 2700-6500 K	60 lm/W	650 lm
911401515444	LS360S LED3 P10 2700K L5 0410 S	2700 K	28 lm/W	295 lm
911401515544	LS360S LED3 P10 3000K L5 0410 S	3000 K	28 lm/W	295 lm
911401515644	LS360S LED3 P10 4000K L5 0410 S	4000 K	28 lm/W	295 lm

Operación y aspectos eléctricos

Flex Cove - Neón Interior

Order Code	Full Product Name	Consumo de energía
911401516744	LS360S LED9 P16 2700K L5 1616 S	69 W
911401516844	LS360S LED9 P16 3000K L5 1616 S	69 W
911401516944	LS360S LED9 P16 4000K L5 1616 S	69 W
911401517044	LS360S LED4 P11 RGBW L5 1616 S	46,5 W
911401517144	LS360S LED6 P11 TNW L5 1616 S	47 W
911401517244	LS360S LED3 P15 RGBW DMX L5 1616 S	75 W
911401517344	LS360S LED6 P15 4000K DMX L5 1616 S	75 W
911401515744	LS360S LED5 P16 2700K L5 0612 S	67 W
911401515844	LS360S LED5 P16 3000K L5 0612 S	67 W
911401515944	LS360S LED5 P16 4000K L5 0612 S	67 W
911401516044	LS360S LED3 P10 2700K L5 0612 S	44 W
911401516144	LS360S LED3 P10 3000K L5 0612 S	44 W
911401516244	LS360S LED3 P10 4000K L5 0612 S	44 W
911401516344	LS360S LED2 P6 2700K L5 0612 S	30,5 W
911401516444	LS360S LED2 P6 3000K L5 0612 S	30,5 W
911401516544	LS360S LED2 P6 4000K L5 0612 S	30,5 W
911401516644	LS360S LED4 P11 TNW L5 0612 S	44,5 W
911401517444	LS360S LED6 P10 2700K L5 0808 T	41 W
911401517544	LS360S LED6 P10 3000K L5 0808 T	41 W
911401517644	LS360S LED6 P10 4000K L5 0808 T	41 W

Order Code	Full Product Name	Consumo de energía
911401518744	LS360S LED9 P16 2700K L5 1616 T	69 W
911401518844	LS360S LED9 P16 3000K L5 1616 T	69 W
911401518944	LS360S LED9 P16 4000K L5 1616 T	69 W
911401519044	LS360S LED4 P11 RGBW L5 1616 T	46,5 W
911401519144	LS360S LED6 P11 TNW L5 1616 T	47 W
911401519244	LS360S LED3 P15 RGBW DMX L5 1616 T	75 W
911401519344	LS360S LED6 P15 4000K DMX L5 1616 T	75 W
911401517744	LS360S LED10 P16 2700K L5 1010 T	67 W
911401517844	LS360S LED10 P16 3000K L5 1010 T	67 W
911401517944	LS360S LED10 P16 4000K L5 1010 T	67 W
911401518044	LS360S LED7 P10 2700K L5 1010 T	44 W
911401518144	LS360S LED7 P10 3000K L5 1010 T	44 W
911401518244	LS360S LED7 P10 4000K L5 1010 T	44 W
911401518344	LS360S LED4 P6 2700K L5 1010 T	30,5 W
911401518444	LS360S LED4 P6 3000K L5 1010 T	30,5 W
911401518544	LS360S LED4 P6 4000K L5 1010 T	30,5 W
911401518644	LS360S LED7 P11 TNW L5 1010 T	44,5 W
911401515444	LS360S LED3 P10 2700K L5 0410 S	41 W
911401515544	LS360S LED3 P10 3000K L5 0410 S	41 W
911401515644	LS360S LED3 P10 4000K L5 0410 S	41 W

