



Philips FlexCove Neon Indoor：利用色温可调节且无点的柔性 LED 灯带打造优美的暗槽照明效果

Flex Cove – Neon Indoor

Philips FlexCove Neon Indoor 是我们广受欢迎的 LED 凹槽照明之外的又一新品。此新型柔性灯带全系列经过专门设计，可调节成直线或弧形样式，营造美妙氛围，提供纯白、可调白光或彩色光选项，凸显建筑细节。这些可定制的凹槽照明条还保证在较小的混光距离和有限的安装空间内实现出色的照明均匀性、色彩一致性和易于安装。所有产品均具有较长的使用寿命，可保证更少的流明衰减或色彩偏移。因此，使用 FlexCove Neon Indoor，您可以灵活调整重点照明，以完美满足任何项目的要求。

优点

- 使用寿命长，优质可靠
- 优异的显色性能，卷间色彩一致。
- 在较小的安装空间和有限的混光距离内实现出色的照明均匀度
- 柔性设计，可调节成直线或弧形样式

特点

- 完整的产品系列，包括两个弯曲方向和多个产品尺寸。
- 柔性设计，可调节成直线或弧形样式
- 卷间标准偏差配色 (SDCM) 3
- 使用寿命长达 30,000 小时 (L70/B50)
- 提供可调白光和 RGB+W 版本

应用

- 商场照明
- 办公室照明
- 宾馆照明







Flex Cove - Neon Indoor

Versions




Flex Cove - Neon Indoor

二维绘图



二维绘图



灯技术	
显色指数 (CRI)	90
操作和电气	
保护等级 IEC	安全等级 III
输入电压	24 V
线频率	- Hz
控制和调光	
可调光	是 – 检查镇流器兼容性
机械和外壳	
光罩类型	无透镜
外壳颜色	白色
机械冲击保护代码	IK03
IP 等级	IP44
审批和申请	
环境温度范围	-20 至 +45°C
CE 标志	否
可燃性标志	-
初始性能 (符合 IEC 标准)	
光通量误差	+/-10%

灯技术

Order Code	Full Product Name	相关色温 (标称)	光效 (额定) (标称)	光通量
911401516744	LS360S LED9 P16 2700K L5 1616 S	2700 K	55 lm/W	880 lm
911401516844	LS360S LED9 P16 3000K L5 1616 S	3000 K	55 lm/W	880 lm
911401516944	LS360S LED9 P16 4000K L5 1616 S	4000 K	55 lm/W	880 lm
911401517044	LS360S LED4 P11 RGBW L5 1616 S	3000 K	32 lm/W	360 lm
911401517144	LS360S LED6 P11 TNW L5 1616 S	Tunable white 2700-6500 K	50 lm/W	550 lm
911401517244	LS360S LED3 P15 RGBW DMX L5 1616 S	3000 K	22 lm/W	340 lm
911401517344	LS360S LED6 P15 4000K DMX L5 1616 S	4000 K	37 lm/W	565 lm
911401515744	LS360S LED5 P16 2700K L5 0612 S	2700 K	30 lm/W	480 lm
911401515844	LS360S LED5 P16 3000K L5 0612 S	3000 K	30 lm/W	480 lm
911401515944	LS360S LED5 P16 4000K L5 0612 S	4000 K	30 lm/W	480 lm
911401516044	LS360S LED3 P10 2700K L5 0612 S	2700 K	31.5 lm/W	315 lm
911401516144	LS360S LED3 P10 3000K L5 0612 S	3000 K	31.5 lm/W	315 lm
911401516244	LS360S LED3 P10 4000K L5 0612 S	4000 K	31.5 lm/W	315 lm
911401516344	LS360S LED2 P6 2700K L5 0612 S	2700 K	33 lm/W	205 lm
911401516444	LS360S LED2 P6 3000K L5 0612 S	3000 K	33 lm/W	205 lm
911401516544	LS360S LED2 P6 4000K L5 0612 S	4000 K	33 lm/W	205 lm
911401516644	LS360S LED4 P11 TNW L5 0612 S	Tunable white 2700-6500 K	31.5 lm/W	350 lm
911401517444	LS360S LED6 P10 2700K L5 0808 T	2700 K	60 lm/W	600 lm
911401517544	LS360S LED6 P10 3000K L5 0808 T	3000 K	60 lm/W	600 lm
911401517644	LS360S LED6 P10 4000K L5 0808 T	4000 K	60 lm/W	600 lm
911401518744	LS360S LED9 P16 2700K L5 1616 T	2700 K	55 lm/W	880 lm
911401518844	LS360S LED9 P16 3000K L5 1616 T	3000 K	55 lm/W	880 lm
911401518944	LS360S LED9 P16 4000K L5 1616 T	4000 K	55 lm/W	880 lm
911401519044	LS360S LED4 P11 RGBW L5 1616 T	3000 K	32 lm/W	360 lm
911401519144	LS360S LED6 P11 TNW L5 1616 T	Tunable white 2700-6500 K	50 lm/W	550 lm
911401519244	LS360S LED3 P15 RGBW DMX L5 1616 T	3000 K	32 lm/W	340 lm
911401519344	LS360S LED6 P15 4000K DMX L5 1616 T	4000 K	50 lm/W	565 lm
911401517744	LS360S LED10 P16 2700K L5 1010 T	2700 K	62.5 lm/W	1,000 lm
911401517844	LS360S LED10 P16 3000K L5 1010 T	3000 K	62.5 lm/W	1,000 lm
911401517944	LS360S LED10 P16 4000K L5 1010 T	4000 K	62.5 lm/W	1,000 lm
911401518044	LS360S LED7 P10 2700K L5 1010 T	2700 K	65 lm/W	650 lm
911401518144	LS360S LED7 P10 3000K L5 1010 T	3000 K	65 lm/W	650 lm
911401518244	LS360S LED7 P10 4000K L5 1010 T	4000 K	65 lm/W	650 lm
911401518344	LS360S LED4 P6 2700K L5 1010 T	2700 K	70 lm/W	420 lm
911401518444	LS360S LED4 P6 3000K L5 1010 T	3000 K	70 lm/W	420 lm
911401518544	LS360S LED4 P6 4000K L5 1010 T	4000 K	70 lm/W	420 lm
911401518644	LS360S LED7 P11 TNW L5 1010 T	Tunable white 2700-6500 K	60 lm/W	650 lm
911401515444	LS360S LED3 P10 2700K L5 0410 S	2700 K	28 lm/W	295 lm
911401515544	LS360S LED3 P10 3000K L5 0410 S	3000 K	28 lm/W	295 lm
911401515644	LS360S LED3 P10 4000K L5 0410 S	4000 K	28 lm/W	295 lm

操作和电气

Order Code	Full Product Name	功耗	Order Code	Full Product Name	功耗
911401516744	LS360S LED9 P16 2700K L5 1616 S	69 W	911401516944	LS360S LED9 P16 4000K L5 1616 S	69 W
911401516844	LS360S LED9 P16 3000K L5 1616 S	69 W	911401517044	LS360S LED4 P11 RGBW L5 1616 S	46.5 W

Flex Cove - Neon Indoor

Order Code	Full Product Name	功耗
911401517144	LS360S LED6 P11 TNW L5 1616 S	47 W
911401517244	LS360S LED3 P15 RGBW DMX L5 1616 S	75 W
911401517344	LS360S LED6 P15 4000K DMX L5 1616 S	75 W
911401515744	LS360S LED5 P16 2700K L5 0612 S	67 W
911401515844	LS360S LED5 P16 3000K L5 0612 S	67 W
911401515944	LS360S LED5 P16 4000K L5 0612 S	67 W
911401516044	LS360S LED3 P10 2700K L5 0612 S	44 W
911401516144	LS360S LED3 P10 3000K L5 0612 S	44 W
911401516244	LS360S LED3 P10 4000K L5 0612 S	44 W
911401516344	LS360S LED2 P6 2700K L5 0612 S	30.5 W
911401516444	LS360S LED2 P6 3000K L5 0612 S	30.5 W
911401516544	LS360S LED2 P6 4000K L5 0612 S	30.5 W
911401516644	LS360S LED4 P11 TNW L5 0612 S	44.5 W
911401517444	LS360S LED6 P10 2700K L5 0808 T	41 W
911401517544	LS360S LED6 P10 3000K L5 0808 T	41 W
911401517644	LS360S LED6 P10 4000K L5 0808 T	41 W
911401518744	LS360S LED9 P16 2700K L5 1616 T	69 W
911401518844	LS360S LED9 P16 3000K L5 1616 T	69 W

Order Code	Full Product Name	功耗
911401518944	LS360S LED9 P16 4000K L5 1616 T	69 W
911401519044	LS360S LED4 P11 RGBW L5 1616 T	46.5 W
911401519144	LS360S LED6 P11 TNW L5 1616 T	47 W
911401519244	LS360S LED3 P15 RGBW DMX L5 1616 T	75 W
911401519344	LS360S LED6 P15 4000K DMX L5 1616 T	75 W
911401517744	LS360S LED10 P16 2700K L5 1010 T	67 W
911401517844	LS360S LED10 P16 3000K L5 1010 T	67 W
911401517944	LS360S LED10 P16 4000K L5 1010 T	67 W
911401518044	LS360S LED7 P10 2700K L5 1010 T	44 W
911401518144	LS360S LED7 P10 3000K L5 1010 T	44 W
911401518244	LS360S LED7 P10 4000K L5 1010 T	44 W
911401518344	LS360S LED4 P6 2700K L5 1010 T	30.5 W
911401518444	LS360S LED4 P6 3000K L5 1010 T	30.5 W
911401518544	LS360S LED4 P6 4000K L5 1010 T	30.5 W
911401518644	LS360S LED7 P11 TNW L5 1010 T	44.5 W
911401515444	LS360S LED3 P10 2700K L5 0410 S	41 W
911401515544	LS360S LED3 P10 3000K L5 0410 S	41 W
911401515644	LS360S LED3 P10 4000K L5 0410 S	41 W

