



Đèn nền và đèn chùm lý tưởng của bạn với hiệu suất tốt nhất

Đèn nền và đèn chùm MASTER Plastic LED

Dòng sản phẩm bóng đèn nền và đèn chùm MASTER Plastic LEDbulb mang lại hiệu ứng ánh sáng có thể điều chỉnh độ sáng để tạo ra một bầu không khí ấm cúng, thân thiện, lý tưởng cho các ứng dụng chiếu sáng thông thường trong ngành khách sạn. Thiết kế độc đáo của dòng sản phẩm này tỏa ra ánh sáng ấm áp theo mọi hướng, khiến chúng trở thành một sự thay thế thực sự cho đèn sợi đốt. Chúng đặc biệt thích hợp cho các khu vực công cộng như sảnh, hành lang, gầm cầu thang, nơi đèn luôn bật. Tương thích với các phụ kiện hiện có với dui đèn E14 dành cho đèn nền và dui đèn E27 dành cho đèn chùm, đèn nền và đèn chùm MASTER Plastic LED giúp tiết kiệm năng lượng lên đến 80% so với đèn sợi đốt truyền thống và cung cấp chất lượng ánh sáng tuyệt vời. Bằng cách cung cấp tuổi thọ 25.000 giờ, loại đèn này giúp giảm chi phí bảo trì. Chúng có thể được sử dụng cùng với hầu hết các bộ điều chỉnh độ sáng tiên tiến hàng đầu, mang lại hiệu quả cao hơn, đồng thời giúp tạo ra bầu không khí mong muốn.

Lợi ích

- Lựa chọn thay thế (nâng cấp) lý tưởng cho các ứng dụng chiếu sáng thông thường
- Thiết kế độc đáo và hiệu ứng ánh sáng tương đương chất lượng ánh sáng của bóng đèn sợi đốt
- Tiết kiệm tới 80% năng lượng so với đèn sợi đốt truyền thống

Tính năng

- Tính năng điều chỉnh độ sáng dần cho phép điều chỉnh độ sáng sang tông màu ấm của bóng đèn truyền thống
- Phạm vi có thể điều chỉnh độ sáng tương thích với nhiều bộ điều chỉnh độ sáng khác nhau
- Tuổi thọ 25.000 giờ
- Ánh sáng không chứa UV và IR

Đèn nến và đèn chùm MASTER Plastic LED

Ứng dụng


- Khách sạn, nhà hàng, quán bar, quán cà phê
- Sân, hành lang, cầu thang, quầy tiếp tân

Phiên bản



LEDluster MAS SLR1 P48 E14 CL

Bản vẽ kích thước



Product	D	C
MAS LEDlustre DT 5.5-40W E14 P48 CL	50 mm	95 mm



Đèn nền và đèn chùm MASTER Plastic LED

