

PHILIPS

Lighting



Với mẫu mã phù hợp hoàn hảo, đèn tạo nên bầu không khí dễ chịu cho bán hàng và cung cấp dịch vụ khách sạn

MASTER LEDspot LV AR111

Nhờ thiết kế mới phù hợp hoàn hảo, Master LEDspot LV AR111 tương thích với hầu hết các bộ đèn G53 như một giải pháp nâng cấp đích thực. Đèn mang lại hiệu ứng thị giác tuyệt vời phù hợp cho sử dụng trong cửa hàng bán lẻ và khách sạn, phòng trưng bày và triển lãm. Ánh sáng chất lượng cao mang đến màu sắc chân thực và tôn lên vẻ đẹp cho hàng hóa. Đèn hoạt động bền bỉ, duy trì quang thông mạnh mẽ, bảo toàn màu sắc tốt. Đèn được thiết kế tinh xảo, tạo ra chùm sáng sắc nét với đa dạng góc chùm sáng, phù hợp với nhiều ứng dụng khác nhau. Không chỉ áp dụng giải pháp được cấp bằng sáng chế của Philips để đảm bảo tương thích với nhiều loại biến thể điện tử halogen tiêu chuẩn 12V, đèn còn mang lại cường độ chiếu sáng cao tương đương với đèn halogen AR111 50W, 75W hoặc 100W.

Lợi ích

- Cường độ chiếu sáng cao, phục vụ chiếu sáng tạo điểm nhấn với hệ số duy trì quang thông mạnh mẽ
- Tôn lên màu sắc tươi tắn, sống động, làm nổi bật vẻ đẹp của hàng hóa được trưng bày
- Thiết kế sáng tạo với giải pháp nâng cấp không phức tạp, làm đẹp cho không gian bán lẻ và khách sạn

MASTER LEDspot LV AR111


Tính năng

- Thiết kế cao cấp, đạt giải thưởng Red Dot cho "Thiết kế sản phẩm sáng tạo"
- Cường độ chiếu sáng cao tương đương với đèn halogen AR111 50W, 75W, 100W
- Tái hiện màu sắc tốt hơn với chỉ số hoàn màu CRI cao, làm nổi bật màu sắc sống động và tự nhiên
- Hệ số duy trì quang thông và duy trì màu cao với tuổi thọ dài từ 25.000 giờ đến 40.000 giờ
- Có thể nâng cấp với các mẫu đèn G53

Ứng dụng

- Cửa hàng bán lẻ: thời trang, mỹ phẩm, đồ trang sức, thực phẩm, gian hàng trải nghiệm, bảo tàng, triển lãm
- Khách sạn: phòng khách, hành lang, sảnh, quầy lễ tân, nhà hàng, quán bar, quán cà phê
- Nhà ở: phòng ăn, phòng khách, hành lang

Bản vẽ kích thước



Product	D	C
MAS LED ExpertColor 15-75W 927 AR111 24D	111 mm	62 mm
MAS LED ExpertColor 15-75W 927 AR111 40D	111 mm	62 mm
MAS LED ExpertColor 15-75W 930 AR111 24D	111 mm	62 mm
MAS LED ExpertColor 15-75W 930 AR111 40D	111 mm	62 mm

MASTER LEDspot LV AR111



Thông tin chung	
Đế dui đèn	G53
Chu kỳ bật/tắt	50.000
Tuổi thọ danh định	40.000 h
Thông tin kỹ thuật về đèn	
Chỉ số hoàn màu (CRI)	97
LLMF khi kết thúc tuổi thọ danh định (Danh định)	70 %
Vận hành và điện	
Tần số đầu vào	- Hz
Tần số dòng	- Hz
Mức tiêu thụ điện	15 W
Thời gian khởi động (Danh định)	0,5 s
Công suất tương đương	75 W
Nhiệt độ	
Nhiệt độ vỏ tối đa (Danh định)	74 °C
Điều khiển và điều chỉnh độ sáng	
Có thể điều chỉnh độ sáng	Có
Cơ khí và vỏ đèn	
Hình dạng bóng đèn	AR111
Phê duyệt và ứng dụng	
Mức tiêu thụ năng lượng kWh/1000 h	17 kWh

Thông tin kỹ thuật về đèn (1/2)


Order Code	Full Product Name	Góc chùm sáng (Danh định)	Nhiệt độ màu tương quan		Quang thông
			(Danh định)	Mã màu	
929002239008	MAS LED ExpertColor 15-75W 927 AR111 24D	24 °	2700 K	927	950 lm
929002239108	MAS LED ExpertColor 15-75W 930 AR111 24D	24 °	3000 K	930	1.000 lm
929002239308	MAS LED ExpertColor 15-75W 927 AR111 40D	40 °	2700 K	927	950 lm
929002239408	MAS LED ExpertColor 15-75W 930 AR111 40D	40 °	3000 K	930	1.000 lm

Thông tin kỹ thuật về đèn (2/2)


Order Code	Full Product Name	Cường độ sáng (Danh định)
929002239008	MAS LED ExpertColor 15-75W 927 AR111 24D	3.500 cd
929002239108	MAS LED ExpertColor 15-75W 930 AR111 24D	3.500 cd
929002239308	MAS LED ExpertColor 15-75W 927 AR111 40D	1.400 cd
929002239408	MAS LED ExpertColor 15-75W 930 AR111 40D	1.400 cd




MASTER LEDspot LV AR111




Sơ đồ chiếu sáng tạo điểm nhấn




Accent Diagram - MAS LED ExpertColor 15-75W
927 AR111 40D



Accent Diagram - MAS LED ExpertColor 15-75W
927 AR111 24D




**Accent Diagram - MAS LED ExpertColor 15-75W
930 AR111 24D**




Accent Diagram - MAS LED ExpertColor 15-75W
930 AR111 40D

MASTER LEDspot LV AR111


Sơ đồ chùm tia




Beam diagram - MAS LED ExpertColor 15-75W 927 AR111 24D



Beam diagram - MAS LED ExpertColor 15-75W 930 AR111 40D



Beam diagram - MAS LED ExpertColor 15-75W 930 AR111 24D



Beam diagram - MAS LED ExpertColor 15-75W 927 AR111 40D

