



La nouvelle génération d'éclairage à tubes peu énergivore

MASTER LEDtube EM/Mains

La lampe Philips MASTER LEDtube intègre une source LED dans un corps qui reprend les dimensions des lampes fluorescentes classiques. Sa conception unique permet de créer une apparence visuelle parfaitement uniforme qu'il n'est pas possible de distinguer du fluorescent traditionnel. Convient aux utilisateurs qui recherchent le meilleur rapport qualité/prix avec un budget limité et souhaitent remplacer leurs lampes pour obtenir un meilleur effet lumineux et une durée de vie plus longue.

Avantages

- Coût de fonctionnement réduit grâce à une consommation d'énergie encore plus réduite
- Coût de maintenance réduit grâce à la durée de vie 2 à 3 fois supérieure à celle des tubes fluorescents classiques
- Le moyen le plus rapide et simple pour passer d'un luminaire existant à la technologie LED ; procédure d'installation 100 % sûre

Fonctions

- Pas moins de 50 % d'économies d'énergie par rapport aux tubes fluorescents
- Durée de vie très élevée de 50 000 heures
- Remplacement des lampes T8 existantes sur les installations avec ballast EM
- Fonctions de sécurité complètes et dispositif de sécurité Protecteur EM
- Pas de mercure

MASTER LEDtube EM/Mains

Application

- Parkings / parkings couverts
- Entrepôts / chambres froides / enseignes
- Zones de transport et de distribution

Mises en garde et sécurité

- -

Versions




LEDtube Starter




SPPR MLEDGA 0024

Schéma dimensionnel



Product	D1	D2	A1	A2	A3
MAS LEDtube 1050mm 16W 830 T8	25,8 mm	28 mm	1.045,8 mm	1.052,9 mm	1.060 mm
MAS LEDtube 1200mm UO 13.5W 830 T8 EELC	25,8 mm	28 mm	1.198,2 mm	1.205,3 mm	1.212,4 mm
MAS LEDtube 1200mm UO 13.5W 840 T8 EELB	25,8 mm	28 mm	1.198,2 mm	1.205,3 mm	1.212,4 mm
MAS LEDtube 1200mm UO 13.5W 865 T8 EELB	25,8 mm	28 mm	1.198,2 mm	1.205,3 mm	1.212,4 mm
MAS LEDtube 1200mm UO 14.7W 830 T8	25,8 mm	28 mm	1.198,2 mm	1.205,3 mm	1.212,4 mm
MAS LEDtube 1200mm UO 14.7W 840 T8	25,8 mm	28 mm	1.198,2 mm	1.205,3 mm	1.212,4 mm
MAS LEDtube 1200mm UO 14.7W 865 T8	25,8 mm	28 mm	1.198,2 mm	1.205,3 mm	1.212,4 mm
MAS LEDtube 1500mm UO 20W 830 T8 EELC	25,8 mm	28 mm	1.498,8 mm	1.505,9 mm	1.513 mm
MAS LEDtube 1500mm UO 20W 840 T8 EELB	25,8 mm	28 mm	1.498,8 mm	1.505,9 mm	1.513 mm
MAS LEDtube 1500mm UO 20W 865 T8 EELB	25,8 mm	28 mm	1.498,8 mm	1.505,9 mm	1.513 mm
MAS LEDtube 1500mm UO 21.7W 830 T8	25,8 mm	28 mm	1.498,8 mm	1.505,9 mm	1.513 mm
MAS LEDtube 1500mm UO 21.7W 840 T8	25,8 mm	28 mm	1.498,8 mm	1.505,9 mm	1.513 mm
MAS LEDtube 600mm HO 7.6W830 T8	25,8 mm	28 mm	588,5 mm	595,5 mm	602,5 mm
MAS LEDtube 600mm HO 7.6W840 T8	25,8 mm	28 mm	588,5 mm	595,5 mm	602,5 mm
MAS LEDtube 600mm HO 7.6W865 T8	25,8 mm	28 mm	588,5 mm	595,5 mm	602,5 mm
MAS LEDtube 600mm HO 8W830 T8	25,78 mm	28 mm	588,5 mm	595,5 mm	602,5 mm
MAS LEDtube 600mm HO 8W865 T8	25,78 mm	28 mm	588,5 mm	595,5 mm	602,5 mm
MAS LEDtube 900mm HO 12W 840 T8	25,78 mm	28 mm	893,3 mm	900,4 mm	907,5 mm
MAS LEDtube 900mm HO 12W 865 T8	25,78 mm	28 mm	893,3 mm	900,4 mm	907,5 mm



Product	D1	D2	A1	A2	A3
MAS LEDtube 1050mm 16W 840 T8	25,8 mm	28 mm	1.045,8 mm	1.052,9 mm	1.060 mm
MAS LEDtube 1200mm HO 11.3W 830 T8 EELC	25,8 mm	28 mm	1.198,2 mm	1.205,3 mm	1.212,4 mm
MAS LEDtube 1200mm HO 11.3W 840 T8 EELB	25,8 mm	28 mm	1.198,2 mm	1.205,3 mm	1.212,4 mm
MAS LEDtube 1200mm HO 11.3W 865 T8 EELB	25,8 mm	28 mm	1.198,2 mm	1.205,3 mm	1.212,4 mm

Schéma dimensionnel

Product	D1	D2	A1	A2	A3
MAS LEDtube 1200mm HO 12.5W 830 T8	25,8 mm	28 mm	1.198,2 mm	1.205,3 mm	1.212,4 mm
MAS LEDtube 1200mm HO 12.5W 840 T8	25,8 mm	28 mm	1.198,2 mm	1.205,3 mm	1.212,4 mm
MAS LEDtube 1200mm HO 12.5W 865 T8	25,8 mm	28 mm	1.198,2 mm	1.205,3 mm	1.212,4 mm
MAS LEDtube 1500mm HO 16.7W 830 T8 EELC	25,8 mm	28 mm	1.498,8 mm	1.505,9 mm	1.513 mm
MAS LEDtube 1500mm HO 16.7W 840 T8 EELB	25,8 mm	28 mm	1.498,8 mm	1.505,9 mm	1.513 mm
MAS LEDtube 1500mm HO 16.7W 865 T8 EELB	25,8 mm	28 mm	1.498,8 mm	1.505,9 mm	1.513 mm
MAS LEDtube 1500mm HO 18.2W 830 T8	25,8 mm	28 mm	1.498,8 mm	1.505,9 mm	1.513 mm
MAS LEDtube 1500mm HO 18.2W 840 T8	25,8 mm	28 mm	1.498,8 mm	1.505,9 mm	1.513 mm
MAS LEDtube 1500mm HO 18.2W 865 T8	25,8 mm	28 mm	1.498,8 mm	1.505,9 mm	1.513 mm

Données techniques de l'éclairage	
LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)	70 %
Commandes et gradation	
Variation de l'intensité lumineuse	Non

Informations générales

Order Code	Full Product Name	Culot	Nombre de cycles d'allumage	Durée de vie nominale
8718696687086	MAS LEDtube 900mm HO 12W 840 T8	G13 ROT	200.000	75.000 h
8718696687109	MAS LEDtube 900mm HO 12W 865 T8	G13 ROT	200.000	75.000 h
8718696697474	MAS LEDtube 600mm HO 8W830 T8	G13 ROT	200.000	75.000 h
8718696697511	MAS LEDtube 600mm HO 8W865 T8	G13 ROT	200.000	75.000 h
8719514316560	MAS LEDtube 1200mm UO 14.7W 830 T8	G13 ROT	200.000	75.000 h
8719514316584	MAS LEDtube 1200mm UO 14.7W 840 T8	G13 ROT	200.000	75.000 h
8719514316607	MAS LEDtube 1200mm UO 14.7W 865 T8	G13 ROT	200.000	75.000 h
8719514316621	MAS LEDtube 1500mm UO 21.7W 830 T8	G13 ROT	200.000	75.000 h

Order Code	Full Product Name	Culot	Nombre de cycles d'allumage	Durée de vie nominale
8719514316645	MAS LEDtube 1500mm UO 21.7W 840 T8	G13 ROT	200.000	75.000 h
8720169387935	MAS LEDtube 1200mm UO 13.5W 830 T8 EELC	G13 ROT	200.000	75.000 h
8720169387959	MAS LEDtube 1200mm UO 13.5W 840 T8 EELB	G13 ROT	200.000	75.000 h
8720169387973	MAS LEDtube 1200mm UO 13.5W 865 T8 EELB	G13 ROT	200.000	75.000 h
8720169387997	MAS LEDtube 1500mm UO 20W 830 T8 EELC	G13 ROT	200.000	75.000 h
8720169388017	MAS LEDtube 1500mm UO 20W 840 T8 EELB	G13 ROT	200.000	75.000 h
8720169388031	MAS LEDtube 1500mm UO 20W 865 T8 EELB	G13 ROT	200.000	75.000 h
8721103044150	MAS LEDtube 600mm HO 7.6W830 T8	G13 ROT	200.000	75.000 h

MASTER LEDtube EM/Mains

Order Code	Full Product Name	Culot	Nombre de cycles		Durée de vie nominale
			d'allumage		
8721103044174	MAS LEDtube 600mm HO 7.6W840 T8	G13 ROT	200.000		75.000 h
8721103044198	MAS LEDtube 600mm HO 7.6W865 T8	G13 ROT	200.000		75.000 h
8719514485372	MASTER LEDtube Starter EMP GenIII	-	-		-
8718699592356	MAS LEDtube 1200mm HO 12.5W 830 T8	G13 ROT	200.000		75.000 h
8718699592370	MAS LEDtube 1200mm HO 12.5W 840 T8	G13 ROT	200.000		75.000 h
8718699592394	MAS LEDtube 1200mm HO 12.5W 865 T8	G13 ROT	200.000		75.000 h
8718699592417	MAS LEDtube 1500mm HO 18.2W 830 T8	G13 ROT	200.000		75.000 h
8718699592431	MAS LEDtube 1500mm HO 18.2W 840 T8	G13 ROT	200.000		75.000 h
8718699592455	MAS LEDtube 1500mm HO 18.2W 865 T8	G13 ROT	200.000		75.000 h

Order Code	Full Product Name	Culot	Nombre de cycles		Durée de vie nominale
			d'allumage		
8718699616021	MAS LEDtube 1050mm 16W 840 T8	G13 ROT	200.000		75.000 h
8720169388055	MAS LEDtube 1200mm HO 11.3W 830 T8 EELC	G13 ROT	200.000		75.000 h
8720169388079	MAS LEDtube 1200mm HO 11.3W 840 T8 EELB	G13 ROT	200.000		75.000 h
8720169388093	MAS LEDtube 1200mm HO 11.3W 865 T8 EELB	G13 ROT	200.000		75.000 h
8720169388116	MAS LEDtube 1500mm HO 16.7W 830 T8 EELC	G13 ROT	200.000		75.000 h
8720169388130	MAS LEDtube 1500mm HO 16.7W 840 T8 EELB	G13 ROT	200.000		75.000 h
8720169388154	MAS LEDtube 1500mm HO 16.7W 865 T8 EELB	G13 ROT	200.000		75.000 h
8718696728550	MAS LEDtube 1050mm 16W 830 T8	G13 ROT	200.000		75.000 h

Données techniques de l'éclairage

Order Code	Full Product Name	Angle du faisceau (nom.)	Température de couleur corrélée		Indice de rendu de couleur (IRC)		Flux lumineux
			(nom.)		Code couleur		
8718696687086	MAS LEDtube 900mm HO 12W 840 T8	160 degré(s)	4000 K		840		1.575 lm
8718696687109	MAS LEDtube 900mm HO 12W 865 T8	160 degré(s)	6500 K		865		1.575 lm
8718696697474	MAS LEDtube 600mm HO 8W830 T8	160 degré(s)	3000 K		830		1.000 lm
8718696697511	MAS LEDtube 600mm HO 8W865 T8	160 degré(s)	6500 K		865		1.050 lm
8719514316560	MAS LEDtube 1200mm UO 14.7W 830 T8	160 degré(s)	3000 K		830		2.300 lm
8719514316584	MAS LEDtube 1200mm UO 14.7W 840 T8	160 degré(s)	4000 K		840		2.500 lm
8719514316607	MAS LEDtube 1200mm UO 14.7W 865 T8	160 degré(s)	6500 K		865		2.500 lm
8719514316621	MAS LEDtube 1500mm UO 21.7W 830 T8	160 degré(s)	3000 K		830		3.400 lm
8719514316645	MAS LEDtube 1500mm UO 21.7W 840 T8	160 degré(s)	4000 K		840		3.700 lm
8720169387935	MAS LEDtube 1200mm UO 13.5W 830 T8 EELC	160 degré(s)	3000 K		830		2.300 lm
8720169387959	MAS LEDtube 1200mm UO 13.5W 840 T8 EELB	160 degré(s)	4000 K		840		2.500 lm
8720169387973	MAS LEDtube 1200mm UO 13.5W 865 T8 EELB	160 degré(s)	6500 K		865		2.500 lm
8720169387997	MAS LEDtube 1500mm UO 20W 830 T8 EELC	160 degré(s)	3000 K		830		3.400 lm
8720169388017	MAS LEDtube 1500mm UO 20W 840 T8 EELB	160 degré(s)	4000 K		840		3.700 lm
8720169388031	MAS LEDtube 1500mm UO 20W 865 T8 EELB	160 degré(s)	6500 K		865		3.700 lm
8721103044150	MAS LEDtube 600mm HO 7.6W830 T8	160 degré(s)	3000 K		830		1.090 lm
8721103044174	MAS LEDtube 600mm HO 7.6W840 T8	160 degré(s)	4000 K		840		1.150 lm
8721103044198	MAS LEDtube 600mm HO 7.6W865 T8	160 degré(s)	6500 K		865		1.150 lm
8719514485372	MASTER LEDtube Starter EMP GenIII	-	-		-		-
8718699592356	MAS LEDtube 1200mm HO 12.5W 830 T8	160 degré(s)	3000 K		830		2.000 lm
8718699592370	MAS LEDtube 1200mm HO 12.5W 840 T8	160 degré(s)	4000 K		840		2.100 lm
8718699592394	MAS LEDtube 1200mm HO 12.5W 865 T8	160 degré(s)	6500 K		865		2.100 lm
8718699592417	MAS LEDtube 1500mm HO 18.2W 830 T8	160 degré(s)	3000 K		830		2.900 lm
8718699592431	MAS LEDtube 1500mm HO 18.2W 840 T8	160 degré(s)	4000 K		840		3.100 lm
8718699592455	MAS LEDtube 1500mm HO 18.2W 865 T8	160 degré(s)	6500 K		865		3.100 lm
8718699616021	MAS LEDtube 1050mm 16W 840 T8	160 degré(s)	4000 K		840		2.500 lm
8720169388055	MAS LEDtube 1200mm HO 11.3W 830 T8 EELC	160 degré(s)	3000 K		830		2.000 lm

MASTER LEDtube EM/Mains

Order Code	Full Product Name	Angle du faisceau (nom.)	Température de couleur corrélée		Indice de rendu de couleur (IRC)	Code couleur	Flux lumineux
			(nom.)	(nom.)			
8720169388079	MAS LEDtube 1200mm HO 11.3W 840 T8 EELB	160 degré(s)	4000 K		80	840	2.100 lm
8720169388093	MAS LEDtube 1200mm HO 11.3W 865 T8 EELB	160 degré(s)	6500 K		80	865	2.100 lm
8720169388116	MAS LEDtube 1500mm HO 16.7W 830 T8 EELC	160 degré(s)	3000 K		80	830	2.900 lm
8720169388130	MAS LEDtube 1500mm HO 16.7W 840 T8 EELB	160 degré(s)	4000 K		80	840	3.100 lm
8720169388154	MAS LEDtube 1500mm HO 16.7W 865 T8 EELB	160 degré(s)	6500 K		80	865	3.100 lm
8718696728550	MAS LEDtube 1050mm 16W 830 T8	160 degré(s)	3000 K		80	830	2.300 lm

Fonctionnement et électricité

Order Code	Full				Heure de démarrage (nom.)
	Product Name	Fréquence d'entrée	Fréquence linéaire	Consommation électrique	
8718696687086	MAS LEDtube 900mm HO 12W 840 T8	50 à 60 Hz	50 to 60 Hz	12 W	0,5 s
8718696687109	MAS LEDtube 900mm HO 12W 865 T8	50 à 60 Hz	50 to 60 Hz	12 W	0,5 s
8718696697474	MAS LEDtube 600mm HO 8W830 T8	50 à 60 Hz	50 to 60 Hz	8 W	0,5 s
8718696697511	MAS LEDtube 600mm HO 8W865 T8	50 à 60 Hz	50 to 60 Hz	8 W	0,5 s
8719514316560	MAS LEDtube 1200mm UO 14.7W 830 T8	50 à 60 Hz	50 to 60 Hz	14,7 W	0,5 s
8719514316584	MAS LEDtube 1200mm UO 14.7W 840 T8	50 à 60 Hz	50 to 60 Hz	14,7 W	0,5 s
8719514316607	MAS LEDtube 1200mm UO 14.7W 865 T8	50 à 60 Hz	50 to 60 Hz	14,7 W	0,5 s
8719514316621	MAS LEDtube 1500mm UO 21.7W 830 T8	50 à 60 Hz	50 to 60 Hz	21,7 W	0,5 s
8719514316645	MAS LEDtube 1500mm	50 à 60 Hz	50 to 60 Hz	21,7 W	0,5 s

Order Code	Full				Heure de démarrage (nom.)
	Product Name	Fréquence d'entrée	Fréquence linéaire	Consommation électrique	
	UO 21.7W 840 T8				
8720169387935	MAS LEDtube 1200mm UO 13.5W 830 T8 EELC	50 à 60 Hz	-	13,5 W	0,5 s
8720169387959	MAS LEDtube 1200mm UO 13.5W 840 T8 EELB	50 à 60 Hz	-	13,5 W	0,5 s
8720169387973	MAS LEDtube 1200mm UO 13.5W 865 T8 EELB	50 à 60 Hz	-	13,5 W	0,5 s
8720169387997	MAS LEDtube 1500mm UO 20W 830 T8 EELC	50 à 60 Hz	-	20 W	0,5 s
8720169388017	MAS LEDtube 1500mm UO 20W 840 T8 EELB	50 à 60 Hz	-	20 W	0,5 s
8720169388031	MAS LEDtube 1500mm UO 20W 865 T8 EELB	50 à 60 Hz	-	20 W	0,5 s

MASTER LEDtube EM/Mains

Order Code	Full Product Name	Fréquence d'entrée	Fréquence linéaire	Consommation électrique	Heure de démarrage (nom.)
8721103044150	MAS LEDtube 600mm HO 7.6W830 T8	50 à 60 Hz	-	7,6 W	0,5 s
8721103044174	MAS LEDtube 600mm HO 7.6W840 T8	50 à 60 Hz	-	7,6 W	0,5 s
8721103044198	MAS LEDtube 600mm HO 7.6W865 T8	50 à 60 Hz	-	7,6 W	0,5 s
8719514485372	MASTER LEDtube Starter EMP GenIII	- Hz	- Hz	-	-
8718699592356	MAS LEDtube 1200mm HO 12.5W 830 T8	50 à 60 Hz	50 to 60 Hz	12,5 W	0,5 s
8718699592370	MAS LEDtube 1200mm HO 12.5W 840 T8	50 à 60 Hz	50 to 60 Hz	12,5 W	0,5 s
8718699592394	MAS LEDtube 1200mm HO 12.5W 865 T8	50 à 60 Hz	50 to 60 Hz	12,5 W	0,5 s
8718699592417	MAS LEDtube 1500mm HO 18.2W 830 T8	50 à 60 Hz	50 to 60 Hz	18,2 W	0,5 s
8718699592431	MAS LEDtube 1500mm HO 18.2W 840 T8	50 à 60 Hz	50 to 60 Hz	18,2 W	0,5 s
8718699592455	MAS LEDtube 1500mm	50 à 60 Hz	50 to 60 Hz	18,2 W	0,5 s

Order Code	Full Product Name	Fréquence d'entrée	Fréquence linéaire	Consommation électrique	Heure de démarrage (nom.)
	HO 18.2W 865 T8				
8718699616021	MAS LEDtube 1050mm 16W 840 T8	50 à 60 Hz	50 to 60 Hz	16 W	0,5 s
8720169388055	MAS LEDtube 1200mm HO 11.3W 830 T8 EELC	50 à 60 Hz	-	11,3 W	0,5 s
8720169388079	MAS LEDtube 1200mm HO 11.3W 840 T8 EELB	50 à 60 Hz	-	11,3 W	0,5 s
8720169388093	MAS LEDtube 1200mm HO 11.3W 865 T8 EELB	50 à 60 Hz	-	11,3 W	0,5 s
8720169388116	MAS LEDtube 1500mm HO 16.7W 830 T8 EELC	50 à 60 Hz	-	16,7 W	0,5 s
8720169388130	MAS LEDtube 1500mm HO 16.7W 840 T8 EELB	50 à 60 Hz	-	16,7 W	0,5 s
8720169388154	MAS LEDtube 1500mm HO 16.7W 865 T8 EELB	50 à 60 Hz	-	16,7 W	0,5 s
8718696728550	MAS LEDtube 1050mm 16W 830 T8	50 à 60 Hz	50 to 60 Hz	16 W	0,5 s

Température

MASTER LEDtube EM/Mains

Order Code	Full Product Name	Température maximale du produit (nom.)
8718696687086	MAS LEDtube 900mm HO 12W 840 T8	50 °C
8718696687109	MAS LEDtube 900mm HO 12W 865 T8	50 °C
8718696697474	MAS LEDtube 600mm HO 8W830 T8	50 °C
8718696697511	MAS LEDtube 600mm HO 8W865 T8	50 °C
8719514316560	MAS LEDtube 1200mm UO 14.7W 830 T8	55 °C
8719514316584	MAS LEDtube 1200mm UO 14.7W 840 T8	55 °C
8719514316607	MAS LEDtube 1200mm UO 14.7W 865 T8	55 °C
8719514316621	MAS LEDtube 1500mm UO 21.7W 830 T8	60 °C
8719514316645	MAS LEDtube 1500mm UO 21.7W 840 T8	60 °C
8720169387935	MAS LEDtube 1200mm UO 13.5W 830 T8 EELC	50 °C
8720169387959	MAS LEDtube 1200mm UO 13.5W 840 T8 EELB	50 °C
8720169387973	MAS LEDtube 1200mm UO 13.5W 865 T8 EELB	50 °C
8720169387997	MAS LEDtube 1500mm UO 20W 830 T8 EELC	50 °C
8720169388017	MAS LEDtube 1500mm UO 20W 840 T8 EELB	50 °C
8720169388031	MAS LEDtube 1500mm UO 20W 865 T8 EELB	50 °C
8721103044150	MAS LEDtube 600mm HO 7.6W830 T8	50 °C
8721103044174	MAS LEDtube 600mm HO 7.6W840 T8	50 °C

Mécanique et boîtier

Order Code	Full Product Name	Finition ampoule	Forme de la lampe
8718696687086	MAS LEDtube 900mm HO 12W 840 T8	Dépoli	T8
8718696687109	MAS LEDtube 900mm HO 12W 865 T8	Dépoli	T8
8718696697474	MAS LEDtube 600mm HO 8W830 T8	Dépoli	T8
8718696697511	MAS LEDtube 600mm HO 8W865 T8	Dépoli	T8
8719514316560	MAS LEDtube 1200mm UO 14.7W 830 T8	Dépoli	T8
8719514316584	MAS LEDtube 1200mm UO 14.7W 840 T8	Dépoli	T8
8719514316607	MAS LEDtube 1200mm UO 14.7W 865 T8	Dépoli	T8
8719514316621	MAS LEDtube 1500mm UO 21.7W 830 T8	Dépoli	T8
8719514316645	MAS LEDtube 1500mm UO 21.7W 840 T8	Dépoli	T8
8720169387935	MAS LEDtube 1200mm UO 13.5W 830 T8 EELC	Dépoli	T8
8720169387959	MAS LEDtube 1200mm UO 13.5W 840 T8 EELB	Dépoli	T8
8720169387973	MAS LEDtube 1200mm UO 13.5W 865 T8 EELB	Dépoli	T8
8720169387997	MAS LEDtube 1500mm UO 20W 830 T8 EELC	Dépoli	T8
8720169388017	MAS LEDtube 1500mm UO 20W 840 T8 EELB	Dépoli	T8
8720169388031	MAS LEDtube 1500mm UO 20W 865 T8 EELB	Dépoli	T8
8721103044150	MAS LEDtube 600mm HO 7.6W830 T8	Dépoli	T8
8721103044174	MAS LEDtube 600mm HO 7.6W840 T8	Dépoli	T8


Order Code	Full Product Name	Température maximale du produit (nom.)
8721103044198	MAS LEDtube 600mm HO 7.6W865 T8	50 °C
8719514485372	MASTER LEDtube Starter EMP GenIII	-
8718699592356	MAS LEDtube 1200mm HO 12.5W 830 T8	50 °C
8718699592370	MAS LEDtube 1200mm HO 12.5W 840 T8	50 °C
8718699592394	MAS LEDtube 1200mm HO 12.5W 865 T8	50 °C
8718699592417	MAS LEDtube 1500mm HO 18.2W 830 T8	55 °C
8718699592431	MAS LEDtube 1500mm HO 18.2W 840 T8	55 °C
8718699592455	MAS LEDtube 1500mm HO 18.2W 865 T8	55 °C
8718699616021	MAS LEDtube 1050mm 16W 840 T8	55 °C
8720169388055	MAS LEDtube 1200mm HO 11.3W 830 T8 EELC	50 °C
8720169388079	MAS LEDtube 1200mm HO 11.3W 840 T8 EELB	50 °C
8720169388093	MAS LEDtube 1200mm HO 11.3W 865 T8 EELB	50 °C
8720169388116	MAS LEDtube 1500mm HO 16.7W 830 T8 EELC	50 °C
8720169388130	MAS LEDtube 1500mm HO 16.7W 840 T8 EELB	50 °C
8720169388154	MAS LEDtube 1500mm HO 16.7W 865 T8 EELB	50 °C
8718696728550	MAS LEDtube 1050mm 16W 830 T8	55 °C

Order Code	Full Product Name	Finition ampoule	Forme de la lampe
8721103044198	MAS LEDtube 600mm HO 7.6W865 T8	Dépoli	T8
8719514485372	MASTER LEDtube Starter EMP GenIII	-	-
8718699592356	MAS LEDtube 1200mm HO 12.5W 830 T8	Dépoli	T8
8718699592370	MAS LEDtube 1200mm HO 12.5W 840 T8	Dépoli	T8
8718699592394	MAS LEDtube 1200mm HO 12.5W 865 T8	Dépoli	T8
8718699592417	MAS LEDtube 1500mm HO 18.2W 830 T8	Dépoli	T8
8718699592431	MAS LEDtube 1500mm HO 18.2W 840 T8	Dépoli	T8
8718699592455	MAS LEDtube 1500mm HO 18.2W 865 T8	Dépoli	T8
8718699616021	MAS LEDtube 1050mm 16W 840 T8	Dépoli	T8
8720169388055	MAS LEDtube 1200mm HO 11.3W 830 T8 EELC	Dépoli	T8
8720169388079	MAS LEDtube 1200mm HO 11.3W 840 T8 EELB	Dépoli	T8
8720169388093	MAS LEDtube 1200mm HO 11.3W 865 T8 EELB	Dépoli	T8
8720169388116	MAS LEDtube 1500mm HO 16.7W 830 T8 EELC	Dépoli	T8
8720169388130	MAS LEDtube 1500mm HO 16.7W 840 T8 EELB	Dépoli	T8
8720169388154	MAS LEDtube 1500mm HO 16.7W 865 T8 EELB	Dépoli	T8
8718696728550	MAS LEDtube 1050mm 16W 830 T8	Dépoli	T8











Approbation et application



Order Code	Full Product Name	Gamme de températures ambiantes	Consommation d'énergie kWh/ 1 000 h
8718696687086	MAS LEDtube 900mm HO 12W 840 T8	-20 °C à 45 °C	12 kWh
8718696687109	MAS LEDtube 900mm HO 12W 865 T8	-20 °C à 45 °C	12 kWh
8718696697474	MAS LEDtube 600mm HO 8W830 T8	-20 °C à 45 °C	8 kWh
8718696697511	MAS LEDtube 600mm HO 8W865 T8	-20 °C à 45 °C	8 kWh
8719514316560	MAS LEDtube 1200mm UO 14.7W 830 T8	-20 °C à 45 °C	15 kWh
8719514316584	MAS LEDtube 1200mm UO 14.7W 840 T8	-20 °C à 45 °C	15 kWh
8719514316607	MAS LEDtube 1200mm UO 14.7W 865 T8	-20 °C à 45 °C	15 kWh
8719514316621	MAS LEDtube 1500mm UO 21.7W 830 T8	-20 °C à 45 °C	22 kWh
8719514316645	MAS LEDtube 1500mm UO 21.7W 840 T8	-20 °C à 45 °C	22 kWh
8720169387935	MAS LEDtube 1200mm UO 13.5W 830 T8 EELC	-20 à +45 °C	14 kWh
8720169387959	MAS LEDtube 1200mm UO 13.5W 840 T8 EELB	-20 à +45 °C	14 kWh
8720169387973	MAS LEDtube 1200mm UO 13.5W 865 T8 EELB	-20 à +45 °C	14 kWh
8720169387997	MAS LEDtube 1500mm UO 20W 830 T8 EELC	-20 à +45 °C	20 kWh
8720169388017	MAS LEDtube 1500mm UO 20W 840 T8 EELB	-20 à +45 °C	20 kWh
8720169388031	MAS LEDtube 1500mm UO 20W 865 T8 EELB	-20 à +45 °C	20 kWh
8721103044150	MAS LEDtube 600mm HO 7.6W830 T8	-20 à +45 °C	8 kWh
8721103044174	MAS LEDtube 600mm HO 7.6W840 T8	-20 à +45 °C	8 kWh
8721103044198	MAS LEDtube 600mm HO 7.6W865 T8	-20 à +45 °C	8 kWh
8719514485372	MASTER LEDtube Starter EMP GenIII	-	-
8718699592356	MAS LEDtube 1200mm HO 12.5W 830 T8	-20 °C à 45 °C	13 kWh
8718699592370	MAS LEDtube 1200mm HO 12.5W 840 T8	-20 °C à 45 °C	13 kWh
8718699592394	MAS LEDtube 1200mm HO 12.5W 865 T8	-20 °C à 45 °C	13 kWh
8718699592417	MAS LEDtube 1500mm HO 18.2W 830 T8	-20 °C à 45 °C	19 kWh
8718699592431	MAS LEDtube 1500mm HO 18.2W 840 T8	-20 °C à 45 °C	19 kWh

Order Code	Full Product Name	Gamme de températures ambiantes	Consommation d'énergie kWh/ 1 000 h
8718699592455	MAS LEDtube 1500mm HO 18.2W 865 T8	-20 °C à 45 °C	19 kWh
8718699616021	MAS LEDtube 1050mm 16W 840 T8	-20 °C à 45 °C	16 kWh
8720169388055	MAS LEDtube 1200mm HO 11.3W 830 T8 EELC	-20 à +45 °C	12 kWh
8720169388079	MAS LEDtube 1200mm HO 11.3W 840 T8 EELB	-20 à +45 °C	12 kWh
8720169388093	MAS LEDtube 1200mm HO 11.3W 865 T8 EELB	-20 à +45 °C	12 kWh
8720169388116	MAS LEDtube 1500mm HO 16.7W 830 T8 EELC	-20 à +45 °C	17 kWh
8720169388130	MAS LEDtube 1500mm HO 16.7W 840 T8 EELB	-20 à +45 °C	17 kWh
8720169388154	MAS LEDtube 1500mm HO 16.7W 865 T8 EELB	-20 à +45 °C	17 kWh
8718696728550	MAS LEDtube 1050mm 16W 830 T8	-20 °C à 45 °C	16 kWh



MASTER LEDtube EM/Mains





MASTER LEDtube EM/Mains

