



La nouvelle génération d'éclairage à tubes peu énergivore

MASTER LEDtube EM/Mains

La lampe Philips MASTER LEDtube intègre une source LED dans un corps qui reprend les dimensions des lampes fluorescentes classiques. Sa conception unique permet de créer une apparence visuelle parfaitement uniforme qu'il n'est pas possible de distinguer du fluorescent traditionnel. Convient aux utilisateurs qui recherchent le meilleur rapport qualité/prix avec un budget limité et souhaitent remplacer leurs lampes pour obtenir un meilleur effet lumineux et une durée de vie plus longue.

Avantages

- Coût de fonctionnement réduit grâce à une consommation d'énergie encore plus réduite
- Coût de maintenance réduit grâce à la durée de vie 2 à 3 fois supérieure à celle des tubes fluorescents classiques
- Le moyen le plus rapide et simple pour passer d'un luminaire existant à la technologie LED ; procédure d'installation 100 % sûre

Fonctions

- Pas moins de 50 % d'économies d'énergie par rapport aux tubes fluorescents
- Durée de vie très élevée de 50 000 heures
- Remplacement des lampes T8 existantes sur les installations avec ballast EM
- Fonctions de sécurité complètes et dispositif de sécurité Protecteur EM
- Pas de mercure

MASTER LEDtube EM/Mains

Application

- Parkings / parkings couverts
- Entrepôts / chambres froides / enseignes
- Zones de transport et de distribution

Mises en garde et sécurité



- -

Versions



LEDtube Starter

Schéma dimensionnel



Product	D1	D2	A1	A2	A3
MAS LEDtube 1200mm UO 13.5W 830 T8 EELC	25,8 mm	28 mm	1 198,2 mm	1 205,3 mm	1 212,4 mm
MAS LEDtube 1200mm UO 13.5W 840 T8 EELB	25,8 mm	28 mm	1 198,2 mm	1 205,3 mm	1 212,4 mm
MAS LEDtube 1200mm UO 13.5W 865 T8 EELB	25,8 mm	28 mm	1 198,2 mm	1 205,3 mm	1 212,4 mm
MAS LEDtube 1200mm UO 14.7W 830 T8	25,8 mm	28 mm	1 198,2 mm	1 205,3 mm	1 212,4 mm
MAS LEDtube 1200mm UO 14.7W 840 T8	25,8 mm	28 mm	1 198,2 mm	1 205,3 mm	1 212,4 mm
MAS LEDtube 1500mm UO 20W 830 T8 EELC	25,8 mm	28 mm	1 498,8 mm	1 505,9 mm	1 513 mm
MAS LEDtube 1500mm UO 20W 840 T8 EELB	25,8 mm	28 mm	1 498,8 mm	1 505,9 mm	1 513 mm
MAS LEDtube 1500mm UO 20W 865 T8 EELB	25,8 mm	28 mm	1 498,8 mm	1 505,9 mm	1 513 mm
MAS LEDtube 1500mm UO 21.7W 830 T8	25,8 mm	28 mm	1 498,8 mm	1 505,9 mm	1 513 mm
MAS LEDtube 1500mm UO 21.7W 865 T8	25,8 mm	28 mm	1 498,8 mm	1 505,9 mm	1 513 mm
MAS LEDtube 600mm HO 7.6W830 T8	25,8 mm	28 mm	588,5 mm	595,5 mm	602,5 mm
MAS LEDtube 600mm HO 7.6W840 T8	25,8 mm	28 mm	588,5 mm	595,5 mm	602,5 mm
MAS LEDtube 600mm HO 7.6W865 T8	25,8 mm	28 mm	588,5 mm	595,5 mm	602,5 mm
MAS LEDtube 600mm HO 8W830 T8	25,78 mm	28 mm	588,5 mm	595,5 mm	602,5 mm
MAS LEDtube 600mm HO 8W840 T8	25,78 mm	28 mm	588,5 mm	595,5 mm	602,5 mm
MAS LEDtube 900mm HO 12W 840 T8	25,78 mm	28 mm	893,3 mm	900,4 mm	907,5 mm
MAS LEDtube 900mm HO 12W 865 T8	25,78 mm	28 mm	893,3 mm	900,4 mm	907,5 mm

Product	D1	D2	A1	A2	A3
MAS LEDtube 1200mm HO 11.3W 830 T8 EELC	25,8 mm	28 mm	1 198,2 mm	1 205,3 mm	1 212,4 mm
MAS LEDtube 1200mm HO 11.3W 840 T8 EELB	25,8 mm	28 mm	1 198,2 mm	1 205,3 mm	1 212,4 mm
MAS LEDtube 1200mm HO 11.3W 865 T8 EELB	25,8 mm	28 mm	1 198,2 mm	1 205,3 mm	1 212,4 mm
MAS LEDtube 1500mm HO 16.7W 830 T8 EELC	25,8 mm	28 mm	1 498,8 mm	1 505,9 mm	1 513 mm
MAS LEDtube 1500mm HO 16.7W 840 T8 EELB	25,8 mm	28 mm	1 498,8 mm	1 505,9 mm	1 513 mm
MAS LEDtube 1500mm HO 16.7W 865 T8 EELB	25,8 mm	28 mm	1 498,8 mm	1 505,9 mm	1 513 mm

MASTER LEDtube EM/Mains

Schéma dimensionnel

Product	D1	D2	A1	A2	A3
MAS LEDtube 1500mm HO 18.2W 830 T8	25,8 mm	28 mm	1 498,8 mm	1 505,9 mm	1 513 mm
MAS LEDtube 1500mm HO 18.2W 840 T8	25,8 mm	28 mm	1 498,8 mm	1 505,9 mm	1 513 mm
MAS LEDtube 1500mm HO 18.2W 865 T8	25,8 mm	28 mm	1 498,8 mm	1 505,9 mm	1 513 mm

Données techniques de l'éclairage	
LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)	70 %
Commandes et gradation	
Variation de l'intensité lumineuse	Non

Informations générales

Order Code	Full Product Name	Culot	Nombre de		Durée de vie nominale
			cycles d'allumage		
68708600	MASTER LEDtube 900mm HO 12W 840 T8	G13 ROT	200 000		75 000 h
68710900	MASTER LEDtube 900mm HO 12W 865 T8	G13 ROT	200 000		75 000 h
69747400	MASTER LEDtube 600mm HO 8W830 T8	G13 ROT	200 000		75 000 h
69749800	MASTER LEDtube 600mm HO 8W840 T8	G13 ROT	200 000		75 000 h
31656000	MASTER LEDtube 1200mm UO 14.7W 830 T8	G13 ROT	200 000		75 000 h
31658400	MASTER LEDtube 1200mm UO 14.7W 840 T8	G13 ROT	200 000		75 000 h
31662100	MASTER LEDtube 1500mm UO 21.7W 830 T8	G13 ROT	200 000		75 000 h
31666900	MASTER LEDtube 1500mm UO 21.7W 865 T8	G13 ROT	200 000		75 000 h
38793500	MASTER LEDtube 1200mm UO 13.5W 830 T8 EELC	G13 ROT	200 000		75 000 h
38795900	MASTER LEDtube 1200mm UO 13.5W 840 T8 EELB	G13 ROT	200 000		75 000 h
38797300	MASTER LEDtube 1200mm UO 13.5W 865 T8 EELB	G13 ROT	200 000		75 000 h
38799700	MASTER LEDtube 1500mm UO 20W 830 T8 EELC	G13 ROT	200 000		75 000 h
38801700	MASTER LEDtube 1500mm UO 20W 840 T8 EELB	G13 ROT	200 000		75 000 h
38803100	MASTER LEDtube 1500mm UO 20W 865 T8 EELB	G13 ROT	200 000		75 000 h

Order Code	Full Product Name	Culot	Nombre de		Durée de vie nominale
			cycles d'allumage		
04415000	MASTER LEDtube 600mm HO 7.6W830 T8	G13 ROT	200 000		75 000 h
04417400	MASTER LEDtube 600mm HO 7.6W840 T8	G13 ROT	200 000		75 000 h
04419800	MASTER LEDtube 600mm HO 7.6W865 T8	G13 ROT	200 000		75 000 h
48537200	MASTER LEDtube Starter EMP GenIII	-	-		-
59241700	MASTER LEDtube 1500mm HO 18.2W 830 T8	G13 ROT	200 000		75 000 h
59243100	MASTER LEDtube 1500mm HO 18.2W 840 T8	G13 ROT	200 000		75 000 h
59245500	MASTER LEDtube 1500mm HO 18.2W 865 T8	G13 ROT	200 000		75 000 h
38805500	MASTER LEDtube 1200mm HO 11.3W 830 T8 EELC	G13 ROT	200 000		75 000 h
38807900	MASTER LEDtube 1200mm HO 11.3W 840 T8 EELB	G13 ROT	200 000		75 000 h
38809300	MASTER LEDtube 1200mm HO 11.3W 865 T8 EELB	G13 ROT	200 000		75 000 h
38811600	MASTER LEDtube 1500mm HO 16.7W 830 T8 EELC	G13 ROT	200 000		75 000 h
38813000	MASTER LEDtube 1500mm HO 16.7W 840 T8 EELB	G13 ROT	200 000		75 000 h
38815400	MASTER LEDtube 1500mm HO 16.7W 865 T8 EELB	G13 ROT	200 000		75 000 h

Données techniques de l'éclairage

MASTER LEDtube EM/Mains

Order Code	Full Product Name	Angle du faisceau (nom.)	Température de couleur corrélée	Indice de rendu de		
			(nom.)	couleur (IRC)	Code couleur	Flux lumineux
68708600	MASTER LEDtube 900mm HO 12W 840 T8	160 degré(s)	4000 K	80	840	1 575 lm
68710900	MASTER LEDtube 900mm HO 12W 865 T8	160 degré(s)	6500 K	80	865	1 575 lm
69747400	MASTER LEDtube 600mm HO 8W830 T8	160 degré(s)	3000 K	83	830	1 000 lm
69749800	MASTER LEDtube 600mm HO 8W840 T8	160 degré(s)	4000 K	83	840	1 050 lm
31656000	MASTER LEDtube 1200mm UO 14.7W 830 T8	160 degré(s)	3000 K	80	830	2 300 lm
31658400	MASTER LEDtube 1200mm UO 14.7W 840 T8	160 degré(s)	4000 K	80	840	2 500 lm
31662100	MASTER LEDtube 1500mm UO 21.7W 830 T8	160 degré(s)	3000 K	80	830	3 400 lm
31666900	MASTER LEDtube 1500mm UO 21.7W 865 T8	160 degré(s)	6500 K	80	865	3 700 lm
38793500	MASTER LEDtube 1200mm UO 13.5W 830 T8 EELC	160 degré(s)	3000 K	80	830	2 300 lm
38795900	MASTER LEDtube 1200mm UO 13.5W 840 T8 EELB	160 degré(s)	4000 K	80	840	2 500 lm
38797300	MASTER LEDtube 1200mm UO 13.5W 865 T8 EELB	160 degré(s)	6500 K	80	865	2 500 lm
38799700	MASTER LEDtube 1500mm UO 20W 830 T8 EELC	160 degré(s)	3000 K	80	830	3 400 lm
38801700	MASTER LEDtube 1500mm UO 20W 840 T8 EELB	160 degré(s)	4000 K	80	840	3 700 lm
38803100	MASTER LEDtube 1500mm UO 20W 865 T8 EELB	160 degré(s)	6500 K	80	865	3 700 lm
04415000	MASTER LEDtube 600mm HO 7.6W830 T8	160 degré(s)	3000 K	80	830	1 090 lm
04417400	MASTER LEDtube 600mm HO 7.6W840 T8	160 degré(s)	4000 K	80	840	1 150 lm
04419800	MASTER LEDtube 600mm HO 7.6W865 T8	160 degré(s)	6500 K	80	865	1 150 lm
48537200	MASTER LEDtube Starter EMP GenIII	-	-	-	-	-
59241700	MASTER LEDtube 1500mm HO 18.2W 830 T8	160 degré(s)	3000 K	80	830	2 900 lm
59243100	MASTER LEDtube 1500mm HO 18.2W 840 T8	160 degré(s)	4000 K	80	840	3 100 lm
59245500	MASTER LEDtube 1500mm HO 18.2W 865 T8	160 degré(s)	6500 K	80	865	3 100 lm
38805500	MASTER LEDtube 1200mm HO 11.3W 830 T8 EELC	160 degré(s)	3000 K	80	830	2 000 lm
38807900	MASTER LEDtube 1200mm HO 11.3W 840 T8 EELB	160 degré(s)	4000 K	80	840	2 100 lm
38809300	MASTER LEDtube 1200mm HO 11.3W 865 T8 EELB	160 degré(s)	6500 K	80	865	2 100 lm
38811600	MASTER LEDtube 1500mm HO 16.7W 830 T8 EELC	160 degré(s)	3000 K	80	830	2 900 lm
38813000	MASTER LEDtube 1500mm HO 16.7W 840 T8 EELB	160 degré(s)	4000 K	80	840	3 100 lm
38815400	MASTER LEDtube 1500mm HO 16.7W 865 T8 EELB	160 degré(s)	6500 K	80	865	3 100 lm

Fonctionnement et électricité

Order Code	Full Product Name	Fréquence d'entrée	Fréquence linéaire	Consommation électrique	Heure de démarrage
					(nom.)
68708600	MASTER LEDtube	50 à 60 Hz	50 to 60 Hz	12 W	0,5 s
	900mm HO 12W 840 T8				
68710900	MASTER LEDtube	50 à 60 Hz	50 to 60 Hz	12 W	0,5 s
	900mm HO 12W 865 T8				
69747400	MASTER LEDtube	50 à 60 Hz	50 to 60 Hz	8 W	0,5 s
	600mm HO 8W830 T8				
69749800	MASTER LEDtube	50 à 60 Hz	50 to 60 Hz	8 W	0,5 s
	600mm HO 8W840 T8				
31656000	MASTER LEDtube	50 à 60 Hz	50 to 60 Hz	14,7 W	0,5 s

Order Code	Full Product Name	Fréquence d'entrée	Fréquence linéaire	Consommation électrique	Heure de démarrage
					(nom.)
31658400	MASTER LEDtube	50 à 60 Hz	50 to 60 Hz	14,7 W	0,5 s
	1200mm UO 14.7W 830 T8				
31662100	MASTER LEDtube	50 à 60 Hz	50 to 60 Hz	21,7 W	0,5 s
	1500mm UO 21.7W 830 T8				
31666900	MASTER LEDtube	50 à 60 Hz	50 to 60 Hz	21,7 W	0,5 s
	1500mm UO 21.7W 865 T8				
38793500	MASTER LEDtube	50 à 60 Hz	-	13,5 W	0,5 s
	1200mm UO				

MASTER LEDtube EM/Mains

Order Code	Full Product Name	Fréquence d'entrée	Fréquence linéaire	Consommation électrique	Heure de démarrage (nom.)
	13.5W 830 T8 EELC				
38795900	MASTER LEDtube 1200mm UO 13.5W 840 T8 EELB	50 à 60 Hz	-	13,5 W	0,5 s
38797300	MASTER LEDtube 1200mm UO 13.5W 865 T8 EELB	50 à 60 Hz	-	13,5 W	0,5 s
38799700	MASTER LEDtube 1500mm UO 20W 830 T8 EELC	50 à 60 Hz	-	20 W	0,5 s
38801700	MASTER LEDtube 1500mm UO 20W 840 T8 EELB	50 à 60 Hz	-	20 W	0,5 s
38803100	MASTER LEDtube 1500mm UO 20W 865 T8 EELB	50 à 60 Hz	-	20 W	0,5 s
04415000	MASTER LEDtube 600mm HO 7.6W830 T8	50 à 60 Hz	-	7,6 W	0,5 s
04417400	MASTER LEDtube 600mm HO 7.6W840 T8	50 à 60 Hz	-	7,6 W	0,5 s
04419800	MASTER LEDtube 600mm HO 7.6W865 T8	50 à 60 Hz	-	7,6 W	0,5 s
48537200	MASTER LEDtube	- Hz	- Hz	-	-

Order Code	Full Product Name	Fréquence d'entrée	Fréquence linéaire	Consommation électrique	Heure de démarrage (nom.)
	Starter EMP GenIII				
59241700	MASTER LEDtube 1500mm HO 18.2W 830 T8	50 à 60 Hz	50 to 60 Hz	18,2 W	0,5 s
59243100	MASTER LEDtube 1500mm HO 18.2W 840 T8	50 à 60 Hz	50 to 60 Hz	18,2 W	0,5 s
59245500	MASTER LEDtube 1500mm HO 18.2W 865 T8	50 à 60 Hz	50 to 60 Hz	18,2 W	0,5 s
38805500	MASTER LEDtube 1200mm HO 11.3W 830 T8 EELC	50 à 60 Hz	-	11,3 W	0,5 s
38807900	MASTER LEDtube 1200mm HO 11.3W 840 T8 EELB	50 à 60 Hz	-	11,3 W	0,5 s
38809300	MASTER LEDtube 1200mm HO 11.3W 865 T8 EELB	50 à 60 Hz	-	11,3 W	0,5 s
38811600	MASTER LEDtube 1500mm HO 16.7W 830 T8 EELC	50 à 60 Hz	-	16,7 W	0,5 s
38813000	MASTER LEDtube 1500mm HO 16.7W 840 T8 EELB	50 à 60 Hz	-	16,7 W	0,5 s
38815400	MASTER LEDtube 1500mm HO 16.7W 865 T8 EELB	50 à 60 Hz	-	16,7 W	0,5 s

Température

Order Code	Full Product Name	Température maximale du produit (nom.)
68708600	MASTER LEDtube 900mm HO 12W 840 T8	50 °C

Order Code	Full Product Name	Température maximale du produit (nom.)
68710900	MASTER LEDtube 900mm HO 12W 865 T8	50 °C

MASTER LEDtube EM/Mains

Order Code	Full Product Name	Température maximale du produit (nom.)
69747400	MASTER LEDtube 600mm HO 8W830 T8	50 °C
69749800	MASTER LEDtube 600mm HO 8W840 T8	50 °C
31656000	MASTER LEDtube 1200mm UO 14.7W 830 T8	55 °C
31658400	MASTER LEDtube 1200mm UO 14.7W 840 T8	55 °C
31662100	MASTER LEDtube 1500mm UO 21.7W 830 T8	60 °C
31666900	MASTER LEDtube 1500mm UO 21.7W 865 T8	60 °C
38793500	MASTER LEDtube 1200mm UO 13.5W 830 T8 EELC	50 °C
38795900	MASTER LEDtube 1200mm UO 13.5W 840 T8 EELB	50 °C
38797300	MASTER LEDtube 1200mm UO 13.5W 865 T8 EELB	50 °C
38799700	MASTER LEDtube 1500mm UO 20W 830 T8 EELC	50 °C
38801700	MASTER LEDtube 1500mm UO 20W 840 T8 EELB	50 °C
38803100	MASTER LEDtube 1500mm UO 20W 865 T8 EELB	50 °C
04415000	MASTER LEDtube 600mm HO 7.6W830 T8	50 °C

Order Code	Full Product Name	Température maximale du produit (nom.)
04417400	MASTER LEDtube 600mm HO 7.6W840 T8	50 °C
04419800	MASTER LEDtube 600mm HO 7.6W865 T8	50 °C
48537200	MASTER LEDtube Starter EMP GenIII	-
59241700	MASTER LEDtube 1500mm HO 18.2W 830 T8	55 °C
59243100	MASTER LEDtube 1500mm HO 18.2W 840 T8	55 °C
59245500	MASTER LEDtube 1500mm HO 18.2W 865 T8	55 °C
38805500	MASTER LEDtube 1200mm HO 11.3W 830 T8 EELC	50 °C
38807900	MASTER LEDtube 1200mm HO 11.3W 840 T8 EELB	50 °C
38809300	MASTER LEDtube 1200mm HO 11.3W 865 T8 EELB	50 °C
38811600	MASTER LEDtube 1500mm HO 16.7W 830 T8 EELC	50 °C
38813000	MASTER LEDtube 1500mm HO 16.7W 840 T8 EELB	50 °C
38815400	MASTER LEDtube 1500mm HO 16.7W 865 T8 EELB	50 °C

Mécanique et boîtier

Order Code	Full Product Name	Finition ampoule	Forme de la lampe
68708600	MASTER LEDtube 900mm HO 12W 840 T8	Dépoli	T8
68710900	MASTER LEDtube 900mm HO 12W 865 T8	Dépoli	T8
69747400	MASTER LEDtube 600mm HO 8W830 T8	Dépoli	T8
69749800	MASTER LEDtube 600mm HO 8W840 T8	Dépoli	T8
31656000	MASTER LEDtube 1200mm UO 14.7W 830 T8	Dépoli	T8
31658400	MASTER LEDtube 1200mm UO 14.7W 840 T8	Dépoli	T8
31662100	MASTER LEDtube 1500mm UO 21.7W 830 T8	Dépoli	T8
31666900	MASTER LEDtube 1500mm UO 21.7W 865 T8	Dépoli	T8
38793500	MASTER LEDtube 1200mm UO 13.5W 830 T8 EELC	Dépoli	T8
38795900	MASTER LEDtube 1200mm UO 13.5W 840 T8 EELB	Dépoli	T8
38797300	MASTER LEDtube 1200mm UO 13.5W 865 T8 EELB	Dépoli	T8
38799700	MASTER LEDtube 1500mm UO 20W 830 T8 EELC	Dépoli	T8
38801700	MASTER LEDtube 1500mm UO 20W 840 T8 EELB	Dépoli	T8
38803100	MASTER LEDtube 1500mm UO 20W 865 T8 EELB	Dépoli	T8


Order Code	Full Product Name	Finition ampoule	Forme de la lampe
04415000	MASTER LEDtube 600mm HO 7.6W830 T8	Dépoli	T8
04417400	MASTER LEDtube 600mm HO 7.6W840 T8	Dépoli	T8
04419800	MASTER LEDtube 600mm HO 7.6W865 T8	Dépoli	T8
48537200	MASTER LEDtube Starter EMP GenIII	-	-
59241700	MASTER LEDtube 1500mm HO 18.2W 830 T8	Dépoli	T8
59243100	MASTER LEDtube 1500mm HO 18.2W 840 T8	Dépoli	T8
59245500	MASTER LEDtube 1500mm HO 18.2W 865 T8	Dépoli	T8
38805500	MASTER LEDtube 1200mm HO 11.3W 830 T8 EELC	Dépoli	T8
38807900	MASTER LEDtube 1200mm HO 11.3W 840 T8 EELB	Dépoli	T8
38809300	MASTER LEDtube 1200mm HO 11.3W 865 T8 EELB	Dépoli	T8
38811600	MASTER LEDtube 1500mm HO 16.7W 830 T8 EELC	Dépoli	T8
38813000	MASTER LEDtube 1500mm HO 16.7W 840 T8 EELB	Dépoli	T8
38815400	MASTER LEDtube 1500mm HO 16.7W 865 T8 EELB	Dépoli	T8

Approbation et application











MASTER LEDtube EM/Mains

Order Code	Full Product Name	Gamme de températures ambiantes	Consommation d'énergie kWh/ 1 000 h
68708600	MASTER LEDtube 900mm HO 12W 840 T8	-20 °C à 45 °C	12 kWh
68710900	MASTER LEDtube 900mm HO 12W 865 T8	-20 °C à 45 °C	12 kWh
69747400	MASTER LEDtube 600mm HO 8W830 T8	-20 °C à 45 °C	8 kWh
69749800	MASTER LEDtube 600mm HO 8W840 T8	-20 °C à 45 °C	8 kWh
31656000	MASTER LEDtube 1200mm UO 14.7W 830 T8	-20 °C à 45 °C	15 kWh
31658400	MASTER LEDtube 1200mm UO 14.7W 840 T8	-20 °C à 45 °C	15 kWh
31662100	MASTER LEDtube 1500mm UO 21.7W 830 T8	-20 °C à 45 °C	22 kWh
31666900	MASTER LEDtube 1500mm UO 21.7W 865 T8	-20 °C à 45 °C	22 kWh
38793500	MASTER LEDtube 1200mm UO 13.5W 830 T8 EELC	-20 à +45 °C	14 kWh
38795900	MASTER LEDtube 1200mm UO 13.5W 840 T8 EELB	-20 à +45 °C	14 kWh
38797300	MASTER LEDtube 1200mm UO 13.5W 865 T8 EELB	-20 à +45 °C	14 kWh
38799700	MASTER LEDtube 1500mm UO 20W 830 T8 EELC	-20 à +45 °C	20 kWh
38801700	MASTER LEDtube 1500mm UO 20W 840 T8 EELB	-20 à +45 °C	20 kWh
38803100	MASTER LEDtube 1500mm UO 20W 865 T8 EELB	-20 à +45 °C	20 kWh
04415000	MASTER LEDtube 600mm HO 7.6W830 T8	-20 à +45 °C	8 kWh
04417400	MASTER LEDtube 600mm HO 7.6W840 T8	-20 à +45 °C	8 kWh
04419800	MASTER LEDtube 600mm HO 7.6W865 T8	-20 à +45 °C	8 kWh
48537200	MASTER LEDtube Starter EMP GenIII	-	-
59241700	MASTER LEDtube 1500mm HO 18.2W 830 T8	-20 °C à 45 °C	19 kWh
59243100	MASTER LEDtube 1500mm HO 18.2W 840 T8	-20 °C à 45 °C	19 kWh
59245500	MASTER LEDtube 1500mm HO 18.2W 865 T8	-20 °C à 45 °C	19 kWh
38805500	MASTER LEDtube 1200mm HO 11.3W 830 T8 EELC	-20 à +45 °C	12 kWh
38807900	MASTER LEDtube 1200mm HO 11.3W 840 T8 EELB	-20 à +45 °C	12 kWh
38809300	MASTER LEDtube 1200mm HO 11.3W 865 T8 EELB	-20 à +45 °C	12 kWh
38811600	MASTER LEDtube 1500mm HO 16.7W 830 T8 EELC	-20 à +45 °C	17 kWh

Order Code	Full Product Name	Gamme de températures ambiantes	Consommation d'énergie kWh/ 1 000 h
38813000	MASTER LEDtube 1500mm HO 16.7W 840 T8 EELB	-20 à +45 °C	17 kWh
38815400	MASTER LEDtube 1500mm HO 16.7W 865 T8 EELB	-20 à +45 °C	17 kWh



MASTER LEDtube EM/Mains



MASTER LEDtube EM/Mains

