



For topp ytelse og bærekraft

MASTER LEDtube EM/Mains T8

Philips MASTER LEDtube integrerer en LED-lyskilde i et tradisjonelt lysrørdesign. Den unike utformingen skaper et perfekt visuelt inntrykk som det ikke er mulig å skille fra tradisjonelle lysrør. For dem som vil ha valuta for pengene med et begrenset budsjett og skifte av lyskilde for bedre lyseffekt og lengre levetid.

Fordeler

- Optimal ytelse som passer til alle bruksområder
- Enestående besparelser med lavt energiforbruk og lang levetid
- Robust og pålitelig: tåler hverdagslige forhold

Funksjoner

- Utskift eksisterende T8-lamper med EM-forkobling eller på nettspenning >50 % energibesparelse sammenlignet med lysstoffrør med opptil 185 lm/W
- Ekstra lang levetid på opptil 70000 timer, 160° smalstrålet spredningsvinkel for å sikre høyere lysytelse der det er nødvendig. Gjort klar for HACCP og støtter NSF-sertifikat Uten kvikksølv

Søknad

- Parkeringsplasser/parkeringstak
- Lagre/fryserom/skilt
- Transport- og distribusjonsområder
- Matvarebutikker, museer

Warnings and safety

- MERK: Den samlede energieffektiviteten og lysfordelingen i installasjoner der disse lyskildene er brukt, avhenger av typen installasjon

MASTER LEDtube EM/Mains T8

Versions




LEDtube Starter



SPPR MLEDGA 0024

MASTER LEDtube EM/Mains T8


Målskisse



Product	D1	D2	A1	A2	A3
MAS LEDtube 1050mm 16W 830 T8	25,8 mm	28 mm	1 045,8 mm	1 052,9 mm	1 060 mm
MAS LEDtube 1200mm UO 13.5W 830 T8 EELC	25,8 mm	28 mm	1 198,2 mm	1 205,3 mm	1 212,4 mm
MAS LEDtube 1200mm UO 13.5W 830 T8 SDCM	25,8 mm	28 mm	1 198,2 mm	1 205,3 mm	1 212,4 mm
MAS LEDtube 1200mm UO 13.5W 840 T8 EELB	25,8 mm	28 mm	1 198,2 mm	1 205,3 mm	1 212,4 mm
MAS LEDtube 1200mm UO 13.5W 840 T8 SDCM	25,8 mm	28 mm	1 198,2 mm	1 205,3 mm	1 212,4 mm
MAS LEDtube 1200mm UO 13.5W 865 T8 EELB	25,8 mm	28 mm	1 198,2 mm	1 205,3 mm	1 212,4 mm
MAS LEDtube 1200mm UO 14.7W 830 T8	25,8 mm	28 mm	1 198,2 mm	1 205,3 mm	1 212,4 mm
MAS LEDtube 1200mm UO 14.7W 840 T8	25,8 mm	28 mm	1 198,2 mm	1 205,3 mm	1 212,4 mm
MAS LEDtube 1500mm UO 20W 830 T8 EELC	25,8 mm	28 mm	1 498,8 mm	1 505,9 mm	1 513 mm
MAS LEDtube 1500mm UO 20W 830 T8 SDCM	25,8 mm	28 mm	1 498,8 mm	1 505,9 mm	1 513 mm
MAS LEDtube 1500mm UO 20W 840 T8 EELB	25,8 mm	28 mm	1 498,8 mm	1 505,9 mm	1 513 mm
MAS LEDtube 1500mm UO 20W 840 T8 SDCM	25,8 mm	28 mm	1 498,8 mm	1 505,9 mm	1 513 mm
MAS LEDtube 1500mm UO 20W 865 T8 EELB	25,8 mm	28 mm	1 498,8 mm	1 505,9 mm	1 513 mm
MAS LEDtube 1500mm UO 21.7W 830 T8	25,8 mm	28 mm	1 498,8 mm	1 505,9 mm	1 513 mm
MAS LEDtube 1500mm UO 21.7W 840 T8	25,8 mm	28 mm	1 498,8 mm	1 505,9 mm	1 513 mm
MAS LEDtube 1500mm UO 21.7W 865 T8	25,8 mm	28 mm	1 498,8 mm	1 505,9 mm	1 513 mm
MAS LEDtube 600mm HO 7.6W830 T8	25,8 mm	28 mm	588,5 mm	595,5 mm	602,5 mm
MAS LEDtube 600mm HO 7.6W840 T8	25,8 mm	28 mm	588,5 mm	595,5 mm	602,5 mm
MAS LEDtube 600mm HO 7.6W865 T8	25,8 mm	28 mm	588,5 mm	595,5 mm	602,5 mm
MAS LEDtube 600mm HO 8W830 T8	25,78 mm	28 mm	588,5 mm	595,5 mm	602,5 mm
MAS LEDtube 600mm HO 8W840 T8	25,78 mm	28 mm	588,5 mm	595,5 mm	602,5 mm
MAS LEDtube 600mm HO 8W865 T8	25,78 mm	28 mm	588,5 mm	595,5 mm	602,5 mm
MAS LEDtube 900mm HO 12W 840 T8	25,78 mm	28 mm	893,3 mm	900,4 mm	907,5 mm
MAS LEDtube 900mm HO 12W 865 T8	25,78 mm	28 mm	893,3 mm	900,4 mm	907,5 mm

MASTER LEDtube EM/Mains T8

Målskisse



Product	D1	D2	A1	A2	A3
MAS LEDtube 1050mm 16W 840 T8	25,8 mm	28 mm	1 045,8 mm	1 052,9 mm	1 060 mm
MAS LEDtube 1200mm HO 11.3W 830 T8 EELC	25,8 mm	28 mm	1 198,2 mm	1 205,3 mm	1 212,4 mm
MAS LEDtube 1200mm HO 11.3W 840 T8 EELB	25,8 mm	28 mm	1 198,2 mm	1 205,3 mm	1 212,4 mm
MAS LEDtube 1200mm HO 11.3W 865 T8 EELB	25,8 mm	28 mm	1 198,2 mm	1 205,3 mm	1 212,4 mm
MAS LEDtube 1200mm HO 12.5W 830 T8	25,8 mm	28 mm	1 198,2 mm	1 205,3 mm	1 212,4 mm
MAS LEDtube 1200mm HO 12.5W 840 T8	25,8 mm	28 mm	1 198,2 mm	1 205,3 mm	1 212,4 mm
MAS LEDtube 1500mm HO 16.7W 830 T8 EELC	25,8 mm	28 mm	1 498,8 mm	1 505,9 mm	1 513 mm
MAS LEDtube 1500mm HO 16.7W 840 T8 EELB	25,8 mm	28 mm	1 498,8 mm	1 505,9 mm	1 513 mm
MAS LEDtube 1500mm HO 16.7W 865 T8 EELB	25,8 mm	28 mm	1 498,8 mm	1 505,9 mm	1 513 mm
MAS LEDtube 1500mm HO 18.2W 830 T8	25,8 mm	28 mm	1 498,8 mm	1 505,9 mm	1 513 mm
MAS LEDtube 1500mm HO 18.2W 840 T8	25,8 mm	28 mm	1 498,8 mm	1 505,9 mm	1 513 mm

Teknisk belysning	
Nominell vedlikeholdsfaktor for lyskildelumen ved utgangen av nominell levetid (nom.)	70 %
Kontroller og dimming	
Kan dimmes	Nei

Generell informasjon

Order Code	Full Product Name	Sokkelbase	Brytersyklus	Nominell levetid
929001298402	MAS LEDtube 900mm HO 12W 840 T8	G13 ROT	200 000	75 000 time(r)
929001298502	MAS LEDtube 900mm HO 12W 865 T8	G13 ROT	200 000	75 000 time(r)
929001307002	MAS LEDtube 600mm HO 8W830 T8	G13 ROT	200 000	75 000 time(r)
929001307102	MAS LEDtube 600mm HO 8W840 T8	G13 ROT	200 000	75 000 time(r)
929001307202	MAS LEDtube 600mm HO 8W865 T8	G13 ROT	200 000	75 000 time(r)
929002998202	MAS LEDtube 1200mm UO 14.7W 830 T8	G13 ROT	200 000	75 000 time(r)

Order Code	Full Product Name	Sokkelbase	Brytersyklus	Nominell levetid
929002998302	MAS LEDtube 1200mm UO 14.7W 840 T8	G13 ROT	200 000	75 000 time(r)
929002998502	MAS LEDtube 1500mm UO 21.7W 830 T8	G13 ROT	200 000	75 000 time(r)
929002998602	MAS LEDtube 1500mm UO 21.7W 840 T8	G13 ROT	200 000	75 000 time(r)
929002998702	MAS LEDtube 1500mm UO 21.7W 865 T8	G13 ROT	200 000	75 000 time(r)
929004241802	MAS LEDtube 1200mm UO 13.5W 830 T8 EELC	G13 ROT	200 000	75 000 time(r)
929004241902	MAS LEDtube 1200mm UO 13.5W 840 T8 EELB	G13 ROT	200 000	75 000 time(r)

MASTER LEDtube EM/Mains T8

Order Code	Full Product Name	Sokkelbase	Nominell	
			Brytersyklus	levetid
929004242002	MAS LEDtube 1200mm UO 13.5W 865 T8 EELB	G13 ROT	200 000	75 000 time(r)
929004242102	MAS LEDtube 1500mm UO 20W 830 T8 EELC	G13 ROT	200 000	75 000 time(r)
929004242202	MAS LEDtube 1500mm UO 20W 840 T8 EELB	G13 ROT	200 000	75 000 time(r)
929004242302	MAS LEDtube 1500mm UO 20W 865 T8 EELB	G13 ROT	200 000	75 000 time(r)
929004243002	MAS LEDtube 1200mm UO 13.5W 830 T8 SDCM	G13 ROT	200 000	75 000 time(r)
929004243102	MAS LEDtube 1200mm UO 13.5W 840 T8 SDCM	G13 ROT	200 000	75 000 time(r)
929004243202	MAS LEDtube 1500mm UO 20W 830 T8 SDCM	G13 ROT	200 000	75 000 time(r)
929004243302	MAS LEDtube 1500mm UO 20W 840 T8 SDCM	G13 ROT	200 000	75 000 time(r)
929004260202	MAS LEDtube 600mm HO 7.6W830 T8	G13 ROT	200 000	75 000 time(r)
929004260302	MAS LEDtube 600mm HO 7.6W840 T8	G13 ROT	200 000	75 000 time(r)
929004260402	MAS LEDtube 600mm HO 7.6W865 T8	G13 ROT	200 000	75 000 time(r)
929003481702	MASTER LEDtube Starter EMP GenIII	-	-	-

Order Code	Full Product Name	Sokkelbase	Nominell	
			Brytersyklus	levetid
929001922602	MAS LEDtube 1200mm HO 12.5W 830 T8	G13 ROT	200 000	75 000 time(r)
929001922702	MAS LEDtube 1200mm HO 12.5W 840 T8	G13 ROT	200 000	75 000 time(r)
929001922902	MAS LEDtube 1500mm HO 18.2W 830 T8	G13 ROT	200 000	75 000 time(r)
929001923002	MAS LEDtube 1500mm HO 18.2W 840 T8	G13 ROT	200 000	75 000 time(r)
929001961102	MAS LEDtube 1050mm 16W 840 T8	G13 ROT	200 000	75 000 time(r)
929004242402	MAS LEDtube 1200mm HO 11.3W 830 T8 EELC	G13 ROT	200 000	75 000 time(r)
929004242502	MAS LEDtube 1200mm HO 11.3W 840 T8 EELB	G13 ROT	200 000	75 000 time(r)
929004242602	MAS LEDtube 1200mm HO 11.3W 865 T8 EELB	G13 ROT	200 000	75 000 time(r)
929004242702	MAS LEDtube 1500mm HO 16.7W 830 T8 EELC	G13 ROT	200 000	75 000 time(r)
929004242802	MAS LEDtube 1500mm HO 16.7W 840 T8 EELB	G13 ROT	200 000	75 000 time(r)
929004242902	MAS LEDtube 1500mm HO 16.7W 865 T8 EELB	G13 ROT	200 000	75 000 time(r)
929001375602	MAS LEDtube 1050mm 16W 830 T8	G13 ROT	200 000	75 000 time(r)

Teknisk belysning

Order Code	Full Product Name	Spredningsvinkel (nom.)	Korreleret fargetemperatur (nom.)	Fargegjengivelsesindeks (CRI)	Fargekode	Lysytelse
929001298402	MAS LEDtube 900mm HO 12W 840 T8	160 grad(er)	4000 K	80	840	1 575 lm
929001298502	MAS LEDtube 900mm HO 12W 865 T8	160 grad(er)	6500 K	80	865	1 575 lm
929001307002	MAS LEDtube 600mm HO 8W830 T8	160 grad(er)	3000 K	83	830	1 000 lm
929001307102	MAS LEDtube 600mm HO 8W840 T8	160 grad(er)	4000 K	83	840	1 050 lm
929001307202	MAS LEDtube 600mm HO 8W865 T8	160 grad(er)	6500 K	83	865	1 050 lm
929002998202	MAS LEDtube 1200mm UO 14.7W 830 T8	160 grad(er)	3000 K	80	830	2 300 lm
929002998302	MAS LEDtube 1200mm UO 14.7W 840 T8	160 grad(er)	4000 K	80	840	2 500 lm
929002998502	MAS LEDtube 1500mm UO 21.7W 830 T8	160 grad(er)	3000 K	80	830	3 400 lm
929002998602	MAS LEDtube 1500mm UO 21.7W 840 T8	160 grad(er)	4000 K	80	840	3 700 lm
929002998702	MAS LEDtube 1500mm UO 21.7W 865 T8	160 grad(er)	6500 K	80	865	3 700 lm
929004241802	MAS LEDtube 1200mm UO 13.5W 830 T8 EELC	160 grad(er)	3000 K	80	830	2 300 lm
929004241902	MAS LEDtube 1200mm UO 13.5W 840 T8 EELB	160 grad(er)	4000 K	80	840	2 500 lm
929004242002	MAS LEDtube 1200mm UO 13.5W 865 T8 EELB	160 grad(er)	6500 K	80	865	2 500 lm
929004242102	MAS LEDtube 1500mm UO 20W 830 T8 EELC	160 grad(er)	3000 K	80	830	3 400 lm
929004242202	MAS LEDtube 1500mm UO 20W 840 T8 EELB	160 grad(er)	4000 K	80	840	3 700 lm
929004242302	MAS LEDtube 1500mm UO 20W 865 T8 EELB	160 grad(er)	6500 K	80	865	3 700 lm
929004243002	MAS LEDtube 1200mm UO 13.5W 830 T8 SDCM	160 grad(er)	3000 K	80	830	2 300 lm
929004243102	MAS LEDtube 1200mm UO 13.5W 840 T8 SDCM	160 grad(er)	4000 K	80	840	2 500 lm
929004243202	MAS LEDtube 1500mm UO 20W 830 T8 SDCM	160 grad(er)	3000 K	80	830	3 400 lm
929004243302	MAS LEDtube 1500mm UO 20W 840 T8 SDCM	160 grad(er)	4000 K	80	840	3 700 lm
929004260202	MAS LEDtube 600mm HO 7.6W830 T8	160 grad(er)	3000 K	80	830	1 090 lm
929004260302	MAS LEDtube 600mm HO 7.6W840 T8	160 grad(er)	4000 K	80	840	1 150 lm
929004260402	MAS LEDtube 600mm HO 7.6W865 T8	160 grad(er)	6500 K	80	865	1 150 lm

MASTER LEDtube EM/Mains T8

Order Code	Full Product Name	Spredningsvinkel (nom.)	Korreleret fargetemperatur (nom.)	Fargegjengivelsesindeks (CRI)	Fargekode	Lysytelse
929003481702	MASTER LEDtube Starter EMP GenIII	-	-	-	-	-
929001922602	MAS LEDtube 1200mm HO 12.5W 830 T8	160 grad(er)	3000 K	80	830	2 000 lm
929001922702	MAS LEDtube 1200mm HO 12.5W 840 T8	160 grad(er)	4000 K	80	840	2 100 lm
929001922902	MAS LEDtube 1500mm HO 18.2W 830 T8	160 grad(er)	3000 K	80	830	2 900 lm
929001923002	MAS LEDtube 1500mm HO 18.2W 840 T8	160 grad(er)	4000 K	80	840	3 100 lm
929001961102	MAS LEDtube 1050mm 16W 840 T8	160 grad(er)	4000 K	80	840	2 500 lm
929004242402	MAS LEDtube 1200mm HO 11.3W 830 T8 EELC	160 grad(er)	3000 K	80	830	2 000 lm
929004242502	MAS LEDtube 1200mm HO 11.3W 840 T8 EELB	160 grad(er)	4000 K	80	840	2 100 lm
929004242602	MAS LEDtube 1200mm HO 11.3W 865 T8 EELB	160 grad(er)	6500 K	80	865	2 100 lm
929004242702	MAS LEDtube 1500mm HO 16.7W 830 T8 EELC	160 grad(er)	3000 K	80	830	2 900 lm
929004242802	MAS LEDtube 1500mm HO 16.7W 840 T8 EELB	160 grad(er)	4000 K	80	840	3 100 lm
929004242902	MAS LEDtube 1500mm HO 16.7W 865 T8 EELB	160 grad(er)	6500 K	80	865	3 100 lm
929001375602	MAS LEDtube 1050mm 16W 830 T8	160 grad(er)	3000 K	80	830	2 300 lm

Drift og elektronikk

Order Code	Full Product Name	Inngangsfrekvens	Frequency	Effektforbruk (nom.)	Starttid
929001298402	MAS LEDtube 900mm HO 12W 840 T8	50 til 60 Hz	50 to 60 Hz	12 W	0,5 s
929001298502	MAS LEDtube 900mm HO 12W 865 T8	50 til 60 Hz	50 to 60 Hz	12 W	0,5 s
929001307002	MAS LEDtube 600mm HO 8W830 T8	50 til 60 Hz	50 to 60 Hz	8 W	0,5 s
929001307102	MAS LEDtube 600mm HO 8W840 T8	50 til 60 Hz	50 to 60 Hz	8 W	0,5 s
929001307202	MAS LEDtube 600mm HO 8W865 T8	50 til 60 Hz	50 to 60 Hz	8 W	0,5 s
929002998202	MAS LEDtube 1200mm UO 14.7W 830 T8	50 til 60 Hz	50 to 60 Hz	14,7 W	0,5 s
929002998302	MAS LEDtube 1200mm UO 14.7W 840 T8	50 til 60 Hz	50 to 60 Hz	14,7 W	0,5 s
929002998502	MAS LEDtube 1500mm UO	50 til 60 Hz	50 to 60 Hz	21,7 W	0,5 s

Order Code	Full Product Name	Inngangsfrekvens	Frequency	Effektforbruk (nom.)	Starttid
929002998602	MAS LEDtube 1500mm UO 21.7W 840 T8	50 til 60 Hz	50 to 60 Hz	21,7 W	0,5 s
929002998702	MAS LEDtube 1500mm UO 21.7W 865 T8	50 til 60 Hz	50 to 60 Hz	21,7 W	0,5 s
929004241802	MAS LEDtube 1200mm UO 13.5W 830 T8 EELC	50 til 60 Hz	-	13,5 W	0,5 s
929004241902	MAS LEDtube 1200mm UO 13.5W 840 T8 EELB	50 til 60 Hz	-	13,5 W	0,5 s
929004242002	MAS LEDtube 1200mm UO 13.5W 865 T8 EELB	50 til 60 Hz	-	13,5 W	0,5 s
929004242102	MAS LEDtube 1500mm UO 20W 830 T8 EELC	50 til 60 Hz	-	20 W	0,5 s
929004242202	MAS LEDtube	50 til 60 Hz	-	20 W	0,5 s

MASTER LEDtube EM/Mains T8

Order Code	Full Product Name	Inngangsfrekvens	Line Frequency	Effektforbruk	Starttid (nom.)
	1500mm UO 20W 840 T8 EELB				
929004242302	MAS LEDtube 1500mm UO 20W 865 T8 EELB	50 til 60 Hz	-	20 W	0,5 s
929004243002	MAS LEDtube 1200mm UO 13.5W 830 T8 SDCM	50 til 60 Hz	-	13,5 W	0,5 s
929004243102	MAS LEDtube 1200mm UO 13.5W 840 T8 SDCM	50 til 60 Hz	-	13,5 W	0,5 s
929004243202	MAS LEDtube 1500mm UO 20W 830 T8 SDCM	50 til 60 Hz	-	20 W	0,5 s
929004243302	MAS LEDtube 1500mm UO 20W 840 T8 SDCM	50 til 60 Hz	-	20 W	0,5 s
929004260202	MAS LEDtube 600mm HO 7.6W830 T8	50 til 60 Hz	-	7,6 W	0,5 s
929004260302	MAS LEDtube 600mm HO 7.6W840 T8	50 til 60 Hz	-	7,6 W	0,5 s
929004260402	MAS LEDtube 600mm HO 7.6W865 T8	50 til 60 Hz	-	7,6 W	0,5 s
929003481702	MASTER LEDtube Starter EMP GenIII	- Hz	- Hz	-	-
929001922602	MAS LEDtube 1200mm HO 12.5W 830 T8	50 til 60 Hz	50 to 60 Hz	12,5 W	0,5 s
929001922702	MAS LEDtube	50 til 60 Hz	50 to 60 Hz	12,5 W	0,5 s

Order Code	Full Product Name	Inngangsfrekvens	Line Frequency	Effektforbruk	Starttid (nom.)
	1200mm HO 12.5W 840 T8				
929001922902	MAS LEDtube 1500mm HO 18.2W 830 T8	50 til 60 Hz	50 to 60 Hz	18,2 W	0,5 s
929001923002	MAS LEDtube 1500mm HO 18.2W 840 T8	50 til 60 Hz	50 to 60 Hz	18,2 W	0,5 s
929001961102	MAS LEDtube 1050mm 16W 840 T8	50 til 60 Hz	50 to 60 Hz	16 W	0,5 s
929004242402	MAS LEDtube 1200mm HO 11.3W 830 T8 EELC	50 til 60 Hz	-	11,3 W	0,5 s
929004242502	MAS LEDtube 1200mm HO 11.3W 840 T8 EELB	50 til 60 Hz	-	11,3 W	0,5 s
929004242602	MAS LEDtube 1200mm HO 11.3W 865 T8 EELB	50 til 60 Hz	-	11,3 W	0,5 s
929004242702	MAS LEDtube 1500mm HO 16.7W 830 T8 EELC	50 til 60 Hz	-	16,7 W	0,5 s
929004242802	MAS LEDtube 1500mm HO 16.7W 840 T8 EELB	50 til 60 Hz	-	16,7 W	0,5 s
929004242902	MAS LEDtube 1500mm HO 16.7W 865 T8 EELB	50 til 60 Hz	-	16,7 W	0,5 s
929001375602	MAS LEDtube 1050mm 16W 830 T8	50 til 60 Hz	50 to 60 Hz	16 W	0,5 s

MASTER LEDtube EM/Mains T8

Temperatur

Order Code	Full Product Name	Maksimal temperatur for innfatningen (nom.)
929001298402	MAS LEDtube 900mm HO 12W 840 T8	50 °C
929001298502	MAS LEDtube 900mm HO 12W 865 T8	50 °C
929001307002	MAS LEDtube 600mm HO 8W830 T8	50 °C
929001307102	MAS LEDtube 600mm HO 8W840 T8	50 °C
929001307202	MAS LEDtube 600mm HO 8W865 T8	50 °C
929002998202	MAS LEDtube 1200mm UO 14.7W 830 T8	55 °C
929002998302	MAS LEDtube 1200mm UO 14.7W 840 T8	55 °C
929002998502	MAS LEDtube 1500mm UO 21.7W 830 T8	60 °C
929002998602	MAS LEDtube 1500mm UO 21.7W 840 T8	60 °C
929002998702	MAS LEDtube 1500mm UO 21.7W 865 T8	60 °C
929004241802	MAS LEDtube 1200mm UO 13.5W 830 T8 EELC	50 °C
929004241902	MAS LEDtube 1200mm UO 13.5W 840 T8 EELB	50 °C
929004242002	MAS LEDtube 1200mm UO 13.5W 865 T8 EELB	50 °C
929004242102	MAS LEDtube 1500mm UO 20W 830 T8 EELC	50 °C
929004242202	MAS LEDtube 1500mm UO 20W 840 T8 EELB	50 °C
929004242302	MAS LEDtube 1500mm UO 20W 865 T8 EELB	50 °C
929004243002	MAS LEDtube 1200mm UO 13.5W 830 T8 SDCM	50 °C
929004243102	MAS LEDtube 1200mm UO 13.5W 840 T8 SDCM	50 °C
929004243202	MAS LEDtube 1500mm UO 20W 830 T8 SDCM	50 °C

Order Code	Full Product Name	Maksimal temperatur for innfatningen (nom.)
929004243302	MAS LEDtube 1500mm UO 20W 840 T8 SDCM	50 °C
929004260202	MAS LEDtube 600mm HO 7.6W830 T8	50 °C
929004260302	MAS LEDtube 600mm HO 7.6W840 T8	50 °C
929004260402	MAS LEDtube 600mm HO 7.6W865 T8	50 °C
929003481702	MASTER LEDtube Starter EMP GenIII	-
929001922602	MAS LEDtube 1200mm HO 12.5W 830 T8	50 °C
929001922702	MAS LEDtube 1200mm HO 12.5W 840 T8	50 °C
929001922902	MAS LEDtube 1500mm HO 18.2W 830 T8	55 °C
929001923002	MAS LEDtube 1500mm HO 18.2W 840 T8	55 °C
929001961102	MAS LEDtube 1050mm 16W 840 T8	55 °C
929004242402	MAS LEDtube 1200mm HO 11.3W 830 T8 EELC	50 °C
929004242502	MAS LEDtube 1200mm HO 11.3W 840 T8 EELB	50 °C
929004242602	MAS LEDtube 1200mm HO 11.3W 865 T8 EELB	50 °C
929004242702	MAS LEDtube 1500mm HO 16.7W 830 T8 EELC	50 °C
929004242802	MAS LEDtube 1500mm HO 16.7W 840 T8 EELB	50 °C
929004242902	MAS LEDtube 1500mm HO 16.7W 865 T8 EELB	50 °C
929001375602	MAS LEDtube 1050mm 16W 830 T8	55 °C

Mekanikk og innfatning

Order Code	Full Product Name	Lyspæreoverflate	Lyspæreform
929001298402	MAS LEDtube 900mm HO 12W 840 T8	Matt	T8
929001298502	MAS LEDtube 900mm HO 12W 865 T8	Matt	T8
929001307002	MAS LEDtube 600mm HO 8W830 T8	Matt	T8
929001307102	MAS LEDtube 600mm HO 8W840 T8	Matt	T8
929001307202	MAS LEDtube 600mm HO 8W865 T8	Matt	T8
929002998202	MAS LEDtube 1200mm UO 14.7W 830 T8	Matt	T8
929002998302	MAS LEDtube 1200mm UO 14.7W 840 T8	Matt	T8
929002998502	MAS LEDtube 1500mm UO 21.7W 830 T8	Matt	T8
929002998602	MAS LEDtube 1500mm UO 21.7W 840 T8	Matt	T8
929002998702	MAS LEDtube 1500mm UO 21.7W 865 T8	Matt	T8

Order Code	Full Product Name	Lyspæreoverflate	Lyspæreform
929004241802	MAS LEDtube 1200mm UO 13.5W 830 T8 EELC	Matt	T8
929004241902	MAS LEDtube 1200mm UO 13.5W 840 T8 EELB	Matt	T8
929004242002	MAS LEDtube 1200mm UO 13.5W 865 T8 EELB	Matt	T8
929004242102	MAS LEDtube 1500mm UO 20W 830 T8 EELC	Matt	T8
929004242202	MAS LEDtube 1500mm UO 20W 840 T8 EELB	Matt	T8
929004242302	MAS LEDtube 1500mm UO 20W 865 T8 EELB	Matt	T8
929004243002	MAS LEDtube 1200mm UO 13.5W 830 T8 SDCM	Matt	T8
929004243102	MAS LEDtube 1200mm UO 13.5W 840 T8 SDCM	Matt	T8
929004243202	MAS LEDtube 1500mm UO 20W 830 T8 SDCM	Matt	T8
929004243302	MAS LEDtube 1500mm UO 20W 840 T8 SDCM	Matt	T8

MASTER LEDtube EM/Mains T8

Order Code	Full Product Name	Lyspæreoverflate	Lyspæreform
929004260202	MAS LEDtube 600mm HO 7.6W830 T8	Matt	T8
929004260302	MAS LEDtube 600mm HO 7.6W840 T8	Matt	T8
929004260402	MAS LEDtube 600mm HO 7.6W865 T8	Matt	T8
929003481702	MASTER LEDtube Starter EMP GenIII	-	-
929001922602	MAS LEDtube 1200mm HO 12.5W 830 T8	Matt	T8
929001922702	MAS LEDtube 1200mm HO 12.5W 840 T8	Matt	T8
929001922902	MAS LEDtube 1500mm HO 18.2W 830 T8	Matt	T8
929001923002	MAS LEDtube 1500mm HO 18.2W 840 T8	Matt	T8

Godkjenning og bruksområde







Order Code	Full Product Name	For omgivelsestemperaturer mellom	Energiforbruk kWh/1000 t
929001298402	MAS LEDtube 900mm HO 12W 840 T8	-20 °C til 45 °C	12 kWh
929001298502	MAS LEDtube 900mm HO 12W 865 T8	-20 °C til 45 °C	12 kWh
929001307002	MAS LEDtube 600mm HO 8W830 T8	-20 °C til 45 °C	8 kWh
929001307102	MAS LEDtube 600mm HO 8W840 T8	-20 °C til 45 °C	8 kWh
929001307202	MAS LEDtube 600mm HO 8W865 T8	-20 °C til 45 °C	8 kWh
929002998202	MAS LEDtube 1200mm UO 14.7W 830 T8	-20 °C til 45 °C	15 kWh
929002998302	MAS LEDtube 1200mm UO 14.7W 840 T8	-20 °C til 45 °C	15 kWh
929002998502	MAS LEDtube 1500mm UO 21.7W 830 T8	-20 °C til 45 °C	22 kWh
929002998602	MAS LEDtube 1500mm UO 21.7W 840 T8	-20 °C til 45 °C	22 kWh
929002998702	MAS LEDtube 1500mm UO 21.7W 865 T8	-20 °C til 45 °C	22 kWh

Order Code	Full Product Name	Lyspæreoverflate	Lyspæreform
929001961102	MAS LEDtube 1050mm 16W 840 T8	Matt	T8
929004242402	MAS LEDtube 1200mm HO 11.3W 830 T8 EELC	Matt	T8
929004242502	MAS LEDtube 1200mm HO 11.3W 840 T8 EELB	Matt	T8
929004242602	MAS LEDtube 1200mm HO 11.3W 865 T8 EELB	Matt	T8
929004242702	MAS LEDtube 1500mm HO 16.7W 830 T8 EELC	Matt	T8
929004242802	MAS LEDtube 1500mm HO 16.7W 840 T8 EELB	Matt	T8
929004242902	MAS LEDtube 1500mm HO 16.7W 865 T8 EELB	Matt	T8
929001375602	MAS LEDtube 1050mm 16W 830 T8	Matt	T8



Order Code	Full Product Name	For omgivelsestemperaturer mellom	Energiforbruk kWh/1000 t
929004241802	MAS LEDtube 1200mm UO 13.5W 830 T8 EELC	-20 til +45 °C	14 kWh
929004241902	MAS LEDtube 1200mm UO 13.5W 840 T8 EELB	-20 til +45 °C	14 kWh
929004242002	MAS LEDtube 1200mm UO 13.5W 865 T8 EELB	-20 til +45 °C	14 kWh
929004242102	MAS LEDtube 1500mm UO 20W 830 T8 EELC	-20 til +45 °C	20 kWh
929004242202	MAS LEDtube 1500mm UO 20W 840 T8 EELB	-20 til +45 °C	20 kWh
929004242302	MAS LEDtube 1500mm UO 20W 865 T8 EELB	-20 til +45 °C	20 kWh
929004243002	MAS LEDtube 1200mm UO 13.5W 830 T8 SDCM	-20 til +45 °C	14 kWh
929004243102	MAS LEDtube 1200mm UO 13.5W 840 T8 SDCM	-20 til +45 °C	14 kWh
929004243202	MAS LEDtube 1500mm UO 20W 830 T8 SDCM	-20 til +45 °C	20 kWh
929004243302	MAS LEDtube 1500mm UO 20W 840 T8 SDCM	-20 til +45 °C	20 kWh

MASTER LEDtube EM/Mains T8










Order Code	Full Product Name	For omgivelsestemperaturer mellom	Energiforbruk kWh/1000 t
929004260202	MAS LEDtube 600mm HO 7.6W830 T8	-20 til +45 °C	8 kWh
929004260302	MAS LEDtube 600mm HO 7.6W840 T8	-20 til +45 °C	8 kWh
929004260402	MAS LEDtube 600mm HO 7.6W865 T8	-20 til +45 °C	8 kWh
929003481702	MASTER LEDtube Starter EMP GenIII	-	-
929001922602	MAS LEDtube 1200mm HO 12.5W 830 T8	-20 °C til 45 °C	13 kWh
929001922702	MAS LEDtube 1200mm HO 12.5W 840 T8	-20 °C til 45 °C	13 kWh
929001922902	MAS LEDtube 1500mm HO 18.2W 830 T8	-20 °C til 45 °C	19 kWh
929001923002	MAS LEDtube 1500mm HO 18.2W 840 T8	-20 °C til 45 °C	19 kWh
929001961102	MAS LEDtube 1050mm 16W 840 T8	-20 °C til 45 °C	16 kWh
929004242402	MAS LEDtube 1200mm HO 11.3W 830 T8 EELC	-20 til +45 °C	12 kWh
929004242502	MAS LEDtube 1200mm HO 11.3W 840 T8 EELB	-20 til +45 °C	12 kWh
929004242602	MAS LEDtube 1200mm HO 11.3W 865 T8 EELB	-20 til +45 °C	12 kWh
929004242702	MAS LEDtube 1500mm HO 16.7W 830 T8 EELC	-20 til +45 °C	17 kWh
929004242802	MAS LEDtube 1500mm HO 16.7W 840 T8 EELB	-20 til +45 °C	17 kWh
929004242902	MAS LEDtube 1500mm HO 16.7W 865 T8 EELB	-20 til +45 °C	17 kWh
929001375602	MAS LEDtube 1050mm 16W 830 T8	-20 °C til 45 °C	16 kWh



MASTER LEDtube EM/Mains T8



MASTER LEDtube EM/Mains T8



MASTER LEDtube EM/Mains T8

