



Pentru performanță și durabilitate de top

MASTER LEDtube EM/Mains

Philips MASTER LEDtube integrează o sursă de lumină cu LED în forma tradițională a tubului fluorescent. Construcția sa unică creează un aspect vizual perfect uniform, care nu se deosebește de variantele tradiționale fluorescente. Aceste tuburi LED T8 sunt alegerea potrivită pentru performanță absolută și sunt proiectate pentru a rezista condițiilor de zi cu zi. Economii de neegalat datorate consumului redus de energie și duratei de viață excepțional de lungi fac ca acest tub să stăpânească orice aplicație solicitantă.

Beneficii

- Performanță absolută care oferă o soluție pentru fiecare aplicație
- Economii de neegalat cu consum redus de energie și durată lungă de viață
- Robustețe și fiabilitate: rezistă condițiilor de zi cu zi

Caracteristici

- Instalați lămpile T8 existente pe balastul EM sau la rețea;
- > Economii de energie de 50% comparativ cu tuburile fluorescente cu până la 185 lm/W
- Durată de viață foarte mare, de până la 75.000 ore
- Incasabil, trecând testul orizontal de cădere de la o înălțime de 4 m pe o suprafață plată din beton, conform IEC 61549.
- Compatibilitate cu implementarea ușoară a HACCP fără a mai fi nevoie de măsuri de siguranță suplimentare, susținută de certificatul NSF la nivel de produs
- Unghi mic al fasciculului de 160° pentru a asigura un flux mai mare acolo unde este necesar
- Fără mercur

MASTER LEDtube EM/Mains

Cerere

- Spații de parcare/parcări auto acoperite
- Depozite/camere frigorifice/indicatoare
- Zone de transport și de distribuție
- Spații alimentare și muzee

Warnings and safety

- NOTĂ: Eficiența energetică generală și distribuția luminii ale oricărei instalații care utilizează aceste lămpi vor fi determinate de construcția/designul instalației.

Versions





LEDtubes, 600mm 8.5W, 900mm
10.5W, 1200mm 12W, 1200mm 15W



LEDtube Starter

MASTER LEDtube EM/Mains

Cote



Product	D1	D2	A1	A2	A3
MAS LEDtube 1200mm UO 13.5W 830 T8 EELC	25,8 mm	28 mm	1.198,2 mm	1.205,3 mm	1.212,4 mm
MAS LEDtube 1200mm UO 13.5W 840 T8 EELB	25,8 mm	28 mm	1.198,2 mm	1.205,3 mm	1.212,4 mm
MAS LEDtube 1200mm UO 13.5W 865 T8 EELB	25,8 mm	28 mm	1.198,2 mm	1.205,3 mm	1.212,4 mm
MAS LEDtube 1200mm UO 14.7W 830 T8	25,8 mm	28 mm	1.198,2 mm	1.205,3 mm	1.212,4 mm
MAS LEDtube 1200mm UO 14.7W 840 T8	25,8 mm	28 mm	1.198,2 mm	1.205,3 mm	1.212,4 mm
MAS LEDtube 1500mm UO 20W 830 T8 EELC	25,8 mm	28 mm	1.498,8 mm	1.505,9 mm	1.513 mm
MAS LEDtube 1500mm UO 20W 840 T8 EELB	25,8 mm	28 mm	1.498,8 mm	1.505,9 mm	1.513 mm
MAS LEDtube 1500mm UO 20W 865 T8 EELB	25,8 mm	28 mm	1.498,8 mm	1.505,9 mm	1.513 mm
MAS LEDtube 1500mm UO 21.7W 830 T8	25,8 mm	28 mm	1.498,8 mm	1.505,9 mm	1.513 mm
MAS LEDtube 1500mm UO 21.7W 840 T8	25,8 mm	28 mm	1.498,8 mm	1.505,9 mm	1.513 mm
MAS LEDtube 1500mm UO 21.7W 865 T8	25,8 mm	28 mm	1.498,8 mm	1.505,9 mm	1.513 mm
MAS LEDtube 600mm HO 8W830 T8	25,78 mm	28 mm	588,5 mm	595,5 mm	602,5 mm
MAS LEDtube 600mm HO 8W840 T8	25,78 mm	28 mm	588,5 mm	595,5 mm	602,5 mm
MAS LEDtube 600mm HO 8W865 T8	25,78 mm	28 mm	588,5 mm	595,5 mm	602,5 mm
MAS LEDtube 900mm HO 12W 840 T8	25,78 mm	28 mm	893,3 mm	900,4 mm	907,5 mm
MAS LEDtube 900mm HO 12W 865 T8	25,78 mm	28 mm	893,3 mm	900,4 mm	907,5 mm

Product	D1	D2	A1	A2	A3
MAS LEDtube 1050mm 16W 840 T8	25,8 mm	28 mm	1.045,8 mm	1.052,9 mm	1.060 mm
MAS LEDtube 1200mm HO 11.3W 830 T8 EELC	25,8 mm	28 mm	1.198,2 mm	1.205,3 mm	1.212,4 mm
MAS LEDtube 1200mm HO 11.3W 840 T8 EELB	25,8 mm	28 mm	1.198,2 mm	1.205,3 mm	1.212,4 mm
MAS LEDtube 1200mm HO 11.3W 865 T8 EELB	25,8 mm	28 mm	1.198,2 mm	1.205,3 mm	1.212,4 mm
MAS LEDtube 1200mm HO 12.5W 830 T8	25,8 mm	28 mm	1.198,2 mm	1.205,3 mm	1.212,4 mm
MAS LEDtube 1200mm HO 12.5W 840 T8	25,8 mm	28 mm	1.198,2 mm	1.205,3 mm	1.212,4 mm
MAS LEDtube 1500mm HO 16.7W 830 T8 EELC	25,8 mm	28 mm	1.498,8 mm	1.505,9 mm	1.513 mm

MASTER LEDtube EM/Mains

Cote

Product	D1	D2	A1	A2	A3
MAS LEDtube 1500mm HO 16.7W 840 T8 EELB	25,8 mm	28 mm	1.498,8 mm	1.505,9 mm	1.513 mm
MAS LEDtube 1500mm HO 16.7W 865 T8 EELB	25,8 mm	28 mm	1.498,8 mm	1.505,9 mm	1.513 mm
MAS LEDtube 1500mm HO 18.2W 830 T8	25,8 mm	28 mm	1.498,8 mm	1.505,9 mm	1.513 mm
MAS LEDtube 1500mm HO 18.2W 840 T8	25,8 mm	28 mm	1.498,8 mm	1.505,9 mm	1.513 mm

Date tehnice lumină	
Factorul de menținere a fluxului luminos al lămpii la sfârșitul duratei de viață nominale (nom.)	70 %
Sisteme de comandă și reglarea intensității luminoase	
Cu reglarea intensității luminoase	Nu

Informații generale

Order Code	Full Product Name	Baza elementului de fixare	Ciclu de comutare	Durată de viață nominală
68708600	MASTER LEDtube 900mm HO 12W 840 T8	G13 ROT	200.000	75.000 ore
68710900	MASTER LEDtube 900mm HO 12W 865 T8	G13 ROT	200.000	75.000 ore
69747400	MASTER LEDtube 600mm HO 8W830 T8	G13 ROT	200.000	75.000 ore
69749800	MASTER LEDtube 600mm HO 8W840 T8	G13 ROT	200.000	75.000 ore
69751100	MASTER LEDtube 600mm HO 8W865 T8	G13 ROT	200.000	75.000 ore
31656000	MASTER LEDtube 1200mm UO 14.7W 830 T8	G13 ROT	200.000	75.000 ore
31658400	MASTER LEDtube 1200mm UO 14.7W 840 T8	G13 ROT	200.000	75.000 ore
31662100	MASTER LEDtube 1500mm UO 21.7W 830 T8	G13 ROT	200.000	75.000 ore
31664500	MASTER LEDtube 1500mm UO 21.7W 840 T8	G13 ROT	200.000	75.000 ore
31666900	MASTER LEDtube 1500mm UO 21.7W 865 T8	G13 ROT	200.000	75.000 ore
38793500	MASTER LEDtube 1200mm UO 13.5W 830 T8 EELC	G13 ROT	200.000	75.000 ore

Order Code	Full Product Name	Baza elementului de fixare	Ciclu de comutare	Durată de viață nominală
38795900	MASTER LEDtube 1200mm UO 13.5W 840 T8 EELB	G13 ROT	200.000	75.000 ore
38797300	MASTER LEDtube 1200mm UO 13.5W 865 T8 EELB	G13 ROT	200.000	75.000 ore
38799700	MASTER LEDtube 1500mm UO 20W 830 T8 EELC	G13 ROT	200.000	75.000 ore
38801700	MASTER LEDtube 1500mm UO 20W 840 T8 EELB	G13 ROT	200.000	75.000 ore
38803100	MASTER LEDtube 1500mm UO 20W 865 T8 EELB	G13 ROT	200.000	75.000 ore
48537200	MASTER LEDtube Starter EMP GenIII	-	-	-
59235600	MASTER LEDtube 1200mm HO 12.5W 830 T8	G13 ROT	200.000	75.000 ore
59237000	MASTER LEDtube 1200mm HO 12.5W 840 T8	G13 ROT	200.000	75.000 ore
59241700	MASTER LEDtube 1500mm HO 18.2W 830 T8	G13 ROT	200.000	75.000 ore
59243100	MASTER LEDtube 1500mm HO 18.2W 840 T8	G13 ROT	200.000	75.000 ore

MASTER LEDtube EM/Mains

Order Code	Full Product Name	Baza elementului de fixare	Ciclu de comutare	Durată de viață nominală
61602100	MASTER LEDtube 1050mm 16W 840 T8	G13 ROT	200.000	75.000 ore
38805500	MASTER LEDtube 1200mm HO 11.3W 830 T8 EELC	G13 ROT	200.000	75.000 ore
38807900	MASTER LEDtube 1200mm HO 11.3W 840 T8 EELB	G13 ROT	200.000	75.000 ore
38809300	MASTER LEDtube 1200mm HO 11.3W 865 T8 EELB	G13 ROT	200.000	75.000 ore

Order Code	Full Product Name	Baza elementului de fixare	Ciclu de comutare	Durată de viață nominală
38811600	MASTER LEDtube 1500mm HO 16.7W 830 T8 EELC	G13 ROT	200.000	75.000 ore
38813000	MASTER LEDtube 1500mm HO 16.7W 840 T8 EELB	G13 ROT	200.000	75.000 ore
38815400	MASTER LEDtube 1500mm HO 16.7W 865 T8 EELB	G13 ROT	200.000	75.000 ore

Date tehnice lumină

Order Code	Full Product Name	Unghi de distribuție luminoasă (nom.)	Temperatură de culoare corelată (nom.)	Indice de redare a culturilor (IRC)	Cod culoare	Flux luminos
68708600	MASTER LEDtube 900mm HO 12W 840 T8	160 °	4000 K	80	840	1.575 lm
68710900	MASTER LEDtube 900mm HO 12W 865 T8	160 °	6500 K	80	865	1.575 lm
69747400	MASTER LEDtube 600mm HO 8W830 T8	160 °	3000 K	83	830	1.000 lm
69749800	MASTER LEDtube 600mm HO 8W840 T8	160 °	4000 K	83	840	1.050 lm
69751100	MASTER LEDtube 600mm HO 8W865 T8	160 °	6500 K	83	865	1.050 lm
31656000	MASTER LEDtube 1200mm UO 14.7W 830 T8	160 °	3000 K	80	830	2.300 lm
31658400	MASTER LEDtube 1200mm UO 14.7W 840 T8	160 °	4000 K	80	840	2.500 lm
31662100	MASTER LEDtube 1500mm UO 21.7W 830 T8	160 °	3000 K	80	830	3.400 lm
31664500	MASTER LEDtube 1500mm UO 21.7W 840 T8	160 °	4000 K	80	840	3.700 lm
31666900	MASTER LEDtube 1500mm UO 21.7W 865 T8	160 °	6500 K	80	865	3.700 lm
38793500	MASTER LEDtube 1200mm UO 13.5W 830 T8 EELC	160 °	3000 K	80	830	2.300 lm
38795900	MASTER LEDtube 1200mm UO 13.5W 840 T8 EELB	160 °	4000 K	80	840	2.500 lm
38797300	MASTER LEDtube 1200mm UO 13.5W 865 T8 EELB	160 °	6500 K	80	865	2.500 lm
38799700	MASTER LEDtube 1500mm UO 20W 830 T8 EELC	160 °	3000 K	80	830	3.400 lm
38801700	MASTER LEDtube 1500mm UO 20W 840 T8 EELB	160 °	4000 K	80	840	3.700 lm
38803100	MASTER LEDtube 1500mm UO 20W 865 T8 EELB	160 °	6500 K	80	865	3.700 lm
48537200	MASTER LEDtube Starter EMP GenIII	-	-	-	-	-
59235600	MASTER LEDtube 1200mm HO 12.5W 830 T8	160 °	3000 K	80	830	2.000 lm
59237000	MASTER LEDtube 1200mm HO 12.5W 840 T8	160 °	4000 K	80	840	2.100 lm
59241700	MASTER LEDtube 1500mm HO 18.2W 830 T8	160 °	3000 K	80	830	2.900 lm
59243100	MASTER LEDtube 1500mm HO 18.2W 840 T8	160 °	4000 K	80	840	3.100 lm
61602100	MASTER LEDtube 1050mm 16W 840 T8	160 °	4000 K	80	840	2.500 lm
38805500	MASTER LEDtube 1200mm HO 11.3W 830 T8 EELC	160 °	3000 K	80	830	2.000 lm
38807900	MASTER LEDtube 1200mm HO 11.3W 840 T8 EELB	160 °	4000 K	80	840	2.100 lm
38809300	MASTER LEDtube 1200mm HO 11.3W 865 T8 EELB	160 °	6500 K	80	865	2.100 lm
38811600	MASTER LEDtube 1500mm HO 16.7W 830 T8 EELC	160 °	3000 K	80	830	2.900 lm
38813000	MASTER LEDtube 1500mm HO 16.7W 840 T8 EELB	160 °	4000 K	80	840	3.100 lm
38815400	MASTER LEDtube 1500mm HO 16.7W 865 T8 EELB	160 °	6500 K	80	865	3.100 lm

Funcționare și sistem electric

MASTER LEDtube EM/Mains

Order Code	Full Product Name	Frecvență de intrare	Frecvență linie	Consum de curent	Timp de pornire (nom.)
68708600	MASTER LEDtube 900mm HO 12W 840 T8	De la 50 până la 60 Hz	50 to 60 Hz	12 W	0,5 s
68710900	MASTER LEDtube 900mm HO 12W 865 T8	De la 50 până la 60 Hz	50 to 60 Hz	12 W	0,5 s
69747400	MASTER LEDtube 600mm HO 8W830 T8	De la 50 până la 60 Hz	50 to 60 Hz	8 W	0,5 s
69749800	MASTER LEDtube 600mm HO 8W840 T8	De la 50 până la 60 Hz	50 to 60 Hz	8 W	0,5 s
69751100	MASTER LEDtube 600mm HO 8W865 T8	De la 50 până la 60 Hz	50 to 60 Hz	8 W	0,5 s
31656000	MASTER LEDtube 1200mm UO 14.7W 830 T8	De la 50 până la 60 Hz	50 to 60 Hz	14,7 W	0,5 s
31658400	MASTER LEDtube 1200mm UO 14.7W 840 T8	De la 50 până la 60 Hz	50 to 60 Hz	14,7 W	0,5 s
31662100	MASTER LEDtube 1500mm UO 21.7W 830 T8	De la 50 până la 60 Hz	50 to 60 Hz	21,7 W	0,5 s
31664500	MASTER LEDtube 1500mm UO 21.7W 840 T8	De la 50 până la 60 Hz	50 to 60 Hz	21,7 W	0,5 s
31666900	MASTER LEDtube 1500mm UO 21.7W 865 T8	De la 50 până la 60 Hz	50 to 60 Hz	21,7 W	0,5 s
38793500	MASTER LEDtube 1200mm UO 13.5W 830 T8 EELC	De la 50 până la 60 Hz	-	13,5 W	0,5 s
38795900	MASTER LEDtube 1200mm UO 13.5W 840 T8 EELB	De la 50 până la 60 Hz	-	13,5 W	0,5 s
38797300	MASTER LEDtube 1200mm UO 13.5W 865 T8 EELB	De la 50 până la 60 Hz	-	13,5 W	0,5 s

Order Code	Full Product Name	Frecvență de intrare	Frecvență linie	Consum de curent	Timp de pornire (nom.)
38799700	MASTER LEDtube 1500mm UO 20W 830 T8 EELC	De la 50 până la 60 Hz	-	20 W	0,5 s
38801700	MASTER LEDtube 1500mm UO 20W 840 T8 EELB	De la 50 până la 60 Hz	-	20 W	0,5 s
38803100	MASTER LEDtube 1500mm UO 20W 865 T8 EELB	De la 50 până la 60 Hz	-	20 W	0,5 s
48537200	MASTER LEDtube Starter EMP GenIII	- Hz	- Hz	-	-
59235600	MASTER LEDtube 1200mm HO 12.5W 830 T8	De la 50 până la 60 Hz	50 to 60 Hz	12,5 W	0,5 s
59237000	MASTER LEDtube 1200mm HO 12.5W 840 T8	De la 50 până la 60 Hz	50 to 60 Hz	12,5 W	0,5 s
59241700	MASTER LEDtube 1500mm HO 18.2W 830 T8	De la 50 până la 60 Hz	50 to 60 Hz	18,2 W	0,5 s
59243100	MASTER LEDtube 1500mm HO 18.2W 840 T8	De la 50 până la 60 Hz	50 to 60 Hz	18,2 W	0,5 s
61602100	MASTER LEDtube 1050mm 16W 840 T8	De la 50 până la 60 Hz	50 to 60 Hz	16 W	0,5 s
38805500	MASTER LEDtube 1200mm HO 11.3W 830 T8 EELC	De la 50 până la 60 Hz	-	11,3 W	0,5 s
38807900	MASTER LEDtube 1200mm HO 11.3W 840 T8 EELB	De la 50 până la 60 Hz	-	11,3 W	0,5 s
38809300	MASTER LEDtube	De la 50 până la 60 Hz	-	11,3 W	0,5 s

MASTER LEDtube EM/Mains

	Full Product	Frecvență de	Frecvență	Consum	Timp de
Order Code	Name	intrare	linie	de curent	pornire (nom.)
	1200mm HO 11.3W 865 T8 EELB				
38811600	MASTER LEDtube 1500mm HO 16.7W 830 T8 EELC	De la 50 până la 60 Hz	-	16,7 W	0,5 s
38813000	MASTER LEDtube 1500mm HO 16.7W 840 T8 EELB	De la 50 până la 60 Hz	-	16,7 W	0,5 s

	Full Product	Frecvență de	Frecvență	Consum	Timp de
Order Code	Name	intrare	linie	de curent	pornire (nom.)
38815400	MASTER LEDtube 1500mm HO 16.7W 865 T8 EELB	De la 50 până la 60 Hz	-	16,7 W	0,5 s

Temperatură

Order Code	Full Product Name	Maximum T-case (nom.)
68708600	MASTER LEDtube 900mm HO 12W 840 T8	50 °C
68710900	MASTER LEDtube 900mm HO 12W 865 T8	50 °C
69747400	MASTER LEDtube 600mm HO 8W830 T8	50 °C
69749800	MASTER LEDtube 600mm HO 8W840 T8	50 °C
69751100	MASTER LEDtube 600mm HO 8W865 T8	50 °C
31656000	MASTER LEDtube 1200mm UO 14.7W 830 T8	55 °C
31658400	MASTER LEDtube 1200mm UO 14.7W 840 T8	55 °C
31662100	MASTER LEDtube 1500mm UO 21.7W 830 T8	60 °C
31664500	MASTER LEDtube 1500mm UO 21.7W 840 T8	60 °C
31666900	MASTER LEDtube 1500mm UO 21.7W 865 T8	60 °C
38793500	MASTER LEDtube 1200mm UO 13.5W 830 T8 EELC	50 °C
38795900	MASTER LEDtube 1200mm UO 13.5W 840 T8 EELB	50 °C
38797300	MASTER LEDtube 1200mm UO 13.5W 865 T8 EELB	50 °C
38799700	MASTER LEDtube 1500mm UO 20W 830 T8 EELC	50 °C

Order Code	Full Product Name	Maximum T-case (nom.)
38801700	MASTER LEDtube 1500mm UO 20W 840 T8 EELB	50 °C
38803100	MASTER LEDtube 1500mm UO 20W 865 T8 EELB	50 °C
48537200	MASTER LEDtube Starter EMP GenIII	-
59235600	MASTER LEDtube 1200mm HO 12.5W 830 T8	50 °C
59237000	MASTER LEDtube 1200mm HO 12.5W 840 T8	50 °C
59241700	MASTER LEDtube 1500mm HO 18.2W 830 T8	55 °C
59243100	MASTER LEDtube 1500mm HO 18.2W 840 T8	55 °C
61602100	MASTER LEDtube 1050mm 16W 840 T8	55 °C
38805500	MASTER LEDtube 1200mm HO 11.3W 830 T8 EELC	50 °C
38807900	MASTER LEDtube 1200mm HO 11.3W 840 T8 EELB	50 °C
38809300	MASTER LEDtube 1200mm HO 11.3W 865 T8 EELB	50 °C
38811600	MASTER LEDtube 1500mm HO 16.7W 830 T8 EELC	50 °C
38813000	MASTER LEDtube 1500mm HO 16.7W 840 T8 EELB	50 °C
38815400	MASTER LEDtube 1500mm HO 16.7W 865 T8 EELB	50 °C

Sistem mecanic și carcasă

Order Code	Full Product Name	Finisaj bec	Formă bec
68708600	MASTER LEDtube 900mm HO 12W 840 T8	Mat	T8
68710900	MASTER LEDtube 900mm HO 12W 865 T8	Mat	T8
69747400	MASTER LEDtube 600mm HO 8W830 T8	Mat	T8
69749800	MASTER LEDtube 600mm HO 8W840 T8	Mat	T8
69751100	MASTER LEDtube 600mm HO 8W865 T8	Mat	T8
31656000	MASTER LEDtube 1200mm UO 14.7W 830 T8	Mat	T8
31658400	MASTER LEDtube 1200mm UO 14.7W 840 T8	Mat	T8
31662100	MASTER LEDtube 1500mm UO 21.7W 830 T8	Mat	T8
31664500	MASTER LEDtube 1500mm UO 21.7W 840 T8	Mat	T8
31666900	MASTER LEDtube 1500mm UO 21.7W 865 T8	Mat	T8
38793500	MASTER LEDtube 1200mm UO 13.5W 830 T8 EELC	Mat	T8
38795900	MASTER LEDtube 1200mm UO 13.5W 840 T8 EELB	Mat	T8
38797300	MASTER LEDtube 1200mm UO 13.5W 865 T8 EELB	Mat	T8

Order Code	Full Product Name	Finisaj bec	Formă bec
38799700	MASTER LEDtube 1500mm UO 20W 830 T8 EELC	Mat	T8
38801700	MASTER LEDtube 1500mm UO 20W 840 T8 EELB	Mat	T8
38803100	MASTER LEDtube 1500mm UO 20W 865 T8 EELB	Mat	T8
48537200	MASTER LEDtube Starter EMP GenIII	-	-
59235600	MASTER LEDtube 1200mm HO 12.5W 830 T8	Mat	T8
59237000	MASTER LEDtube 1200mm HO 12.5W 840 T8	Mat	T8
59241700	MASTER LEDtube 1500mm HO 18.2W 830 T8	Mat	T8
59243100	MASTER LEDtube 1500mm HO 18.2W 840 T8	Mat	T8
61602100	MASTER LEDtube 1050mm 16W 840 T8	Mat	T8
38805500	MASTER LEDtube 1200mm HO 11.3W 830 T8 EELC	Mat	T8
38807900	MASTER LEDtube 1200mm HO 11.3W 840 T8 EELB	Mat	T8
38809300	MASTER LEDtube 1200mm HO 11.3W 865 T8 EELB	Mat	T8
38811600	MASTER LEDtube 1500mm HO 16.7W 830 T8 EELC	Mat	T8

MASTER LEDtube EM/Mains


Order Code	Full Product Name	Finisaj bec	Formă bec
38813000	MASTER LEDtube 1500mm HO 16.7W 840 T8 EELB	Mat	T8

Aprobare și aplicație











Order Code	Full Product Name	Interval temperatură ambientală	Consum de energie kWh/1000 h
68708600	MASTER LEDtube 900mm HO 12W 840 T8	De la -20 °C până la 45 °C	12 kWh
68710900	MASTER LEDtube 900mm HO 12W 865 T8	De la -20 °C până la 45 °C	12 kWh
69747400	MASTER LEDtube 600mm HO 8W830 T8	De la -20 °C până la 45 °C	8 kWh
69749800	MASTER LEDtube 600mm HO 8W840 T8	De la -20 °C până la 45 °C	8 kWh
69751100	MASTER LEDtube 600mm HO 8W865 T8	De la -20 °C până la 45 °C	8 kWh
31656000	MASTER LEDtube 1200mm UO 14.7W 830 T8	De la -20 °C până la 45 °C	15 kWh
31658400	MASTER LEDtube 1200mm UO 14.7W 840 T8	De la -20 °C până la 45 °C	15 kWh
31662100	MASTER LEDtube 1500mm UO 21.7W 830 T8	De la -20 °C până la 45 °C	22 kWh
31664500	MASTER LEDtube 1500mm UO 21.7W 840 T8	De la -20 °C până la 45 °C	22 kWh
31666900	MASTER LEDtube 1500mm UO 21.7W 865 T8	De la -20 °C până la 45 °C	22 kWh
38793500	MASTER LEDtube 1200mm UO 13.5W 830 T8 EELC	De la -20 până la +45 °C	14 kWh
38795900	MASTER LEDtube 1200mm UO 13.5W 840 T8 EELB	De la -20 până la +45 °C	14 kWh
38797300	MASTER LEDtube 1200mm UO 13.5W 865 T8 EELB	De la -20 până la +45 °C	14 kWh
38799700	MASTER LEDtube 1500mm UO 20W 830 T8 EELC	De la -20 până la +45 °C	20 kWh
38801700	MASTER LEDtube 1500mm UO 20W 840 T8 EELB	De la -20 până la +45 °C	20 kWh
38803100	MASTER LEDtube 1500mm UO 20W 865 T8 EELB	De la -20 până la +45 °C	20 kWh
48537200	MASTER LEDtube Starter EMP GenIII	-	-
59235600	MASTER LEDtube 1200mm HO 12.5W 830 T8	De la -20 °C până la 45 °C	13 kWh
59237000	MASTER LEDtube 1200mm HO 12.5W 840 T8	De la -20 °C până la 45 °C	13 kWh
59241700	MASTER LEDtube 1500mm HO 18.2W 830 T8	De la -20 °C până la 45 °C	19 kWh
59243100	MASTER LEDtube 1500mm HO 18.2W 840 T8	De la -20 °C până la 45 °C	19 kWh
61602100	MASTER LEDtube 1050mm 16W 840 T8	De la -20 °C până la 45 °C	16 kWh

Order Code	Full Product Name	Finisaj bec	Formă bec
38815400	MASTER LEDtube 1500mm HO 16.7W 865 T8 EELB	Mat	T8

Order Code	Full Product Name	Interval temperatură ambientală	Consum de energie kWh/1000 h
38805500	MASTER LEDtube 1200mm HO 11.3W 830 T8 EELC	De la -20 până la +45 °C	12 kWh
38807900	MASTER LEDtube 1200mm HO 11.3W 840 T8 EELB	De la -20 până la +45 °C	12 kWh
38809300	MASTER LEDtube 1200mm HO 11.3W 865 T8 EELB	De la -20 până la +45 °C	12 kWh
38811600	MASTER LEDtube 1500mm HO 16.7W 830 T8 EELC	De la -20 până la +45 °C	17 kWh
38813000	MASTER LEDtube 1500mm HO 16.7W 840 T8 EELB	De la -20 până la +45 °C	17 kWh
38815400	MASTER LEDtube 1500mm HO 16.7W 865 T8 EELB	De la -20 până la +45 °C	17 kWh



MASTER LEDtube EM/Mains



MASTER LEDtube EM/Mains

