



För bäst prestanda och hållbarhet

MASTER LEDtube EM/Mains T8

Philips MASTER LEDtube integrerar en LED-ljuskälla i traditionellt lysrörsformat. Den unika designen ger ett enhetligt visuellt intryck som inte går att skilja från traditionella lysrör. Dessa T8 LED-lysrör är rätt val för fullständig prestanda och är utformade för att klara alla vardagsförhållanden. Oslagbara besparingar tack vare låg energiförbrukning och exceptionellt lång livslängd gör att detta lysrör klarar alla krävande användningsområden.

Fördelar

- Fullständig prestanda som ger en lösning för alla användningsområden
- Oslagbara besparingar med låg energiförbrukning och lång livslängd
- Robust och tillförlitlig: klarar alla vardagsförhållanden

Funktioner

- Eftermontering av befintliga T8-ljuskällor på EM-driftdon eller nätspänning
- Mer än 50 % lägre energibesparing jämfört lysrör upp till 185 lm/W
- Extra lång livslängd på upp till 70 000 timmar
- 160° spridningsvinkel säkerställer högre ljusflöde där det behövs
- HACCP-kompatibel, stöds av NSF-certifikat på produktnivå
- Inget kvicksilver

Användning

- Parkeringsplatser/parkeringshus
- Lager/kylrum/skyltar
- Transport- och distributionsområden
- Livsmedelsbutiker & muséer

Varning och Säkerhet

- OBSERVERA: Den totala energieffektiviteten och ljusfördelningen i installationer med dessa lampor kommer att variera beroende på utförande.

MASTER LEDtube EM/Mains T8

Versions



LEDtubes, 600mm 8.5W, 900mm 10.5W, 1200mm 12W, 1200mm 15W




SPPR MLEDGA 0024



LEDtube Starter

MASTER LEDtube EM/Mains T8


Måttskiss



Product	D1	D2	A1	A2	A3
MAS LEDtube 1050mm 16W 830 T8	25,8 mm	28 mm	1 045,8 mm	1 052,9 mm	1 060 mm
MAS LEDtube 1200mm UO 13.5W 830 T8 EELC	25,8 mm	28 mm	1 198,2 mm	1 205,3 mm	1 212,4 mm
MAS LEDtube 1200mm UO 13.5W 830 T8 SDCM	25,8 mm	28 mm	1 198,2 mm	1 205,3 mm	1 212,4 mm
MAS LEDtube 1200mm UO 13.5W 840 T8 EELB	25,8 mm	28 mm	1 198,2 mm	1 205,3 mm	1 212,4 mm
MAS LEDtube 1200mm UO 13.5W 840 T8 SDCM	25,8 mm	28 mm	1 198,2 mm	1 205,3 mm	1 212,4 mm
MAS LEDtube 1200mm UO 13.5W 865 T8 EELB	25,8 mm	28 mm	1 198,2 mm	1 205,3 mm	1 212,4 mm
MAS LEDtube 1200mm UO 14.7W 830 T8	25,8 mm	28 mm	1 198,2 mm	1 205,3 mm	1 212,4 mm
MAS LEDtube 1200mm UO 14.7W 840 T8	25,8 mm	28 mm	1 198,2 mm	1 205,3 mm	1 212,4 mm
MAS LEDtube 1500mm UO 20W 830 T8 EELC	25,8 mm	28 mm	1 498,8 mm	1 505,9 mm	1 513 mm
MAS LEDtube 1500mm UO 20W 830 T8 SDCM	25,8 mm	28 mm	1 498,8 mm	1 505,9 mm	1 513 mm
MAS LEDtube 1500mm UO 20W 840 T8 EELB	25,8 mm	28 mm	1 498,8 mm	1 505,9 mm	1 513 mm
MAS LEDtube 1500mm UO 20W 840 T8 SDCM	25,8 mm	28 mm	1 498,8 mm	1 505,9 mm	1 513 mm
MAS LEDtube 1500mm UO 20W 865 T8 EELB	25,8 mm	28 mm	1 498,8 mm	1 505,9 mm	1 513 mm
MAS LEDtube 1500mm UO 21.7W 830 T8	25,8 mm	28 mm	1 498,8 mm	1 505,9 mm	1 513 mm
MAS LEDtube 1500mm UO 21.7W 840 T8	25,8 mm	28 mm	1 498,8 mm	1 505,9 mm	1 513 mm
MAS LEDtube 1500mm UO 21.7W 865 T8	25,8 mm	28 mm	1 498,8 mm	1 505,9 mm	1 513 mm
MAS LEDtube 600mm HO 7.6W830 T8	25,8 mm	28 mm	588,5 mm	595,5 mm	602,5 mm
MAS LEDtube 600mm HO 7.6W840 T8	25,8 mm	28 mm	588,5 mm	595,5 mm	602,5 mm
MAS LEDtube 600mm HO 7.6W865 T8	25,8 mm	28 mm	588,5 mm	595,5 mm	602,5 mm
MAS LEDtube 600mm HO 8W830 T8	25,78 mm	28 mm	588,5 mm	595,5 mm	602,5 mm
MAS LEDtube 600mm HO 8W840 T8	25,78 mm	28 mm	588,5 mm	595,5 mm	602,5 mm
MAS LEDtube 600mm HO 8W865 T8	25,78 mm	28 mm	588,5 mm	595,5 mm	602,5 mm
MAS LEDtube 900mm HO 12W 840 T8	25,78 mm	28 mm	893,3 mm	900,4 mm	907,5 mm
MAS LEDtube 900mm HO 12W 865 T8	25,78 mm	28 mm	893,3 mm	900,4 mm	907,5 mm

MASTER LEDtube EM/Mains T8

Måttskiss



Product	D1	D2	A1	A2	A3
MAS LEDtube 1050mm 16W 840 T8	25,8 mm	28 mm	1 045,8 mm	1 052,9 mm	1 060 mm
MAS LEDtube 1200mm HO 11.3W 830 T8 EELC	25,8 mm	28 mm	1 198,2 mm	1 205,3 mm	1 212,4 mm
MAS LEDtube 1200mm HO 11.3W 840 T8 EELB	25,8 mm	28 mm	1 198,2 mm	1 205,3 mm	1 212,4 mm
MAS LEDtube 1200mm HO 11.3W 865 T8 EELB	25,8 mm	28 mm	1 198,2 mm	1 205,3 mm	1 212,4 mm
MAS LEDtube 1200mm HO 12.5W 830 T8	25,8 mm	28 mm	1 198,2 mm	1 205,3 mm	1 212,4 mm
MAS LEDtube 1200mm HO 12.5W 840 T8	25,8 mm	28 mm	1 198,2 mm	1 205,3 mm	1 212,4 mm
MAS LEDtube 1500mm HO 16.7W 830 T8 EELC	25,8 mm	28 mm	1 498,8 mm	1 505,9 mm	1 513 mm
MAS LEDtube 1500mm HO 16.7W 840 T8 EELB	25,8 mm	28 mm	1 498,8 mm	1 505,9 mm	1 513 mm
MAS LEDtube 1500mm HO 16.7W 865 T8 EELB	25,8 mm	28 mm	1 498,8 mm	1 505,9 mm	1 513 mm
MAS LEDtube 1500mm HO 18.2W 830 T8	25,8 mm	28 mm	1 498,8 mm	1 505,9 mm	1 513 mm
MAS LEDtube 1500mm HO 18.2W 840 T8	25,8 mm	28 mm	1 498,8 mm	1 505,9 mm	1 513 mm

Ljusteknik	
LLMF vid slutet av nominell livslängd (nom)	70 %
Styrenheter och dimring	
Dimbar	Nej

Allmän information

Order Code	Full Product Name	Sockel	Driftcykel	Nominell livslängd
929001298402	MAS LEDtube 900mm HO 12W 840 T8	G13 ROT	200 000	75 000 h
929001298502	MAS LEDtube 900mm HO 12W 865 T8	G13 ROT	200 000	75 000 h
929001307002	MAS LEDtube 600mm HO 8W830 T8	G13 ROT	200 000	75 000 h
929001307102	MAS LEDtube 600mm HO 8W840 T8	G13 ROT	200 000	75 000 h
929001307202	MAS LEDtube 600mm HO 8W865 T8	G13 ROT	200 000	75 000 h
929002998202	MAS LEDtube 1200mm UO 14.7W 830 T8	G13 ROT	200 000	75 000 h
929002998302	MAS LEDtube 1200mm UO 14.7W 840 T8	G13 ROT	200 000	75 000 h

Order Code	Full Product Name	Sockel	Driftcykel	Nominell livslängd
929002998502	MAS LEDtube 1500mm UO 21.7W 830 T8	G13 ROT	200 000	75 000 h
929002998602	MAS LEDtube 1500mm UO 21.7W 840 T8	G13 ROT	200 000	75 000 h
929002998702	MAS LEDtube 1500mm UO 21.7W 865 T8	G13 ROT	200 000	75 000 h
929004241802	MAS LEDtube 1200mm UO 13.5W 830 T8 EELC	G13 ROT	200 000	75 000 h
929004241902	MAS LEDtube 1200mm UO 13.5W 840 T8 EELB	G13 ROT	200 000	75 000 h
929004242002	MAS LEDtube 1200mm UO 13.5W 865 T8 EELB	G13 ROT	200 000	75 000 h
929004242102	MAS LEDtube 1500mm UO 20W 830 T8 EELC	G13 ROT	200 000	75 000 h

MASTER LEDtube EM/Mains T8

Order Code	Full Product Name	Sockel	Driftcykel	Nominell	
				livslängd	
929004242202	MAS LEDtube 1500mm UO 20W 840 T8 EELB	G13 ROT	200 000	75 000 h	
929004242302	MAS LEDtube 1500mm UO 20W 865 T8 EELB	G13 ROT	200 000	75 000 h	
929004243002	MAS LEDtube 1200mm UO 13.5W 830 T8 SDCM	G13 ROT	200 000	75 000 h	
929004243102	MAS LEDtube 1200mm UO 13.5W 840 T8 SDCM	G13 ROT	200 000	75 000 h	
929004243202	MAS LEDtube 1500mm UO 20W 830 T8 SDCM	G13 ROT	200 000	75 000 h	
929004243302	MAS LEDtube 1500mm UO 20W 840 T8 SDCM	G13 ROT	200 000	75 000 h	
929004260202	MAS LEDtube 600mm HO 7.6W830 T8	G13 ROT	200 000	75 000 h	
929004260302	MAS LEDtube 600mm HO 7.6W840 T8	G13 ROT	200 000	75 000 h	
929004260402	MAS LEDtube 600mm HO 7.6W865 T8	G13 ROT	200 000	75 000 h	
929003481702	MASTER LEDtube Starter EMP GenIII	-	-	-	
929001922602	MAS LEDtube 1200mm HO 12.5W 830 T8	G13 ROT	200 000	75 000 h	

Order Code	Full Product Name	Sockel	Driftcykel	Nominell	
				livslängd	
929001922702	MAS LEDtube 1200mm HO 12.5W 840 T8	G13 ROT	200 000	75 000 h	
929001922902	MAS LEDtube 1500mm HO 18.2W 830 T8	G13 ROT	200 000	75 000 h	
929001923002	MAS LEDtube 1500mm HO 18.2W 840 T8	G13 ROT	200 000	75 000 h	
929001961102	MAS LEDtube 1050mm 16W 840 T8	G13 ROT	200 000	75 000 h	
929004242402	MAS LEDtube 1200mm HO 11.3W 830 T8 EELC	G13 ROT	200 000	75 000 h	
929004242502	MAS LEDtube 1200mm HO 11.3W 840 T8 EELB	G13 ROT	200 000	75 000 h	
929004242602	MAS LEDtube 1200mm HO 11.3W 865 T8 EELB	G13 ROT	200 000	75 000 h	
929004242702	MAS LEDtube 1500mm HO 16.7W 830 T8 EELC	G13 ROT	200 000	75 000 h	
929004242802	MAS LEDtube 1500mm HO 16.7W 840 T8 EELB	G13 ROT	200 000	75 000 h	
929004242902	MAS LEDtube 1500mm HO 16.7W 865 T8 EELB	G13 ROT	200 000	75 000 h	
929001375602	MAS LEDtube 1050mm 16W 830 T8	G13 ROT	200 000	75 000 h	

Ljusteknik

Order Code	Full Product Name	Spridningsvinkel (nom)	Korrelerad färgtemperatur (Nom)	Färgåtergivningsindex	Färgkod	Ljusflöde
929001298402	MAS LEDtube 900mm HO 12W 840 T8	160 °	4000 K	80	840	1 575 lm
929001298502	MAS LEDtube 900mm HO 12W 865 T8	160 °	6500 K	80	865	1 575 lm
929001307002	MAS LEDtube 600mm HO 8W830 T8	160 °	3000 K	83	830	1 000 lm
929001307102	MAS LEDtube 600mm HO 8W840 T8	160 °	4000 K	83	840	1 050 lm
929001307202	MAS LEDtube 600mm HO 8W865 T8	160 °	6500 K	83	865	1 050 lm
929002998202	MAS LEDtube 1200mm UO 14.7W 830 T8	160 °	3000 K	80	830	2 300 lm
929002998302	MAS LEDtube 1200mm UO 14.7W 840 T8	160 °	4000 K	80	840	2 500 lm
929002998502	MAS LEDtube 1500mm UO 21.7W 830 T8	160 °	3000 K	80	830	3 400 lm
929002998602	MAS LEDtube 1500mm UO 21.7W 840 T8	160 °	4000 K	80	840	3 700 lm
929002998702	MAS LEDtube 1500mm UO 21.7W 865 T8	160 °	6500 K	80	865	3 700 lm
929004241802	MAS LEDtube 1200mm UO 13.5W 830 T8 EELC	160 °	3000 K	80	830	2 300 lm
929004241902	MAS LEDtube 1200mm UO 13.5W 840 T8 EELB	160 °	4000 K	80	840	2 500 lm
929004242002	MAS LEDtube 1200mm UO 13.5W 865 T8 EELB	160 °	6500 K	80	865	2 500 lm
929004242102	MAS LEDtube 1500mm UO 20W 830 T8 EELC	160 °	3000 K	80	830	3 400 lm
929004242202	MAS LEDtube 1500mm UO 20W 840 T8 EELB	160 °	4000 K	80	840	3 700 lm
929004242302	MAS LEDtube 1500mm UO 20W 865 T8 EELB	160 °	6500 K	80	865	3 700 lm
929004243002	MAS LEDtube 1200mm UO 13.5W 830 T8 SDCM	160 °	3000 K	80	830	2 300 lm
929004243102	MAS LEDtube 1200mm UO 13.5W 840 T8 SDCM	160 °	4000 K	80	840	2 500 lm
929004243202	MAS LEDtube 1500mm UO 20W 830 T8 SDCM	160 °	3000 K	80	830	3 400 lm
929004243302	MAS LEDtube 1500mm UO 20W 840 T8 SDCM	160 °	4000 K	80	840	3 700 lm
929004260202	MAS LEDtube 600mm HO 7.6W830 T8	160 °	3000 K	80	830	1 090 lm
929004260302	MAS LEDtube 600mm HO 7.6W840 T8	160 °	4000 K	80	840	1 150 lm
929004260402	MAS LEDtube 600mm HO 7.6W865 T8	160 °	6500 K	80	865	1 150 lm
929003481702	MASTER LEDtube Starter EMP GenIII	-	-	-	-	-
929001922602	MAS LEDtube 1200mm HO 12.5W 830 T8	160 °	3000 K	80	830	2 000 lm

MASTER LEDtube EM/Mains T8

Order Code	Full Product Name	Spridningsvinkel (nom)	Korrelerad färgtemperatur (Nom)	Färgåtergivningsindex	Färgkod	Ljusflöde
929001922702	MAS LEDtube 1200mm HO 12.5W 840 T8	160 °	4000 K	80	840	2 100 lm
929001922902	MAS LEDtube 1500mm HO 18.2W 830 T8	160 °	3000 K	80	830	2 900 lm
929001923002	MAS LEDtube 1500mm HO 18.2W 840 T8	160 °	4000 K	80	840	3 100 lm
929001961102	MAS LEDtube 1050mm 16W 840 T8	160 °	4000 K	80	840	2 500 lm
929004242402	MAS LEDtube 1200mm HO 11.3W 830 T8 EELC	160 °	3000 K	80	830	2 000 lm
929004242502	MAS LEDtube 1200mm HO 11.3W 840 T8 EELB	160 °	4000 K	80	840	2 100 lm
929004242602	MAS LEDtube 1200mm HO 11.3W 865 T8 EELB	160 °	6500 K	80	865	2 100 lm
929004242702	MAS LEDtube 1500mm HO 16.7W 830 T8 EELC	160 °	3000 K	80	830	2 900 lm
929004242802	MAS LEDtube 1500mm HO 16.7W 840 T8 EELB	160 °	4000 K	80	840	3 100 lm
929004242902	MAS LEDtube 1500mm HO 16.7W 865 T8 EELB	160 °	6500 K	80	865	3 100 lm
929001375602	MAS LEDtube 1050mm 16W 830 T8	160 °	3000 K	80	830	2 300 lm

Drift och elektricitet

Full						Full					
Product		Line		Tändningstid		Product		Line		Tändningstid	
Order Code	Name	Ingångsfrekvens	Frequency	Effektförbrukning	(nom)	Order Code	Name	Ingångsfrekvens	Frequency	Effektförbrukning	(nom)
929001298402	MAS	50–60 Hz	50 to 60	12 W	0,5 s	929002998302	MAS	50–60 Hz	50 to 60	14,7 W	0,5 s
	LEDtube		Hz				LEDtube		Hz		
	900mm						1200mm				
	HO 12W						UO				
	840 T8						14.7W				
929001298502	MAS	50–60 Hz	50 to 60	12 W	0,5 s	929002998502	MAS	50–60 Hz	50 to 60	21,7 W	0,5 s
	LEDtube		Hz				LEDtube		Hz		
	900mm						1500mm				
	HO 12W						UO				
929001307002	MAS	50–60 Hz	50 to 60	8 W	0,5 s	929002998602	MAS	50–60 Hz	50 to 60	21,7 W	0,5 s
	LEDtube		Hz				LEDtube		Hz		
	600mm						1500mm				
	HO						UO				
929001307102	MAS	50–60 Hz	50 to 60	8 W	0,5 s	929002998702	MAS	50–60 Hz	50 to 60	21,7 W	0,5 s
	LEDtube		Hz				LEDtube		Hz		
	600mm						1500mm				
	HO						UO				
929001307202	MAS	50–60 Hz	50 to 60	8 W	0,5 s	929004241802	MAS	50–60 Hz	-	13,5 W	0,5 s
	LEDtube		Hz				LEDtube				
	600mm						1200mm				
	HO						UO				
929002998202	MAS	50–60 Hz	50 to 60	14,7 W	0,5 s	929004241902	MAS	50–60 Hz	-	13,5 W	0,5 s
	LEDtube		Hz				LEDtube				
	1200mm						1200mm				
	UO						UO				
929002998302	MAS	50–60 Hz	50 to 60	14,7 W	0,5 s	929004241902	MAS	50–60 Hz	-	13,5 W	0,5 s
	LEDtube		Hz				LEDtube				
	1200mm						1200mm				
	UO						UO				

MASTER LEDtube EM/Mains T8

Order Code	Full Product Name	Ingångsfrekvens	Line Frequency	Effektförbrukning	Tändningstid (nom)
	13.5W 840 T8 EELB				
929004242002	MAS LEDtube 1200mm UO 13.5W 865 T8 EELB	50–60 Hz	–	13,5 W	0,5 s
929004242102	MAS LEDtube 1500mm UO 20W 830 T8 EELC	50–60 Hz	–	20 W	0,5 s
929004242202	MAS LEDtube 1500mm UO 20W 840 T8 EELB	50–60 Hz	–	20 W	0,5 s
929004242302	MAS LEDtube 1500mm UO 20W 865 T8 EELB	50–60 Hz	–	20 W	0,5 s
929004243002	MAS LEDtube 1200mm UO 13.5W 830 T8 SDCM	50–60 Hz	–	13,5 W	0,5 s
929004243102	MAS LEDtube 1200mm UO 13.5W 840 T8 SDCM	50–60 Hz	–	13,5 W	0,5 s
929004243202	MAS LEDtube 1500mm UO 20W 830 T8 SDCM	50–60 Hz	–	20 W	0,5 s
929004243302	MAS LEDtube	50–60 Hz	–	20 W	0,5 s
Order Code	Full Product Name	Ingångsfrekvens	Line Frequency	Effektförbrukning	Tändningstid (nom)
	1500mm UO 20W 840 T8 SDCM				
929004260202	MAS LEDtube 600mm HO 7.6W830 T8	50–60 Hz	–	7,6 W	0,5 s
929004260302	MAS LEDtube 600mm HO 7.6W840 T8	50–60 Hz	–	7,6 W	0,5 s
929004260402	MAS LEDtube 600mm HO 7.6W865 T8	50–60 Hz	–	7,6 W	0,5 s
929003481702	MASTER LEDtube Starter EMP GenIII	– Hz	– Hz	–	–
929001922602	MAS LEDtube 1200mm HO 12.5W 830 T8	50–60 Hz	50 to 60 Hz	12,5 W	0,5 s
929001922702	MAS LEDtube 1200mm HO 12.5W 840 T8	50–60 Hz	50 to 60 Hz	12,5 W	0,5 s
929001922902	MAS LEDtube 1500mm HO 18.2W 830 T8	50–60 Hz	50 to 60 Hz	18,2 W	0,5 s
929001923002	MAS LEDtube 1500mm HO	50–60 Hz	50 to 60 Hz	18,2 W	0,5 s

MASTER LEDtube EM/Mains T8

Order Code	Full Product Name	Line Ingångsfrekvens	Frequency	Effektförbrukning	Tändningstid (nom)
	18.2W 840 T8				
929001961102	MAS LEDtube 1050mm 16W 840 T8	50–60 Hz	50 to 60 Hz	16 W	0,5 s
929004242402	MAS LEDtube 1200mm HO 11.3W 830 T8 EELC	50–60 Hz	–	11,3 W	0,5 s
929004242502	MAS LEDtube 1200mm HO 11.3W 840 T8 EELB	50–60 Hz	–	11,3 W	0,5 s
929004242602	MAS LEDtube 1200mm HO 11.3W	50–60 Hz	–	11,3 W	0,5 s
Order Code	Full Product Name	Line Ingångsfrekvens	Frequency	Effektförbrukning	Tändningstid (nom)
	865 T8 EELB				
929004242702	MAS LEDtube 1500mm HO 16.7W 830 T8 EELC	50–60 Hz	–	16,7 W	0,5 s
929004242802	MAS LEDtube 1500mm HO 16.7W 840 T8 EELB	50–60 Hz	–	16,7 W	0,5 s
929004242902	MAS LEDtube 1500mm HO 16.7W 865 T8 EELB	50–60 Hz	–	16,7 W	0,5 s
929001375602	MAS LEDtube 1050mm 16W 830 T8	50–60 Hz	50 to 60 Hz	16 W	0,5 s

Temperatur

Order Code	Full Product Name	T-Case max. (nom)
929001298402	MAS LEDtube 900mm HO 12W 840 T8	50 °C
929001298502	MAS LEDtube 900mm HO 12W 865 T8	50 °C
929001307002	MAS LEDtube 600mm HO 8W830 T8	50 °C
929001307102	MAS LEDtube 600mm HO 8W840 T8	50 °C
929001307202	MAS LEDtube 600mm HO 8W865 T8	50 °C
929002998202	MAS LEDtube 1200mm UO 14.7W 830 T8	55 °C
929002998302	MAS LEDtube 1200mm UO 14.7W 840 T8	55 °C
929002998502	MAS LEDtube 1500mm UO 21.7W 830 T8	60 °C
929002998602	MAS LEDtube 1500mm UO 21.7W 840 T8	60 °C
929002998702	MAS LEDtube 1500mm UO 21.7W 865 T8	60 °C
929004241802	MAS LEDtube 1200mm UO 13.5W 830 T8 EELC	50 °C
929004241902	MAS LEDtube 1200mm UO 13.5W 840 T8 EELB	50 °C
929004242002	MAS LEDtube 1200mm UO 13.5W 865 T8 EELB	50 °C
929004242102	MAS LEDtube 1500mm UO 20W 830 T8 EELC	50 °C
929004242202	MAS LEDtube 1500mm UO 20W 840 T8 EELB	50 °C
929004242302	MAS LEDtube 1500mm UO 20W 865 T8 EELB	50 °C
929004243002	MAS LEDtube 1200mm UO 13.5W 830 T8 SDCM	50 °C
929004243102	MAS LEDtube 1200mm UO 13.5W 840 T8 SDCM	50 °C
Order Code	Full Product Name	T-Case max. (nom)
929004243202	MAS LEDtube 1500mm UO 20W 830 T8 SDCM	50 °C
929004243302	MAS LEDtube 1500mm UO 20W 840 T8 SDCM	50 °C
929004260202	MAS LEDtube 600mm HO 7.6W830 T8	50 °C
929004260302	MAS LEDtube 600mm HO 7.6W840 T8	50 °C
929004260402	MAS LEDtube 600mm HO 7.6W865 T8	50 °C
929003481702	MASTER LEDtube Starter EMP GenIII	–
929001922602	MAS LEDtube 1200mm HO 12.5W 830 T8	50 °C
929001922702	MAS LEDtube 1200mm HO 12.5W 840 T8	50 °C
929001922902	MAS LEDtube 1500mm HO 18.2W 830 T8	55 °C
929001923002	MAS LEDtube 1500mm HO 18.2W 840 T8	55 °C
929001961102	MAS LEDtube 1050mm 16W 840 T8	55 °C
929004242402	MAS LEDtube 1200mm HO 11.3W 830 T8 EELC	50 °C
929004242502	MAS LEDtube 1200mm HO 11.3W 840 T8 EELB	50 °C
929004242602	MAS LEDtube 1200mm HO 11.3W 865 T8 EELB	50 °C
929004242702	MAS LEDtube 1500mm HO 16.7W 830 T8 EELC	50 °C
929004242802	MAS LEDtube 1500mm HO 16.7W 840 T8 EELB	50 °C
929004242902	MAS LEDtube 1500mm HO 16.7W 865 T8 EELB	50 °C
929001375602	MAS LEDtube 1050mm 16W 830 T8	55 °C

MASTER LEDtube EM/Mains T8

Mekanik och armaturhus

Order Code	Full Product Name	Ljuskällans	
		ytbehandling	Lampform
929001298402	MAS LEDtube 900mm HO 12W 840 T8	Frostad	T8
929001298502	MAS LEDtube 900mm HO 12W 865 T8	Frostad	T8
929001307002	MAS LEDtube 600mm HO 8W830 T8	Frostad	T8
929001307102	MAS LEDtube 600mm HO 8W840 T8	Frostad	T8
929001307202	MAS LEDtube 600mm HO 8W865 T8	Frostad	T8
929002998202	MAS LEDtube 1200mm UO 14.7W 830 T8	Frostad	T8
929002998302	MAS LEDtube 1200mm UO 14.7W 840 T8	Frostad	T8
929002998502	MAS LEDtube 1500mm UO 21.7W 830 T8	Frostad	T8
929002998602	MAS LEDtube 1500mm UO 21.7W 840 T8	Frostad	T8
929002998702	MAS LEDtube 1500mm UO 21.7W 865 T8	Frostad	T8
929004241802	MAS LEDtube 1200mm UO 13.5W 830 T8 EELC	Frostad	T8
929004241902	MAS LEDtube 1200mm UO 13.5W 840 T8 EELB	Frostad	T8
929004242002	MAS LEDtube 1200mm UO 13.5W 865 T8 EELB	Frostad	T8
929004242102	MAS LEDtube 1500mm UO 20W 830 T8 EELC	Frostad	T8
929004242202	MAS LEDtube 1500mm UO 20W 840 T8 EELB	Frostad	T8
929004242302	MAS LEDtube 1500mm UO 20W 865 T8 EELB	Frostad	T8
929004243002	MAS LEDtube 1200mm UO 13.5W 830 T8 SDCM	Frostad	T8
929004243102	MAS LEDtube 1200mm UO 13.5W 840 T8 SDCM	Frostad	T8

Order Code	Full Product Name	Ljuskällans	
		ytbehandling	Lampform
929004243202	MAS LEDtube 1500mm UO 20W 830 T8 SDCM	Frostad	T8
929004243302	MAS LEDtube 1500mm UO 20W 840 T8 SDCM	Frostad	T8
929004260202	MAS LEDtube 600mm HO 7.6W830 T8	Frostad	T8
929004260302	MAS LEDtube 600mm HO 7.6W840 T8	Frostad	T8
929004260402	MAS LEDtube 600mm HO 7.6W865 T8	Frostad	T8
929003481702	MASTER LEDtube Starter EMP GenIII	-	-
929001922602	MAS LEDtube 1200mm HO 12.5W 830 T8	Frostad	T8
929001922702	MAS LEDtube 1200mm HO 12.5W 840 T8	Frostad	T8
929001922902	MAS LEDtube 1500mm HO 18.2W 830 T8	Frostad	T8
929001923002	MAS LEDtube 1500mm HO 18.2W 840 T8	Frostad	T8
929001961102	MAS LEDtube 1050mm 16W 840 T8	Frostad	T8
929004242402	MAS LEDtube 1200mm HO 11.3W 830 T8 EELC	Frostad	T8
929004242502	MAS LEDtube 1200mm HO 11.3W 840 T8 EELB	Frostad	T8
929004242602	MAS LEDtube 1200mm HO 11.3W 865 T8 EELB	Frostad	T8
929004242702	MAS LEDtube 1500mm HO 16.7W 830 T8 EELC	Frostad	T8
929004242802	MAS LEDtube 1500mm HO 16.7W 840 T8 EELB	Frostad	T8
929004242902	MAS LEDtube 1500mm HO 16.7W 865 T8 EELB	Frostad	T8
929001375602	MAS LEDtube 1050mm 16W 830 T8	Frostad	T8

Användning och godkännande


Order Code	Full Product Name	Energiförbrukning	
		Omgivningstemperatur	kWh/1 000 tim
929001298402	MAS LEDtube 900mm HO 12W 840 T8	-20 °C till +45 °C	12 kWh
929001298502	MAS LEDtube 900mm HO 12W 865 T8	-20 °C till +45 °C	12 kWh
929001307002	MAS LEDtube 600mm HO 8W830 T8	-20 °C till +45 °C	8 kWh
929001307102	MAS LEDtube 600mm HO 8W840 T8	-20 °C till +45 °C	8 kWh

Order Code	Full Product Name	Energiförbrukning	
		Omgivningstemperatur	kWh/1 000 tim
929001307202	MAS LEDtube 600mm HO 8W865 T8	-20 °C till +45 °C	8 kWh
929002998202	MAS LEDtube 1200mm UO 14.7W 830 T8	-20 °C till +45 °C	15 kWh
929002998302	MAS LEDtube 1200mm UO 14.7W 840 T8	-20 °C till +45 °C	15 kWh
929002998502	MAS LEDtube 1500mm UO 21.7W 830 T8	-20 °C till +45 °C	22 kWh











MASTER LEDtube EM/Mains T8

Order Code	Full Product Name	Omgivningstemperatur	Energiförbrukning
			kWh/1 000 tim
929002998602	MAS LEDtube 1500mm UO 21.7W 840 T8	-20 °C till +45 °C	22 kWh
929002998702	MAS LEDtube 1500mm UO 21.7W 865 T8	-20 °C till +45 °C	22 kWh
929004241802	MAS LEDtube 1200mm UO 13.5W 830 T8 EELC	-20 till +45 °C	14 kWh
929004241902	MAS LEDtube 1200mm UO 13.5W 840 T8 EELB	-20 till +45 °C	14 kWh
929004242002	MAS LEDtube 1200mm UO 13.5W 865 T8 EELB	-20 till +45 °C	14 kWh
929004242102	MAS LEDtube 1500mm UO 20W 830 T8 EELC	-20 till +45 °C	20 kWh
929004242202	MAS LEDtube 1500mm UO 20W 840 T8 EELB	-20 till +45 °C	20 kWh
929004242302	MAS LEDtube 1500mm UO 20W 865 T8 EELB	-20 till +45 °C	20 kWh
929004243002	MAS LEDtube 1200mm UO 13.5W 830 T8 SDCM	-20 till +45 °C	14 kWh
929004243102	MAS LEDtube 1200mm UO 13.5W 840 T8 SDCM	-20 till +45 °C	14 kWh
929004243202	MAS LEDtube 1500mm UO 20W 830 T8 SDCM	-20 till +45 °C	20 kWh
929004243302	MAS LEDtube 1500mm UO 20W 840 T8 SDCM	-20 till +45 °C	20 kWh
929004260202	MAS LEDtube 600mm HO 7.6W830 T8	-20 till +45 °C	8 kWh
929004260302	MAS LEDtube 600mm HO 7.6W840 T8	-20 till +45 °C	8 kWh
929004260402	MAS LEDtube 600mm HO 7.6W865 T8	-20 till +45 °C	8 kWh
929003481702	MASTER LEDtube Starter EMP GenIII	-	-
929001922602	MAS LEDtube 1200mm HO 12.5W 830 T8	-20 °C till +45 °C	13 kWh











Order Code	Full Product Name	Omgivningstemperatur	Energiförbrukning
			kWh/1 000 tim
929001922702	MAS LEDtube 1200mm HO 12.5W 840 T8	-20 °C till +45 °C	13 kWh
929001922902	MAS LEDtube 1500mm HO 18.2W 830 T8	-20 °C till +45 °C	19 kWh
929001923002	MAS LEDtube 1500mm HO 18.2W 840 T8	-20 °C till +45 °C	19 kWh
929001961102	MAS LEDtube 1050mm 16W 840 T8	-20 °C till +45 °C	16 kWh
929004242402	MAS LEDtube 1200mm HO 11.3W 830 T8 EELC	-20 till +45 °C	12 kWh
929004242502	MAS LEDtube 1200mm HO 11.3W 840 T8 EELB	-20 till +45 °C	12 kWh
929004242602	MAS LEDtube 1200mm HO 11.3W 865 T8 EELB	-20 till +45 °C	12 kWh
929004242702	MAS LEDtube 1500mm HO 16.7W 830 T8 EELC	-20 till +45 °C	17 kWh
929004242802	MAS LEDtube 1500mm HO 16.7W 840 T8 EELB	-20 till +45 °C	17 kWh
929004242902	MAS LEDtube 1500mm HO 16.7W 865 T8 EELB	-20 till +45 °C	17 kWh
929001375602	MAS LEDtube 1050mm 16W 830 T8	-20 °C till +45 °C	16 kWh



MASTER LEDtube EM/Mains T8



MASTER LEDtube EM/Mains T8



MASTER LEDtube EM/Mains T8

