



MASTER LEDtube GA —— 新一代的节能管照明

MASTER LEDtube GA 灯管

飞利浦 MASTER LEDtube 内建 LED 光源，在传统线性荧光灯外型中融合了雾面外盖设计，这项产品的长使用寿命与出色的流明维持率，将更换灯泡的麻烦减到最少，同时降低了维护成本。提供完整系列。

优点

- 节能环保，适合公共场所照明应用环境
- 使用寿命长达 30000 小时,维修成本少
- 直接替换 T8 荧光灯管,使用简单方便

特点

- 节能环保，适合公共场所照明应用环境
- 使用寿命长达 30000 小时,维修成本少
- 直接替换 T8 荧光灯管,使用简单方便

应用

- 停车场照明，工厂照明
- 办公室照明
- 公共场所照明

安全提示

· -

Versions



LEDtubes, 600mm 8.5W, 900mm
10.5W, 1200mm 12W, 1200mm 15W



LEDtube T8 G13 2

MASTER LEDtube GA 灯管



Versions



LEDtube Starter

MASTER LEDtube GA 灯管

二维绘图



Product	D1	D2	A1	A2	A3
MAS LEDtube 1200mm UO 13.5W 830 T8 EELC	25.8 mm	28 mm	1,198.2 mm	1,205.3 mm	1,212.4 mm
MAS LEDtube 1200mm UO 13.5W 840 T8 EELB	25.8 mm	28 mm	1,198.2 mm	1,205.3 mm	1,212.4 mm
MAS LEDtube 1200mm UO 13.5W 865 T8 CN	25.8 mm	28 mm	1,198.2 mm	1,205.3 mm	1,212.4 mm
MAS LEDtube 1500mm UO 20W 830 T8 EELC	25.8 mm	28 mm	1,498.8 mm	1,505.9 mm	1,513 mm
MAS LEDtube 1500mm UO 20W 840 T8 EELB	25.8 mm	28 mm	1,498.8 mm	1,505.9 mm	1,513 mm
MAS LEDtube 1500mm UO 20W 865 T8 CN	25.8 mm	28 mm	1,498.8 mm	1,505.9 mm	1,513 mm
MAS LEDtube 1500mm UO 21.7W 840 T8	25.8 mm	28 mm	1,498.8 mm	1,505.9 mm	1,513 mm
MAS LEDtube 900mm HO 12W 865 T8	25.78 mm	28 mm	893.3 mm	900.4 mm	907.5 mm

Product	D1	D2	A1	A2	A3
MAS LEDtube 1050mm 16W 840 T8	25.8 mm	28 mm	1,045.8 mm	1,052.9 mm	1,060 mm
MAS LEDtube 1200mm HO 11.3W 830 T8 EELC	25.8 mm	28 mm	1,198.2 mm	1,205.3 mm	1,212.4 mm
MAS LEDtube 1200mm HO 11.3W 840 T8 EELB	25.8 mm	28 mm	1,198.2 mm	1,205.3 mm	1,212.4 mm
MAS LEDtube 1200mm HO 11.3W 865 T8 EELB	25.8 mm	28 mm	1,198.2 mm	1,205.3 mm	1,212.4 mm
MAS LEDtube 1200mm HO 13W830 T8	25.8 mm	28 mm	1,198.2 mm	1,205.3 mm	1,212.4 mm
MAS LEDtube 1200mm HO 13W840 T8 CN	25.8 mm	28 mm	1,198.2 mm	1,205.3 mm	1,212.4 mm
MAS LEDtube 1200mm HO 13W865 T8 CN	25.8 mm	28 mm	1,198.2 mm	1,205.3 mm	1,212.4 mm
MAS LEDtube 1500mm HO 16.7W 830 T8 EELC	25.8 mm	28 mm	1,498.8 mm	1,505.9 mm	1,513 mm
MAS LEDtube 1500mm HO 16.7W 840 T8 EELB	25.8 mm	28 mm	1,498.8 mm	1,505.9 mm	1,513 mm
MAS LEDtube 1500mm HO 16.7W 865 T8 EELB	25.8 mm	28 mm	1,498.8 mm	1,505.9 mm	1,513 mm
MAS LEDtube 1500mm HO 18.2W 840 T8	25.8 mm	28 mm	1,498.8 mm	1,505.9 mm	1,513 mm
MAS LEDtube 600mm HO 8W830 T8	25.8 mm	28 mm	595.7 mm	598.8 mm	604 mm
MAS LEDtube 600mm HO 8W840 T8	25.8 mm	28 mm	588.5 mm	595.5 mm	602.5 mm
MAS LEDtube 600mm HO 8W840 T8 CN	25.8 mm	28 mm	595.7 mm	598.8 mm	604 mm
MAS LEDtube 600mm HO 8W865 T8	25.8 mm	28 mm	595.7 mm	598.8 mm	604 mm

MASTER LEDtube GA 灯管

二维绘图

Product	D1	D2	A1	A2	A3
MAS LEDtube 600mm HO 8W865 T8	25.8 mm	28 mm	588.5 mm	595.5 mm	602.5 mm
MAS LEDtube 600mm HO 8W865 T8 CN	25.8 mm	28 mm	595.7 mm	598.8 mm	604 mm
MAS LEDtube STD 1200mm 10.5W840 T8	25.8 mm	28 mm	1,198.2 mm	1,205.3 mm	1,212.4 mm
MAS LEDtube STD 1200mm 10W840 T8	25.8 mm	28 mm	1,198.2 mm	1,205.3 mm	1,212.4 mm
MAS LEDtube STD 1200mm 10W865 T8	25.8 mm	28 mm	1,198.2 mm	1,205.3 mm	1,212.4 mm

灯技术	
标称使用寿命结束时灯的光通维持率 (标称)	70 %
控制和调光	
可调光	否

一般信息

Order Code	Full Product Name	底盖	切换循环	标称使用寿命
929001298502	MAS LEDtube 900mm HO 12W 865 T8	G13 ROT	200,000	75,000 小时
929002998602	MAS LEDtube 1500mm UO 21.7W 840 T8	G13 ROT	200,000	75,000 小时
929004241802	MAS LEDtube 1200mm UO 13.5W 830 T8 EELC	G13 ROT	200,000	75,000 小时
929004241902	MAS LEDtube 1200mm UO 13.5W 840 T8 EELB	G13 ROT	200,000	75,000 小时
929004242010	MAS LEDtube 1200mm UO 13.5W 865 T8 CN	G13 ROT	200,000	75,000 小时
929004242102	MAS LEDtube 1500mm UO 20W 830 T8 EELC	G13 ROT	200,000	75,000 小时
929004242202	MAS LEDtube 1500mm UO 20W 840 T8 EELB	G13 ROT	200,000	75,000 小时
929004242310	MAS LEDtube 1500mm UO 20W 865 T8 CN	G13 ROT	200,000	75,000 小时
929003555808	MAS LEDtube STD 1200mm 10.5W840 T8	G13	200,000	60,000 小时
929003557308	MAS LEDtube 600mm HO 8W840 T8	G13	200,000	60,000 小时
929003557408	MAS LEDtube 600mm HO 8W865 T8	G13	200,000	60,000 小时
929003805708	MAS LEDtube 600mm HO 8W830 T8	G13	200,000	60,000 小时
929003805810	MAS LEDtube 600mm HO 8W840 T8 CN	G13	200,000	60,000 小时

Order Code	Full Product Name	底盖	切换循环	标称使用寿命
929003805908	MAS LEDtube 600mm HO 8W865 T8	G13	200,000	60,000 小时
929003805910	MAS LEDtube 600mm HO 8W865 T8 CN	G13	200,000	60,000 小时
929003806008	MAS LEDtube 1200mm HO 13W830 T8	G13	200,000	60,000 小时
929003806110	MAS LEDtube 1200mm HO 13W840 T8 CN	G13	200,000	60,000 小时
929003806210	MAS LEDtube 1200mm HO 13W865 T8 CN	G13	200,000	60,000 小时
929003806308	MAS LEDtube STD 1200mm 10W840 T8	G13	200,000	60,000 小时
929003806408	MAS LEDtube STD 1200mm 10W865 T8	G13	200,000	60,000 小时
929003481702	MASTER LEDtube Starter EMP GenIII	-	-	-
929001923002	MAS LEDtube 1500mm HO 18.2W 840 T8	G13 ROT	200,000	75,000 小时
929001961102	MAS LEDtube 1050mm 16W 840 T8	G13 ROT	200,000	75,000 小时
929004242402	MAS LEDtube 1200mm HO 11.3W 830 T8 EELC	G13 ROT	200,000	75,000 小时
929004242502	MAS LEDtube 1200mm HO 11.3W 840 T8 EELB	G13 ROT	200,000	75,000 小时
929004242602	MAS LEDtube 1200mm HO 11.3W 865 T8 EELB	G13 ROT	200,000	75,000 小时
929004242702	MAS LEDtube 1500mm HO 16.7W 830 T8 EELC	G13 ROT	200,000	75,000 小时

MASTER LEDtube GA 灯管

Order Code	Full Product Name	底盖	切换循环	标称使用寿命	Order Code	Full Product Name	底盖	切换循环	标称使用寿命
929004242802	MAS LEDtube 1500mm HO 16.7W 840 T8 EELB	G13 ROT	200,000	75,000 小时	929004242902	MAS LEDtube 1500mm HO 16.7W 865 T8 EELB	G13 ROT	200,000	75,000 小时

灯技术

Order Code	Full Product Name	光束角度 (标称)	相关色温 (标称)	显色指数 (CRI)	颜色代码	光通量
929001298502	MAS LEDtube 900mm HO 12W 865 T8	160 °	6500 K	80	865	1,575 lm
929002998602	MAS LEDtube 1500mm UO 21.7W 840 T8	160 °	4000 K	80	840	3,700 lm
929004241802	MAS LEDtube 1200mm UO 13.5W 830 T8 EELC	160 °	3000 K	80	830	2,300 lm
929004241902	MAS LEDtube 1200mm UO 13.5W 840 T8 EELB	160 °	4000 K	80	840	2,500 lm
929004242010	MAS LEDtube 1200mm UO 13.5W 865 T8 CN	160 °	6500 K	80	865	2,500 lm
929004242102	MAS LEDtube 1500mm UO 20W 830 T8 EELC	160 °	3000 K	80	830	3,400 lm
929004242202	MAS LEDtube 1500mm UO 20W 840 T8 EELB	160 °	4000 K	80	840	3,700 lm
929004242310	MAS LEDtube 1500mm UO 20W 865 T8 CN	160 °	6500 K	80	865	3,700 lm
929003555808	MAS LEDtube STD 1200mm 10.5W840 T8	190 °	4000 K	80	840	1,600 lm
929003557308	MAS LEDtube 600mm HO 8W840 T8	190 °	4000 K	83	840	1,050 lm
929003557408	MAS LEDtube 600mm HO 8W865 T8	190 °	6500 K	83	865	1,050 lm
929003805708	MAS LEDtube 600mm HO 8W830 T8	190 °	3000 K	80	830	1,150 lm
929003805810	MAS LEDtube 600mm HO 8W840 T8 CN	190 °	4000 K	80	840	1,200 lm
929003805908	MAS LEDtube 600mm HO 8W865 T8	190 °	6500 K	80	865	1,200 lm
929003805910	MAS LEDtube 600mm HO 8W865 T8 CN	190 °	6500 K	80	865	1,200 lm
929003806008	MAS LEDtube 1200mm HO 13W830 T8	190 °	3000 K	80	830	2,000 lm
929003806110	MAS LEDtube 1200mm HO 13W840 T8 CN	190 °	4000 K	80	840	2,100 lm
929003806210	MAS LEDtube 1200mm HO 13W865 T8 CN	190 °	6500 K	80	865	2,100 lm
929003806308	MAS LEDtube STD 1200mm 10W840 T8	190 °	4000 K	80	840	1,600 lm
929003806408	MAS LEDtube STD 1200mm 10W865 T8	190 °	6500 K	80	865	1,600 lm
929003481702	MASTER LEDtube Starter EMP GenIII	-	-	-	-	-
929001923002	MAS LEDtube 1500mm HO 18.2W 840 T8	160 °	4000 K	80	840	3,100 lm
929001961102	MAS LEDtube 1050mm 16W 840 T8	160 °	4000 K	80	840	2,500 lm
929004242402	MAS LEDtube 1200mm HO 11.3W 830 T8 EELC	160 °	3000 K	80	830	2,000 lm
929004242502	MAS LEDtube 1200mm HO 11.3W 840 T8 EELB	160 °	4000 K	80	840	2,100 lm
929004242602	MAS LEDtube 1200mm HO 11.3W 865 T8 EELB	160 °	6500 K	80	865	2,100 lm
929004242702	MAS LEDtube 1500mm HO 16.7W 830 T8 EELC	160 °	3000 K	80	830	2,900 lm
929004242802	MAS LEDtube 1500mm HO 16.7W 840 T8 EELB	160 °	4000 K	80	840	3,100 lm
929004242902	MAS LEDtube 1500mm HO 16.7W 865 T8 EELB	160 °	6500 K	80	865	3,100 lm

操作和电气

Order Code	Full Product Name	输入频率	线频率	功耗	启动时间 (标称)	瓦数相当
929001298502	MAS LEDtube 900mm HO 12W 865 T8	50 至 60 Hz	50 to 60 Hz	12 W	0.5 s	-
929002998602	MAS LEDtube 1500mm UO 21.7W 840 T8	50 至 60 Hz	50 to 60 Hz	21.7 W	0.5 s	-
929004241802	MAS LEDtube 1200mm UO 13.5W 830 T8 EELC	50 至 60 Hz	-	13.5 W	0.5 s	-
929004241902	MAS LEDtube 1200mm UO 13.5W 840 T8 EELB	50 至 60 Hz	-	13.5 W	0.5 s	-
929004242010	MAS LEDtube 1200mm UO 13.5W 865 T8 CN	50 至 60 Hz	-	13.5 W	0.5 s	36 W
929004242102	MAS LEDtube 1500mm UO 20W 830 T8 EELC	50 至 60 Hz	-	20 W	0.5 s	-
929004242202	MAS LEDtube 1500mm UO 20W 840 T8 EELB	50 至 60 Hz	-	20 W	0.5 s	-
929004242310	MAS LEDtube 1500mm UO 20W 865 T8 CN	50 至 60 Hz	-	20 W	0.5 s	58 W
929003555808	MAS LEDtube STD 1200mm 10.5W840 T8	50 至 60 Hz	50 to 60 Hz	10.5 W	0.5 s	-
929003557308	MAS LEDtube 600mm HO 8W840 T8	50 至 60 Hz	50 to 60 Hz	8 W	0.5 s	-
929003557408	MAS LEDtube 600mm HO 8W865 T8	50 至 60 Hz	50 to 60 Hz	8 W	0.5 s	-
929003805708	MAS LEDtube 600mm HO 8W830 T8	50 至 60 Hz	-	8 W	0.5 s	18 W

MASTER LEDtube GA 灯管

Order Code	Full Product Name	输入频率	线频率	功耗	启动时间 (标称)	瓦数相当
929003805810	MAS LEDtube 600mm HO 8W840 T8 CN	50 至 60 Hz	-	8 W	0.5 s	18 W
929003805908	MAS LEDtube 600mm HO 8W865 T8	50 至 60 Hz	-	8 W	0.5 s	18 W
929003805910	MAS LEDtube 600mm HO 8W865 T8 CN	50 至 60 Hz	-	8 W	0.5 s	18 W
929003806008	MAS LEDtube 1200mm HO 13W830 T8	50 至 60 Hz	-	13 W	0.5 s	36 W
929003806110	MAS LEDtube 1200mm HO 13W840 T8 CN	50 至 60 Hz	-	13 W	0.5 s	36 W
929003806210	MAS LEDtube 1200mm HO 13W865 T8 CN	50 至 60 Hz	-	13 W	0.5 s	36 W
929003806308	MAS LEDtube STD 1200mm 10W840 T8	50 至 60 Hz	-	10 W	0.5 s	36 W
929003806408	MAS LEDtube STD 1200mm 10W865 T8	50 至 60 Hz	-	10 W	0.5 s	36 W
929003481702	MASTER LEDtube Starter EMP GenIII	- Hz	- Hz	-	-	-
929001923002	MAS LEDtube 1500mm HO 18.2W 840 T8	50 至 60 Hz	50 to 60 Hz	18.2 W	0.5 s	-
929001961102	MAS LEDtube 1050mm 16W 840 T8	50 至 60 Hz	50 to 60 Hz	16 W	0.5 s	-
929004242402	MAS LEDtube 1200mm HO 11.3W 830 T8 EELC	50 至 60 Hz	-	11.3 W	0.5 s	-
929004242502	MAS LEDtube 1200mm HO 11.3W 840 T8 EELB	50 至 60 Hz	-	11.3 W	0.5 s	-
929004242602	MAS LEDtube 1200mm HO 11.3W 865 T8 EELB	50 至 60 Hz	-	11.3 W	0.5 s	-
929004242702	MAS LEDtube 1500mm HO 16.7W 830 T8 EELC	50 至 60 Hz	-	16.7 W	0.5 s	-
929004242802	MAS LEDtube 1500mm HO 16.7W 840 T8 EELB	50 至 60 Hz	-	16.7 W	0.5 s	-
929004242902	MAS LEDtube 1500mm HO 16.7W 865 T8 EELB	50 至 60 Hz	-	16.7 W	0.5 s	-

温度

Order Code	Full Product Name	最大外壳温度 (标称)	Order Code	Full Product Name	最大外壳温度 (标称)
929001298502	MAS LEDtube 900mm HO 12W 865 T8	50 °C	929003806008	MAS LEDtube 1200mm HO 13W830 T8	50 °C
929002998602	MAS LEDtube 1500mm UO 21.7W 840 T8	60 °C	929003806110	MAS LEDtube 1200mm HO 13W840 T8 CN	50 °C
929004241802	MAS LEDtube 1200mm UO 13.5W 830 T8 EELC	50 °C	929003806210	MAS LEDtube 1200mm HO 13W865 T8 CN	50 °C
929004241902	MAS LEDtube 1200mm UO 13.5W 840 T8 EELB	50 °C	929003806308	MAS LEDtube STD 1200mm 10W840 T8	50 °C
929004242010	MAS LEDtube 1200mm UO 13.5W 865 T8 CN	50 °C	929003806408	MAS LEDtube STD 1200mm 10W865 T8	50 °C
929004242102	MAS LEDtube 1500mm UO 20W 830 T8 EELC	50 °C	929003481702	MASTER LEDtube Starter EMP GenIII	-
929004242202	MAS LEDtube 1500mm UO 20W 840 T8 EELB	50 °C	929001923002	MAS LEDtube 1500mm HO 18.2W 840 T8	55 °C
929004242310	MAS LEDtube 1500mm UO 20W 865 T8 CN	50 °C	929001961102	MAS LEDtube 1050mm 16W 840 T8	55 °C
929003555808	MAS LEDtube STD 1200mm 10.5W840 T8	50 °C	929004242402	MAS LEDtube 1200mm HO 11.3W 830 T8 EELC	50 °C
929003557308	MAS LEDtube 600mm HO 8W840 T8	50 °C	929004242502	MAS LEDtube 1200mm HO 11.3W 840 T8 EELB	50 °C
929003557408	MAS LEDtube 600mm HO 8W865 T8	50 °C	929004242602	MAS LEDtube 1200mm HO 11.3W 865 T8 EELB	50 °C
929003805708	MAS LEDtube 600mm HO 8W830 T8	50 °C	929004242702	MAS LEDtube 1500mm HO 16.7W 830 T8 EELC	50 °C
929003805810	MAS LEDtube 600mm HO 8W840 T8 CN	50 °C	929004242802	MAS LEDtube 1500mm HO 16.7W 840 T8 EELB	50 °C
929003805908	MAS LEDtube 600mm HO 8W865 T8	50 °C	929004242902	MAS LEDtube 1500mm HO 16.7W 865 T8 EELB	50 °C
929003805910	MAS LEDtube 600mm HO 8W865 T8 CN	50 °C			

机械和外壳

Order Code	Full Product Name	灯泡外观	灯泡外形	Order Code	Full Product Name	灯泡外观	灯泡外形
929001298502	MAS LEDtube 900mm HO 12W 865 T8	磨砂	T8	929003805708	MAS LEDtube 600mm HO 8W830 T8	磨砂	T8
929002998602	MAS LEDtube 1500mm UO 21.7W 840 T8	磨砂	T8	929003805810	MAS LEDtube 600mm HO 8W840 T8 CN	磨砂	T8
929004241802	MAS LEDtube 1200mm UO 13.5W 830 T8 EELC	磨砂	T8	929003805908	MAS LEDtube 600mm HO 8W865 T8	磨砂	T8
929004241902	MAS LEDtube 1200mm UO 13.5W 840 T8 EELB	磨砂	T8	929003805910	MAS LEDtube 600mm HO 8W865 T8 CN	磨砂	T8
929004242010	MAS LEDtube 1200mm UO 13.5W 865 T8 CN	磨砂	T8	929003806008	MAS LEDtube 1200mm HO 13W830 T8	磨砂	T8
929004242102	MAS LEDtube 1500mm UO 20W 830 T8 EELC	磨砂	T8	929003806110	MAS LEDtube 1200mm HO 13W840 T8 CN	磨砂	T8
929004242202	MAS LEDtube 1500mm UO 20W 840 T8 EELB	磨砂	T8	929003806210	MAS LEDtube 1200mm HO 13W865 T8 CN	磨砂	T8
929004242310	MAS LEDtube 1500mm UO 20W 865 T8 CN	磨砂	T8	929003806308	MAS LEDtube STD 1200mm 10W840 T8	磨砂	T8
929003555808	MAS LEDtube STD 1200mm 10.5W840 T8	磨砂	T8	929003806408	MAS LEDtube STD 1200mm 10W865 T8	磨砂	T8
929003557308	MAS LEDtube 600mm HO 8W840 T8	磨砂	T8	929003481702	MASTER LEDtube Starter EMP GenIII	-	-
929003557408	MAS LEDtube 600mm HO 8W865 T8	磨砂	T8	929001923002	MAS LEDtube 1500mm HO 18.2W 840 T8	磨砂	T8

MASTER LEDtube GA 灯管


Order Code	Full Product Name	灯泡外观	灯泡外形
929001961102	MAS LEDtube 1050mm 16W 840 T8	磨砂	T8
929004242402	MAS LEDtube 1200mm HO 11.3W 830 T8 EELC	磨砂	T8
929004242502	MAS LEDtube 1200mm HO 11.3W 840 T8 EELB	磨砂	T8
929004242602	MAS LEDtube 1200mm HO 11.3W 865 T8 EELB	磨砂	T8

审批和申请



Order Code	Full Product Name	环境温度范围	能耗 kWh/ 1000 h
929001298502	MAS LEDtube 900mm HO 12W 865 T8	-20 °C 至 45 °C	12 kWh
929002998602	MAS LEDtube 1500mm UO 21.7W 840 T8	-20 °C 至 45 °C	22 kWh
929004241802	MAS LEDtube 1200mm UO 13.5W 830 T8 EELC	-20 至 +45°C	14 kWh
929004241902	MAS LEDtube 1200mm UO 13.5W 840 T8 EELB	-20 至 +45°C	14 kWh
929004242010	MAS LEDtube 1200mm UO 13.5W 865 T8 CN	-20 至 +45°C	-
929004242102	MAS LEDtube 1500mm UO 20W 830 T8 EELC	-20 至 +45°C	20 kWh
929004242202	MAS LEDtube 1500mm UO 20W 840 T8 EELB	-20 至 +45°C	20 kWh
929004242310	MAS LEDtube 1500mm UO 20W 865 T8 CN	-20 至 +45°C	-
929003555808	MAS LEDtube STD 1200mm 10.5W840 T8	-20 °C 至 45 °C	-
929003557308	MAS LEDtube 600mm HO 8W840 T8	-20 °C 至 45 °C	-
929003557408	MAS LEDtube 600mm HO 8W865 T8	-20 °C 至 45 °C	-
929003805708	MAS LEDtube 600mm HO 8W830 T8	-20 至 +45°C	-
929003805810	MAS LEDtube 600mm HO 8W840 T8 CN	-20 至 +45°C	-
929003805908	MAS LEDtube 600mm HO 8W865 T8	-20 至 +45°C	-
929003805910	MAS LEDtube 600mm HO 8W865 T8 CN	-20 至 +45°C	-
929003806008	MAS LEDtube 1200mm HO 13W830 T8	-20 至 +45°C	-
929003806110	MAS LEDtube 1200mm HO 13W840 T8 CN	-20 至 +45°C	-
929003806210	MAS LEDtube 1200mm HO 13W865 T8 CN	-20 至 +45°C	-
929003806308	MAS LEDtube STD 1200mm 10W840 T8	-20 至 +45°C	-
929003806408	MAS LEDtube STD 1200mm 10W865 T8	-20 至 +45°C	-
929003481702	MASTER LEDtube Starter EMP GenIII	-	-
929001923002	MAS LEDtube 1500mm HO 18.2W 840 T8	-20 °C 至 45 °C	19 kWh
929001961102	MAS LEDtube 1050mm 16W 840 T8	-20 °C 至 45 °C	16 kWh
929004242402	MAS LEDtube 1200mm HO 11.3W 830 T8 EELC	-20 至 +45°C	12 kWh
929004242502	MAS LEDtube 1200mm HO 11.3W 840 T8 EELB	-20 至 +45°C	12 kWh
929004242602	MAS LEDtube 1200mm HO 11.3W 865 T8 EELB	-20 至 +45°C	12 kWh



Order Code	Full Product Name	灯泡外观	灯泡外形
929004242702	MAS LEDtube 1500mm HO 16.7W 830 T8 EELC	磨砂	T8
929004242802	MAS LEDtube 1500mm HO 16.7W 840 T8 EELB	磨砂	T8
929004242902	MAS LEDtube 1500mm HO 16.7W 865 T8 EELB	磨砂	T8

Order Code	Full Product Name	环境温度范围	能耗 kWh/ 1000 h
929004242702	MAS LEDtube 1500mm HO 16.7W 830 T8 EELC	-20 至 +45°C	17 kWh
929004242802	MAS LEDtube 1500mm HO 16.7W 840 T8 EELB	-20 至 +45°C	17 kWh
929004242902	MAS LEDtube 1500mm HO 16.7W 865 T8 EELB	-20 至 +45°C	17 kWh



MASTER LEDtube GA 灯管





MASTER LEDtube GA 灯管

