



新一代 LED 灯管

其他 LED 灯管

Philips LED 灯管将 LED 光源融入到传统的荧光灯外形中。这款产品是升级普通照明应用中的灯泡的理想解决方案：它满足了基本的照明要求，可以节约大量的能源，属于环保产品。

优点

- 降低了能耗，因而削减了运营成本
- 使用寿命比传统灯具长 2-3 倍，因而降低了维护成本
- 将现有灯具升级到 LED 技术的最便捷方式；完全安全的产品和安装流程


特点

- 高能效
- 安装简便
- 传统的外形，搭配现有的灯具
- 无汞

应用

- 酒店、零售空间、办公室、工业和家用

二维绘图



Product	D1	D2	A1	A2	A3
MAS Ledtube 1200mm HO 16W 840 T5 DC	15.8 mm	19 mm	1,149 mm	1,156.1 mm	1,163.2 mm
MAS Ledtube 1200mm HO 16W 865 T5 DC	15.8 mm	19 mm	1,149 mm	1,156.1 mm	1,163.2 mm
MAS Ledtube 600mm HO 8.3W 840 T5 DC	15.8 mm	19 mm	549 mm	556.1 mm	563.2 mm
MAS Ledtube 600mm HO 8.3W 865 T5 DC	15.8 mm	19 mm	549 mm	556.1 mm	563.2 mm

其他 LED 灯管

一般信息	
底盖	G5
切换循环	200,000
标称使用寿命	50,000 小时
灯技术	
光束角度 (标称)	160 °
显色指数 (CRI)	82
标称使用寿命结束时灯的光通维持率 (标称)	70 %
操作和电气	
输入频率	- Hz
线频率	- Hz
启动时间 (标称)	0.5 s
控制和调光	
可调光	是
机械和外壳	
灯泡外观	磨砂
灯泡外形	T5
审批和申请	
环境温度范围	-20 °C 至 45 °C

灯技术

Order Code	Full Product Name	相关色温 (标称)	颜色代码	光通量
929002387208	MAS Ledtube 600mm HO 8.3W 840 T5 DC	4000 K	840	1,250 lm
929002387308	MAS Ledtube 600mm HO 8.3W 865 T5 DC	6500 K	865	1,250 lm
929002387408	MAS Ledtube 1200mm HO 16W 840 T5 DC	4000 K	840	2,500 lm
929002387508	MAS Ledtube 1200mm HO 16W 865 T5 DC	6500 K	865	2,500 lm

操作和电气

Order Code	Full Product Name	功耗
929002387208	MAS Ledtube 600mm HO 8.3W 840 T5 DC	8.3 W
929002387308	MAS Ledtube 600mm HO 8.3W 865 T5 DC	8.3 W

Order Code	Full Product Name	功耗
929002387408	MAS Ledtube 1200mm HO 16W 840 T5 DC	16 W
929002387508	MAS Ledtube 1200mm HO 16W 865 T5 DC	16 W


温度

Order Code	Full Product Name	最大外壳温度 (标称)
929002387208	MAS Ledtube 600mm HO 8.3W 840 T5 DC	45 °C
929002387308	MAS Ledtube 600mm HO 8.3W 865 T5 DC	45 °C

Order Code	Full Product Name	最大外壳温度 (标称)
929002387408	MAS Ledtube 1200mm HO 16W 840 T5 DC	55 °C
929002387508	MAS Ledtube 1200mm HO 16W 865 T5 DC	55 °C

审批和申请

Order Code	Full Product Name	能耗 kWh/1000 h
929002387208	MAS Ledtube 600mm HO 8.3W 840 T5 DC	9 kWh
929002387308	MAS Ledtube 600mm HO 8.3W 865 T5 DC	9 kWh
929002387408	MAS Ledtube 1200mm HO 16W 840 T5 DC	16 kWh
929002387508	MAS Ledtube 1200mm HO 16W 865 T5 DC	16 kWh



其他 LED 灯管

