

新一代的节能管照明

MASTER LEDtube InstantFit HF T8

飞利浦 MASTER LEDtube 内建 LED 光源，在传统线性荧光灯外型中融合了雾面外盖设计，这项产品的长使用寿命与出色的流明维持率，将更换灯泡的麻烦减到最少，同时降低了维护成本。提供完整系列。

优点

- 节能环保，适合公共场所照明应用环境
- 使用寿命长达 30000 小时,维修成本少
- 直接替换 T8 荧光灯管,使用简单方便

特点

- 节能环保，适合公共场所照明应用环境
- 使用寿命长达 30000 小时,维修成本少
- 直接替换 T8 荧光灯管,使用简单方便

应用

- 停车场照明，工厂照明
- 办公室照明
- 公共场所照明

安全提示

- 注意：在使用这些灯具的任何安装中，整体能效和光分布由安装设计来确定。


MASTER LEDtube InstantFit HF T8

Versions



TLED 230V 10.5W-36W 160D T8ND

二维绘图



Product	D1	D2	A1	A2	A3
MAS LEDtube HF 1500mm UO 24W840 T8	25.8 mm	28 mm	1,498.8 mm	1,505.9 mm	1,513 mm

