



# 产品描述

## MASTER LED 灯泡

MASTER LEDbulb A60 7W 具有可调发光的效果，创造热情奔放、温暖惬意的气氛，其最新设计向各个方向辐射出温暖的光照，是替代白炽灯的不二选择。MASTER LEDbulb A55 6W 可提供可调、柔和、温暖的光照。MASTER LEDbulbs 是酒店服务行业普通照明应用的理想产品。这些产品特别适合于公共场所，如需要灯光一直照亮的大堂、走廊、楼梯井等。可与带有 E27 固定架的现有卡具兼容，用于 25 和 40W 白炽灯的改装替换，MASTER GLOW LEDbulb 灯泡在保证发光质量不变的情况下，可大量节约能源，降低维修成本。可与最新型的调光器一起使用，达到可使酒店服务业主在一年内收回投资的进一步效果。

### 优点

- 发光效果 - 采用 MASTER LEDbulb 7 W，可产生温暖的光照。
- MASTER LEDbulb 6 W 可发出柔和、温暖的光照，并具有高雅的气魄。
- 80%节能效果

### 特点

- 节能环保，适合商业重点照明应用环境
- 相当于 40W A60 灯泡亮度
- 在典型的酒店和商场应用场所，投资回收期短
- 产品多样，设计灵活
- 可调光
- 灯泡泛光照明
- 安装简单，使用方便
- 220V 市电，无需变压器

### 应用

- 商业重点照明
- 酒店照明,装饰照明
- 日常照明

### 安全提示

- Operating temperature range is between -20° C and 45° C ambient
- Only to apply in dry or damp locations and most of open fixtures with lamp-holders that offer sufficient space (10 mm free air space)
- Not intended for use with emergency light fixtures or exit lights



# MASTER LED 灯泡

## Versions



LEDbulb MAS SLR1 A60 E27 CL 1

## 二维绘图



| Product                            | D       | C      |
|------------------------------------|---------|--------|
| MAS LEDbulb DT 8-60W E27 A60 CL UK | 60.5 mm | 110 mm |

