



# La soluzione ideale per l'illuminazione spot

## MASTER LEDspot LV

Philips MASTER VALUE MR16 è la serie di sostituzioni MR16 alogene a bassa tensione (12 VCA). Non solo è basata sulla soluzione brevettata di Philips a garanzia della più estesa compatibilità possibile con i trasformatori elettronici alogeni standard a 12 V, ma è anche in grado di offrire un'intensità del fascio equivalente alle lampade alogene MR16 Philips da 50 W. Il fattore di forma di Philips MASTER Value LED MR16 garantisce una forma del 100% sul retro della lampada (forma esatta con le lampade alogene.)

### Vantaggi

- Risparmio energetico fino all'80% rispetto alle normali lampade alogene
- Ampia compatibilità con i trasformatori
- Aggiornamento diretto (retrofit) con lampade alogene MR16 a bassa tensione con attacco GU5.3

### Caratteristiche

- Gamma dimmerabile
- Driver intelligente brevettato
- Meccanismo di movimento dell'aria (ventola di raffreddamento) con livelli di rumore molto bassi
- Durata di 25.000 ore
- L'assenza di raggi UV o di fasci freddi (no IR) la rende adatta all'illuminazione di oggetti sensibili al calore (alimenti, materiali organici, dipinti e così via).

### Applicazione

- Ideale per l'illuminazione d'accento di hotel, ospedali, negozi e musei (pavimenti, ascensori, espositori)

# MASTER LEDspot LV

## Warnings and safety

- La temperatura di funzionamento è compresa tra -20 °C e 45 °C
- Applicare solo in luoghi asciutti o umidi e la maggior parte degli accessori aperti con porta-lampade che offrono spazio sufficiente (spazio libero di 10 mm)
- Non destinato all'utilizzo con luci di emergenza o luci di uscita

## Versions



MASTER LED 5.5-50W MR16 GU5.3





LEDspots MAS SLR 2 MR11 GU4



LEDspot MR16 GU5.3

## Disegno tecnico





| Product                           | D       | C     |
|-----------------------------------|---------|-------|
| MASTER LED 5.5-50W 2700K MR16 24D | 50,2 mm | 49 mm |
| MASTER LED 5.5-50W 2700K MR16 36D | 50,2 mm | 49 mm |

| Product                                 | D       | C       |
|-----------------------------------------|---------|---------|
| MAS LED SPOT VLE D 7.5-50W MR16 927 36D | 50,5 mm | 45,5 mm |
| MAS LED SPOT VLE D 7.5-50W MR16 927 60D | 50,5 mm | 45,5 mm |
| MAS LED SPOT VLE D 7.5-50W MR16 930 36D | 50,5 mm | 45,5 mm |
| MAS LED SPOT VLE D 7.5-50W MR16 930 60D | 50,5 mm | 45,5 mm |
| MAS LED SPOT VLE D 7.5-50W MR16 940 36D | 50,5 mm | 45,5 mm |
| MAS LED SPOT VLE D 7.5-50W MR16 940 60D | 50,5 mm | 45,5 mm |
| MAS LED spot VLE D 5.8-35W MR16 927 36D | 50,5 mm | 45,5 mm |
| MAS LED spot VLE D 5.8-35W MR16 927 60D | 50,5 mm | 45,5 mm |
| MAS LED spot VLE D 5.8-35W MR16 930 36D | 50,5 mm | 45,5 mm |
| MAS LED spot VLE D 5.8-35W MR16 930 60D | 50,5 mm | 45,5 mm |
| MAS LED spot VLE D 5.8-35W MR16 940 36D | 50,5 mm | 45,5 mm |
| MAS LED spot VLE D 5.8-35W MR16 940 60D | 50,5 mm | 45,5 mm |
| MAS LEDspotLV DimTone 5.8-35W MR16 36D  | 50,5 mm | 45,5 mm |

# MASTER LEDspot LV

## Disegno tecnico



| Product                            | D       | C       |
|------------------------------------|---------|---------|
| MAS LEDspotLV 3.5-20W 827 MR11 24D | 35,1 mm | 39,5 mm |

| Product                                | D       | C       |
|----------------------------------------|---------|---------|
| MAS LEDspotLV DimTone 7.5-50W MR16 36D | 50,5 mm | 45,5 mm |

| Informazioni generali                  |        |
|----------------------------------------|--------|
| Ciclo di commutazione on/off           | 50.000 |
| Dati tecnici di illuminazione          |        |
| LLMF a fine durata vita nominale (Nom) | 70 %   |
| Funzionamento e parte elettrica        |        |
| Frequenza di ingresso                  | - Hz   |
| Frequenza di linea                     | - Hz   |
| Tempo di avvio (Nom)                   | 0,5 s  |

### Informazioni generali

| Order Code | Full Product Name                          | Attacco | Durata nominale |
|------------|--------------------------------------------|---------|-----------------|
| 30718600   | MASTER LED spot VLE D 5.8-35W MR16 927 36D | GU5.3   | 25.000 ore      |
| 30720900   | MASTER LED spot VLE D 5.8-35W MR16 930 36D | GU5.3   | 25.000 ore      |
| 30722300   | MASTER LED spot VLE D 5.8-35W MR16 940 36D | GU5.3   | 25.000 ore      |
| 30724700   | MASTER LED spot VLE D 5.8-35W MR16 927 60D | GU5.3   | 25.000 ore      |
| 30726100   | MASTER LED spot VLE D 5.8-35W MR16 930 60D | GU5.3   | 25.000 ore      |
| 30728500   | MASTER LED spot VLE D 5.8-35W MR16 940 60D | GU5.3   | 25.000 ore      |

| Order Code | Full Product Name                          | Attacco | Durata nominale |
|------------|--------------------------------------------|---------|-----------------|
| 30730800   | MASTER LEDspotLV DimTone 5.8-35W MR16 36D  | GU5.3   | 25.000 ore      |
| 30732200   | MASTER LED SPOT VLE D 7.5-50W MR16 927 36D | GU5.3   | 25.000 ore      |
| 30734600   | MASTER LED SPOT VLE D 7.5-50W MR16 930 36D | GU5.3   | 25.000 ore      |
| 30736000   | MASTER LED SPOT VLE D 7.5-50W MR16 940 36D | GU5.3   | 25.000 ore      |
| 47599700   | MASTER LED 5.5-50W 2700K MR16 24D          | GU5.3   | 25.000 ore      |
| 47603100   | MASTER LED 5.5-50W 2700K MR16 36D          | GU5.3   | 25.000 ore      |
| 35990100   | MASTER LEDspotLV 3.5-20W 827 MR11 24D      | GU4     | 40.000 ore      |

MASTER LEDspot LV

| Order Code | Full Product Name                          | Attacco | Durata nominale |
|------------|--------------------------------------------|---------|-----------------|
| 30744500   | MASTER LEDspotLV DimTone 7.5-50W MR16 36D  | GU5.3   | 25.000 ore      |
| 30738400   | MASTER LED SPOT VLE D 7.5-50W MR16 927 60D | GU5.3   | 25.000 ore      |

| Order Code | Full Product Name                          | Attacco | Durata nominale |
|------------|--------------------------------------------|---------|-----------------|
| 30740700   | MASTER LED SPOT VLE D 7.5-50W MR16 930 60D | GU5.3   | 25.000 ore      |
| 30742100   | MASTER LED SPOT VLE D 7.5-50W MR16 940 60D | GU5.3   | 25.000 ore      |

Dati tecnici di illuminazione

| Order Code | Full Product Name                          | Angolo del fascio (Nom) | Temperatura di colore correlata (Nom) | Indice di resa cromatica (CRI) | Codice colore | Flusso luminoso | Intensità luminosa (Nom) |
|------------|--------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|---------------|-----------------|--------------------------|
| 30718600   | MASTER LED spot VLE D 5.8-35W MR16 927 36D | 36 °                    | 2700 K                                | 90                             | 927           | 450 lm          | 1.300 cd                 |
| 30720900   | MASTER LED spot VLE D 5.8-35W MR16 930 36D | 36 °                    | 3000 K                                | 90                             | 930           | 460 lm          | 1.300 cd                 |
| 30722300   | MASTER LED spot VLE D 5.8-35W MR16 940 36D | 36 °                    | 4000 K                                | 90                             | 940           | 490 lm          | 1.200 cd                 |
| 30724700   | MASTER LED spot VLE D 5.8-35W MR16 927 60D | 60 °                    | 2700 K                                | 90                             | 927           | 450 lm          | 600 cd                   |
| 30726100   | MASTER LED spot VLE D 5.8-35W MR16 930 60D | 60 °                    | 3000 K                                | 90                             | 930           | 460 lm          | 600 cd                   |
| 30728500   | MASTER LED spot VLE D 5.8-35W MR16 940 60D | 60 °                    | 4000 K                                | 90                             | 940           | 490 lm          | 550 cd                   |
| 30730800   | MASTER LEDspotLV DimTone 5.8-35W MR16 36D  | 36 °                    | 2200 K                                | 90                             | 922-927       | 345 lm          | 800 cd                   |
| 30732200   | MASTER LED SPOT VLE D 7.5-50W MR16 927 36D | 36 °                    | 2700 K                                | 90                             | 927           | 621 lm          | 1.600 cd                 |
| 30734600   | MASTER LED SPOT VLE D 7.5-50W MR16 930 36D | 36 °                    | 3000 K                                | 90                             | 930           | 630 lm          | 1.600 cd                 |
| 30736000   | MASTER LED SPOT VLE D 7.5-50W MR16 940 36D | 36 °                    | 4000 K                                | 90                             | 940           | 660 lm          | 1.500 cd                 |
| 47599700   | MASTER LED 5.5-50W 2700K MR16 24D          | 24 °                    | 2700 K                                | 80                             | 827           | 415 lm          | 1.800 cd                 |
| 47603100   | MASTER LED 5.5-50W 2700K MR16 36D          | 36 °                    | 2700 K                                | 80                             | 827           | 415 lm          | 1.000 cd                 |
| 35990100   | MASTER LEDspotLV 3.5-20W 827 MR11 24D      | 24 °                    | 2700 K                                | 80                             | 827           | 200 lm          | 1.000 cd                 |
| 30744500   | MASTER LEDspotLV DimTone 7.5-50W MR16 36D  | 36 °                    | 2200 K                                | 90                             | 922-927       | 621 lm          | 1.100 cd                 |
| 30738400   | MASTER LED SPOT VLE D 7.5-50W MR16 927 60D | 60 °                    | 2700 K                                | 90                             | 927           | 621 lm          | 750 cd                   |
| 30740700   | MASTER LED SPOT VLE D 7.5-50W MR16 930 60D | 60 °                    | 3000 K                                | 90                             | 930           | 630 lm          | 800 cd                   |
| 30742100   | MASTER LED SPOT VLE D 7.5-50W MR16 940 60D | 60 °                    | 4000 K                                | 90                             | 940           | 660 lm          | 770 cd                   |

Funzionamento e parte elettrica

| Order Code | Full Product Name                          | Consumo energetico | Potenza equivalente |
|------------|--------------------------------------------|--------------------|---------------------|
| 30718600   | MASTER LED spot VLE D 5.8-35W MR16 927 36D | 5,8 W              | 35 W                |
| 30720900   | MASTER LED spot VLE D 5.8-35W MR16 930 36D | 5,8 W              | 35 W                |
| 30722300   | MASTER LED spot VLE D 5.8-35W MR16 940 36D | 5,8 W              | 35 W                |
| 30724700   | MASTER LED spot VLE D 5.8-35W MR16 927 60D | 5,8 W              | 35 W                |
| 30726100   | MASTER LED spot VLE D 5.8-35W MR16 930 60D | 5,8 W              | 35 W                |
| 30728500   | MASTER LED spot VLE D 5.8-35W MR16 940 60D | 5,8 W              | 35 W                |
| 30730800   | MASTER LEDspotLV DimTone 5.8-35W MR16 36D  | 5,8 W              | 35 W                |
| 30732200   | MASTER LED SPOT VLE D 7.5-50W MR16 927 36D | 7,5 W              | 50 W                |
| 30734600   | MASTER LED SPOT VLE D 7.5-50W MR16 930 36D | 7,5 W              | 50 W                |

| Order Code | Full Product Name                          | Consumo energetico | Potenza equivalente |
|------------|--------------------------------------------|--------------------|---------------------|
| 30736000   | MASTER LED SPOT VLE D 7.5-50W MR16 940 36D | 7,5 W              | 50 W                |
| 47599700   | MASTER LED 5.5-50W 2700K MR16 24D          | 5,5 W              | 50 W                |
| 47603100   | MASTER LED 5.5-50W 2700K MR16 36D          | 5,5 W              | 50 W                |
| 35990100   | MASTER LEDspotLV 3.5-20W 827 MR11 24D      | 3,5 W              | 20 W                |
| 30744500   | MASTER LEDspotLV DimTone 7.5-50W MR16 36D  | 7,5 W              | 50 W                |
| 30738400   | MASTER LED SPOT VLE D 7.5-50W MR16 927 60D | 7,5 W              | 50 W                |
| 30740700   | MASTER LED SPOT VLE D 7.5-50W MR16 930 60D | 7,5 W              | 50 W                |
| 30742100   | MASTER LED SPOT VLE D 7.5-50W MR16 940 60D | 7,5 W              | 50 W                |

Temperatura

MASTER LEDspot LV

| Order Code | Full Product Name                          | Temp. massima involucro (Nom) |
|------------|--------------------------------------------|-------------------------------|
| 30718600   | MASTER LED spot VLE D 5.8-35W MR16 927 36D | 85 °C                         |
| 30720900   | MASTER LED spot VLE D 5.8-35W MR16 930 36D | 85 °C                         |
| 30722300   | MASTER LED spot VLE D 5.8-35W MR16 940 36D | 85 °C                         |
| 30724700   | MASTER LED spot VLE D 5.8-35W MR16 927 60D | 85 °C                         |
| 30726100   | MASTER LED spot VLE D 5.8-35W MR16 930 60D | 85 °C                         |
| 30728500   | MASTER LED spot VLE D 5.8-35W MR16 940 60D | 85 °C                         |
| 30730800   | MASTER LEDspotLV DimTone 5.8-35W MR16 36D  | 88 °C                         |
| 30732200   | MASTER LED SPOT VLE D 7.5-50W MR16 927 36D | 95 °C                         |
| 30734600   | MASTER LED SPOT VLE D 7.5-50W MR16 930 36D | 95 °C                         |

Controlli e dimmerazione

| Order Code | Full Product Name                          | Dimmerabile               |
|------------|--------------------------------------------|---------------------------|
| 30718600   | MASTER LED spot VLE D 5.8-35W MR16 927 36D | Solo con dimmer specifici |
| 30720900   | MASTER LED spot VLE D 5.8-35W MR16 930 36D | Solo con dimmer specifici |
| 30722300   | MASTER LED spot VLE D 5.8-35W MR16 940 36D | Solo con dimmer specifici |
| 30724700   | MASTER LED spot VLE D 5.8-35W MR16 927 60D | Solo con dimmer specifici |
| 30726100   | MASTER LED spot VLE D 5.8-35W MR16 930 60D | Solo con dimmer specifici |
| 30728500   | MASTER LED spot VLE D 5.8-35W MR16 940 60D | Solo con dimmer specifici |
| 30730800   | MASTER LEDspotLV DimTone 5.8-35W MR16 36D  | Solo con dimmer specifici |
| 30732200   | MASTER LED SPOT VLE D 7.5-50W MR16 927 36D | Solo con dimmer specifici |

Meccanica e corpo

| Order Code | Full Product Name                          | Forma lampadina |
|------------|--------------------------------------------|-----------------|
| 30718600   | MASTER LED spot VLE D 5.8-35W MR16 927 36D | MR16            |
| 30720900   | MASTER LED spot VLE D 5.8-35W MR16 930 36D | MR16            |
| 30722300   | MASTER LED spot VLE D 5.8-35W MR16 940 36D | MR16            |
| 30724700   | MASTER LED spot VLE D 5.8-35W MR16 927 60D | MR16            |
| 30726100   | MASTER LED spot VLE D 5.8-35W MR16 930 60D | MR16            |
| 30728500   | MASTER LED spot VLE D 5.8-35W MR16 940 60D | MR16            |
| 30730800   | MASTER LEDspotLV DimTone 5.8-35W MR16 36D  | MR16            |
| 30732200   | MASTER LED SPOT VLE D 7.5-50W MR16 927 36D | MR16            |
| 30734600   | MASTER LED SPOT VLE D 7.5-50W MR16 930 36D | MR16            |

Approvazione e applicazione

| Order Code | Full Product Name                          | Consumo energetico kWh/1000 h |
|------------|--------------------------------------------|-------------------------------|
| 30718600   | MASTER LED spot VLE D 5.8-35W MR16 927 36D | 6 kWh                         |
| 30720900   | MASTER LED spot VLE D 5.8-35W MR16 930 36D | 6 kWh                         |
| 30722300   | MASTER LED spot VLE D 5.8-35W MR16 940 36D | 6 kWh                         |

| Order Code | Full Product Name                          | Temp. massima involucro (Nom) |
|------------|--------------------------------------------|-------------------------------|
| 30736000   | MASTER LED SPOT VLE D 7.5-50W MR16 940 36D | 95 °C                         |
| 47599700   | MASTER LED 5.5-50W 2700K MR16 24D          | 95 °C                         |
| 47603100   | MASTER LED 5.5-50W 2700K MR16 36D          | 95 °C                         |
| 35990100   | MASTER LEDspotLV 3.5-20W 827 MR11 24D      | 85 °C                         |
| 30744500   | MASTER LEDspotLV DimTone 7.5-50W MR16 36D  | 95 °C                         |
| 30738400   | MASTER LED SPOT VLE D 7.5-50W MR16 927 60D | 95 °C                         |
| 30740700   | MASTER LED SPOT VLE D 7.5-50W MR16 930 60D | 95 °C                         |
| 30742100   | MASTER LED SPOT VLE D 7.5-50W MR16 940 60D | 95 °C                         |



| Order Code | Full Product Name                          | Dimmerabile               |
|------------|--------------------------------------------|---------------------------|
| 30734600   | MASTER LED SPOT VLE D 7.5-50W MR16 930 36D | Solo con dimmer specifici |
| 30736000   | MASTER LED SPOT VLE D 7.5-50W MR16 940 36D | Solo con dimmer specifici |
| 47599700   | MASTER LED 5.5-50W 2700K MR16 24D          | No                        |
| 47603100   | MASTER LED 5.5-50W 2700K MR16 36D          | No                        |
| 35990100   | MASTER LEDspotLV 3.5-20W 827 MR11 24D      | No                        |
| 30744500   | MASTER LEDspotLV DimTone 7.5-50W MR16 36D  | Solo con dimmer specifici |
| 30738400   | MASTER LED SPOT VLE D 7.5-50W MR16 927 60D | Solo con dimmer specifici |
| 30740700   | MASTER LED SPOT VLE D 7.5-50W MR16 930 60D | Solo con dimmer specifici |
| 30742100   | MASTER LED SPOT VLE D 7.5-50W MR16 940 60D | Solo con dimmer specifici |










| Order Code | Full Product Name                          | Forma lampadina |
|------------|--------------------------------------------|-----------------|
| 30736000   | MASTER LED SPOT VLE D 7.5-50W MR16 940 36D | MR16            |
| 47599700   | MASTER LED 5.5-50W 2700K MR16 24D          | MR16            |
| 47603100   | MASTER LED 5.5-50W 2700K MR16 36D          | MR16            |
| 35990100   | MASTER LEDspotLV 3.5-20W 827 MR11 24D      | MR11            |
| 30744500   | MASTER LEDspotLV DimTone 7.5-50W MR16 36D  | MR16            |
| 30738400   | MASTER LED SPOT VLE D 7.5-50W MR16 927 60D | MR16            |
| 30740700   | MASTER LED SPOT VLE D 7.5-50W MR16 930 60D | MR16            |
| 30742100   | MASTER LED SPOT VLE D 7.5-50W MR16 940 60D | MR16            |

| Order Code | Full Product Name                          | Consumo energetico kWh/1000 h |
|------------|--------------------------------------------|-------------------------------|
| 30724700   | MASTER LED spot VLE D 5.8-35W MR16 927 60D | 6 kWh                         |
| 30726100   | MASTER LED spot VLE D 5.8-35W MR16 930 60D | 6 kWh                         |
| 30728500   | MASTER LED spot VLE D 5.8-35W MR16 940 60D | 6 kWh                         |


MASTER LEDspot LV

| Order Code | Full Product Name                          | Consumo energetico<br>kWh/1000 h |
|------------|--------------------------------------------|----------------------------------|
| 30730800   | MASTER LEDspotLV DimTone 5.8-35W MR16 36D  | 6 kWh                            |
| 30732200   | MASTER LED SPOT VLE D 7.5-50W MR16 927 36D | 8 kWh                            |
| 30734600   | MASTER LED SPOT VLE D 7.5-50W MR16 930 36D | 8 kWh                            |
| 30736000   | MASTER LED SPOT VLE D 7.5-50W MR16 940 36D | 8 kWh                            |
| 47599700   | MASTER LED 5.5-50W 2700K MR16 24D          | -                                |
| 47603100   | MASTER LED 5.5-50W 2700K MR16 36D          | -                                |
| 35990100   | MASTER LEDspotLV 3.5-20W 827 MR11 24D      | 4 kWh                            |
| 30744500   | MASTER LEDspotLV DimTone 7.5-50W MR16 36D  | 8 kWh                            |
| 30738400   | MASTER LED SPOT VLE D 7.5-50W MR16 927 60D | 8 kWh                            |
| 30740700   | MASTER LED SPOT VLE D 7.5-50W MR16 930 60D | 8 kWh                            |
| 30742100   | MASTER LED SPOT VLE D 7.5-50W MR16 940 60D | 8 kWh                            |







## Accent Diagrams




Accent Diagram - MAS LED SPOT VLE D  
7.5-50W MR16 927 60D




Accent Diagram - MASTER LED 5.5-50W 2700K  
MR16 24D




**Accent Diagram - MASTER LED 5.5-50W 2700K  
MR16 36D**




Accent Diagram - MAS LED SPOT VLE D  
7.5-50W MR16 930 36D




Accent Diagram - MAS LEDspotLV DimTone  
5.8-35W MR16 36D




Accent Diagram - MAS LED SPOT VLE D  
7.5-50W MR16 940 36D











Accent Diagram - MAS LED spot VLE D 5.8-35W  
MR16 940 36D




Accent Diagram - MAS LED spot VLE D 5.8-35W  
MR16 927 36D




**Accent Diagram - MAS LED spot VLE D 5.8-35W  
MR16 930 60D**




## Beam Diagrams




Beam diagram - MAS LED SPOT VLE D 7.5-50W  
MR16 927 36D




Beam diagram - MASTER LED 5.5-50W 2700K  
MR16 24D




Beam diagram - MASTER LED 5.5-50W 2700K  
MR16 36D




Beam diagram - MAS LED spot VLE D 5.8-35W  
MR16 940 60D




Beam diagram - MAS LEDspotLV DimTone  
5.8-35W MR16 36D




Beam diagram - MAS LED spot VLE D 5.8-35W  
MR16 927 60D



Beam diagram - MAS LED SPOT VLE D 7.5-50W  
MR16 940 60D




Beam diagram - MAS LED spot VLE D 5.8-35W  
MR16 930 60D




Beam diagram - MAS LED SPOT VLE D 7.5-50W  
MR16 940 36D


Beam Diagrams




Beam diagram - MAS LEDspotLV DimTone 7.5-50W MR16 36D




Beam diagram - MAS LED spot VLE D 5.8-35W MR16 930 36D




Beam diagram - MAS LED SPOT VLE D 7.5-50W MR16 927 60D




Beam diagram - MAS LED spot VLE D 5.8-35W MR16 940 36D




Beam diagram - MAS LEDspotLV 3.5-20W 827 MR11 24D



Beam diagram - MAS LED SPOT VLE D 7.5-50W MR16 930 60D



Beam diagram - MAS LED SPOT VLE D 7.5-50W MR16 930 36D



Beam diagram - MAS LED spot VLE D 5.8-35W MR16 927 36D

