



Ιδανική λύση αντικατάστασης σποτ αλογόνων

MASTER LEDspot 230V

Τα σποτ MASTER LEDspot MV αποδίδουν θερμό λευκό φως ανάδειξης που θυμίζει φως λαμπτήρων αλογόνων και αποτελούν την ιδανική λύση για εφαρμογές φωτισμού με σποτ στους κλάδους φιλοξενίας. Πρόκειται για ιδανική λύση για φωτισμό σποτ σε δημόσιους χώρους όπως εισόδους, διαδρόμους και κλιμακοστάσια όπου τα φώτα παραμένουν ανοιχτά όλο το 24ωρο, καθώς επίσης και σε εισόδους ασανσέρ, βιτρίνες, και ντουλάπες. Τα σποτ MASTER LEDspot MV προσφέρουν μεγάλη οικονομία ενέργειας και περιορίζουν στο ελάχιστο το κόστος συντήρησης, διατηρώντας πάντα την υψηλή ποιότητα φωτισμού και δίνοντας τη δυνατότητα στους επενδυτές να κάνουν απόσβεση σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Είναι συμβατά με τα περισσότερα υφιστάμενα φωτιστικά που με βάση GU10 και είναι σχεδιασμένα για απευθείας αντικατάσταση των λαμπτήρων αλογόνων ή πυράκτωσης. Διαθέτουν δυνατότητα ρύθμισης έντασης φωτισμού και το επιπλέον χαρακτηριστικό DimTone παρέχει τη δυνατότητα για ρύθμιση του χρώματος του φωτός, από το τυπικό θερμό λευκό με ρύθμιση στη μέγιστη ένταση φωτισμού, σε θερμότερο λευκό με ρύθμιση στην ελάχιστη ένταση φωτισμού.

Οφέλη

- 80 % εξοικονόμηση ενέργειας
- Συμβατότητα με μεγάλος εύρος ρυθμιστών έντασης φωτισμού

Χαρακτηριστικά

- Συμβατός με ένα μεγάλο αριθμό ρυθμιστών έντασης
- Διάρκεια ζωής 25.000 έως 45.000 ωρών
- Σαφώς καθορισμένη διάχυση δέσμης
- Φως χωρίς ακτινοβολία UV και IR για λιγότερη θερμότητα και προστασία των αντικειμένων που έχουν ευαισθησία στο φως

MASTER LEDspot 230V

Εφαρμογή

- Ξενοδοχεία, εστιατόρια, μπαρ, καφετέριες
- Είσοδοι και χώροι αναμονής, διάδρομοι, κλιμακοστάσια, τουαλέτες

Προειδοποίηση & ασφάλεια


- Operating temperature range is between -20° C and 45° C ambient
- Only to apply in dry or damp locations and most of open fixtures with lamp-holders that offer sufficient space (10 mm free air space)
- Not intended for use with emergency light fixtures or exit lights

Versions



LEDspots VLE D 650lm GU10 930 120D


Σχεδιάγραμμα διαστάσεων



Product	D	C
MAS LED spot VLE D 3.7-35W GU10 930 36D	50 mm	54 mm
MAS LED spot VLE D 3.7-35W GU10 940 36D	50 mm	54 mm
MAS LED spot VLE D 4.9-50W GU10 927 60D	50 mm	54 mm
MAS LED spot VLE D 4.9-50W GU10 930 36D	50 mm	54 mm
MAS LED spot VLE D 4.9-50W GU10 930 60D	50 mm	54 mm
MAS LED spot VLE D 6.2-80W GU10 927 36D	50 mm	54 mm
MAS LED spot VLE D 6.2-80W GU10 940 36D	50 mm	54 mm
MAS LED spot VLE D 6.2-80W GU10 965 36D	50 mm	54 mm
MAS LED spot VLE DT 4.9-50W GU10 927 36D	50 mm	54 mm
Master LED 4.9-50W GU10 927 36D Dim	50 mm	54 mm
Master LED 4.9-50W GU10 930 36D Dim	50 mm	54 mm
Master LED 4.9-50W GU10 940 36D Dim	50 mm	54 mm

MASTER LEDspot 230V

Σχεδιάγραμμα διαστάσεων



Product	D	C
MAS LED spot VLE D 2.8-35W GU10 927 36D	50 mm	54 mm
MAS LED spot VLE D 2.8-35W GU10 927 60D	50 mm	54 mm
MAS LED spot VLE D 2.8-35W GU10 930 36D	50 mm	54 mm
MAS LED spot VLE D 2.8-35W GU10 940 36D	50 mm	54 mm
MAS LED spot VLE D 3.7-35W GU10 927 36D	50 mm	54 mm
MAS LED spot VLE D 3.7-50W GU10 927 36D	50 mm	54 mm
MAS LED spot VLE D 3.7-50W GU10 927 60D	50 mm	54 mm
MAS LED spot VLE D 3.7-50W GU10 930 36D	50 mm	54 mm
MAS LED spot VLE D 3.7-50W GU10 930 60D	50 mm	54 mm
MAS LED spot VLE D 3.7-50W GU10 940 36D	50 mm	54 mm
MAS LED spot VLE D 3.7-50W GU10 940 60D	50 mm	54 mm
MAS LED spot VLE D 5.5-80W GU10 927 36D	50 mm	54 mm
MAS LED spot VLE D 5.5-80W GU10 930 36D	50 mm	54 mm
MAS LED spot VLE D 5.5-80W GU10 940 36D	50 mm	54 mm
MAS LED spot VLE D 5.5-80W GU10 965 36D	50 mm	54 mm
MAS LED spot VLE D 650lm GU10 930 120D	50 mm	55,5 mm
MAS LED spot VLE D 680lm GU10 940 120D	50 mm	55,5 mm
MAS LED spot VLE D 680lm GU10 965 120D	50 mm	55,5 mm
MAS LED spot VLE DT 2.8-35W GU10 927 36D	50 mm	54 mm
MAS LED spot VLE DT 3.7-35W GU10 927 36D	50 mm	54 mm
MAS LED spot VLE DT 3.7-50W GU10 927 36D	50 mm	54 mm
MAS LED spot VLE DT 5.5-80W GU10 927 36D	50 mm	54 mm

Γενικές πληροφορίες	
Βάση- κάλυμμα	GU10
Ονομαστική διάρκεια ζωής	25.000 h
Τεχνικά χαρακτηριστικά φωτισμού	
Δείκτης χρωματικής απόδοσης (CRI)	90
LLMF στο τέλος της ονομαστικής διάρκειας ζωής (ονομ.)	70 %
Χαρακτηριστικά ηλεκτρικής λειτουργίας	
Συχνότητα εισόδου	50 έως 60 Hz
Χρόνος έναρξης (ονομ.)	0,5 s
Μηχανικά εξαρτήματα και Περιβλημα	
Σχήμα λαμπτήρα	PAR16

Γενικές πληροφορίες

Order Code	Full Product Name	Κύκλος λειτουργίας
67541700	MASTER LED spot VLE D 6.2-80W GU10 927 36D	50.000
70523700	MASTER LED spot VLE D 6.2-80W GU10 940 36D	50.000
70607400	MASTER LED spot VLE D 6.2-80W GU10 965 36D	50.000
03821000	MASTER LED spot VLE DT 5.5-80W GU10 927 36D	50.000
03835700	MASTER LED spot VLE D 5.5-80W GU10 927 36D	50.000
03827200	MASTER LED spot VLE D 5.5-80W GU10 930 36D	50.000

Order Code	Full Product Name	Κύκλος λειτουργίας
03823400	MASTER LED spot VLE D 5.5-80W GU10 940 36D	50.000
03825800	MASTER LED spot VLE D 5.5-80W GU10 965 36D	50.000
70775300	MASTER LED spot VLE D 3.7-35W GU10 930 36D	50.000
70777700	MASTER LED spot VLE D 3.7-35W GU10 940 36D	50.000
70731900	Master LED 4.9-50W GU10 927 36D Dim	50.000
70787600	MASTER LED spot VLE D 4.9-50W GU10 930 36D	50.000

MASTER LEDspot 230V

Order Code	Full Product Name	Κύκλος λειτουργίας	Order Code	Full Product Name	Κύκλος λειτουργίας
75592100	Master LED 4.9-50W GU10 930 36D Dim	50.000	39930300	MASTER LED spot VLE D 2.8-35W GU10 940 36D	50.000
75594500	Master LED 4.9-50W GU10 940 36D Dim	50.000	39916700	MASTER LED spot VLE D 2.8-35W GU10 927 60D	50.000
70791300	MASTER LED spot VLE D 4.9-50W GU10 927 60D	50.000	39920400	MASTER LED spot VLE D 3.7-50W GU10 927 36D	50.000
70793700	MASTER LED spot VLE D 4.9-50W GU10 930 60D	50.000	39944000	MASTER LED spot VLE D 3.7-50W GU10 930 36D	50.000
70811800	MASTER LED spot VLE DT 4.9-50W GU10 927 36D	50.000	39946400	MASTER LED spot VLE D 3.7-50W GU10 940 36D	50.000
30811400	MASTER LED spot VLE D 3.7-35W GU10 927 36D	50.000	39934100	MASTER LED spot VLE D 3.7-50W GU10 927 60D	25.000
31228900	MASTER LED spot VLE DT 3.7-35W GU10 927 36D	50.000	39936500	MASTER LED spot VLE D 3.7-50W GU10 930 60D	25.000
39914300	MASTER LED spot VLE DT 2.8-35W GU10 927 36D	50.000	39938900	MASTER LED spot VLE D 3.7-50W GU10 940 60D	25.000
39948800	MASTER LED spot VLE DT 3.7-50W GU10 927 36D	50.000	03829600	MASTER LED spot VLE D 650lm GU10 930 120D	50.000
39912900	MASTER LED spot VLE D 2.8-35W GU10 927 36D	50.000	03831900	MASTER LED spot VLE D 680lm GU10 940 120D	50.000
39928000	MASTER LED spot VLE D 2.8-35W GU10 930 36D	50.000	03833300	MASTER LED spot VLE D 680lm GU10 965 120D	50.000

Τεχνικά χαρακτηριστικά φωτισμού

Order Code	Full Product Name	Γωνία δέσμης (ονομ.)	Σχετική θερμοκρασία χρώματος (ονομ.)	Κωδικός χρώματος	Φωτεινή ροή	Ένταση φωτός (ονομ.)
67541700	MASTER LED spot VLE D 6.2-80W GU10 927 36D	36 μοίρα(ες)	2700 K	927	575 lm	850 cd
70523700	MASTER LED spot VLE D 6.2-80W GU10 940 36D	36 μοίρα(ες)	4000 K	940	575 lm	850 cd
70607400	MASTER LED spot VLE D 6.2-80W GU10 965 36D	36 μοίρα(ες)	6500 K	6500	575 lm	850 cd
03821000	MASTER LED spot VLE DT 5.5-80W GU10 927 36D	36 μοίρα(ες)	2200 K	922-927	575 lm	950 cd
03835700	MASTER LED spot VLE D 5.5-80W GU10 927 36D	36 μοίρα(ες)	2700 K	927	575 lm	950 cd
03827200	MASTER LED spot VLE D 5.5-80W GU10 930 36D	36 μοίρα(ες)	3000 K	930	575 lm	1.000 cd
03823400	MASTER LED spot VLE D 5.5-80W GU10 940 36D	36 μοίρα(ες)	4000 K	940	575 lm	1.000 cd
03825800	MASTER LED spot VLE D 5.5-80W GU10 965 36D	36 μοίρα(ες)	6500 K	965	575 lm	1.000 cd
70775300	MASTER LED spot VLE D 3.7-35W GU10 930 36D	36 μοίρα(ες)	3000 K	930	270 lm	500 cd
70777700	MASTER LED spot VLE D 3.7-35W GU10 940 36D	36 μοίρα(ες)	4000 K	940	285 lm	500 cd
70731900	Master LED 4.9-50W GU10 927 36D Dim	36 μοίρα(ες)	2700 K	927	395 lm	650 cd
70787600	MASTER LED spot VLE D 4.9-50W GU10 930 36D	36 μοίρα(ες)	3000 K	930	365 lm	650 cd
75592100	Master LED 4.9-50W GU10 930 36D Dim	36 μοίρα(ες)	3000 K	930	405 lm	650 cd
75594500	Master LED 4.9-50W GU10 940 36D Dim	36 μοίρα(ες)	4000 K	940	420 lm	700 cd
70791300	MASTER LED spot VLE D 4.9-50W GU10 927 60D	60 μοίρα(ες)	2700 K	927	355 lm	400 cd
70793700	MASTER LED spot VLE D 4.9-50W GU10 930 60D	60 μοίρα(ες)	3000 K	930	365 lm	400 cd
70811800	MASTER LED spot VLE DT 4.9-50W GU10 927 36D	36 μοίρα(ες)	2200 K	922-927	355 lm	650 cd
30811400	MASTER LED spot VLE D 3.7-35W GU10 927 36D	36 μοίρα(ες)	2700 K	927	270 lm	500 cd
31228900	MASTER LED spot VLE DT 3.7-35W GU10 927 36D	36 μοίρα(ες)	2200 K	922-927	270 lm	500 cd
39914300	MASTER LED spot VLE DT 2.8-35W GU10 927 36D	36 μοίρα(ες)	2200 K	922-927	280 lm	550 cd
39948800	MASTER LED spot VLE DT 3.7-50W GU10 927 36D	36 μοίρα(ες)	2200 K	922-927	355 lm	700 cd
39912900	MASTER LED spot VLE D 2.8-35W GU10 927 36D	36 μοίρα(ες)	2700 K	927	270 lm	600 cd
39928000	MASTER LED spot VLE D 2.8-35W GU10 930 36D	36 μοίρα(ες)	3000 K	930	270 lm	600 cd
39930300	MASTER LED spot VLE D 2.8-35W GU10 940 36D	36 μοίρα(ες)	4000 K	940	285 lm	600 cd
39916700	MASTER LED spot VLE D 2.8-35W GU10 927 60D	60 μοίρα(ες)	2700 K	927	270 lm	300 cd
39920400	MASTER LED spot VLE D 3.7-50W GU10 927 36D	36 μοίρα(ες)	2700 K	927	355 lm	750 cd
39944000	MASTER LED spot VLE D 3.7-50W GU10 930 36D	36 μοίρα(ες)	3000 K	930	365 lm	750 cd
39946400	MASTER LED spot VLE D 3.7-50W GU10 940 36D	36 μοίρα(ες)	4000 K	940	380 lm	800 cd
39934100	MASTER LED spot VLE D 3.7-50W GU10 927 60D	60 μοίρα(ες)	2700 K	927	355 lm	400 cd
39936500	MASTER LED spot VLE D 3.7-50W GU10 930 60D	60 μοίρα(ες)	3000 K	930	365 lm	400 cd
39938900	MASTER LED spot VLE D 3.7-50W GU10 940 60D	60 μοίρα(ες)	4000 K	940	370 lm	420 cd
03829600	MASTER LED spot VLE D 650lm GU10 930 120D	120 μοίρα(ες)	3000 K	930	650 lm	220 cd
03831900	MASTER LED spot VLE D 680lm GU10 940 120D	120 μοίρα(ες)	4000 K	940	680 lm	220 cd
03833300	MASTER LED spot VLE D 680lm GU10 965 120D	120 μοίρα(ες)	6500 K	965	680 lm	220 cd

Χαρακτηριστικά ηλεκτρικής λειτουργίας

MASTER LEDspot 230V

Order Code	Full Product Name	Line Frequency	Κατανάλωση ενέργειας	Αντίστοιχη ισχύς
67541700	MASTER LED spot VLE D 6.2-80W GU10 927 36D	50 to 60 Hz	6,2 W	80 W
70523700	MASTER LED spot VLE D 6.2-80W GU10 940 36D	50 to 60 Hz	6,2 W	80 W
70607400	MASTER LED spot VLE D 6.2-80W GU10 965 36D	50 to 60 Hz	6,2 W	80 W
03821000	MASTER LED spot VLE DT 5.5-80W GU10 927 36D	-	5,5 W	80 W
03835700	MASTER LED spot VLE D 5.5-80W GU10 927 36D	-	5,5 W	80 W
03827200	MASTER LED spot VLE D 5.5-80W GU10 930 36D	-	5,5 W	80 W
03823400	MASTER LED spot VLE D 5.5-80W GU10 940 36D	-	5,5 W	80 W
03825800	MASTER LED spot VLE D 5.5-80W GU10 965 36D	-	5,5 W	80 W
70775300	MASTER LED spot VLE D 3.7-35W GU10 930 36D	50 to 60 Hz	3,7 W	35 W
70777700	MASTER LED spot VLE D 3.7-35W GU10 940 36D	50 to 60 Hz	3,7 W	35 W
70731900	Master LED 4.9-50W GU10 927 36D Dim	50 to 60 Hz	5 W	50 W
70787600	MASTER LED spot VLE D 4.9-50W GU10 930 36D	50 to 60 Hz	4,9 W	50 W
75592100	Master LED 4.9-50W GU10 930 36D Dim	50 to 60 Hz	5 W	50 W
75594500	Master LED 4.9-50W GU10 940 36D Dim	50 to 60 Hz	5 W	50 W
70791300	MASTER LED spot VLE D 4.9-50W GU10 927 60D	50 to 60 Hz	4,9 W	50 W
70793700	MASTER LED spot VLE D 4.9-50W GU10 930 60D	50 to 60 Hz	4,9 W	50 W
70811800	MASTER LED spot VLE DT 4.9-50W GU10 927 36D	50 to 60 Hz	4,9 W	50 W
30811400	MASTER LED spot VLE D 3.7-35W GU10 927 36D	50 to 60 Hz	3,7 W	35 W

Order Code	Full Product Name	Line Frequency	Κατανάλωση ενέργειας	Αντίστοιχη ισχύς
31228900	MASTER LED spot VLE DT 3.7-35W GU10 927 36D	50 to 60 Hz	3,7 W	35 W
39914300	MASTER LED spot VLE DT 2.8-35W GU10 927 36D	-	2,8 W	35 W
39948800	MASTER LED spot VLE DT 3.7-50W GU10 927 36D	-	3,7 W	50 W
39912900	MASTER LED spot VLE D 2.8-35W GU10 927 36D	-	2,8 W	35 W
39928000	MASTER LED spot VLE D 2.8-35W GU10 930 36D	-	2,8 W	35 W
39930300	MASTER LED spot VLE D 2.8-35W GU10 940 36D	-	2,8 W	35 W
39916700	MASTER LED spot VLE D 2.8-35W GU10 927 60D	-	2,8 W	35 W
39920400	MASTER LED spot VLE D 3.7-50W GU10 927 36D	-	3,7 W	50 W
39944000	MASTER LED spot VLE D 3.7-50W GU10 930 36D	-	3,7 W	50 W
39946400	MASTER LED spot VLE D 3.7-50W GU10 940 36D	-	3,7 W	50 W
39934100	MASTER LED spot VLE D 3.7-50W GU10 927 60D	-	3,7 W	50 W
39936500	MASTER LED spot VLE D 3.7-50W GU10 930 60D	-	3,7 W	50 W
39938900	MASTER LED spot VLE D 3.7-50W GU10 940 60D	-	3,7 W	50 W
03829600	MASTER LED spot VLE D 650lm GU10 930 120D	-	5,5 W	-
03831900	MASTER LED spot VLE D 680lm GU10 940 120D	-	5,5 W	-
03833300	MASTER LED spot VLE D 680lm GU10 965 120D	-	5,5 W	-

Θερμοκρασία

Order Code	Full Product Name	Μέγιστη θερμ. περιβλήματος λειτουργίας (ονομ.)
67541700	MASTER LED spot VLE D 6.2-80W GU10 927 36D	80 °C
70523700	MASTER LED spot VLE D 6.2-80W GU10 940 36D	80 °C
70607400	MASTER LED spot VLE D 6.2-80W GU10 965 36D	80 °C
03821000	MASTER LED spot VLE DT 5.5-80W GU10 927 36D	66 °C
03835700	MASTER LED spot VLE D 5.5-80W GU10 927 36D	66 °C
03827200	MASTER LED spot VLE D 5.5-80W GU10 930 36D	66 °C
03823400	MASTER LED spot VLE D 5.5-80W GU10 940 36D	66 °C

Order Code	Full Product Name	Μέγιστη θερμ. περιβλήματος λειτουργίας (ονομ.)
03825800	MASTER LED spot VLE D 5.5-80W GU10 965 36D	66 °C
70775300	MASTER LED spot VLE D 3.7-35W GU10 930 36D	80 °C
70777700	MASTER LED spot VLE D 3.7-35W GU10 940 36D	80 °C
70731900	Master LED 4.9-50W GU10 927 36D Dim	80 °C
70787600	MASTER LED spot VLE D 4.9-50W GU10 930 36D	80 °C
75592100	Master LED 4.9-50W GU10 930 36D Dim	80 °C
75594500	Master LED 4.9-50W GU10 940 36D Dim	80 °C

MASTER LEDspot 230V

Order Code	Full Product Name	Μέγιστη θερμ. περιβλήματος λειτουργίας (ονομ.)
70791300	MASTER LED spot VLE D 4.9-50W GU10 927 60D	80 °C
70793700	MASTER LED spot VLE D 4.9-50W GU10 930 60D	80 °C
70811800	MASTER LED spot VLE DT 4.9-50W GU10 927 36D	80 °C
30811400	MASTER LED spot VLE D 3.7-35W GU10 927 36D	70 °C
31228900	MASTER LED spot VLE DT 3.7-35W GU10 927 36D	70 °C
39914300	MASTER LED spot VLE DT 2.8-35W GU10 927 36D	52 °C
39948800	MASTER LED spot VLE DT 3.7-50W GU10 927 36D	60 °C
39912900	MASTER LED spot VLE D 2.8-35W GU10 927 36D	50 °C
39928000	MASTER LED spot VLE D 2.8-35W GU10 930 36D	50 °C
39930300	MASTER LED spot VLE D 2.8-35W GU10 940 36D	50 °C

Συστήματα ελέγχου και ρύθμιση της έντασης

Order Code	Full Product Name	Με ρύθμιση έντασης
67541700	MASTER LED spot VLE D 6.2-80W GU10 927 36D	Μόνο με ροοστάτες συγκεκριμένου τύπου
70523700	MASTER LED spot VLE D 6.2-80W GU10 940 36D	Μόνο με ροοστάτες συγκεκριμένου τύπου
70607400	MASTER LED spot VLE D 6.2-80W GU10 965 36D	Μόνο με ροοστάτες συγκεκριμένου τύπου
03821000	MASTER LED spot VLE DT 5.5-80W GU10 927 36D	Μόνο με ροοστάτες συγκεκριμένου τύπου
03835700	MASTER LED spot VLE D 5.5-80W GU10 927 36D	Μόνο με ροοστάτες συγκεκριμένου τύπου
03827200	MASTER LED spot VLE D 5.5-80W GU10 930 36D	Μόνο με ροοστάτες συγκεκριμένου τύπου
03823400	MASTER LED spot VLE D 5.5-80W GU10 940 36D	Μόνο με ροοστάτες συγκεκριμένου τύπου
03825800	MASTER LED spot VLE D 5.5-80W GU10 965 36D	Μόνο με ροοστάτες συγκεκριμένου τύπου
70775300	MASTER LED spot VLE D 3.7-35W GU10 930 36D	Μόνο με ροοστάτες συγκεκριμένου τύπου
70777700	MASTER LED spot VLE D 3.7-35W GU10 940 36D	Μόνο με ροοστάτες συγκεκριμένου τύπου
70731900	Master LED 4.9-50W GU10 927 36D Dim	Ναι
70787600	MASTER LED spot VLE D 4.9-50W GU10 930 36D	Μόνο με ροοστάτες συγκεκριμένου τύπου
75592100	Master LED 4.9-50W GU10 930 36D Dim	Ναι
75594500	Master LED 4.9-50W GU10 940 36D Dim	Ναι
70791300	MASTER LED spot VLE D 4.9-50W GU10 927 60D	Μόνο με ροοστάτες συγκεκριμένου τύπου
70793700	MASTER LED spot VLE D 4.9-50W GU10 930 60D	Μόνο με ροοστάτες συγκεκριμένου τύπου
70811800	MASTER LED spot VLE DT 4.9-50W GU10 927 36D	Μόνο με ροοστάτες συγκεκριμένου τύπου

Order Code	Full Product Name	Μέγιστη θερμ. περιβλήματος λειτουργίας (ονομ.)
39916700	MASTER LED spot VLE D 2.8-35W GU10 927 60D	50 °C
39920400	MASTER LED spot VLE D 3.7-50W GU10 927 36D	66 °C
39944000	MASTER LED spot VLE D 3.7-50W GU10 930 36D	66 °C
39946400	MASTER LED spot VLE D 3.7-50W GU10 940 36D	66 °C
39934100	MASTER LED spot VLE D 3.7-50W GU10 927 60D	62 °C
39936500	MASTER LED spot VLE D 3.7-50W GU10 930 60D	62 °C
39938900	MASTER LED spot VLE D 3.7-50W GU10 940 60D	62 °C
03829600	MASTER LED spot VLE D 650lm GU10 930 120D	66 °C
03831900	MASTER LED spot VLE D 680lm GU10 940 120D	66 °C
03833300	MASTER LED spot VLE D 680lm GU10 965 120D	66 °C

Order Code	Full Product Name	Με ρύθμιση έντασης
30811400	MASTER LED spot VLE D 3.7-35W GU10 927 36D	Μόνο με ροοστάτες συγκεκριμένου τύπου
31228900	MASTER LED spot VLE DT 3.7-35W GU10 927 36D	Μόνο με ροοστάτες συγκεκριμένου τύπου
39914300	MASTER LED spot VLE DT 2.8-35W GU10 927 36D	Μόνο με ροοστάτες συγκεκριμένου τύπου
39948800	MASTER LED spot VLE DT 3.7-50W GU10 927 36D	Μόνο με ροοστάτες συγκεκριμένου τύπου
39912900	MASTER LED spot VLE D 2.8-35W GU10 927 36D	Μόνο με ροοστάτες συγκεκριμένου τύπου
39928000	MASTER LED spot VLE D 2.8-35W GU10 930 36D	Μόνο με ροοστάτες συγκεκριμένου τύπου
39930300	MASTER LED spot VLE D 2.8-35W GU10 940 36D	Μόνο με ροοστάτες συγκεκριμένου τύπου
39916700	MASTER LED spot VLE D 2.8-35W GU10 927 60D	Μόνο με ροοστάτες συγκεκριμένου τύπου
39920400	MASTER LED spot VLE D 3.7-50W GU10 927 36D	Μόνο με ροοστάτες συγκεκριμένου τύπου
39944000	MASTER LED spot VLE D 3.7-50W GU10 930 36D	Μόνο με ροοστάτες συγκεκριμένου τύπου
39946400	MASTER LED spot VLE D 3.7-50W GU10 940 36D	Μόνο με ροοστάτες συγκεκριμένου τύπου
39934100	MASTER LED spot VLE D 3.7-50W GU10 927 60D	Μόνο με ροοστάτες συγκεκριμένου τύπου
39936500	MASTER LED spot VLE D 3.7-50W GU10 930 60D	Μόνο με ροοστάτες συγκεκριμένου τύπου
39938900	MASTER LED spot VLE D 3.7-50W GU10 940 60D	Μόνο με ροοστάτες συγκεκριμένου τύπου
03829600	MASTER LED spot VLE D 650lm GU10 930 120D	Μόνο με ροοστάτες συγκεκριμένου τύπου
03831900	MASTER LED spot VLE D 680lm GU10 940 120D	Μόνο με ροοστάτες συγκεκριμένου τύπου
03833300	MASTER LED spot VLE D 680lm GU10 965 120D	Μόνο με ροοστάτες συγκεκριμένου τύπου

Μηχανικά εξαρτήματα και Περιβλήμα

MASTER LEDspot 230V

Order Code	Full Product Name	Φινίρισμα λαμπτήρα
67541700	MASTER LED spot VLE D 6.2-80W GU10 927 36D	-
70523700	MASTER LED spot VLE D 6.2-80W GU10 940 36D	-
70607400	MASTER LED spot VLE D 6.2-80W GU10 965 36D	-
03821000	MASTER LED spot VLE DT 5.5-80W GU10 927 36D	Διαφανές
03835700	MASTER LED spot VLE D 5.5-80W GU10 927 36D	Διαφανές
03827200	MASTER LED spot VLE D 5.5-80W GU10 930 36D	Διαφανές
03823400	MASTER LED spot VLE D 5.5-80W GU10 940 36D	Διαφανές
03825800	MASTER LED spot VLE D 5.5-80W GU10 965 36D	Διαφανές
70775300	MASTER LED spot VLE D 3.7-35W GU10 930 36D	-
70777700	MASTER LED spot VLE D 3.7-35W GU10 940 36D	-
70731900	Master LED 4.9-50W GU10 927 36D Dim	-
70787600	MASTER LED spot VLE D 4.9-50W GU10 930 36D	-
75592100	Master LED 4.9-50W GU10 930 36D Dim	-
75594500	Master LED 4.9-50W GU10 940 36D Dim	-
70791300	MASTER LED spot VLE D 4.9-50W GU10 927 60D	-
70793700	MASTER LED spot VLE D 4.9-50W GU10 930 60D	-
70811800	MASTER LED spot VLE DT 4.9-50W GU10 927 36D	-

Order Code	Full Product Name	Φινίρισμα λαμπτήρα
30811400	MASTER LED spot VLE D 3.7-35W GU10 927 36D	-
31228900	MASTER LED spot VLE DT 3.7-35W GU10 927 36D	-
39914300	MASTER LED spot VLE DT 2.8-35W GU10 927 36D	Διαφανές
39948800	MASTER LED spot VLE DT 3.7-50W GU10 927 36D	Διαφανές
39912900	MASTER LED spot VLE D 2.8-35W GU10 927 36D	Διαφανές
39928000	MASTER LED spot VLE D 2.8-35W GU10 930 36D	Διαφανές
39930300	MASTER LED spot VLE D 2.8-35W GU10 940 36D	Διαφανές
39916700	MASTER LED spot VLE D 2.8-35W GU10 927 60D	Διαφανές
39920400	MASTER LED spot VLE D 3.7-50W GU10 927 36D	Διαφανές
39944000	MASTER LED spot VLE D 3.7-50W GU10 930 36D	Διαφανές
39946400	MASTER LED spot VLE D 3.7-50W GU10 940 36D	Διαφανές
39934100	MASTER LED spot VLE D 3.7-50W GU10 927 60D	Διαφανές
39936500	MASTER LED spot VLE D 3.7-50W GU10 930 60D	Διαφανές
39938900	MASTER LED spot VLE D 3.7-50W GU10 940 60D	Διαφανές
03829600	MASTER LED spot VLE D 650lm GU10 930 120D	Ματ
03831900	MASTER LED spot VLE D 680lm GU10 940 120D	Ματ
03833300	MASTER LED spot VLE D 680lm GU10 965 120D	Ματ





Εγκριση και Εφαρμογή



Order Code	Full Product Name	Εύρος θερμοκρασίας περιβάλλοντος	Κατανάλωση ενέργειας kWh/ 1000 ώρες
67541700	MASTER LED spot VLE D 6.2-80W GU10 927 36D	-	7 kWh
70523700	MASTER LED spot VLE D 6.2-80W GU10 940 36D	-	7 kWh
70607400	MASTER LED spot VLE D 6.2-80W GU10 965 36D	-	7 kWh
03821000	MASTER LED spot VLE DT 5.5-80W GU10 927 36D	-20 έως +45 °C	6 kWh
03835700	MASTER LED spot VLE D 5.5-80W GU10 927 36D	-20 έως +45 °C	6 kWh
03827200	MASTER LED spot VLE D 5.5-80W GU10 930 36D	-20 έως +45 °C	6 kWh
03823400	MASTER LED spot VLE D 5.5-80W GU10 940 36D	-20 έως +45 °C	6 kWh
03825800	MASTER LED spot VLE D 5.5-80W GU10 965 36D	-20 έως +45 °C	6 kWh
70775300	MASTER LED spot VLE D 3.7-35W GU10 930 36D	-	4 kWh
70777700	MASTER LED spot VLE D 3.7-35W GU10 940 36D	-	4 kWh
70731900	Master LED 4.9-50W GU10 927 36D Dim	-	5 kWh
70787600	MASTER LED spot VLE D 4.9-50W GU10 930 36D	-	5 kWh
75592100	Master LED 4.9-50W GU10 930 36D Dim	-	5 kWh
75594500	Master LED 4.9-50W GU10 940 36D Dim	-	5 kWh

Order Code	Full Product Name	Εύρος θερμοκρασίας περιβάλλοντος	Κατανάλωση ενέργειας kWh/ 1000 ώρες
70791300	MASTER LED spot VLE D 4.9-50W GU10 927 60D	-	5 kWh
70793700	MASTER LED spot VLE D 4.9-50W GU10 930 60D	-	5 kWh
70811800	MASTER LED spot VLE DT 4.9-50W GU10 927 36D	-	5 kWh
30811400	MASTER LED spot VLE D 3.7-35W GU10 927 36D	-	4 kWh
31228900	MASTER LED spot VLE DT 3.7-35W GU10 927 36D	-	4 kWh
39914300	MASTER LED spot VLE DT 2.8-35W GU10 927 36D	-20 έως +45 °C	3 kWh
39948800	MASTER LED spot VLE DT 3.7-50W GU10 927 36D	-20 έως +45 °C	4 kWh
39912900	MASTER LED spot VLE D 2.8-35W GU10 927 36D	-20 έως +45 °C	3 kWh
39928000	MASTER LED spot VLE D 2.8-35W GU10 930 36D	-20 έως +45 °C	3 kWh
39930300	MASTER LED spot VLE D 2.8-35W GU10 940 36D	-20 έως +45 °C	3 kWh
39916700	MASTER LED spot VLE D 2.8-35W GU10 927 60D	-20 έως +45 °C	3 kWh
39920400	MASTER LED spot VLE D 3.7-50W GU10 927 36D	-20 έως +45 °C	4 kWh
39944000	MASTER LED spot VLE D 3.7-50W GU10 930 36D	-20 έως +45 °C	4 kWh
39946400	MASTER LED spot VLE D 3.7-50W GU10 940 36D	-20 έως +45 °C	4 kWh











MASTER LEDspot 230V

			Κατανάλωση ενέργειας kWh/ 1000 ώρες
Order Code	Full Product Name	Εύρος θερμοκρασίας περιβάλλοντος	
39934100	MASTER LED spot VLE D 3.7-50W GU10 927 60D	-20 έως +45 °C	4 kWh
39936500	MASTER LED spot VLE D 3.7-50W GU10 930 60D	-20 έως +45 °C	4 kWh
39938900	MASTER LED spot VLE D 3.7-50W GU10 940 60D	-20 έως +45 °C	4 kWh
03829600	MASTER LED spot VLE D 650lm GU10 930 120D	-20 έως +45 °C	6 kWh
03831900	MASTER LED spot VLE D 680lm GU10 940 120D	-20 έως +45 °C	6 kWh
03833300	MASTER LED spot VLE D 680lm GU10 965 120D	-20 έως +45 °C	6 kWh







MASTER LEDspot 230V





MASTER LEDspot 230V




Accent Diagrams



Accent Diagram - MAS LED spot VLE D 2.8-35W GU10 930 36D




Accent Diagram - MAS LED spot VLE DT 4.9-50W GU10 927 36D




Accent Diagram - MAS LED spot VLE D 3.7-35W GU10 940 36D


Accent Diagrams




Accent Diagram - Master LED 4.9-50W GU10 930 36D Dim




Accent Diagram - MAS LED spot VLE D 4.9-50W GU10 927 60D




Accent Diagram - MAS LED spot VLE DT 3.7-35W GU10 927 36D




Accent Diagram - MAS LED spot VLE D 6.2-80W GU10 940 36D




Accent Diagram - MAS LED spot VLE D 5.5-80W GU10 927 36D




Accent Diagram - MAS LED spot VLE DT 5.5-80W GU10 927 36D



Accent Diagram - MAS LED spot VLE D 5.5-80W GU10 930 36D




Accent Diagram - MAS LED spot VLE D 3.7-50W GU10 927 60D




Accent Diagram - MAS LED spot VLE D 2.8-35W GU10 940 36D


Accent Diagrams




Accent Diagram - MAS LED spot VLE D 3.7-50W
GU10 940 36D




Accent Diagram - MAS LED spot VLE D 3.7-50W
GU10 930 36D




Accent Diagram - MAS LED spot VLE D 3.7-35W
GU10 927 36D




Accent Diagram - MAS LED spot VLE D 3.7-50W
GU10 927 36D




Accent Diagram - MAS LED spot VLE D 2.8-35W
GU10 927 36D




Accent Diagram - MAS LED spot VLE D 3.7-50W
GU10 940 60D



Accent Diagram - MAS LED spot VLE D 2.8-35W
GU10 927 60D




Accent Diagram - MAS LED spot VLE D 3.7-50W
GU10 930 60D




Accent Diagram - MAS LED spot VLE DT
2.8-35W GU10 927 36D

Accent Diagrams




Accent Diagram - MAS LED spot VLE D 6.2-80W
GU10 927 36D




Accent Diagram - MAS LED spot VLE DT
3.7-50W GU10 927 36D


Beam Diagrams




Beam diagram - MAS LED spot VLE DT 5.5-80W
GU10 927 36D




Beam diagram - MAS LED spot VLE D 3.7-35W
GU10 927 36D




Beam diagram - MAS LED spot VLE DT 4.9-50W
GU10 927 36D



Beam diagram - MAS LED spot VLE D 3.7-35W
GU10 940 36D




Beam diagram - Master LED 4.9-50W GU10 930
36D Dim




Beam diagram - MAS LED spot VLE D 4.9-50W
GU10 927 60D


Beam Diagrams




Beam diagram - MAS LED spot VLE D 6.2-80W
GU10 927 36D




Beam diagram - MAS LED spot VLE D 2.8-35W
GU10 940 36D




Beam diagram - MAS LED spot VLE D 3.7-50W
GU10 940 36D




Beam diagram - MAS LED spot VLE D 2.8-35W
GU10 927 60D




Beam diagram - MAS LED spot VLE DT 2.8-35W
GU10 927 36D




Beam diagram - MAS LED spot VLE D 2.8-35W
GU10 930 36D



Beam diagram - MAS LED spot VLE D 5.5-80W
GU10 930 36D




Beam diagram - MAS LED spot VLE DT 3.7-35W
GU10 927 36D




Beam diagram - MAS LED spot VLE D 3.7-50W
GU10 927 36D


Beam Diagrams




Beam diagram - MAS LED spot VLE D 3.7-50W
GU10 927 60D




Beam diagram - MAS LED spot VLE D 5.5-80W
GU10 927 36D




Beam diagram - MAS LED spot VLE DT 3.7-50W
GU10 927 36D




Beam diagram - MAS LED spot VLE D 3.7-50W
GU10 930 60D




Beam diagram - MAS LED spot VLE D 6.2-80W
GU10 940 36D



Beam diagram - MAS LED spot VLE D 3.7-50W
GU10 940 60D



Beam diagram - MAS LED spot VLE D 2.8-35W
GU10 927 36D



Beam diagram - MAS LED spot VLE D 3.7-50W
GU10 930 36D

MASTER LEDspot 230V

