



Değer ve performansın en uygun birleşimi olan MASTER Value LEDspot MV, spot aydınlatma için mükemmel bir seçimdir.

MASTER LEDspot MV

Sağladığı sıcak, halojen benzeri vurgu ışığı ile MASTER LEDspot GU10, konaklama sektöründe spot aydınlatma (yürüyüş yolu, koridor, asansör lobileri, sergileme bölmeleri ve kabinleri) için idealdir. Özellikle ışığın 7 gün 24 saat açık kaldığı lobiler, koridorlar ve merdivenler gibi ortak alanlar için çok uygundur. MASTER LEDspot GU10, büyük enerji tasarrufu sağlar ve aydınlatma parlaklığından ödün vermeden bakım giderlerini en düşük düzeye indirerek, konaklama tesisi sahiplerinin yaptıkları yatırımı bir sene içinde amorti etmesine olanak tanır. GU10 duyuna sahip mevcut armatürlerin pek çoğuyla uyumludur ve 35 ya da 50 W halojen lambalar için bir yükseltme alternatifi olarak tasarlanmıştır.

Faydaları

- %85 enerji tasarrufu
- Bir sene içinde yatırım amortismanı

MASTER LEDspot MV

Özellikler

- Dimmer anahtarlar ile uyumlu
- 25.000 ila 45.000 saat kullanım ömrü
- Vurgu aydınlatması
- Isıya duyarlı nesneler için koruma ve daha az ısı sağlamak amacıyla UV'siz ve IR'siz ışık

Uygulama

- Konaklama
- Perakende
- Konut

Güvenlik ve uyarılar


- Operating temperature range is between -20° C and 45° C ambient
- Only to apply in dry or damp locations and most of open fixtures with lamp-holders that offer sufficient space (10 mm free air space)
- Not intended for use with emergency light fixtures or exit lights

Versions




LEDspot Corepro GU10 PAR16

Boyutlu çizim




Product	D	C
MAS LED spot VLE D 3.7-50W GU10 927 36D	50 mm	54 mm

MASTER LEDspot MV




Accent Diagrams



Accent Diagram - MAS LED spot VLE D 3.7-50W
GU10 927 36D

Beam Diagrams



Beam diagram - MAS LED spot VLE D 3.7-50W
GU10 927 36D

