



Оптимальне поєднання вартості та продуктивності, **MASTER Value LEDspot MV** ідеально пасує для точкового освітлення

MASTER VALUE LEDspot MV

Даючи теплий, галогеновий промінь для підсвічування, лампа MASTER VALUE ідеально пасує для точкового освітлення. Завдяки високому коефіцієнту передачі кольору (CRI) вона передає більш природні кольори, створюючи затишну та комфортну атмосферу в житлових і готельних проектах, а також підкреслюючи красу товарів у крамницях. Ці світлодіодні точкові лампи MV GU10 мають звичний вигляд і відчуття точкових ламп, зберігаючи класичну красу скляних точкових ламп і додаючи потужну продуктивність світлодіодної технології. Функція затухання дає змогу створити бажану атмосферу та працює з широким вибором регуляторів яскравості. MASTER VALUE також забезпечує більше енергозбереження, ніж звичайні світлодіодні точкові лампи.

Переваги

- Точковий світильник MASTER VALUE забезпечує до 80% енергозбереження порівняно з галогеновими лампами
- Найкраща імітація галогенової точкової лампи для створення атмосфери
- Ідеальна заміна традиційним лампам GU10

Характеристики

- Діапазон регулювання яскравості
- Сумісність із широким спектром регуляторів яскравості
- Запатентований інтелектуальний драйвер
- Термін служби 25 000 годин
- Відсутність ультрафіолетового та холодного променю (без інфрачервоного), що робить світильник придатним для освітлення термочутливих об'єктів (харчових продуктів, органічних матеріалів, картин тощо).

Застосування

- Готелі
- Крамниці
- Житлові будинки

Попередження та безпека


- Діапазон температури під час роботи від –20 °C до 45 °C навколишнього середовища
- Тільки для застосування в сухих або вологих приміщеннях і в більшості відкритих пристроїв із тримачами ламп, що забезпечують достатній простір (10 мм вільного повітряного простору)
- Не призначено для використання з пристроями просторового освітлення чи освітлення виходу

Версії



LEDspots VLE D 650lm GU10 930 120D


Розміри



Product	D	C
MAS LED spot VLE D 3.7-35W GU10 930 36D	50 mm	54 mm
MAS LED spot VLE D 4.9-50W GU10 927 60D	50 mm	54 mm
MAS LED spot VLE D 4.9-50W GU10 930 36D	50 mm	54 mm
MAS LED spot VLE D 4.9-50W GU10 930 60D	50 mm	54 mm
MAS LED spot VLE D 6.2-80W GU10 965 36D	50 mm	54 mm
MAS LED spot VLE DT 4.9-50W GU10 927 36D	50 mm	54 mm

MASTER VALUE LEDspot MV

Розміри



Product	D	C
MAS LED spot VLE D 2.8-35W GU10 927 36D	50 mm	54 mm
MAS LED spot VLE D 2.8-35W GU10 927 60D	50 mm	54 mm
MAS LED spot VLE D 2.8-35W GU10 930 36D	50 mm	54 mm
MAS LED spot VLE D 2.8-35W GU10 940 36D	50 mm	54 mm
MAS LED spot VLE D 3.7-35W GU10 927 36D	50 mm	54 mm
MAS LED spot VLE D 3.7-50W GU10 927 36D	50 mm	54 mm
MAS LED spot VLE D 3.7-50W GU10 927 60D	50 mm	54 mm
MAS LED spot VLE D 3.7-50W GU10 930 36D	50 mm	54 mm
MAS LED spot VLE D 3.7-50W GU10 930 60D	50 mm	54 mm
MAS LED spot VLE D 3.7-50W GU10 940 36D	50 mm	54 mm
MAS LED spot VLE D 3.7-50W GU10 940 60D	50 mm	54 mm
MAS LED spot VLE D 5.5-80W GU10 927 36D	50 mm	54 mm
MAS LED spot VLE D 5.5-80W GU10 930 36D	50 mm	54 mm
MAS LED spot VLE D 5.5-80W GU10 940 36D	50 mm	54 mm
MAS LED spot VLE D 5.5-80W GU10 965 36D	50 mm	54 mm
MAS LED spot VLE D 650lm GU10 930 120D	50 mm	55,5 mm
MAS LED spot VLE D 680lm GU10 940 120D	50 mm	55,5 mm
MAS LED spot VLE D 680lm GU10 965 120D	50 mm	55,5 mm
MAS LED spot VLE DT 2.8-35W GU10 927 36D	50 mm	54 mm
MAS LED spot VLE DT 3.7-35W GU10 927 36D	50 mm	54 mm
MAS LED spot VLE DT 3.7-50W GU10 927 36D	50 mm	54 mm
MAS LED spot VLE DT 5.5-80W GU10 927 36D	50 mm	54 mm

Загальна інформація	
Розташування виводів	GU10
Номінальний термін служби	25 000 година (- н)
Світлотехнічні	
Індекс якості кольоропередачі (CRI)	90
LLMF наприкінці номінального терміну експлуатації (ном.)	70 %
Експлуатаційні й електричні	
Вхідна частота	Від 50 до 60 Hz
Час увімкнення (ном.)	0,5 s
Елементи керування й затемнення	
З регульованою яскравістю	Лише з певними регуляторами яскравості
Механічні деталі й корпус	
Форма лампи	PAR16

Order Code	Full Product Name	Цикл перемикання
929002209902	MAS LED spot VLE D 6.2-80W GU10 965 36D	50 000
929004255702	MAS LED spot VLE DT 5.5-80W GU10 927 36D	50 000
929004255802	MAS LED spot VLE D 5.5-80W GU10 927 36D	50 000
929004255902	MAS LED spot VLE D 5.5-80W GU10 930 36D	50 000
929004256002	MAS LED spot VLE D 5.5-80W GU10 940 36D	50 000
929004256102	MAS LED spot VLE D 5.5-80W GU10 965 36D	50 000
929001348302	MAS LED spot VLE D 3.7-35W GU10 930 36D	50 000
929001348902	MAS LED spot VLE D 4.9-50W GU10 930 36D	50 000
929001349102	MAS LED spot VLE D 4.9-50W GU10 927 60D	50 000
929001349202	MAS LED spot VLE D 4.9-50W GU10 930 60D	50 000
929001350302	MAS LED spot VLE DT 4.9-50W GU10 927 36D	50 000
929002979402	MAS LED spot VLE D 3.7-35W GU10 927 36D	50 000
929002979702	MAS LED spot VLE DT 3.7-35W GU10 927 36D	50 000
929004247102	MAS LED spot VLE DT 2.8-35W GU10 927 36D	50 000
929004247202	MAS LED spot VLE DT 3.7-50W GU10 927 36D	50 000
929004247302	MAS LED spot VLE D 2.8-35W GU10 927 36D	50 000
929004247402	MAS LED spot VLE D 2.8-35W GU10 930 36D	50 000
929004247502	MAS LED spot VLE D 2.8-35W GU10 940 36D	50 000
929004247602	MAS LED spot VLE D 2.8-35W GU10 927 60D	50 000
929004247902	MAS LED spot VLE D 3.7-50W GU10 927 36D	50 000
929004248002	MAS LED spot VLE D 3.7-50W GU10 930 36D	50 000
929004248102	MAS LED spot VLE D 3.7-50W GU10 940 36D	50 000
929004248202	MAS LED spot VLE D 3.7-50W GU10 927 60D	25 000

Order Code	Full Product Name	Цикл перемикання
929004248302	MAS LED spot VLE D 3.7-50W GU10 930 60D	25 000
929004248402	MAS LED spot VLE D 3.7-50W GU10 940 60D	25 000
929004256202	MAS LED spot VLE D 650lm GU10 930 120D	50 000
929004256302	MAS LED spot VLE D 680lm GU10 940 120D	50 000
929004256402	MAS LED spot VLE D 680lm GU10 965 120D	50 000

Світлотехнічні (1/2)

Order Code	Full Product Name	Кут променю (ном.)	Корельована колірна температура (ном.)	Код кольору	Світловий потік
929002209902	MAS LED spot VLE D 6.2-80W GU10 965 36D	36 °	6500 K	6500	575 lm
929004255702	MAS LED spot VLE DT 5.5-80W GU10 927 36D	36 °	2200 K	922-927	575 lm
929004255802	MAS LED spot VLE D 5.5-80W GU10 927 36D	36 °	2700 K	927	575 lm
929004255902	MAS LED spot VLE D 5.5-80W GU10 930 36D	36 °	3000 K	930	575 lm
929004256002	MAS LED spot VLE D 5.5-80W GU10 940 36D	36 °	4000 K	940	575 lm
929004256102	MAS LED spot VLE D 5.5-80W GU10 965 36D	36 °	6500 K	965	575 lm
929001348302	MAS LED spot VLE D 3.7-35W GU10 930 36D	36 °	3000 K	930	270 lm
929001348902	MAS LED spot VLE D 4.9-50W GU10 930 36D	36 °	3000 K	930	365 lm
929001349102	MAS LED spot VLE D 4.9-50W GU10 927 60D	60 °	2700 K	927	355 lm
929001349202	MAS LED spot VLE D 4.9-50W GU10 930 60D	60 °	3000 K	930	365 lm
929001350302	MAS LED spot VLE DT 4.9-50W GU10 927 36D	36 °	2200 K	922-927	355 lm
929002979402	MAS LED spot VLE D 3.7-35W GU10 927 36D	36 °	2700 K	927	270 lm
929002979702	MAS LED spot VLE DT 3.7-35W GU10 927 36D	36 °	2200 K	922-927	270 lm

Order Code	Full Product Name	Кут променю (ном.)	Корельована колірна температура (ном.)	Код кольору	Світловий потік
929004247102	MAS LED spot VLE DT 2.8-35W GU10 927 36D	36 °	2200 K	922-927	280 lm
929004247202	MAS LED spot VLE DT 3.7-50W GU10 927 36D	36 °	2200 K	922-927	355 lm
929004247302	MAS LED spot VLE D 2.8-35W GU10 927 36D	36 °	2700 K	927	270 lm
929004247402	MAS LED spot VLE D 2.8-35W GU10 930 36D	36 °	3000 K	930	270 lm
929004247502	MAS LED spot VLE D 2.8-35W GU10 940 36D	36 °	4000 K	940	285 lm
929004247602	MAS LED spot VLE D 2.8-35W GU10 927 60D	60 °	2700 K	927	270 lm
929004247902	MAS LED spot VLE D 3.7-50W GU10 927 36D	36 °	2700 K	927	355 lm
929004248002	MAS LED spot VLE D 3.7-50W GU10 930 36D	36 °	3000 K	930	365 lm
929004248102	MAS LED spot VLE D 3.7-50W GU10 940 36D	36 °	4000 K	940	380 lm
929004248202	MAS LED spot VLE D 3.7-50W GU10 927 60D	60 °	2700 K	927	355 lm
929004248302	MAS LED spot VLE D 3.7-50W GU10 930 60D	60 °	3000 K	930	365 lm
929004248402	MAS LED spot VLE D 3.7-50W GU10 940 60D	60 °	4000 K	940	370 lm
929004256202	MAS LED spot VLE D 650lm GU10 930 120D	120 °	3000 K	930	650 lm

MASTER VALUE LEDspot MV

Order Code	Full Product Name	Кут променя (ном.)	Корельована колірна температура		
			Код кольору	Світловий потік	
929004256302	MAS LED spot VLE D 680lm GU10 940 120D	120 °	4000 K	940	680 lm

Order Code	Full Product Name	Кут променя (ном.)	Корельована колірна температура		
			Код кольору	Світловий потік	
929004256402	MAS LED spot VLE D 680lm GU10 965 120D	120 °	6500 K	965	680 lm

Світлотехнічні (2/2)

Order Code	Full Product Name	Сила світла (ном.)
929002209902	MAS LED spot VLE D 6.2-80W GU10 965 36D	850 cd
929004255702	MAS LED spot VLE DT 5.5-80W GU10 927 36D	950 cd
929004255802	MAS LED spot VLE D 5.5-80W GU10 927 36D	950 cd
929004255902	MAS LED spot VLE D 5.5-80W GU10 930 36D	1 000 cd
929004256002	MAS LED spot VLE D 5.5-80W GU10 940 36D	1 000 cd
929004256102	MAS LED spot VLE D 5.5-80W GU10 965 36D	1 000 cd
929001348302	MAS LED spot VLE D 3.7-35W GU10 930 36D	500 cd
929001348902	MAS LED spot VLE D 4.9-50W GU10 930 36D	650 cd
929001349102	MAS LED spot VLE D 4.9-50W GU10 927 60D	400 cd
929001349202	MAS LED spot VLE D 4.9-50W GU10 930 60D	400 cd
929001350302	MAS LED spot VLE DT 4.9-50W GU10 927 36D	650 cd
929002979402	MAS LED spot VLE D 3.7-35W GU10 927 36D	500 cd
929002979702	MAS LED spot VLE DT 3.7-35W GU10 927 36D	500 cd
929004247102	MAS LED spot VLE DT 2.8-35W GU10 927 36D	550 cd

Order Code	Full Product Name	Сила світла (ном.)
929004247202	MAS LED spot VLE DT 3.7-50W GU10 927 36D	700 cd
929004247302	MAS LED spot VLE D 2.8-35W GU10 927 36D	600 cd
929004247402	MAS LED spot VLE D 2.8-35W GU10 930 36D	600 cd
929004247502	MAS LED spot VLE D 2.8-35W GU10 940 36D	600 cd
929004247602	MAS LED spot VLE D 2.8-35W GU10 927 60D	300 cd
929004247902	MAS LED spot VLE D 3.7-50W GU10 927 36D	750 cd
929004248002	MAS LED spot VLE D 3.7-50W GU10 930 36D	750 cd
929004248102	MAS LED spot VLE D 3.7-50W GU10 940 36D	800 cd
929004248202	MAS LED spot VLE D 3.7-50W GU10 927 60D	400 cd
929004248302	MAS LED spot VLE D 3.7-50W GU10 930 60D	400 cd
929004248402	MAS LED spot VLE D 3.7-50W GU10 940 60D	420 cd
929004256202	MAS LED spot VLE D 650lm GU10 930 120D	220 cd
929004256302	MAS LED spot VLE D 680lm GU10 940 120D	220 cd
929004256402	MAS LED spot VLE D 680lm GU10 965 120D	220 cd

Експлуатаційні й електричні

Order Code	Full Product Name	Частота мережі	Споживана потужність	Еквівалент потужності у ватах	
929002209902	MAS LED spot VLE D 6.2-80W GU10 965 36D	50 to 60 Hz	6,2 W	80 W	
929004255702	MAS LED spot VLE DT 5.5-80W GU10 927 36D	-	5,5 W	80 W	
929004255802	MAS LED spot VLE D 5.5-80W GU10 927 36D	-	5,5 W	80 W	
929004255902	MAS LED spot VLE D 5.5-80W GU10 930 36D	-	5,5 W	80 W	
929004256002	MAS LED spot VLE D 5.5-80W GU10 940 36D	-	5,5 W	80 W	
929004256102	MAS LED spot VLE D 5.5-80W GU10 965 36D	-	5,5 W	80 W	
929001348302	MAS LED spot VLE D 3.7-35W GU10 930 36D	50 to 60 Hz	3,7 W	35 W	
929001348902	MAS LED spot VLE D 4.9-50W GU10 930 36D	50 to 60 Hz	4,9 W	50 W	
929001349102	MAS LED spot VLE D 4.9-50W GU10 927 60D	50 to 60 Hz	4,9 W	50 W	
929001349202	MAS LED spot VLE D 4.9-50W GU10 930 60D	50 to 60 Hz	4,9 W	50 W	

Order Code	Full Product Name	Частота мережі	Споживана потужність	Еквівалент потужності у ватах	
929001350302	MAS LED spot VLE DT 4.9-50W GU10 927 36D	50 to 60 Hz	4,9 W	50 W	
929002979402	MAS LED spot VLE D 3.7-35W GU10 927 36D	50 to 60 Hz	3,7 W	35 W	
929002979702	MAS LED spot VLE DT 3.7-35W GU10 927 36D	50 to 60 Hz	3,7 W	35 W	
929004247102	MAS LED spot VLE DT 2.8-35W GU10 927 36D	-	2,8 W	35 W	
929004247202	MAS LED spot VLE DT 3.7-50W GU10 927 36D	-	3,7 W	50 W	
929004247302	MAS LED spot VLE D 2.8-35W GU10 927 36D	-	2,8 W	35 W	
929004247402	MAS LED spot VLE D 2.8-35W GU10 930 36D	-	2,8 W	35 W	
929004247502	MAS LED spot VLE D 2.8-35W GU10 940 36D	-	2,8 W	35 W	
929004247602	MAS LED spot VLE D 2.8-35W GU10 927 60D	-	2,8 W	35 W	
929004247902	MAS LED spot VLE D 3.7-50W GU10 927 36D	-	3,7 W	50 W	

MASTER VALUE LEDspot MV

Order Code	Full Product Name	Частота мережі	Споживана потужність	Еквівалент потужності у ватах
929004248002	MAS LED spot VLE D 3.7-50W GU10 930 36D	-	3,7 W	50 W
929004248102	MAS LED spot VLE D 3.7-50W GU10 940 36D	-	3,7 W	50 W
929004248202	MAS LED spot VLE D 3.7-50W GU10 927 60D	-	3,7 W	50 W
929004248302	MAS LED spot VLE D 3.7-50W GU10 930 60D	-	3,7 W	50 W

Order Code	Full Product Name	Частота мережі	Споживана потужність	Еквівалент потужності у ватах
929004248402	MAS LED spot VLE D 3.7-50W GU10 940 60D	-	3,7 W	50 W
929004256202	MAS LED spot VLE D 650lm GU10 930 120D	-	5,5 W	-
929004256302	MAS LED spot VLE D 680lm GU10 940 120D	-	5,5 W	-
929004256402	MAS LED spot VLE D 680lm GU10 965 120D	-	5,5 W	-

Температура

Order Code	Full Product Name	Макс. T-Case (ном.)
929002209902	MAS LED spot VLE D 6.2-80W GU10 965 36D	80 °C
929004255702	MAS LED spot VLE DT 5.5-80W GU10 927 36D	66 °C
929004255802	MAS LED spot VLE D 5.5-80W GU10 927 36D	66 °C
929004255902	MAS LED spot VLE D 5.5-80W GU10 930 36D	66 °C
929004256002	MAS LED spot VLE D 5.5-80W GU10 940 36D	66 °C
929004256102	MAS LED spot VLE D 5.5-80W GU10 965 36D	66 °C
929001348302	MAS LED spot VLE D 3.7-35W GU10 930 36D	80 °C
929001348902	MAS LED spot VLE D 4.9-50W GU10 930 36D	80 °C
929001349102	MAS LED spot VLE D 4.9-50W GU10 927 60D	80 °C
929001349202	MAS LED spot VLE D 4.9-50W GU10 930 60D	80 °C
929001350302	MAS LED spot VLE DT 4.9-50W GU10 927 36D	80 °C
929002979402	MAS LED spot VLE D 3.7-35W GU10 927 36D	70 °C
929002979702	MAS LED spot VLE DT 3.7-35W GU10 927 36D	70 °C
929004247102	MAS LED spot VLE DT 2.8-35W GU10 927 36D	52 °C

Order Code	Full Product Name	Макс. T-Case (ном.)
929004247202	MAS LED spot VLE DT 3.7-50W GU10 927 36D	60 °C
929004247302	MAS LED spot VLE D 2.8-35W GU10 927 36D	50 °C
929004247402	MAS LED spot VLE D 2.8-35W GU10 930 36D	50 °C
929004247502	MAS LED spot VLE D 2.8-35W GU10 940 36D	50 °C
929004247602	MAS LED spot VLE D 2.8-35W GU10 927 60D	50 °C
929004247902	MAS LED spot VLE D 3.7-50W GU10 927 36D	66 °C
929004248002	MAS LED spot VLE D 3.7-50W GU10 930 36D	66 °C
929004248102	MAS LED spot VLE D 3.7-50W GU10 940 36D	66 °C
929004248202	MAS LED spot VLE D 3.7-50W GU10 927 60D	62 °C
929004248302	MAS LED spot VLE D 3.7-50W GU10 930 60D	62 °C
929004248402	MAS LED spot VLE D 3.7-50W GU10 940 60D	62 °C
929004256202	MAS LED spot VLE D 650lm GU10 930 120D	66 °C
929004256302	MAS LED spot VLE D 680lm GU10 940 120D	66 °C
929004256402	MAS LED spot VLE D 680lm GU10 965 120D	66 °C

Механічні деталі й корпус

Order Code	Full Product Name	Обробка лампи
929002209902	MAS LED spot VLE D 6.2-80W GU10 965 36D	-
929004255702	MAS LED spot VLE DT 5.5-80W GU10 927 36D	Прозорий
929004255802	MAS LED spot VLE D 5.5-80W GU10 927 36D	Прозорий
929004255902	MAS LED spot VLE D 5.5-80W GU10 930 36D	Прозорий
929004256002	MAS LED spot VLE D 5.5-80W GU10 940 36D	Прозорий
929004256102	MAS LED spot VLE D 5.5-80W GU10 965 36D	Прозорий
929001348302	MAS LED spot VLE D 3.7-35W GU10 930 36D	-
929001348902	MAS LED spot VLE D 4.9-50W GU10 930 36D	-
929001349102	MAS LED spot VLE D 4.9-50W GU10 927 60D	-
929001349202	MAS LED spot VLE D 4.9-50W GU10 930 60D	-
929001350302	MAS LED spot VLE DT 4.9-50W GU10 927 36D	-
929002979402	MAS LED spot VLE D 3.7-35W GU10 927 36D	-
929002979702	MAS LED spot VLE DT 3.7-35W GU10 927 36D	-
929004247102	MAS LED spot VLE DT 2.8-35W GU10 927 36D	Прозорий



Order Code	Full Product Name	Обробка лампи
929004247202	MAS LED spot VLE DT 3.7-50W GU10 927 36D	Прозорий
929004247302	MAS LED spot VLE D 2.8-35W GU10 927 36D	Прозорий
929004247402	MAS LED spot VLE D 2.8-35W GU10 930 36D	Прозорий
929004247502	MAS LED spot VLE D 2.8-35W GU10 940 36D	Прозорий
929004247602	MAS LED spot VLE D 2.8-35W GU10 927 60D	Прозорий
929004247902	MAS LED spot VLE D 3.7-50W GU10 927 36D	Прозорий
929004248002	MAS LED spot VLE D 3.7-50W GU10 930 36D	Прозорий
929004248102	MAS LED spot VLE D 3.7-50W GU10 940 36D	Прозорий
929004248202	MAS LED spot VLE D 3.7-50W GU10 927 60D	Прозорий
929004248302	MAS LED spot VLE D 3.7-50W GU10 930 60D	Прозорий
929004248402	MAS LED spot VLE D 3.7-50W GU10 940 60D	Прозорий
929004256202	MAS LED spot VLE D 650lm GU10 930 120D	Матовий
929004256302	MAS LED spot VLE D 680lm GU10 940 120D	Матовий
929004256402	MAS LED spot VLE D 680lm GU10 965 120D	Матовий

Затвердження й застосування


MASTER VALUE LEDspot MV

Order Code	Full Product Name	Діапазон температури довкілля	Споживання енергії кВт/ 1000 год
929002209902	MAS LED spot VLE D 6.2-80W GU10 965 36D	-	7 kWh
929004255702	MAS LED spot VLE DT 5.5-80W GU10 927 36D	від -20 °C до +45 °C	6 kWh
929004255802	MAS LED spot VLE D 5.5-80W GU10 927 36D	від -20 °C до +45 °C	6 kWh
929004255902	MAS LED spot VLE D 5.5-80W GU10 930 36D	від -20 °C до +45 °C	6 kWh
929004256002	MAS LED spot VLE D 5.5-80W GU10 940 36D	від -20 °C до +45 °C	6 kWh
929004256102	MAS LED spot VLE D 5.5-80W GU10 965 36D	від -20 °C до +45 °C	6 kWh
929001348302	MAS LED spot VLE D 3.7-35W GU10 930 36D	-	4 kWh
929001348902	MAS LED spot VLE D 4.9-50W GU10 930 36D	-	5 kWh
929001349102	MAS LED spot VLE D 4.9-50W GU10 927 60D	-	5 kWh
929001349202	MAS LED spot VLE D 4.9-50W GU10 930 60D	-	5 kWh
929001350302	MAS LED spot VLE DT 4.9-50W GU10 927 36D	-	5 kWh
929002979402	MAS LED spot VLE D 3.7-35W GU10 927 36D	-	4 kWh
929002979702	MAS LED spot VLE DT 3.7-35W GU10 927 36D	-	4 kWh
929004247102	MAS LED spot VLE DT 2.8-35W GU10 927 36D	від -20 °C до +45 °C	3 kWh
929004247202	MAS LED spot VLE DT 3.7-50W GU10 927 36D	від -20 °C до +45 °C	4 kWh
929004247302	MAS LED spot VLE D 2.8-35W GU10 927 36D	від -20 °C до +45 °C	3 kWh
929004247402	MAS LED spot VLE D 2.8-35W GU10 930 36D	від -20 °C до +45 °C	3 kWh
929004247502	MAS LED spot VLE D 2.8-35W GU10 940 36D	від -20 °C до +45 °C	3 kWh
929004247602	MAS LED spot VLE D 2.8-35W GU10 927 60D	від -20 °C до +45 °C	3 kWh
929004247902	MAS LED spot VLE D 3.7-50W GU10 927 36D	від -20 °C до +45 °C	4 kWh
929004248002	MAS LED spot VLE D 3.7-50W GU10 930 36D	від -20 °C до +45 °C	4 kWh
929004248102	MAS LED spot VLE D 3.7-50W GU10 940 36D	від -20 °C до +45 °C	4 kWh
929004248202	MAS LED spot VLE D 3.7-50W GU10 927 60D	від -20 °C до +45 °C	4 kWh
929004248302	MAS LED spot VLE D 3.7-50W GU10 930 60D	від -20 °C до +45 °C	4 kWh
929004248402	MAS LED spot VLE D 3.7-50W GU10 940 60D	від -20 °C до +45 °C	4 kWh


Order Code	Full Product Name	Діапазон температури довкілля	Споживання енергії кВт/ 1000 год
929004256202	MAS LED spot VLE D 650lm GU10 930 120D	від -20 °C до +45 °C	6 kWh
929004256302	MAS LED spot VLE D 680lm GU10 940 120D	від -20 °C до +45 °C	6 kWh
929004256402	MAS LED spot VLE D 680lm GU10 965 120D	від -20 °C до +45 °C	6 kWh




MASTER VALUE LEDspot MV




MASTER VALUE LEDspot MV




MASTER VALUE LEDspot MV




MASTER VALUE LEDspot MV




MASTER VALUE LEDspot MV






Акцентні діаграми





Accent Diagram - MAS LED spot VLE D 2.8-35W GU10 930 36D




Accent Diagram - MAS LED spot VLE DT 4.9-50W GU10 927 36D

Accent Diagram - MAS LED spot VLE D 3.7-35W GU10 930 36D




Accent Diagram - MAS LED spot VLE D 4.9-50W GU10 930 36D

Accent Diagram - MAS LED spot VLE D 4.9-50W GU10 930 60D




Accent Diagram - MAS LED spot VLE DT 3.7-35W GU10 927 36D




Accent Diagram - MAS LED spot VLE D 6.2-80W GU10 965 36D

Accent Diagram - MAS LED spot VLE D 5.5-80W GU10 927 36D



Accent Diagram - MAS LED spot VLE DT 5.5-80W GU10 927 36D


Акцентні діаграми



Accent Diagram - MAS LED spot VLE D 5.5-80W
GU10 965 36D

Accent Diagram - MAS LED spot VLE D 3.7-50W
GU10 927 60D

Accent Diagram - MAS LED spot VLE D 2.8-35W
GU10 940 36D



Accent Diagram - MAS LED spot VLE D 3.7-50W
GU10 940 36D

Accent Diagram - MAS LED spot VLE D 3.7-50W
GU10 930 36D


Accent Diagram - MAS LED spot VLE D 3.7-35W
GU10 927 36D

Accent Diagram - MAS LED spot VLE D 3.7-50W
GU10 927 36D

Accent Diagram - MAS LED spot VLE D 2.8-35W
GU10 927 36D

Accent Diagram - MAS LED spot VLE D 3.7-50W
GU10 940 60D


Акцентні діаграми



Accent Diagram - MAS LED spot VLE D 2.8-35W GU10 927 60D


Accent Diagram - MAS LED spot VLE D 3.7-50W GU10 930 60D

Accent Diagram - MAS LED spot VLE DT 2.8-35W GU10 927 36D




Accent Diagram - MAS LED spot VLE DT 3.7-50W GU10 927 36D


Діаграми променів



Beam diagram - MAS LED spot VLE DT 5.5-80W GU10 927 36D




Beam diagram - MAS LED spot VLE D 3.7-35W GU10 927 36D




Beam diagram - MAS LED spot VLE DT 4.9-50W GU10 927 36D


Діаграми променів



Beam diagram - MAS LED spot VLE D 3.7-35W GU10 930 36D



Beam diagram - MAS LED spot VLE D 4.9-50W GU10 930 36D




Beam diagram - MAS LED spot VLE D 4.9-50W GU10 930 60D

Beam diagram - MAS LED spot VLE D 2.8-35W GU10 940 36D

Beam diagram - MAS LED spot VLE D 3.7-50W GU10 940 36D

Beam diagram - MAS LED spot VLE D 2.8-35W GU10 927 60D




Beam diagram - MAS LED spot VLE DT 2.8-35W GU10 927 36D


Beam diagram - MAS LED spot VLE D 2.8-35W GU10 930 36D

Beam diagram - MAS LED spot VLE D 5.5-80W GU10 965 36D


Діаграми променів



Beam diagram - MAS LED spot VLE DT 3.7-35W
GU10 927 36D




Beam diagram - MAS LED spot VLE D 3.7-50W
GU10 927 60D



Beam diagram - MAS LED spot VLE D 5.5-80W
GU10 927 36D

Beam diagram - MAS LED spot VLE DT 3.7-50W
GU10 927 36D

Beam diagram - MAS LED spot VLE D 3.7-50W
GU10 930 60D



Beam diagram - MAS LED spot VLE D 6.2-80W
GU10 965 36D

Beam diagram - MAS LED spot VLE D 3.7-50W
GU10 940 60D

Beam diagram - MAS LED spot VLE D 2.8-35W
GU10 927 36D

MASTER VALUE LEDspot MV

Діаграми променів

Beam diagram - MAS LED spot VLE D 3.7-50W
GU10 930 36D

