



产品说明

MASTER LEDspot PAR (标准)

这些新一代 PAR 光源，以其稳健设计和暖白色光束的特点，是酒店服务业普通照明和局部照明的理想选择。这些产品特别适合于需要一直照明的大厅、走廊、楼梯井等公共场所。可与带有 E27 固定架的现有卡具兼容，用于 75W 卤素灯的改装替换，MASTER LEDspot PAR 38/PAR 30 在保证发光质量不降低的情况下，可大量节约能源，降低维修成本。IP44-标称的 PAR38 灯室外系列是目前白炽灯 PAR38 室外灯的仅有几个节能代替产品的一种。

优点

- 柔和白光
- 节能效果达 80%

特点

- 16W LED PAR38/11W LED PAR30 替代 75W 卤素 PAR38/PAR30
- 因寿命延长了 45 倍(比 PAR38/PAR30), 从而降低了维护成本。
- 因寿命延长了 20 倍(比 PAR38/PAR30), 因此降低了维护成本。
- 可对带 E27 固定架的现有卡具进行改装并与之相兼容，安装简便。
- 不含汞和对人体有害的材料

应用

- 酒店、饭店、酒吧、咖啡厅
- 大堂、走廊、楼梯井

MASTER LEDspot PAR (标准)

Versions





LEDclassic PAR38 25D POS2



LEDspots MAS GMGC1 PAR30S E27

二维绘图



Product	D	C
MAS LEDspot D 12-100W E27 927 PAR30S 25D	92 mm	84 mm

Product	D	C
MAS LEDspot D 13-100W E27 927 PAR38 25D	124 mm	130 mm

MASTER LEDspot PAR (标准)

一般信息	
底盖	E27
切换循环	50,000
标称使用寿命	25,000 小时
灯技术	
光束角度 (标称)	25 °
相关色温 (标称)	2700 K
显色指数 (CRI)	90
颜色代码	927
标称使用寿命结束时灯的光通维持率 (标称)	70 %
操作和电气	
输入频率	50 至 60 Hz
启动时间 (标称)	0.5 s
瓦数相当	100 W
控制和调光	
可调光	仅限于使用特定调光器
机械和外壳	
灯泡外观	透明
审批和申请	
环境温度范围	-20 至 +45°C

灯技术

Order Code	Full Product Name	光通量	发光强度 (标称)
929002339008	MAS LEDspot D 13-100W E27 927 PAR38 25D	1,100 lm	3,500 cd
929002030808	MAS LEDspot D 12-100W E27 927 PAR30S 25D	1,000 lm	3,000 cd

操作和电气

Order Code	Full Product Name	功耗
929002339008	MAS LEDspot D 13-100W E27 927 PAR38 25D	13 W

Order Code	Full Product Name	功耗
929002030808	MAS LEDspot D 12-100W E27 927 PAR30S 25D	12 W


温度

Order Code	Full Product Name	最大外壳温度 (标称)
929002339008	MAS LEDspot D 13-100W E27 927 PAR38 25D	75 °C


Order Code	Full Product Name	最大外壳温度 (标称)
929002030808	MAS LEDspot D 12-100W E27 927 PAR30S 25D	85 °C

机械和外壳


Order Code	Full Product Name	灯泡外形
929002339008	MAS LEDspot D 13-100W E27 927 PAR38 25D	PAR38
929002030808	MAS LEDspot D 12-100W E27 927 PAR30S 25D	PAR30S




MASTER LEDspot PAR (标准)



Accent Diagrams




Accent Diagram - MAS LEDspot D 13-100W E27 927 PAR38 25D




Accent Diagram - MAS LEDspot D 12-100W E27 927 PAR30S 25D

Beam Diagrams



Beam diagram - MAS LEDspot D 12-100W E27 927 PAR30S 25D



Beam diagram - MAS LEDspot D 13-100W E27 927 PAR38 25D

