



Malé a udržateľné závesné svietidlo s elegančným a decentným dizajnom

GreenSpace Evo Mini Pendant

GreenSpace Evo Mini Pendant je trvalo udržateľné závesné svietidlo s elegantným a decentným dizajnom. Vďaka tomu je toto závesné svietidlo ideálnou voľbou v pohostinstve a maloobchodoch s módou. Telo vytvorené pomocou 3D tlače je najmenej z 65 % recyklovaných alebo bio-cirkulárnych materiálov. Chladič je potom vyrobený z 85 % recyklovaného hliníka. Vďaka svojmu kruhovému dizajnu je svietidlo upgradovateľné, opakovane použiteľné, plne servisovateľné a recyklovateľné. V kombinácii s vysokou energetickou účinnosťou je závesné svietidlo GreenSpace Evo Mini udržateľnou voľbou. Nové hlboké reflektory PerfectAccent zaisťujú svetelný efekt so zvýšeným leskom a lepším komfortom pre oči nakupujúcich. Ďalšie prispôsobenie farieb a textúr je možné prostredníctvom Philips MyCreation

Výhody

- Elegančný a jemný dizajn sa perfektne hodí do každej inštalácie
- Intenzívnejšie iskrivé svetlo a väčší optický komfort pre nakupujúcich vďaka hlbokým reflektorom PerfectAccent
- Predĺžená životnosť produktu vďaka jednoduchému servisu a možnostiam modernizácie
- Recyklované materiály a vysoká energetická účinnosť pomáhajú ďalej znižovať uhlíkovú stopu produktu

GreenSpace Evo Mini Pendant

Vlastnosti

- Ľahký prístup k optike, LED a prednému sklu
- Opraviteľné a rozširiteľné pomocou štandardných nástrojov
- Znížená uhlíková stopa vďaka vysokej účinnosti
- Vybavené najmodernejšími hlbokými reflektormi PerfectAccent
- Možnosti pripojenia: Interact kompatibilné DALI (DIA) a Wireless (WIA)
- Voliteľné predné sklo (odporúčané pre prašné prostredie)

Aplikácie

- Butiky
- Gastro zariadenia
- Obytné zóny

Varovanie a ochrana

- Čistenie optiky by sa malo vykonávať iba stlačeným vzduchom. Dotýkanie sa LED alebo reflektora je zakázané. Pre oblasti na prípravu jedla a oblasti s vysokou prašnosťou sa dôrazne odporúča použiť voliteľné predné sklo, pretože ho možno čistiť (suchou) handričkou z mikrovlákna.
- Pri údržbe je potrebné výrobok vypnúť a nechať vychladnúť.

Versions



PT332B GreenSpace Evo Mini
Pendant Recessed - Grey



PT332T GreenSpace Evo Mini
Pendant Track - Black



PT332B GreenSpace Evo Mini
Pendant Recessed - White



PT332C GreenSpace Evo Mini
Pendant Surface mount - Black

GreenSpace Evo Mini Pendant

Versions



PT332C GreenSpace Evo Mini
Pendant Surface mount - Grey



PT332C GreenSpace Evo Mini
Pendant Surface mount - Black
with White canopy



PT332B GreenSpace Evo Mini
Pendant Recessed - Black





PT332T GreenSpace Evo Mini
Pendant Track - Grey




PT332T GreenSpace Evo Mini
Pendant Track - White

Rozmerový obrázok



GreenSpace Evo Mini Pendant

Rozmerový obrázok



Všeobecné informácie	
Vrátane napájača	Áno
Počet jednotiek predradníka	1 jednotka
Svetelné technické	
Index podania farieb (CRI)	>90
Prevádzkové a elektrické	
Trieda ochrany IEC	Bezpečnostná trieda II
Vstupné napätie	220-240 V
Sieťová frekvencia	50 to 60 Hz
Vhodné pre náhodné prepínanie	Nevzťahuje sa na zariadenie
Ovládanie a stmievanie	
Vstavané riadenie	-
Mechanické časti a teleso	
Trieda nebezpečenstva výbuchu	-
Kód krytia IP (mechanický náraz)	IK02
Krytie IP	IP20
Núdzová prevádzka	
Centrálna núdzová prevádzka	Nie
Núdzové osvetlenie	-
Schválenie a použitie	
Rozsah okolitých teplôt	+10 až +35 °C
Značka CE	Áno
Značka ENEC	-
Značka horľavosti	-
Požiarne odolnosť	Teplota 650 °C, trvanie 30 s
Hodnota blikania (PstLM) – hodnota blikania podľa normy EN 61000-3-3	1
Počiatočný výkon (súlad s požiadavkami IEC)	
Tolerancia svetelného toku	+/-10%

Svetelné technické

Order Code	Full Product Name	Náhradná	Merný výkon (menovitý) (nom.)	Svetelný tok	Typ optiky
		teplota chromatickosti (nom.)			
83834500	PT332B 12S/ PW930 PSU-E HMB GR 68 BK WH	3000 K	121 lm/W	1 200 lm	Kovový reflektor s vysokou odraznosťou, stredné vyžarovanie od 20 do 40 stupňov
83815400	PT332T 12S/ PW940 PSU HWB BK	4000 K	124 lm/W	1 200 lm	Kovový reflektor s vysokou odraznosťou, široké vyžarovanie od 40 do 80 stupňov
83818500	PT332T 17S/ PW930 DIA HVWB BK	3000 K	128 lm/W	1 700 lm	Kovový reflektor s vysokou odraznosťou, veľmi široké vyžarovanie >80 stupňov
83820800	PT332T 22S/ PC930 PSU HMB BK	3000 K	117 lm/W	2 200 lm	Kovový reflektor s vysokou odraznosťou, stredné vyžarovanie od 20 do 40 stupňov
83822200	PT332T 27S/ PW930 PSU HWB BK	3000 K	144 lm/W	2 700 lm	Kovový reflektor s vysokou odraznosťou, široké vyžarovanie od 40 do 80 stupňov
83832100	PT332B 12S/ PC930 PSU-E HMB WH 68 WH WH	3000 K	121 lm/W	1 200 lm	Kovový reflektor s vysokou odraznosťou, široké vyžarovanie od 40 do 80 stupňov
83835200	PT332B 17S/ PW930 PSU-E HMB WH 68 WH WH	3000 K	144 lm/W	1 700 lm	Kovový reflektor s vysokou odraznosťou, široké vyžarovanie od 40 do 80 stupňov
83837600	PT332B 22S/ PW940 PSU-E HMB WH 68 WH WH	4000 K	124 lm/W	2 200 lm	Kovový reflektor s vysokou odraznosťou, široké vyžarovanie od 40 do 80 stupňov
83839000	PT332B 27S/ PW940 WIA-E	4000 K	135 lm/W	2 700 lm	Kovový reflektor s vysokou odraznosťou, široké

GreenSpace Evo Mini Pendant

Order Code	Full Product Name	Náhradná teplota chromatickosti (nom.)	Merný výkon (menovitý) (nom.)	Svetelný tok	Typ optiky
	HWB WH 68 WH WH				vyžarovanie od 40 do 80 stupňov
83827700	PT332C 17S/ PW930 DIA HVWB BK BK BK	3000 K	143 lm/W	1 700 lm	Kovový reflektor s vysokou odraznosťou, veľmi široké vyžarovanie >80 stupňov
83831400	PT332C 27S/ PW930 PSU HWB BK BK BK	3000 K	135 lm/W	2 700 lm	Kovový reflektor s vysokou odraznosťou, široké vyžarovanie od 40 do 80 stupňov
83825300	PT332C 12S/ PW930 PSU HMB GR BK GR	3000 K	121 lm/W	1 200 lm	Kovový reflektor s vysokou odraznosťou, stredné vyžarovanie od 20 do 40 stupňov
83824600	PT332C 12S/ PW940 PSU HWB BK BK WH	4000 K	121 lm/W	1 200 lm	Kovový reflektor s vysokou odraznosťou, široké vyžarovanie od 40 do 80 stupňov
83829100	PT332C 22S/ PC930 PSU HMB BK BK WH	3000 K	110 lm/W	2 200 lm	Kovový reflektor s vysokou odraznosťou, stredné vyžarovanie od 20 do 40 stupňov
83836900	PT332B 17S/ PW930 DIA-E HVWB BK 68 BK BK	3000 K	143 lm/W	1 700 lm	Kovový reflektor s vysokou odraznosťou, veľmi široké vyžarovanie >80 stupňov
83840600	PT332B 27S/ PW930 PSU-E HWB BK 68 BK BK	3000 K	135 lm/W	2 700 lm	Kovový reflektor s vysokou odraznosťou, široké vyžarovanie od 40 do 80 stupňov
83816100	PT332T 12S/ PW930 PSU HMB FG GR	3000 K	124 lm/W	1 200 lm	Kovový reflektor s vysokou odraznosťou, stredné vyžarovanie od 20 do 40 stupňov
83814700	PT332T 12S/ PC930 PSU HWB WH	3000 K	124 lm/W	1 200 lm	Kovový reflektor s vysokou odraznosťou, široké vyžarovanie od 40 do 80 stupňov
83817800	PT332T 17S/ PW930 PSU HWB WH	3000 K	145 lm/W	1 700 lm	Kovový reflektor s vysokou odraznosťou, široké vyžarovanie od 40 do 80 stupňov
83819200	PT332T 22S/ PW940 PSU HWB WH	4000 K	131 lm/W	2 200 lm	Kovový reflektor s vysokou odraznosťou, široké vyžarovanie od 40 do 80 stupňov
83821500	PT332T 27S/ PW940 WIA HWB WH	4000 K	122 lm/W	2 700 lm	Kovový reflektor s vysokou odraznosťou, široké vyžarovanie od 40 do 80 stupňov

GreenSpace Evo Mini Pendant

Order Code	Full Product Name	Náhradná	Merný výkon (menovitý) (nom.)	Svetelný tok	Typ optiky
		teplota chromatickosti (nom.)			
83833800	PT332B 12S/ PW940 PSU-E HMB BK 68 BK WH	4000 K	121 lm/W	1 200 lm	Kovový reflektor s vysokou odraznosťou, široké vyžarovanie od 40 do 80 stupňov
83838300	PT332B 22S/ PC930 PSU-E HMB BK 68 BK WH	3000 K	110 lm/W	2 200 lm	Kovový reflektor s vysokou odraznosťou, stredné vyžarovanie od 20 do 40 stupňov
83823900	PT332C 12S/ PC930 PSU HMB WH WH WH	3000 K	121 lm/W	1 200 lm	Kovový reflektor s vysokou odraznosťou, široké vyžarovanie od 40 do 80 stupňov
83826000	PT332C 17S/ PW930 PSU HMB WH WH WH	3000 K	144 lm/W	1 700 lm	Kovový reflektor s vysokou odraznosťou, široké vyžarovanie od 40 do 80 stupňov
83828400	PT332C 22S/ PW940 PSU HMB WH WH WH	4000 K	124 lm/W	2 200 lm	Kovový reflektor s vysokou odraznosťou, široké vyžarovanie od 40 do 80 stupňov
83830700	PT332C 27S/ PW940 WIA HMB WH WH WH	4000 K	135 lm/W	2 700 lm	Kovový reflektor s vysokou odraznosťou, široké vyžarovanie od 40 do 80 stupňov

Prevádzkové a elektrické

Order Code	Full Product Name	Spotreba	Order Code	Full Product Name	Spotreba
83834500	PT332B 12S/PW930 PSU-E HMB GR 68 BK WH	9,9 W	83836900	PT332B 17S/PW930 DIA-E HVWB BK 68 BK BK	11,9 W
83815400	PT332T 12S/PW940 PSU HMB BK	9,7 W	83840600	PT332B 27S/PW930 PSU-E HMB BK 68 BK BK	20 W
83818500	PT332T 17S/PW930 DIA HVWB BK	13,3 W	83816100	PT332T 12S/PW930 PSU HMB FG GR	9,7 W
83820800	PT332T 22S/PC930 PSU HMB BK	18,8 W	83814700	PT332T 12S/PC930 PSU HMB WH	9,7 W
83822200	PT332T 27S/PW930 PSU HMB BK	18,8 W	83817800	PT332T 17S/PW930 PSU HMB WH	11,7 W
83832100	PT332B 12S/PC930 PSU-E HMB WH 68 WH WH	9,9 W	83819200	PT332T 22S/PW940 PSU HMB WH	16,8 W
83835200	PT332B 17S/PW930 PSU-E HMB WH 68 WH WH	11,8 W	83821500	PT332T 27S/PW940 WIA HMB WH	22,2 W
83837600	PT332B 22S/PW940 PSU-E HMB WH 68 WH WH	17,7 W	83833800	PT332B 12S/PW940 PSU-E HMB BK 68 BK WH	9,9 W
83839000	PT332B 27S/PW940 WIA-E HMB WH 68 WH WH	20 W	83838300	PT332B 22S/PC930 PSU-E HMB BK 68 BK WH	20 W
83827700	PT332C 17S/PW930 DIA HVWB BK BK BK	11,9 W	83823900	PT332C 12S/PC930 PSU HMB WH WH WH	9,9 W
83831400	PT332C 27S/PW930 PSU HMB BK BK BK	20 W	83826000	PT332C 17S/PW930 PSU HMB WH WH WH	11,8 W
83825300	PT332C 12S/PW930 PSU HMB GR BK GR	9,9 W	83828400	PT332C 22S/PW940 PSU HMB WH WH WH	17,7 W
83824600	PT332C 12S/PW940 PSU HMB BK BK WH	9,9 W	83830700	PT332C 27S/PW940 WIA HMB WH WH WH	20 W
83829100	PT332C 22S/PC930 PSU HMB BK BK WH	20 W			

Ovládanie a stmievanie

Order Code	Full Product Name	Stmievateľné	Order Code	Full Product Name	Stmievateľné
83834500	PT332B 12S/PW930 PSU-E HMB GR 68 BK WH	Nie	83818500	PT332T 17S/PW930 DIA HVWB BK	Áno
83815400	PT332T 12S/PW940 PSU HMB BK	Nie	83820800	PT332T 22S/PC930 PSU HMB BK	Nie

GreenSpace Evo Mini Pendant

Order Code	Full Product Name	Stmievateľné
83822200	PT332T 27S/PW930 PSU HWB BK	Nie
83832100	PT332B 12S/PC930 PSU-E HWB WH 68 WH WH	Nie
83835200	PT332B 17S/PW930 PSU-E HWB WH 68 WH WH	Nie
83837600	PT332B 22S/PW940 PSU-E HWB WH 68 WH WH	Nie
83839000	PT332B 27S/PW940 WIA-E HWB WH 68 WH WH	Áno
83827700	PT332C 17S/PW930 DIA HVWB BK BK BK	Áno
83831400	PT332C 27S/PW930 PSU HWB BK BK BK	Nie
83825300	PT332C 12S/PW930 PSU HMB GR BK GR	Nie
83824600	PT332C 12S/PW940 PSU HWB BK BK WH	Nie
83829100	PT332C 22S/PC930 PSU HMB BK BK WH	Nie
83836900	PT332B 17S/PW930 DIA-E HVWB BK 68 BK BK	Áno
83840600	PT332B 27S/PW930 PSU-E HWB BK 68 BK BK	Nie

Order Code	Full Product Name	Stmievateľné
83816100	PT332T 12S/PW930 PSU HMB FG GR	Nie
83814700	PT332T 12S/PC930 PSU HWB WH	Nie
83817800	PT332T 17S/PW930 PSU HWB WH	Nie
83819200	PT332T 22S/PW940 PSU HWB WH	Nie
83821500	PT332T 27S/PW940 WIA HWB WH	Áno
83833800	PT332B 12S/PW940 PSU-E HWB BK 68 BK WH	Nie
83838300	PT332B 22S/PC930 PSU-E HMB BK 68 BK WH	Nie
83823900	PT332C 12S/PC930 PSU HWB WH WH WH	Nie
83826000	PT332C 17S/PW930 PSU HWB WH WH WH	Nie
83828400	PT332C 22S/PW940 PSU HWB WH WH WH	Nie
83830700	PT332C 27S/PW940 WIA HWB WH WH WH	Áno

Mechanické časti a teleso

Order Code	Full Product Name	Farba telesa
83834500	PT332B 12S/PW930 PSU-E HMB GR 68 BK WH	Sivá
83815400	PT332T 12S/PW940 PSU HWB BK	Čierna
83818500	PT332T 17S/PW930 DIA HVWB BK	Čierna
83820800	PT332T 22S/PC930 PSU HMB BK	Čierna
83822200	PT332T 27S/PW930 PSU HWB BK	Čierna
83832100	PT332B 12S/PC930 PSU-E HWB WH 68 WH WH	Biela
83835200	PT332B 17S/PW930 PSU-E HWB WH 68 WH WH	Biela
83837600	PT332B 22S/PW940 PSU-E HWB WH 68 WH WH	Biela
83839000	PT332B 27S/PW940 WIA-E HWB WH 68 WH WH	Biela
83827700	PT332C 17S/PW930 DIA HVWB BK BK BK	Čierna
83831400	PT332C 27S/PW930 PSU HWB BK BK BK	Čierna
83825300	PT332C 12S/PW930 PSU HMB GR BK GR	Sivá
83824600	PT332C 12S/PW940 PSU HWB BK BK WH	Čierna
83829100	PT332C 22S/PC930 PSU HMB BK BK WH	Čierna

Order Code	Full Product Name	Farba telesa
83836900	PT332B 17S/PW930 DIA-E HVWB BK 68 BK BK	Čierna
83840600	PT332B 27S/PW930 PSU-E HWB BK 68 BK BK	Čierna
83816100	PT332T 12S/PW930 PSU HMB FG GR	Sivá
83814700	PT332T 12S/PC930 PSU HWB WH	Biela
83817800	PT332T 17S/PW930 PSU HWB WH	Biela
83819200	PT332T 22S/PW940 PSU HWB WH	Biela
83821500	PT332T 27S/PW940 WIA HWB WH	Biela
83833800	PT332B 12S/PW940 PSU-E HWB BK 68 BK WH	Čierna
83838300	PT332B 22S/PC930 PSU-E HMB BK 68 BK WH	Čierna
83823900	PT332C 12S/PC930 PSU HWB WH WH WH	Biela
83826000	PT332C 17S/PW930 PSU HWB WH WH WH	Biela
83828400	PT332C 22S/PW940 PSU HWB WH WH WH	Biela
83830700	PT332C 27S/PW940 WIA HWB WH WH WH	Biela

Schválenie a použitie

Order Code	Full Product Name	Miera viditeľnosti stroboskopického efektu (SVM)
83834500	PT332B 12S/PW930 PSU-E HMB GR 68 BK WH	0,4
83815400	PT332T 12S/PW940 PSU HWB BK	0,4
83818500	PT332T 17S/PW930 DIA HVWB BK	0,4
83820800	PT332T 22S/PC930 PSU HMB BK	0,4
83822200	PT332T 27S/PW930 PSU HWB BK	0,4
83832100	PT332B 12S/PC930 PSU-E HWB WH 68 WH WH	0,4
83835200	PT332B 17S/PW930 PSU-E HWB WH 68 WH WH	0,4
83837600	PT332B 22S/PW940 PSU-E HWB WH 68 WH WH	0,4
83839000	PT332B 27S/PW940 WIA-E HWB WH 68 WH WH	0,5
83827700	PT332C 17S/PW930 DIA HVWB BK BK BK	0,4
83831400	PT332C 27S/PW930 PSU HWB BK BK BK	0,4
83825300	PT332C 12S/PW930 PSU HMB GR BK GR	0,4
83824600	PT332C 12S/PW940 PSU HWB BK BK WH	0,4
83829100	PT332C 22S/PC930 PSU HMB BK BK WH	0,4

Order Code	Full Product Name	Miera viditeľnosti stroboskopického efektu (SVM)
83836900	PT332B 17S/PW930 DIA-E HVWB BK 68 BK BK	0,4
83840600	PT332B 27S/PW930 PSU-E HWB BK 68 BK BK	0,4
83816100	PT332T 12S/PW930 PSU HMB FG GR	0,4
83814700	PT332T 12S/PC930 PSU HWB WH	0,4
83817800	PT332T 17S/PW930 PSU HWB WH	0,4
83819200	PT332T 22S/PW940 PSU HWB WH	0,4
83821500	PT332T 27S/PW940 WIA HWB WH	0,4
83833800	PT332B 12S/PW940 PSU-E HWB BK 68 BK WH	0,4
83838300	PT332B 22S/PC930 PSU-E HMB BK 68 BK WH	0,4
83823900	PT332C 12S/PC930 PSU HWB WH WH WH	0,4
83826000	PT332C 17S/PW930 PSU HWB WH WH WH	0,4
83828400	PT332C 22S/PW940 PSU HWB WH WH WH	0,4
83830700	PT332C 27S/PW940 WIA HWB WH WH WH	0,5

Počiatkový výkon (súlad s požiadavkami IEC)

GreenSpace Evo Mini Pendant

Order Code	Full Product Name	Počiatočná chromatickosť
83834500	PT332B 12S/PW930 PSU-E HMB GR 68 BK WH	(0.422, 0.386)
83815400	PT332T 12S/PW940 PSU HWB BK	(0.374, 0.364)
83818500	PT332T 17S/PW930 DIA HVWB BK	(0.422, 0.386)
83820800	PT332T 22S/PC930 PSU HMB BK	(0.422, 0.386)
83822200	PT332T 27S/PW930 PSU HWB BK	(0.422, 0.386)
83832100	PT332B 12S/PC930 PSU-E HWB WH 68 WH WH	(0.422, 0.386)
83835200	PT332B 17S/PW930 PSU-E HWB WH 68 WH WH	(0.422, 0.386)
83837600	PT332B 22S/PW940 PSU-E HWB WH 68 WH WH	(0.374, 0.364)
83839000	PT332B 27S/PW940 WIA-E HWB WH 68 WH WH	(0.374, 0.364)
83827700	PT332C 17S/PW930 DIA HVWB BK BK BK	(0.422, 0.386)
83831400	PT332C 27S/PW930 PSU HWB BK BK BK	(0.422, 0.386)
83825300	PT332C 12S/PW930 PSU HMB GR BK GR	(0.422, 0.386)
83824600	PT332C 12S/PW940 PSU HWB BK BK WH	(0.374, 0.364)
83829100	PT332C 22S/PC930 PSU HMB BK BK WH	(0.422, 0.386)


Order Code	Full Product Name	Počiatočná chromatickosť
83836900	PT332B 17S/PW930 DIA-E HVWB BK 68 BK BK	(0.422, 0.386)
83840600	PT332B 27S/PW930 PSU-E HWB BK 68 BK BK	(0.422, 0.386)
83816100	PT332T 12S/PW930 PSU HMB FG GR	(0.422, 0.386)
83814700	PT332T 12S/PC930 PSU HWB WH	(0.422, 0.386)
83817800	PT332T 17S/PW930 PSU HWB WH	(0.422, 0.386)
83819200	PT332T 22S/PW940 PSU HWB WH	(0.374, 0.364)
83821500	PT332T 27S/PW940 WIA HWB WH	(0.374, 0.364)
83833800	PT332B 12S/PW940 PSU-E HWB BK 68 BK WH	(0.374, 0.364)
83838300	PT332B 22S/PC930 PSU-E HMB BK 68 BK WH	(0.422, 0.386)
83823900	PT332C 12S/PC930 PSU HWB WH WH WH	(0.422, 0.386)
83826000	PT332C 17S/PW930 PSU HWB WH WH WH	(0.422, 0.386)
83828400	PT332C 22S/PW940 PSU HWB WH WH WH	(0.374, 0.364)
83830700	PT332C 27S/PW940 WIA HWB WH WH WH	(0.374, 0.364)

Údaje o produkte


Order Code	Full Product Name	Kód radu produktov
83834500	PT332B 12S/PW930 PSU-E HMB GR 68 BK WH	PT332B
83815400	PT332T 12S/PW940 PSU HWB BK	PT332T
83818500	PT332T 17S/PW930 DIA HVWB BK	PT332T
83820800	PT332T 22S/PC930 PSU HMB BK	PT332T
83822200	PT332T 27S/PW930 PSU HWB BK	PT332T
83832100	PT332B 12S/PC930 PSU-E HWB WH 68 WH WH	PT332B
83835200	PT332B 17S/PW930 PSU-E HWB WH 68 WH WH	PT332B
83837600	PT332B 22S/PW940 PSU-E HWB WH 68 WH WH	PT332B
83839000	PT332B 27S/PW940 WIA-E HWB WH 68 WH WH	PT332B
83827700	PT332C 17S/PW930 DIA HVWB BK BK BK	PT332C
83831400	PT332C 27S/PW930 PSU HWB BK BK BK	PT332C
83825300	PT332C 12S/PW930 PSU HMB GR BK GR	PT332C
83824600	PT332C 12S/PW940 PSU HWB BK BK WH	PT332C
83829100	PT332C 22S/PC930 PSU HMB BK BK WH	PT332C

Order Code	Full Product Name	Kód radu produktov
83836900	PT332B 17S/PW930 DIA-E HVWB BK 68 BK BK	PT332B
83840600	PT332B 27S/PW930 PSU-E HWB BK 68 BK BK	PT332B
83816100	PT332T 12S/PW930 PSU HMB FG GR	PT332T
83814700	PT332T 12S/PC930 PSU HWB WH	PT332T
83817800	PT332T 17S/PW930 PSU HWB WH	PT332T
83819200	PT332T 22S/PW940 PSU HWB WH	PT332T
83821500	PT332T 27S/PW940 WIA HWB WH	PT332T
83833800	PT332B 12S/PW940 PSU-E HWB BK 68 BK WH	PT332B
83838300	PT332B 22S/PC930 PSU-E HMB BK 68 BK WH	PT332B
83823900	PT332C 12S/PC930 PSU HWB WH WH WH	PT332C
83826000	PT332C 17S/PW930 PSU HWB WH WH WH	PT332C
83828400	PT332C 22S/PW940 PSU HWB WH WH WH	PT332C
83830700	PT332C 27S/PW940 WIA HWB WH WH WH	PT332C


Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - PT332TI - 910505104942




Polar Normal (separate) - PT332TI - 910505104936




Polar Normal (separate) - PT332TI - 910505104925


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - PT332TI - 910505104937




Polar Normal (separate) - PT332TI - 910505104926




Polar Normal (separate) - PT332TI - 910505104927




Polar Normal (separate) - PT332TI - 910505104950




Polar Normal (separate) - PT332TI - 910505104940




Polar Normal (separate) - PT332TI - 910505104932



Polar Normal (separate) - PT332TI - 910505104928




Polar Normal (separate) - PT332TI - 910505104933




Polar Normal (separate) - PT332TI - 910505104948


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - PT332TI - 910505104929




Polar Normal (separate) - PT332TI - 910505104949




Polar Normal (separate) - PT332TI - 910505104943




Polar Normal (separate) - PT332TI - 910505104939




Polar Normal (separate) - PT332TI - 910505104938




Polar Normal (separate) - PT332TI - 910505104947



Polar Normal (separate) - PT332TI - 910505104930




Polar Normal (separate) - PT332TI - 910505104951




Polar Normal (separate) - PT332TI - 910505104935

GreenSpace Evo Mini Pendant


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - PT332TI -
910505104945




Polar Normal (separate) - PT332TI -
910505104944




Polar Normal (separate) - PT332TI -
910505104934



Polar Normal (separate) - PT332TI -
910505104941



Polar Normal (separate) - PT332TI -
910505104946



Polar Normal (separate) - PT332TI -
910505104931

