



更可靠、更专业、最实惠 的办公室 LED 解决方案。

Essential SmartBright Panel

飞利浦 Essential SmartBright 系列是经济实惠的 LED 解决方案，为工作区域提供稳定可靠的优质照明，超长使用寿命更能营造明亮健康的办公环境。

优点

- 纤薄优雅的设计：面板高度约 3.5cm，无缝边框
- 质量好，使用方便
- 选型简易，一目了然
- 使用寿命长
- 无闪烁，舒适的灯光体验

特点

- 流明输出 3350 lm：L70 30Khrs
- 显色性：CRI 80，SDCM 小于 5
- 光效：93 lm/W
- 纹波电流小于 10%
- PstLM 限值小于 1.0，SVM 限值小于 1.6

应用

- 办公室照明
- 医院和保健中心
- 商场照明

Essential SmartBright Panel

Versions



RC037 595x595







RC037 CPC 300x1200



RC037 CPC 600x600

二维绘图



产品详细

RC037 595x595 backside



RC037 CPC 300x1200 backside



Essential SmartBright Panel

产品详细

RC037 295x1195 backside



RC037 CPC 600x600 backside



灯技术	
显色指数 (CRI)	≥80
操作和电气	
保护等级 IEC	安全等级 I
输入电压	220 至 240 V
线频率	50 or 60 Hz
控制和调光	
可调光	否
机械和外壳	
光罩类型	PS
外壳颜色	白色 RAL 9003
机械冲击保护代码	IK02
IP 等级	IP20
审批和申请	
环境温度范围	-10 至 +35°C
CE 标志	否
初始性能 (符合 IEC 标准)	
光通量误差	+/-10%

灯技术

Order Code	Full Product Name	相关色温 (标称)	光效 (额定)(标称)	光通量
911401876187	RC037V LED33S/840 CLI W60L60 G3	4000 K	93 lm/W	3,350 lm
911401876287	RC037V LED33S/865 CLI W60L60 G3	6500 K	93 lm/W	3,350 lm
911401876587	RC037V LED40S/865 CLI W60L60 G3	6500 K	95 lm/W	4,000 lm
911401876987	RC037V LED33S/840 CLI CPC W30L120 G3	4000 K	93 lm/W	3,350 lm
911401877087	RC037V LED33S/865 CLI CPC W30L120 G3	6500 K	93 lm/W	3,350 lm
911401876787	RC037V LED33S/840 CLI CPC W60L60 G3	4000 K	93 lm/W	3,350 lm
911401878587	RC037V LED33S/865 CLI CPC W60L60 G3	6500 K	93 lm/W	3,350 lm
911401876487	RC037V LED33S/865 CLI W30L120 G3	6500 K	93 lm/W	3,350 lm
911401878687	RC037V LED33S/840 CLI W30L120 G3	4000 K	93 lm/W	3,350 lm
911401878787	RC037V LED40S/865 CLI W30L120 G3	6500 K	95 lm/W	4,000 lm

操作和电气

Order Code	Full Product Name	功耗
911401876187	RC037V LED33S/840 CLI W60L60 G3	36 W
911401876287	RC037V LED33S/865 CLI W60L60 G3	36 W
911401876587	RC037V LED40S/865 CLI W60L60 G3	42 W
911401876987	RC037V LED33S/840 CLI CPC W30L120 G3	36 W
911401877087	RC037V LED33S/865 CLI CPC W30L120 G3	36 W

Order Code	Full Product Name	功耗
911401876787	RC037V LED33S/840 CLI CPC W60L60 G3	36 W
911401878587	RC037V LED33S/865 CLI CPC W60L60 G3	36 W
911401876487	RC037V LED33S/865 CLI W30L120 G3	36 W
911401878687	RC037V LED33S/840 CLI W30L120 G3	36 W
911401878787	RC037V LED40S/865 CLI W30L120 G3	42 W

