



Panel Ledinaire – jednoduché skvelé LED svetidlo

Panel Ledinaire 5. generácie

Rad panelov Philips Ledinaire Gen5 (RC065B/RC066B) obsahuje vybrané populárne štandardné svetidlá LED, ktoré ponúkajú vysokú úroveň kvality Philips za výhodnú cenu. Spoľahlivá, energeticky účinná a cenovo dostupná najnovšia generácia panelových LED svetiel Ledinaire s rozmermi 600 × 600 mm, 620 × 620 mm, 300 × 1 200 mm a 600 × 1 200 je navrhnutá na rozptýlené, príjemné osvetlenie v širokom rozsahu aplikácií všeobecného osvetlenia. Naš sortiment panelového osvetlenia Ledinaire je dostupný aj s príslušenstvom na jednoduchú inštaláciu na rôzne typy stropov – presne to, čo potrebujete.

Výhody

- Žiadne riziká, spoľahlivý výkon
- Dobrá kvalita, jednoduché použitie
- Bez zmätku, jednoduchý výber produktov
- Inovatívne viacfarebné a základné verzie ovládania osvetlenia typu „všetko v jednom“
- Široký rozsah

Panel Ledinaire 5. generácie

Vlastnosti

- 3 400 lm/3 600 lm/4 100 lm: L80 pri 50 000 h, L70 75 000 h a 3-ročná záruka
- IP20/IP40
- Konektory: biele rýchlospojky a voľný vodič
- Veľkosti: 60 × 60 mm/62 × 62 mm/30 × 120 mm/60 × 120 mm
- Podanie farieb: CRI 80 pri SDCM < 5
- 3 000 K/3 000 K/4 000 K/6 500 K
- PSU/PSD
- Výkonnosť: 120 lm/W
- Všetko v jednom: 3 000 K, 3 500 K a 4 000 K v jednom svietidle
- Núdzové osvetlenie prostredníctvom samostatnej súpravy núdzového osvetlenia

Aplikácie

- Kancelárie
- Zdravotnícke zariadenia
- Priestory na vzdelávanie
- Mestské budovy
- Obchod

Versions

Ledinaire Panel PSD All-in
830_835_840 W60L60 OC



Ledinaire Panel



Ledinaire panel G5 60x120



Ledinaire Panel PSU All-in
830_835_840 W60L60 OC



Ledinaire Panel All-in PSU 60x60









Panel Ledinaire 5. generácie

Versions

Ledinaire Panel G5 All in W30L120
RTP








Rozmerový obrázok



Panel Ledinaire 5. generácie


Rozmerový obrázok



Podrobnosti o produkte



Ledinaire Panel G5 All in CCT
Switch 3000K



White Quick connector-closed

Panel Ledinaire 5. generácie

Podrobnosti o produkte



Panel flywires CFW + backside panel



Ledinaire Panel G5 All in CCT
Switch PSU ON OFF Driver Open
connector



Ledinaire Panel G5 PSD DALI
Driver Open connector



Ledinaire Panel G5 All in CCT
Switch PSD ON OFF Driver Closed
connector



Ledinaire Panel G5 PSD DALI
Driver Closed connector




Ledinaire panel G5 frame and
optical area 60x120



White Quick connector+wire-
closed




Ledinaire Panel Gen 5-RC065B
W60L120-backside



White Quick connector +wire-open

Panel Ledinaire 5. generácie

Podrobnosti o produkte



White Quick connector-open



Ledinaire Panel G5 All in CCT
Switch PSD ON OFF Driver Open
connector



Ledinaire Panel RC065B G5
30x120 Packaging



Panel flywires CFW



Ledinaire Panel RC065B Square
backside



Ledinaire panel G4_BN frame and
optical area 62x62



Ledinaire Panel Gen 5-
RC065B_RC066B Square-
backside-PSU driver and
connector



Ledinaire Panel Gen 5-
RC065B_RC066B Square-
backside



Ledinaire Panel RC065B G5 PSU
30x120 Backside



Ledinaire Panel G5 All in CCT
Switch PSU ON OFF Driver Closed
connector

Panel Ledinaire 5. generácie

Podrobnosti o produkte



Ledinaire Panel G5 All in CCT
Switch 3500K



Ledinaire Panel G5 All in CCT
Switch 4000K



UGR19 optical exit window



Ledinaire Panel Gen 5-RC065B
W60L120-backside-PSU driver
and Flywire



Ledinaire Panel Gen 5-
RC065B_RC066B Square-
backside-PSU driver and
connector

Panel Ledinaire 5. generácie

Všeobecné informácie	
Vrátane napájača	Áno
Počet jednotiek predradníka	1 jednotka
Svetelné technické	
Index podania farieb (CRI)	>80
Prevádzkové a elektrické	
Trieda ochrany IEC	Bezpečnostná trieda II
Sieťová frekvencia	50 or 60 Hz
Mechanické časti a teleso	
Farba telesa	Biela
Kód krytia IP (mechanický náraz)	IK02
Schválenie a použitie	
Rozsah okolitých teplôt	−10 až +35 °C
Značka CE	Áno
Značka ENEC	-
Značka horľavosti	Na montáž na bežne horľavých povrchoch
Požiarna odolnosť	Teplota 650 °C, trvanie 30 s
Hodnota blikania (PstLM) – hodnota blikania podľa normy EN 61000-3-3	1

Všeobecné informácie

Order Code	Full Product Name	Vymeniteľný svetelný zdroj
51697799	RC065B G5 34_36S/830_40 PSD W60L60 OC SC	-
50129499	RC066B LED34S/840 PSD W62L62 OC BN	Nie
51669499	RC065B G5 60S/840 PSU 60x120 NOC TPb CFW	-
51672499	RC065B G5 34_36S/830_40 PSU W60L60 OC SC	-
51673199	RC065B G5 34_36S/830_40 PSU 60x60 NOC SC	-
51651999	RC065B G5 34S/840 PSU W60L60 OC CFW	-
51652699	RC065B G5 34S/840 PSU W60L60 OC SC	-
51653399	RC065B G5 34S/86S PSU W60L60 OC CFW	-
51655799	RC065B G5 34S/840 PSU W60L60 NOC SC	-
51656499	RC065B G5 34S/86S PSU W60L60 NOC CFW	-
51657199	RC065B G5 34S/840 PSD W60L60 OC CFW	-
51658899	RC065B G5 34S/840 PSD W60L60 OC SC	-
51659599	RC065B G5 41S/840 PSU W60L60 NOC CFW	-
51660199	RC065B G5 41S/840 PSU W60L60 OC CFW	-
51661899	RC065B G5 41S/840 PSU W60L60 NOC CFW CL	-
51662599	RC065B G5 41S/840 PSU W60L60 OC CFW CL	-
51698499	RC065B G5 34_36S/830_40 PSU 30x120 OC SC	-

Svetelné technické (1/2)

Order Code	Full Product Name	Typ „všetko v jednom“	Uhol vyžarovania svetelného zdroja	Náhradná teplota chromatickosti (nom.)	Merný výkon (menovitý) (nom.)
51697799	RC065B G5 34_36S/830_40 PSD W60L60 OC SC	All-in, Multi Color Temperature	90 stupeň (stupne)	3000 K	120 lm/W
50129499	RC066B LED34S/840 PSD W62L62 OC BN	-	-	4000 K	100 lm/W
51669499	RC065B G5 60S/840 PSU 60x120 NOC TPb CFW	-	120 stupeň (stupne)	4000 K	120 lm/W
51672499	RC065B G5 34_36S/830_40 PSU W60L60 OC SC	All-in, Multi Color Temperature	90 stupeň (stupne)	3000 K	120 lm/W

Order Code	Full Product Name	Typ „všetko v jednom“	Uhol vyžarovania svetelného zdroja	Náhradná teplota chromatickosti (nom.)	Merný výkon (menovitý) (nom.)
51673199	RC065B G5 34_36S/830_40 PSU 60x60 NOC SC	All-in, Multi Color Temperature	120 stupeň (stupne)	3000 K	120 lm/W
51651999	RC065B G5 34S/840 PSU W60L60 OC CFW	-	90 stupeň (stupne)	4000 K	120 lm/W
51652699	RC065B G5 34S/840 PSU W60L60 OC SC	-	90 stupeň (stupne)	4000 K	120 lm/W
51653399	RC065B G5 34S/86S PSU W60L60 OC CFW	-	90 stupeň (stupne)	6500 K	120 lm/W

Panel Ledinaire 5. generácie

Order Code	Full Product Name	Typ „všetko v jednom“	Uhol vyžarovania svetelného zdroja	Náhradná teplota chromatickosti (nom.)	Merný výkon (menovitý) (nom.)
51655799	RC065B G5 34S/840 PSU W60L60 NOC SC	-	120 stupeň (stupne)	4000 K	120 lm/W
51656499	RC065B G5 34S/865 PSU W60L60 NOC CFW	-	120 stupeň (stupne)	6500 K	120 lm/W
51657199	RC065B G5 34S/840 PSD W60L60 OC CFW	-	90 stupeň (stupne)	4000 K	120 lm/W
51658899	RC065B G5 34S/840 PSD W60L60 OC SC	-	90 stupeň (stupne)	4000 K	120 lm/W
51659599	RC065B G5 41S/840 PSU W60L60 NOC CFW	-	120 stupeň (stupne)	4000 K	120 lm/W

Svetelné technické (2/2)

Order Code	Full Product Name	Svetelný tok	Typ optiky
51697799	RC065B G5 34_36S/830_40 PSD W60L60 OC SC	3 400 lm	Uhol vyžarovania 90°
50129499	RC066B LED34S/840 PSD W62L62 OC BN	3 400 lm	Uhol vyžarovania 90°
51669499	RC065B G5 60S/840 PSU 60x120 NOC TPb CFW	6 000 lm	Uhol vyžarovania 120°
51672499	RC065B G5 34_36S/830_40 PSU W60L60 OC SC	3 400 lm	Uhol vyžarovania 90°
51673199	RC065B G5 34_36S/830_40 PSU 60x60 NOC SC	3 400 lm	Uhol vyžarovania 120°
51651999	RC065B G5 34S/840 PSU W60L60 OC CFW	3 400 lm	Uhol vyžarovania 90°
51652699	RC065B G5 34S/840 PSU W60L60 OC SC	3 400 lm	Uhol vyžarovania 90°
51653399	RC065B G5 34S/865 PSU W60L60 OC CFW	3 400 lm	Uhol vyžarovania 90°
51655799	RC065B G5 34S/840 PSU W60L60 NOC SC	3 400 lm	Uhol vyžarovania 120°

Prevádzkové a elektrické

Order Code	Full Product Name	Typ „všetko v jednom“	Uhol vyžarovania svetelného zdroja	Náhradná teplota chromatickosti (nom.)	Merný výkon (menovitý) (nom.)
51660199	RC065B G5 41S/840 PSU W60L60 OC CFW	-	90 stupeň (stupne)	4000 K	120 lm/W
51661899	RC065B G5 41S/840 PSU W60L60 NOC CFW CL	-	120 stupeň (stupne)	4000 K	120 lm/W
51662599	RC065B G5 41S/840 PSU W60L60 OC CFW CL	-	90 stupeň (stupne)	4000 K	120 lm/W
51698499	RC065B G5 34_36S/830_40 PSU 30x120 OC SC	All-in, Multi Color Temperature	90 stupeň (stupne)	3000 K	120 lm/W

Order Code	Full Product Name	Svetelný tok	Typ optiky
51656499	RC065B G5 34S/865 PSU W60L60 NOC CFW	3 400 lm	Uhol vyžarovania 120°
51657199	RC065B G5 34S/840 PSD W60L60 OC CFW	3 400 lm	Uhol vyžarovania 90°
51658899	RC065B G5 34S/840 PSD W60L60 OC SC	3 400 lm	Uhol vyžarovania 90°
51659599	RC065B G5 41S/840 PSU W60L60 NOC CFW	4 100 lm	Uhol vyžarovania 120°
51660199	RC065B G5 41S/840 PSU W60L60 OC CFW	4 100 lm	Uhol vyžarovania 90°
51661899	RC065B G5 41S/840 PSU W60L60 NOC CFW CL	4 100 lm	Uhol vyžarovania 120°
51662599	RC065B G5 41S/840 PSU W60L60 OC CFW CL	4 100 lm	Uhol vyžarovania 90°
51698499	RC065B G5 34_36S/830_40 PSU 30x120 OC SC	3 400 lm	Uhol vyžarovania 90°

Panel Ledinaire 5. generácie

Order Code	Full Product Name	Vstupné napätie	Spotreba	Vhodné pre náhodné prepínanie
51697799	RC065B G5 34_36S/830_40 PSD W60L60 OC SC	220 až 240 V	28 W	Nevzťahuje sa na zariadenie
50129499	RC066B LED34S/840 PSD W62L62 OC BN	220-240 V	34 W	Áno
51669499	RC065B G5 60S/840 PSU 60x120 NOC TPb CFW	220 až 240 V	50 W	Nevzťahuje sa na zariadenie
51672499	RC065B G5 34_36S/830_40 PSU W60L60 OC SC	220 až 240 V	28 W	Nevzťahuje sa na zariadenie
51673199	RC065B G5 34_36S/830_40 PSU 60x60 NOC SC	220 až 240 V	28 W	Nevzťahuje sa na zariadenie
51651999	RC065B G5 34S/840 PSU W60L60 OC CFW	220 až 240 V	28 W	Nevzťahuje sa na zariadenie
51652699	RC065B G5 34S/840 PSU W60L60 OC SC	220 až 240 V	28 W	Nevzťahuje sa na zariadenie
51653399	RC065B G5 34S/865 PSU W60L60 OC CFW	220 až 240 V	28 W	Nevzťahuje sa na zariadenie

Ovládanie a stmievanie

Order Code	Full Product Name	Stmievateľné	Maximálna úroveň stmievania
51697799	RC065B G5 34_36S/830_40 PSD W60L60 OC SC	Áno	1%
50129499	RC066B LED34S/840 PSD W62L62 OC BN	Áno	3%
51669499	RC065B G5 60S/840 PSU 60x120 NOC TPb CFW	Nie	Nevzťahuje sa na zariadenie
51672499	RC065B G5 34_36S/830_40 PSU W60L60 OC SC	Nie	Nevzťahuje sa na zariadenie
51673199	RC065B G5 34_36S/830_40 PSU 60x60 NOC SC	Nie	Nevzťahuje sa na zariadenie
51651999	RC065B G5 34S/840 PSU W60L60 OC CFW	Nie	Nevzťahuje sa na zariadenie
51652699	RC065B G5 34S/840 PSU W60L60 OC SC	Nie	Nevzťahuje sa na zariadenie
51653399	RC065B G5 34S/865 PSU W60L60 OC CFW	Nie	Nevzťahuje sa na zariadenie
51655799	RC065B G5 34S/840 PSU W60L60 NOC SC	Nie	Nevzťahuje sa na zariadenie

Mechanické časti a teleso

Order Code	Full Product Name	Krytie IP
51697799	RC065B G5 34_36S/830_40 PSD W60L60 OC SC	IP20/40
50129499	RC066B LED34S/840 PSD W62L62 OC BN	IP20

Order Code	Full Product Name	Vstupné napätie	Spotreba	Vhodné pre náhodné prepínanie
51655799	RC065B G5 34S/840 PSU W60L60 NOC SC	220 až 240 V	28 W	Nevzťahuje sa na zariadenie
51656499	RC065B G5 34S/865 PSU W60L60 NOC CFW	220 až 240 V	28 W	Nevzťahuje sa na zariadenie
51657199	RC065B G5 34S/840 PSD W60L60 OC CFW	220 až 240 V	28 W	Nevzťahuje sa na zariadenie
51658899	RC065B G5 34S/840 PSD W60L60 OC SC	220 až 240 V	28 W	Nevzťahuje sa na zariadenie
51659599	RC065B G5 41S/840 PSU W60L60 NOC CFW	220 až 240 V	34 W	Nevzťahuje sa na zariadenie
51660199	RC065B G5 41S/840 PSU W60L60 OC CFW	220 až 240 V	34 W	Nevzťahuje sa na zariadenie
51661899	RC065B G5 41S/840 PSU W60L60 NOC CFW CL	220 až 240 V	34 W	Nevzťahuje sa na zariadenie
51662599	RC065B G5 41S/840 PSU W60L60 OC CFW CL	220 až 240 V	34 W	Nevzťahuje sa na zariadenie
51698499	RC065B G5 34_36S/830_40 PSU 30x120 OC SC	220 až 240 V	28 W	Nevzťahuje sa na zariadenie

Order Code	Full Product Name	Stmievateľné	Maximálna úroveň stmievania
51656499	RC065B G5 34S/865 PSU W60L60 NOC CFW	Nie	Nevzťahuje sa na zariadenie
51657199	RC065B G5 34S/840 PSD W60L60 OC CFW	Áno	1%
51658899	RC065B G5 34S/840 PSD W60L60 OC SC	Áno	1%
51659599	RC065B G5 41S/840 PSU W60L60 NOC CFW	Nie	Nevzťahuje sa na zariadenie
51660199	RC065B G5 41S/840 PSU W60L60 OC CFW	Nie	Nevzťahuje sa na zariadenie
51661899	RC065B G5 41S/840 PSU W60L60 NOC CFW CL	Nie	Nevzťahuje sa na zariadenie
51662599	RC065B G5 41S/840 PSU W60L60 OC CFW CL	Nie	Nevzťahuje sa na zariadenie
51698499	RC065B G5 34_36S/830_40 PSU 30x120 OC SC	Nie	Nevzťahuje sa na zariadenie

Order Code	Full Product Name	Krytie IP
51669499	RC065B G5 60S/840 PSU 60x120 NOC TPb CFW	IP20/40
51672499	RC065B G5 34_36S/830_40 PSU W60L60 OC SC	IP20/40

Panel Ledinaire 5. generácie

Order Code	Full Product Name	Krytie IP
51673199	RC065B G5 34_36S/830_40 PSU 60x60 NOC SC	IP20/40
51651999	RC065B G5 34S/840 PSU W60L60 OC CFW	IP20/40
51652699	RC065B G5 34S/840 PSU W60L60 OC SC	IP20/40
51653399	RC065B G5 34S/865 PSU W60L60 OC CFW	IP20/40
51655799	RC065B G5 34S/840 PSU W60L60 NOC SC	IP20/40
51656499	RC065B G5 34S/865 PSU W60L60 NOC CFW	IP20/40
51657199	RC065B G5 34S/840 PSD W60L60 OC CFW	IP20/40

Núdzová prevádzka

Order Code	Full Product Name	Centrálna núdzová prevádzka
51697799	RC065B G5 34_36S/830_40 PSD W60L60 OC SC	Nie
50129499	RC066B LED34S/840 PSD W62L62 OC BN	-
51669499	RC065B G5 60S/840 PSU 60x120 NOC TPb CFW	Nie
51672499	RC065B G5 34_36S/830_40 PSU W60L60 OC SC	Nie
51673199	RC065B G5 34_36S/830_40 PSU 60x60 NOC SC	Nie
51651999	RC065B G5 34S/840 PSU W60L60 OC CFW	Nie
51652699	RC065B G5 34S/840 PSU W60L60 OC SC	Nie
51653399	RC065B G5 34S/865 PSU W60L60 OC CFW	Nie
51655799	RC065B G5 34S/840 PSU W60L60 NOC SC	Nie

Schválenie a použitie

Order Code	Full Product Name	Miera viditeľnosti stroboskopického efektu (SVM)
51697799	RC065B G5 34_36S/830_40 PSD W60L60 OC SC	-
50129499	RC066B LED34S/840 PSD W62L62 OC BN	0,4
51669499	RC065B G5 60S/840 PSU 60x120 NOC TPb CFW	-
51672499	RC065B G5 34_36S/830_40 PSU W60L60 OC SC	-
51673199	RC065B G5 34_36S/830_40 PSU 60x60 NOC SC	-
51651999	RC065B G5 34S/840 PSU W60L60 OC CFW	-
51652699	RC065B G5 34S/840 PSU W60L60 OC SC	-
51653399	RC065B G5 34S/865 PSU W60L60 OC CFW	-

Počiatkový výkon (súlad s požiadavkami IEC)

Order Code	Full Product Name	Počiatková chromatickosť	Tolerancia svetelného toku
51697799	RC065B G5 34_36S/830_40 PSD W60L60 OC SC	(0.43, 0.40) SDCM ≤5(0.38, 0.38) SDCM ≤5	-10% / +10%
50129499	RC066B LED34S/840 PSD W62L62 OC BN	(0.38, 0.38) SDCM ≤5	+/-10%
51669499	RC065B G5 60S/840 PSU 60x120 NOC TPb CFW	(0.38, 0.38) SDCM ≤5	-10% / +10%
51672499	RC065B G5 34_36S/830_40 PSU W60L60 OC SC	(0.43, 0.40) SDCM ≤5(0.38, 0.38) SDCM ≤5	-10% / +10%

Order Code	Full Product Name	Krytie IP
51658899	RC065B G5 34S/840 PSD W60L60 OC SC	IP20/40
51659599	RC065B G5 41S/840 PSU W60L60 NOC CFW	IP20/40
51660199	RC065B G5 41S/840 PSU W60L60 OC CFW	IP20/40
51661899	RC065B G5 41S/840 PSU W60L60 NOC CFW CL	IP20/40
51662599	RC065B G5 41S/840 PSU W60L60 OC CFW CL	IP20/40
51698499	RC065B G5 34_36S/830_40 PSU 30x120 OC SC	IP20/40

Order Code	Full Product Name	Centrálna núdzová prevádzka
51656499	RC065B G5 34S/865 PSU W60L60 NOC CFW	Nie
51657199	RC065B G5 34S/840 PSD W60L60 OC CFW	Nie
51658899	RC065B G5 34S/840 PSD W60L60 OC SC	Nie
51659599	RC065B G5 41S/840 PSU W60L60 NOC CFW	Nie
51660199	RC065B G5 41S/840 PSU W60L60 OC CFW	Nie
51661899	RC065B G5 41S/840 PSU W60L60 NOC CFW CL	Nie
51662599	RC065B G5 41S/840 PSU W60L60 OC CFW CL	Nie
51698499	RC065B G5 34_36S/830_40 PSU 30x120 OC SC	Nie

Order Code	Full Product Name	Miera viditeľnosti stroboskopického efektu (SVM)
51655799	RC065B G5 34S/840 PSU W60L60 NOC SC	-
51656499	RC065B G5 34S/865 PSU W60L60 NOC CFW	-
51657199	RC065B G5 34S/840 PSD W60L60 OC CFW	-
51658899	RC065B G5 34S/840 PSD W60L60 OC SC	-
51659599	RC065B G5 41S/840 PSU W60L60 NOC CFW	-
51660199	RC065B G5 41S/840 PSU W60L60 OC CFW	-
51661899	RC065B G5 41S/840 PSU W60L60 NOC CFW CL	-
51662599	RC065B G5 41S/840 PSU W60L60 OC CFW CL	-
51698499	RC065B G5 34_36S/830_40 PSU 30x120 OC SC	-

Order Code	Full Product Name	Počiatková chromatickosť	Tolerancia svetelného toku
51673199	RC065B G5 34_36S/830_40 PSU 60x60 NOC SC	(0.43, 0.40) SDCM ≤5(0.38, 0.38) SDCM ≤5	-10% / +10%
51651999	RC065B G5 34S/840 PSU W60L60 OC CFW	(0.38, 0.38) SDCM ≤5	-10% / +10%
51652699	RC065B G5 34S/840 PSU W60L60 OC SC	(0.38, 0.38) SDCM ≤5	-10% / +10%
51653399	RC065B G5 34S/865 PSU W60L60 OC CFW	(0.31, 0.33) SDCM ≤5	-10% / +10%

Panel Ledinaire 5. generácie

Order Code	Full Product Name	Počiatočná chromatickosť	Tolerancia
			svetelného toku
51655799	RC065B G5 34S/840 PSU W60L60 NOC SC	(0.38, 0.38) SDCM ≤5	-10% / +10%
51656499	RC065B G5 34S/865 PSU W60L60 NOC CFW	(0.31, 0.33) SDCM ≤5	-10% / +10%
51657199	RC065B G5 34S/840 PSD W60L60 OC CFW	(0.38, 0.38) SDCM ≤5	-10% / +10%
51658899	RC065B G5 34S/840 PSD W60L60 OC SC	(0.38, 0.38) SDCM ≤5	-10% / +10%
51659599	RC065B G5 41S/840 PSU W60L60 NOC CFW	(0.38, 0.38) SDCM ≤5	-10% / +10%

Order Code	Full Product Name	Počiatočná chromatickosť	Tolerancia
			svetelného toku
51660199	RC065B G5 41S/840 PSU W60L60 OC CFW	(0.38, 0.38) SDCM ≤5	-10% / +10%
51661899	RC065B G5 41S/840 PSU W60L60 NOC CFW CL	(0.38, 0.38) SDCM ≤5	-10% / +10%
51662599	RC065B G5 41S/840 PSU W60L60 OC CFW CL	(0.38, 0.38) SDCM ≤5	-10% / +10%
51698499	RC065B G5 34_36S/830_40 PSU 30x120 OC SC	(0.43, 0.40) SDCM ≤5(0.38, 0.38) SDCM ≤5	-10% / +10%

