

# Her gün güvenilir performans.

## Ledinaire panel gen5

Philips Ledinaire panel Gen5 (RC065B/RC066B) ürün grubu, Philips'in yüksek kalitesini rekabetçi bir fiyatla sunan; çok çeşitli, popüler ve kullanıma hazır LED aydınlatma armatürleri içerir. Güvenilir, enerji tasarruflu ve uygun fiyatlı bu yeni nesil 600 x 600 mm, 620 x 620 mm, 300 x 1200 mm ve 600 x 1200 Ledinaire LED panel ışıkları, çok çeşitli genel aydınlatma uygulamalarında tüm ortama yayılan, konforlu aydınlatma için tasarlanmıştır. Farklı tavan türlerine kolay kurulum için, Ledinaire panel aydınlatma serimize uygun ve tam ihtiyacınız olan aksesuarlar da mevcuttur.

### Faydaları

- Risk yok, güvenilir performans
- Kaliteli, kullanımı kolay
- Karışıklık yok, kolay ürün seçimi
- Yenilikçi, Hepsi Bir Arada, çok renkli ve temel aydınlatma kontrolü versiyonları
- Geniş ürün grubu

### Özellikler

- Alçıpan, sıva üstü ve sarkıt uygulama için aksesuarlar mevcuttur
- Modern ve sade tasarım

### Uygulama

- Ofisler
- Sağlık
- Eğitim
- Belediye binaları
- Perakende

# Ledinaire panel gen5

## Versions

Ledinaire Panel PSU All-in  
830\_835\_840 W60L60 OC







Ledinaire Panel All-in PSU 60x60



Ledinaire Panel G5 All in W30L120  
RTP





## Boyutlu çizim



## Ledinaire panel gen5


### Boyutlu çizim



### ÜRÜN BİLGİLERİ



Ledinaire Panel G5 All in CCT  
Switch 3000K



White Quick connector-closed



Panel flywires CFW + backside  
panel



Ledinaire Panel G5 All in CCT  
Switch PSU ON OFF Driver Open  
connector




Ledinaire Panel G5 PSD DALI  
Driver Open connector




Ledinaire Panel G5 PSD DALI  
Driver Closed connector

## Ledinaire panel gen5


### ÜRÜN BİLGİLERİ



White Quick connector+wire-closed



White Quick connector +wire-open



White Quick connector-open



Ledinaire Panel RC065B G5  
30x120 Packaging




Panel flywires CFW



Ledinaire Panel RC065B Square  
backside



Ledinaire Panel Gen 5-  
RC065B\_RC066B Square-  
backside-PSU driver and  
connector



Ledinaire Panel Gen 5-  
RC065B\_RC066B Square-  
backside



Ledinaire Panel RC065B G5 PSU  
30x120 Backside




Ledinaire Panel G5 All in CCT  
Switch PSU ON OFF Driver Closed  
connector

## Ledinaire panel gen5

### ÜRÜN BİLGİLERİ



Ledinaire Panel G5 All in CCT  
Switch 3500K



Ledinaire Panel G5 All in CCT  
Switch 4000K



Ledinaire Panel Gen 5-  
RC065B\_RC066B Square-  
backside-PSU driver and  
connector

## Ledinaire panel gen5

### Genel Bilgiler

|                      |         |
|----------------------|---------|
| Tertibat dahildir    | Evet    |
| Sürücü birimi sayısı | 1 ünite |

### Işık Teknik Ayrıntıları

|                                   |          |
|-----------------------------------|----------|
| Renk oluşturma dizini (CRI)       | >80      |
| Aydınlatma Verimi (nominal) (Nom) | 120 lm/W |

### Çalıştırma ve Elektrik

|                         |                    |
|-------------------------|--------------------|
| Koruma sınıfı IEC       | Güvenlik sınıfı II |
| Giriş Voltajı           | 220 ila 240 V      |
| Hat Frekansı            | 50 or 60 Hz        |
| Rastgele anahtara uygun | Yok                |

### Mekanik ve Muhafaza

|                              |         |
|------------------------------|---------|
| Muhafaza Rengi               | Beyaz   |
| Mekanik çarpışma koruma kodu | IK02    |
| Girişime Karşı Koruma Sınıfı | IP20/40 |

### Acil Durumda Çalıştırma

|                    |       |
|--------------------|-------|
| Merkezi Acil Durum | Hayır |
|--------------------|-------|

### Onay ve Uygulama

|                                                                |                                                               |
|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Ortam sıcaklığı aralığı                                        | -10 ila +35 °C                                                |
| CE işareti                                                     | Evet                                                          |
| ENEC işareti                                                   | -                                                             |
| Alev alma işareti                                              | Normal olarak<br>alev alan yüzeyler<br>üzerine montaj<br>için |
| Ateşleme teli testi                                            | Sıcaklık 650 °C,<br>süre 30 sn                                |
| Titreme değeri (PstLM) - EN<br>61000-3-3'e göre titreme değeri | 1                                                             |

### Başlangıç Performansı (IEC Uyumlu)

|                      |             |
|----------------------|-------------|
| Işık akısı toleransı | -10% / +10% |
|----------------------|-------------|

### Işık Teknik Ayrıntıları (1/2)

| Order Code | Full Product Name                           | Hepsi bir arada Tipi               | Işık kaynağının<br>ışın açısı | İlişkili Renk       | Işık Akısı |
|------------|---------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|---------------------|------------|
|            |                                             |                                    |                               | Sıcaklığı<br>(Nom.) |            |
| 51672499   | RC065B G5 34_36S/830_40<br>PSU W60L60 OC SC | All-in, Multi Color<br>Temperature | 90 °                          | 3000 K              | 3.400 lm   |
| 51673199   | RC065B G5 34_36S/830_40<br>PSU 60x60 NOC SC | All-in, Multi Color<br>Temperature | 120 °                         | 3000 K              | 3.400 lm   |
| 51653399   | RC065B G5 34S/865 PSU<br>W60L60 OC CFW      | -                                  | 90 °                          | 6500 K              | 3.400 lm   |
| 51654099   | RC065B G5 34S/840 PSU<br>W60L60 NOC CFW     | -                                  | 120 °                         | 4000 K              | 3.400 lm   |
| 51656499   | RC065B G5 34S/865 PSU<br>W60L60 NOC CFW     | -                                  | 120 °                         | 6500 K              | 3.400 lm   |
| 51657199   | RC065B G5 34S/840 PSD<br>W60L60 OC CFW      | -                                  | 90 °                          | 4000 K              | 3.400 lm   |
| 51659599   | RC065B G5 41S/840 PSU<br>W60L60 NOC CFW     | -                                  | 120 °                         | 4000 K              | 4.100 lm   |
| 51660199   | RC065B G5 41S/840 PSU<br>W60L60 OC CFW      | -                                  | 90 °                          | 4000 K              | 4.100 lm   |
| 51698499   | RC065B G5 34_36S/830_40<br>PSU 30x120 OC SC | All-in, Multi Color<br>Temperature | 90 °                          | 3000 K              | 3.400 lm   |

### Işık Teknik Ayrıntıları (2/2)

| Order Code | Full Product Name                        | Optik sistem türü | Order Code | Full Product Name                        | Optik sistem türü |
|------------|------------------------------------------|-------------------|------------|------------------------------------------|-------------------|
| 51672499   | RC065B G5 34_36S/830_40 PSU W60L60 OC SC | 90° ışın açısı    | 51657199   | RC065B G5 34S/840 PSD W60L60 OC CFW      | 90° ışın açısı    |
| 51673199   | RC065B G5 34_36S/830_40 PSU 60x60 NOC SC | 120° ışın açısı   | 51659599   | RC065B G5 41S/840 PSU W60L60 NOC CFW     | 120° ışın açısı   |
| 51653399   | RC065B G5 34S/865 PSU W60L60 OC CFW      | 90° ışın açısı    | 51660199   | RC065B G5 41S/840 PSU W60L60 OC CFW      | 90° ışın açısı    |
| 51654099   | RC065B G5 34S/840 PSU W60L60 NOC CFW     | 120° ışın açısı   | 51698499   | RC065B G5 34_36S/830_40 PSU 30x120 OC SC | 90° ışın açısı    |
| 51656499   | RC065B G5 34S/865 PSU W60L60 NOC CFW     | 120° ışın açısı   |            |                                          |                   |

### Çalıştırma ve Elektrik

| Order Code | Full Product Name                        | Güç Tüketimi | Order Code | Full Product Name                    | Güç Tüketimi |
|------------|------------------------------------------|--------------|------------|--------------------------------------|--------------|
| 51672499   | RC065B G5 34_36S/830_40 PSU W60L60 OC SC | 28 W         | 51653399   | RC065B G5 34S/865 PSU W60L60 OC CFW  | 28 W         |
| 51673199   | RC065B G5 34_36S/830_40 PSU 60x60 NOC SC | 28 W         | 51654099   | RC065B G5 34S/840 PSU W60L60 NOC CFW | 28 W         |

## Ledinaire panel gen5

| Order Code | Full Product Name                    | Güç Tüketimi |
|------------|--------------------------------------|--------------|
| 51656499   | RC065B G5 34S/865 PSU W60L60 NOC CFW | 28 W         |
| 51657199   | RC065B G5 34S/840 PSD W60L60 OC CFW  | 28 W         |
| 51659599   | RC065B G5 41S/840 PSU W60L60 NOC CFW | 34 W         |

| Order Code | Full Product Name                        | Güç Tüketimi |
|------------|------------------------------------------|--------------|
| 51660199   | RC065B G5 41S/840 PSU W60L60 OC CFW      | 34 W         |
| 51698499   | RC065B G5 34_36S/830_40 PSU 30x120 OC SC | 28 W         |

### Kontroller ve Dim Etme

| Order Code | Full Product Name                        | Dim Edilebilir | Maksimum dim seviyesi |
|------------|------------------------------------------|----------------|-----------------------|
| 51672499   | RC065B G5 34_36S/830_40 PSU W60L60 OC SC | Hayır          | Yok                   |
| 51673199   | RC065B G5 34_36S/830_40 PSU 60x60 NOC SC | Hayır          | Yok                   |
| 51653399   | RC065B G5 34S/865 PSU W60L60 OC CFW      | Hayır          | Yok                   |
| 51654099   | RC065B G5 34S/840 PSU W60L60 NOC CFW     | Hayır          | Yok                   |
| 51656499   | RC065B G5 34S/865 PSU W60L60 NOC CFW     | Hayır          | Yok                   |

| Order Code | Full Product Name                        | Dim Edilebilir | Maksimum dim seviyesi |
|------------|------------------------------------------|----------------|-----------------------|
| 51657199   | RC065B G5 34S/840 PSD W60L60 OC CFW      | Evet           | 1%                    |
| 51659599   | RC065B G5 41S/840 PSU W60L60 NOC CFW     | Hayır          | Yok                   |
| 51660199   | RC065B G5 41S/840 PSU W60L60 OC CFW      | Hayır          | Yok                   |
| 51698499   | RC065B G5 34_36S/830_40 PSU 30x120 OC SC | Hayır          | Yok                   |

### Başlangıç Performansı (IEC Uyumlu)

| Order Code | Full Product Name                        | Başlangıç renk türü                      |
|------------|------------------------------------------|------------------------------------------|
| 51672499   | RC065B G5 34_36S/830_40 PSU W60L60 OC SC | (0.43, 0.40) SDCM ≤5(0.38, 0.38) SDCM ≤5 |
| 51673199   | RC065B G5 34_36S/830_40 PSU 60x60 NOC SC | (0.43, 0.40) SDCM ≤5(0.38, 0.38) SDCM ≤5 |
| 51653399   | RC065B G5 34S/865 PSU W60L60 OC CFW      | (0.31, 0.33) SDCM ≤5                     |
| 51654099   | RC065B G5 34S/840 PSU W60L60 NOC CFW     | (0.38, 0.38) SDCM ≤5                     |
| 51656499   | RC065B G5 34S/865 PSU W60L60 NOC CFW     | (0.31, 0.33) SDCM ≤5                     |

| Order Code | Full Product Name                        | Başlangıç renk türü                      |
|------------|------------------------------------------|------------------------------------------|
| 51657199   | RC065B G5 34S/840 PSD W60L60 OC CFW      | (0.38, 0.38) SDCM ≤5                     |
| 51659599   | RC065B G5 41S/840 PSU W60L60 NOC CFW     | (0.38, 0.38) SDCM ≤5                     |
| 51660199   | RC065B G5 41S/840 PSU W60L60 OC CFW      | (0.38, 0.38) SDCM ≤5                     |
| 51698499   | RC065B G5 34_36S/830_40 PSU 30x120 OC SC | (0.43, 0.40) SDCM ≤5(0.38, 0.38) SDCM ≤5 |

