



Spolehlivý výkon. Každý den.

Ledinaire panel EcoSet

Panel EcoSet Philips Ledinaire (RC075) představuje jedinečné bezdrátové řešení plug-and-play. Tento LED osvětlovací panel nabízí snadný způsob, jak dosáhnout vyšší úspory energie a umožňuje jednoduché automatizované osvětlení pro kanceláře nebo školy. Díky naší nejnovější inovaci naše LED osvětlovací panely fungují s externím síťovým PIR senzorem pro detekci pohybu a denního světla. Tyto přídavné externí světelné senzory aktivují automatické stmívání svítidla. Nastavení lze jednoduše provést pomocí dálkového ovládání, takže světla jsou připravena během chvilky. Použijte předdefinované úrovně stmívání nebo je snadno konfigurujte pomocí integrovaných přepínačů. Volitelný nástěnný vypínač je k dispozici jako příslušenství pro ruční ovládání – pro případ, že ho budete potřebovat!

Výhody

- Zvýšená úspora energie
- Dobrá kvalita a snadné použití
- Snadná montáž a nastavení
- Žádná rizika, spolehlivý výkon
- Nová inovace na trhu

Vlastnosti

- Výkon: 3 400 lm, 4 000 K
- Účinnost: 120 lm/W
- Životnost: L80 při 50 000 h, L70 při 75 000 h
- Síťový PIR senzor: ovládání pohybu a denního světla
- Poloměr 5 m při výšce 3 m, úprava nastavení pomocí přepínačů nebo dálkového ovládání
- Nouzové osvětlení podporované prostřednictvím samostatné sady nouzového osvětlení
- 5letá záruka

Ledinaire panel EcoSet

Aplikace


- Kanceláře
- Vzdělávání
- Městské budovy

Versions




Philips Ledinaire panel EcoSet panel

Rozměrové výkresy



Detaily o výrobku



Ledinaire panel Ecoset-backplate_2



Ledinaire panel Ecoset-backplate_1

Ledinaire panel EcoSet

