

# Desempenho fiável. Todos os dias.

## Ledinaire panel EcoSet

O painel Ledinaire EcoSet (RC075) da Philips apresenta uma solução sem fios plug-and-play exclusiva. Este painel de iluminação LED oferece uma forma fácil de obter mais poupanças de energia e permite iluminação automatizada simples em escritórios ou escolas. A nossa inovação mais recente permite que os nossos painéis de iluminação LED funcionem com um sensor PIR externo alimentado por CA para detetar movimentos e a luz natural. Estes sensores de iluminação externos adicionais acionam a regulação automática da luminária. A configuração é simples com o controlo remoto, para que as suas luzes fiquem rapidamente prontas. Utilize níveis de regulação predefinidos ou configure-os facilmente através dos comutadores DIP integrados. Está disponível um interruptor de parede opcional como acessório para controlo manual, caso precise dele!

### Benefícios

- Elevadas poupanças de energia
- Boa qualidade e fácil de utilizar
- Simples de instalar e configurar
- Sem riscos, desempenho fiável
- Nova inovação para o mercado

### Características

- Fluxo: 3400 lm, 4000 K
- Eficácia: 120 lm/W
- Vida útil: L80 às 50 mil horas, L70 às 75 mil horas
- Sensor PIR alimentado por CA: controlo de movimentos e luz natural
- Raio de 5 m a 3 m de altura, modifique as definições através dos comutadores DIP ou do controlo remoto
- Iluminação de emergência suportada por kit de iluminação de emergência autónomo
- 3 anos de garantia

# Ledinaire panel EcoSet

## Aplicação


- Escritórios
- Escolas
- Edifícios municipais

## Versions




Philips Ledinaire panel EcoSet panel

## Desenho dimensional



## Detalhes do produto



Ledinaire panel Ecoset-backplate\_2



Ledinaire panel Ecoset-backplate\_1

## Ledinaire panel EcoSet

