



Spoločlivý výkon. Každý deň.

Ledinaire panel EcoSet

Panel EcoSet Philips Ledinaire (RC075) predstavuje jedinečné bezdrôtové riešenie typu plug-and-play. Tento LED osvetľovací panel ponúka jednoduchý spôsob, ako dosiahnuť vyššiu úsporu energie a umožňuje jednoduché automatizované osvetlenie pre kancelárie alebo školy. Vďaka našej najnovšej inovácii naše LED osvetľovacie panely fungujú s externým snímačom PIR napájaným striedavým prúdom na detekciu pohybu a denného svetla. Tieto prídavné externé svetelné snímače aktivujú automatické stmievanie svetidla. Nastavenie je možné jednoducho vykonať pomocou diaľkového ovládania, vďaka čomu sú svetlá za krátko pripravené. Použite preddefinované úrovne stmievania alebo ich ľahko nakonfigurujte pomocou integrovaných prepínačov. Voliteľný nástenný vypínač je k dispozícii ako príslušenstvo na ručné ovládanie – pre prípad, že ho budete potrebovať!

Výhody

- Zvýšená úspora energie
- Dobrá kvalita a jednoduché použitie
- Jednoduchá montáž a nastavenie
- Žiadne riziká, spoločlivý výkon
- Nová inovácia na trhu

Vlastnosti

- Výkon: 3 400 lm, 4 000 K
- Merný výkon: 120 lm/W
- Životnosť: 50 000 h pri L80, 75 000 h pri L70
- Snímač PIR napájaný striedavým prúdom: regulácia podľa pohybu a denného svetla
- Polomer 5 m pri výške 3 m, úprava nastavení pomocou prepínačov alebo diaľkovo
- Núdzové osvetlenie podporované prostredníctvom samostatnej súpravy núdzového osvetlenia
- Záruka 5 rokov

Ledinaire panel EcoSet

Aplikácie


- Kancelárie
- Priestory na vzdelávanie
- Mestské budovy

Versions




Philips Ledinaire panel EcoSet panel

Rozmerový obrázok



Podrobnosti o produkte



Ledinaire panel Ecoset-backplate_2



Ledinaire panel Ecoset-backplate_1

Ledinaire panel EcoSet

