



Cuando la luz realmente importa

GreenPerform Panel RC099V G3

GreenPerform panel RC099V G3 es un panel LED económico que ofrece una luz confortable con una excelente uniformidad. Ofrece 3 tipos, 600×600, 300×1200 y 600×1200 mm con un máximo de 140 lm/W. La versión UGR19 aporta más confort visual en la oficina. Equipado con Dali, Interact y EcoSet, RC099V G2 ofrece una fácil conexión al sistema de control para lograr un mejor ahorro de energía.

Beneficios

- Gama completa de 600×600, 300×1200 y 600×1200 mm para cubrir las aplicaciones clave
- UGR19 antideslumbrante para brindar confort visual
- Disponibilidad de las interfaces Dali, Interact y EcoSet a fin de controlar el sistema

Características

- Eficiencia del sistema 140 lm/W (máx.)
- Flujo luminoso de 3800 lm para las versiones de 600×600 y 300×1200 mm, 5400 lm para la versión de 600×1200 mm
- CRI 80 y CRI90 están disponibles
- Mayor flujo luminoso de 4800 lm disponible para la versión de 600×600 mm

Aplicaciones

- Oficina de planta abierta
- Área pública de interior
- Sala de reuniones/capacitaciones