



Là où la lumière est primordiale

Panneau GreenPerform RC099V G3

Le panneau GreenPerform RC099V G3 est un panneau LED abordable offrant une lumière confortable avec une excellente uniformité. Il propose 3 types : 600 x 600, 300 x 1 200 et 600 x 1 200 mm avec max. : 140 lm/w. Son UGR19 apporte plus de confort visuel au bureau. Équipé de DALI, Interact et EcoSet, le RC099V G2 offre une connexion facile au système de contrôle pour une consommation inférieure.

Avantages

- Famille de produits complète avec plusieurs dimensions de 600x600, 300x1200 à 600x1200 mm pour couvrir les principales applications
- UGR19 à faible éblouissement pour offrir un confort visuel
- Les interfaces Dali, Interact et EcoSet sont disponibles pour le contrôle du système

Fonctions

- Efficacité du système 140lm/W(max)
- Flux lumineux de 3 800 lm pour les versions 600 x 600 et 300 x 1 200 mm ; 5 400 lm pour la version 600 x 1 200 mm
- CRI 80 et CRI90 sont tous deux disponibles
- Un flux lumineux plus élevé de 4800 lm est disponible pour la taille 600 x 600 mm.

Application

- Bureau paysagés
- Espace public intérieur
- Salle de réunion/formation

Panneau GreenPerform RC099V G3

Versions



GreenPerform Panel RC099V G3

GreenPerform Panel RC099V G3

Informations générales	
Service Tag	Oui
Données techniques de l'éclairage	
Température de couleur corrélée (nom.)	6500 K
Indice de rendu de couleur (IRC)	>80
Fonctionnement et électricité	
Classe de protection IEC	Classe de sécurité II
Tension d'entrée	220-240 V
Fréquence linéaire	50 or 60 Hz
Commandes et gradation	
Variation de l'intensité lumineuse	Non
Mécanique et boîtier	
Type de cache optique/de lentille	Opale
Couleur du boîtier	Blanc RAL 9003
Code de protection contre les chocs méca.	IK03
Code d'indice de protection	IP20
Approbation et application	
Plage de température ambiante	-20 °C à 45 °C
Marquage CE	Oui
Performances initiales (conformité à la norme IEC)	
Tolérance de flux lumineux	-10% / +10%

Données techniques de l'éclairage

Order Code	Full Product Name	Efficacité lumineuse (valeur nominale)	Flux lumineux
911401509443	RC099V G3 LED49/865 PSU W30L120	120 lm/W	4 800 lm
911401509143	RC099V G3 LED69/865 PSU W60L120	135 lm/W	6 800 lm

Fonctionnement et électricité

Order Code	Full Product Name	Consommation électrique
911401509443	RC099V G3 LED49/865 PSU W30L120	40 W

Order Code	Full Product Name	Consommation électrique
911401509143	RC099V G3 LED69/865 PSU W60L120	50,4 W

Panneau GreenPerform RC099V G3

