



Ketika pencahayaan begitu penting

GreenPerform Panel RC099V G3

Panel GreenPerform RC099V G3 adalah panel LED terjangkau yang menghadirkan cahaya nyaman dengan keseragaman luar biasa. Menawarkan 3 tipe, 600x600, 300x1200, dan 600x1200 mm dengan maks: 140 lm/w. UGR19-nya menghadirkan lebih banyak kenyamanan visual di kantor. Dilengkapi dengan Dali, Interact, dan EcoSet, RC099V G2 menawarkan koneksi mudah ke sistem kontrol untuk menghasilkan penghematan energi yang lebih baik.

Benefits

- Penawaran rangkaian lengkap mulai dari 600x600, 300x1200, hingga 600x1200mm untuk cakupan aplikasi utama
- UGR19 silau rendah untuk memberikan kenyamanan visual
- Antarmuka Dali, Interact, EcoSet tersedia untuk kontrol sistem

Features

- Efisiensi sistem 140 lm/W (maks)
- Output lumen 3800 lm untuk versi 600x600 dan 300x1200 mm; 5400 lm untuk versi 600x1200 mm
- CRI 80 dan CRI90 keduanya tersedia
- Output lumen lebih tinggi 4800 lm tersedia untuk ukuran 600*600 mm

Application

- Kantor terbuka
- Area publik dalam ruangan
- Ruang rapat/pelatihan

GreenPerform Panel RC099V G3

Versions




GreenPerform Panel RC099V G3

GreenPerform Panel RC099V G3

GreenPerform Panel RC099V G3

Dimensional drawing



GreenPerform Panel RC099V G3

Pengoperasian dan Kelistrikan	
Tegangan Masuk	220-240 V
Frekuensi Garis	50 or 60 Hz
Mekanis dan Housing	
Tipe penutup optik	Opal
Warna Housing	RAL 9003 Putih
Kode pelindung dampak mekanis	IK03
Kode perlindungan masuknya debu dan air	IP20
Penyetujuan dan Aplikasi	
Kisaran suhu ambien	-20 °C hingga 45 °C
Tanda CE	Ya
Kinerja Awal (Kesesuaian IEC)	
Toleransi fluks cahaya	-10% / +10%

Informasi Umum

Order Code	Full Product Name	Tag servis
911401509443	RC099V G3 LED49/865 PSU W30L120	Ya
911401533343	RC099X G3 LED56/840 L1W W60L120	-
911401551343	RC099X G3 LED52/940 L1W W60L120 OC	-
911401533443	RC099X G3 LED40/840 L1W W30L120	-
911401551443	RC099X G3 LED37/940 L1W W30L120 OC	-
911401551743	RC099X G3 LED40/940 L1W W30L120	-
911401533543	RC099X G3 LED40/840 L1W W60L60	-
911401533843	RC099X G3 LED36/840 L1W W60L60 OC HE	-
911401551543	RC099X G3 LED37/940 L1W W60L60 OC	-
911401551843	RC099X G3 LED40/940 L1W W60L60	-
911401509143	RC099V G3 LED69/865 PSU W60L120	Ya
911401593842	RC099V G3 LED38/840 PSU W60L60 HE	Ya

Teknis Lampu

Order Code	Full Product Name	Suhu Warna	Indeks renderasi warna	Daya Penerangan (terukur)	Flux Cahaya
		Terkorelasi (Nom)	(CRI)	(Nom)	
911401509443	RC099V G3 LED49/865 PSU W30L120	6500 K	>80	120 lm/W	4.800 lm
911401533343	RC099X G3 LED56/840 L1W W60L120	4000 K	≥80	125 lm/W	5.400 lm
911401551343	RC099X G3 LED52/940 L1W W60L120 OC	4000 K	≥90	110 lm/W	5.000 lm
911401533443	RC099X G3 LED40/840 L1W W30L120	4000 K	≥80	125 lm/W	3.800 lm
911401551443	RC099X G3 LED37/940 L1W W30L120 OC	4000 K	≥90	110 lm/W	3.600 lm
911401551743	RC099X G3 LED40/940 L1W W30L120	4000 K	≥90	125 lm/W	3.800 lm

Order Code	Full Product Name	Suhu Warna	Indeks renderasi warna	Daya Penerangan (terukur)	Flux Cahaya
		Terkorelasi (Nom)	(CRI)	(Nom)	
911401533543	RC099X G3 LED40/840 L1W W60L60	4000 K	≥80	125 lm/W	3.800 lm
911401533843	RC099X G3 LED36/840 L1W W60L60 OC HE	4000 K	≥80	130 lm/W	3.600 lm
911401551543	RC099X G3 LED37/940 L1W W60L60 OC	4000 K	≥90	110 lm/W	3.600 lm
911401551843	RC099X G3 LED40/940 L1W W60L60	4000 K	≥90	125 lm/W	3.800 lm
911401509143	RC099V G3 LED69/865 PSU W60L120	6500 K	>80	135 lm/W	6.800 lm
911401593842	RC099V G3 LED38/840 PSU W60L60 HE	4000 K	>80	140 lm/W	3.800 lm

Pengoperasian dan Kelistrikan

Order Code	Full Product Name	Kelas perlindungan IEC	Konsumsi Daya
911401509443	RC099V G3 LED49/865 PSU W30L120	Keamanan kelas II	40 W
911401533343	RC099X G3 LED56/840 L1W W60L120	Keamanan kelas II	43,2 W

Order Code	Full Product Name	Kelas perlindungan IEC	Konsumsi Daya
911401551343	RC099X G3 LED52/940 L1W W60L120 OC	Keamanan kelas II	45,5 W
911401533443	RC099X G3 LED40/840 L1W W30L120	Keamanan kelas I	30,4 W

GreenPerform Panel RC099V G3

Order Code	Full Product Name	Kelas perlindungan IEC	Konsumsi Daya
911401551443	RC099X G3 LED37/940 L1W W30L120 OC	Keamanan kelas I	32,7 W
911401551743	RC099X G3 LED40/940 L1W W30L120	Keamanan kelas II	30,4 W
911401533543	RC099X G3 LED40/840 L1W W60L60	Keamanan kelas II	30,4 W
911401533843	RC099X G3 LED36/840 L1W W60L60 OC HE	Keamanan kelas II	27,7 W

Order Code	Full Product Name	Kelas perlindungan IEC	Konsumsi Daya
911401551543	RC099X G3 LED37/940 L1W W60L60 OC	Keamanan kelas II	32,7 W
911401551843	RC099X G3 LED40/940 L1W W60L60	Keamanan kelas II	30,4 W
911401509143	RC099V G3 LED69/865 PSU W60L120	Keamanan kelas II	50,4 W
911401593842	RC099V G3 LED38/840 PSU W60L60 HE	Keamanan kelas II	27,1 W

Kontrol dan Peredupan

Order Code	Full Product Name	Dapat diredupkan
911401509443	RC099V G3 LED49/865 PSU W30L120	Tidak
911401533343	RC099X G3 LED56/840 L1W W60L120	DALI
911401551343	RC099X G3 LED52/940 L1W W60L120 OC	DALI
911401533443	RC099X G3 LED40/840 L1W W30L120	DALI
911401551443	RC099X G3 LED37/940 L1W W30L120 OC	DALI
911401551743	RC099X G3 LED40/940 L1W W30L120	DALI

Order Code	Full Product Name	Dapat diredupkan
911401533543	RC099X G3 LED40/840 L1W W60L60	DALI
911401533843	RC099X G3 LED36/840 L1W W60L60 OC HE	DALI
911401551543	RC099X G3 LED37/940 L1W W60L60 OC	DALI
911401551843	RC099X G3 LED40/940 L1W W60L60	DALI
911401509143	RC099V G3 LED69/865 PSU W60L120	Tidak
911401593842	RC099V G3 LED38/840 PSU W60L60 HE	Tidak

