



Khi ánh sáng thực sự quan trọng

GreenPerform Panel RC099V G3

GreenPerform panel RC099V G3 là đèn panel LED có giá cả phải chăng, cung cấp ánh sáng dễ chịu với tính đồng nhất tuyệt vời. Đèn này có 3 loại: 600x600, 300x1200 và 600x1200 mm với tối đa 140 lm/w. Đèn có UGR19, giúp tăng cảm giác dễ chịu về thị giác trong văn phòng. Được trang bị công nghệ Dali, Interact và EcoSet, RC099V G2 giúp bạn kết nối dễ dàng với hệ thống điều khiển nhằm cải thiện khả năng tiết kiệm năng lượng.

Lợi ích

- Dòng sản phẩm đầy đủ, từ 600x600, 300x1200 đến 600x1200 mm để thực hiện được các ứng dụng chính
- Độ chói thấp UGR19 tạo sự dễ chịu về thị giác
- Có sẵn giao diện Dali, Interact, EcoSet để điều khiển hệ thống

Tính năng

- Hiệu suất hệ thống 140 lm/W (tối đa)
- Quang thông 3800 lm cho phiên bản 600x600 và 300x1200 mm; 5400 lm cho phiên bản 600x1200 mm
- Có sẵn cả CRI 80 và CRI 90
- Quang thông cao hơn 4800 lm với kích thước 600*600 mm

Ứng dụng

- Văn phòng không gian mở
- Khu vực công cộng trong nhà
- Phòng họp/đào tạo

GreenPerform Panel RC099V G3

Thông tin chung	
Thẻ dịch vụ	Có
Thông tin kỹ thuật về đèn	
Chỉ số hoàn màu (CRI)	>80
Vận hành và điện	
Cấp bảo vệ IEC	Cấp an toàn II
Điện áp đầu vào	220-240 V
Tần số dòng	50 or 60 Hz
Cơ khí và vỏ đèn	
Kiểu chụp quang học	Trắng đục
Màu vỏ đèn	RAL 9003 trắng
Mã bảo vệ khỏi tác động cơ học	IK03
Mã bảo vệ chống xâm nhập	IP20
Phê duyệt và ứng dụng	
Nhiệt độ môi trường cho phép	-20 °C đến 45 °C
Dấu CE	Có
Hiệu suất ban đầu (Tuân thủ IEC)	
Dung sai quang thông	-10% / +10%

Thông tin kỹ thuật về đèn

Order Code	Full Product Name	Nhiệt độ màu	Quang hiệu (định mức) (Danh định)	Quang thông
		tương quan (Danh định)		
911401509443	RC099V G3 LED49/865 PSU W30L120	6500 K	120 lm/W	4.800 lm
911401509543	RC099V G3 LED50/850 PSU W30L120	5000 K	120 lm/W	4.800 lm
911401509643	RC099V G3 LED50/840 PSU W30L120	4000 K	120 lm/W	4.800 lm
911401585342	RC099V G3 LED37/865 PSU W30L120 OC	6500 K	110 lm/W	3.600 lm
911401585442	RC099V G3 LED37/850 PSU W30L120 OC	5000 K	110 lm/W	3.600 lm
911401585542	RC099V G3 LED37/840 PSU W30L120 OC	4000 K	110 lm/W	3.600 lm
911401586542	RC099V G3 LED39/865 PSU W30L120	6500 K	125 lm/W	3.800 lm
911401586642	RC099V G3 LED40/850 PSU W30L120	5000 K	125 lm/W	3.800 lm
911401586742	RC099V G3 LED40/840 PSU W30L120	4000 K	125 lm/W	3.800 lm
911401593442	RC099V G3 LED36/840 PSU W30L120 OC HE	4000 K	130 lm/W	3.600 lm
911401593742	RC099V G3 LED38/840 PSU W30L120 HE	4000 K	140 lm/W	3.800 lm
911401594342	RC099V G3 LED36/840 PSD W30L120 OC	4000 K	130 lm/W	3.600 lm
911401594642	RC099V G3 LED40/840 PSD W30L120	4000 K	125 lm/W	3.800 lm
911401598042	RC099V G3 LED36/840 PSD W30L120 OC HE	4000 K	130 lm/W	3.600 lm
911401598342	RC099V G3 LED38/840 PSD W30L120 HE	4000 K	140 lm/W	3.800 lm
911401509143	RC099V G3 LED69/865 PSU W60L120	6500 K	135 lm/W	6.800 lm
911401509243	RC099V G3 LED71/850 PSU W60L120	5000 K	135 lm/W	6.800 lm
911401509343	RC099V G3 LED71/840 PSU W60L120	4000 K	135 lm/W	6.800 lm
911401584942	RC099V G3 LED51/865 PSU W60L120 OC	6500 K	110 lm/W	5.000 lm
911401585042	RC099V G3 LED52/850 PSU W60L120 OC	5000 K	110 lm/W	5.000 lm
911401585142	RC099V G3 LED52/840 PSU W60L120 OC	4000 K	110 lm/W	5.000 lm
911401586142	RC099V G3 LED55/865 PSU W60L120	6500 K	125 lm/W	5.400 lm
911401586242	RC099V G3 LED56/850 PSU W60L120	5000 K	125 lm/W	5.400 lm
911401586342	RC099V G3 LED56/840 PSU W60L120	4000 K	125 lm/W	5.400 lm
911401593342	RC099V G3 LED50/840 PSU W60L120 OC HE	4000 K	135 lm/W	5.000 lm
911401593642	RC099V G3 LED54/840 PSU W60L120 HE	4000 K	140 lm/W	5.400 lm
911401594542	RC099V G3 LED56/840 PSD W60L120	4000 K	125 lm/W	5.400 lm
911401597942	RC099V G3 LED50/840 PSD W60L120 OC HE	4000 K	135 lm/W	5.000 lm
911401598242	RC099V G3 LED54/840 PSD W60L120 HE	4000 K	140 lm/W	5.400 lm
911401509743	RC099V G3 LED49/865 PSU W60L60	6500 K	120 lm/W	4.800 lm
911401509843	RC099V G3 LED50/850 PSU W60L60	5000 K	120 lm/W	4.800 lm
911401509943	RC099V G3 LED50/840 PSU W60L60	4000 K	120 lm/W	4.800 lm
911401584642	RC099V G3 LED39/865 PSU W60L60 L	6500 K	113 lm/W	3.800 lm

Order Code	Full Product Name	Nhiệt độ màu	Quang hiệu (định mức) (Danh định)	Quang thông
		tương quan (Danh định)		
911401584742	RC099V G3 LED40/850 PSU W60L60 L	5000 K	113 lm/W	3.800 lm
911401584842	RC099V G3 LED40/840 PSU W60L60 L	4000 K	113 lm/W	3.800 lm
911401585742	RC099V G3 LED37/865 PSU W60L60 OC	6500 K	110 lm/W	3.600 lm
911401585842	RC099V G3 LED37/850 PSU W60L60 OC	5000 K	110 lm/W	3.600 lm
911401585942	RC099V G3 LED37/840 PSU W60L60 OC	4000 K	110 lm/W	3.600 lm
911401586942	RC099V G3 LED39/865 PSU W60L60	6500 K	125 lm/W	3.800 lm
911401587042	RC099V G3 LED40/850 PSU W60L60	5000 K	125 lm/W	3.800 lm
911401587142	RC099V G3 LED40/840 PSU W60L60	4000 K	125 lm/W	3.800 lm
911401593542	RC099V G3 LED36/840 PSU W60L60 OC HE	4000 K	130 lm/W	3.600 lm
911401593842	RC099V G3 LED38/840 PSU W60L60 HE	4000 K	140 lm/W	3.800 lm
911401594242	RC099V G3 LED52/840 PSD W60L120 OC	4000 K	135 lm/W	5.000 lm
911401594442	RC099V G3 LED36/840 PSD W60L60 OC	4000 K	130 lm/W	3.600 lm
911401594742	RC099V G3 LED40/840 PSD W60L60	4000 K	125 lm/W	3.800 lm
911401598142	RC099V G3 LED36/840 PSD W60L60 OC HE	4000 K	130 lm/W	3.600 lm
911401598442	RC099V G3 LED38/840 PSD W60L60 HE	4000 K	140 lm/W	3.800 lm

Vận hành và điện

Order Code	Full Product Name	Mức tiêu thụ điện	Order Code	Full Product Name	Mức tiêu thụ điện
911401509443	RC099V G3 LED49/865 PSU W30L120	40 W	911401585142	RC099V G3 LED52/840 PSU W60L120 OC	45,5 W
911401509543	RC099V G3 LED50/850 PSU W30L120	40 W	911401586142	RC099V G3 LED55/865 PSU W60L120	43,2 W
911401509643	RC099V G3 LED50/840 PSU W30L120	40 W	911401586242	RC099V G3 LED56/850 PSU W60L120	43,2 W
911401585342	RC099V G3 LED37/865 PSU W30L120 OC	32,7 W	911401586342	RC099V G3 LED56/840 PSU W60L120	43,2 W
911401585442	RC099V G3 LED37/850 PSU W30L120 OC	32,7 W	911401593342	RC099V G3 LED50/840 PSU W60L120 OC HE	37 W
911401585542	RC099V G3 LED37/840 PSU W30L120 OC	32,7 W	911401593642	RC099V G3 LED54/840 PSU W60L120 HE	38,6 W
911401586542	RC099V G3 LED39/865 PSU W30L120	30,4 W	911401594542	RC099V G3 LED56/840 PSD W60L120	43,2 W
911401586642	RC099V G3 LED40/850 PSU W30L120	30,4 W	911401597942	RC099V G3 LED50/840 PSD W60L120 OC HE	37 W
911401586742	RC099V G3 LED40/840 PSU W30L120	30,4 W	911401598242	RC099V G3 LED54/840 PSD W60L120 HE	38,6 W
911401593442	RC099V G3 LED36/840 PSU W30L120 OC HE	27,7 W	911401509743	RC099V G3 LED49/865 PSU W60L60	40 W
911401593742	RC099V G3 LED38/840 PSU W30L120 HE	27,1 W	911401509843	RC099V G3 LED50/850 PSU W60L60	40 W
911401594342	RC099V G3 LED36/840 PSD W30L120 OC	27,7 W	911401509943	RC099V G3 LED50/840 PSU W60L60	40 W
911401594642	RC099V G3 LED40/840 PSD W30L120	30,4 W	911401584642	RC099V G3 LED39/865 PSU W60L60 L	33,6 W
911401598042	RC099V G3 LED36/840 PSD W30L120 OC HE	27,7 W	911401584742	RC099V G3 LED40/850 PSU W60L60 L	33,6 W
911401598342	RC099V G3 LED38/840 PSD W30L120 HE	27,1 W	911401584842	RC099V G3 LED40/840 PSU W60L60 L	33,6 W
911401509143	RC099V G3 LED69/865 PSU W60L120	50,4 W	911401585742	RC099V G3 LED37/865 PSU W60L60 OC	32,7 W
911401509243	RC099V G3 LED71/850 PSU W60L120	50,4 W	911401585842	RC099V G3 LED37/850 PSU W60L60 OC	32,7 W
911401509343	RC099V G3 LED71/840 PSU W60L120	50,4 W	911401585942	RC099V G3 LED37/840 PSU W60L60 OC	32,7 W
911401584942	RC099V G3 LED51/865 PSU W60L120 OC	45,5 W	911401586942	RC099V G3 LED39/865 PSU W60L60	30,4 W
911401585042	RC099V G3 LED52/850 PSU W60L120 OC	45,5 W	911401587042	RC099V G3 LED40/850 PSU W60L60	30,4 W

GreenPerform Panel RC099V G3

Order Code	Full Product Name	Mức tiêu thụ điện
911401587142	RC099V G3 LED40/840 PSU W60L60	30,4 W
911401593542	RC099V G3 LED36/840 PSU W60L60 OC HE	27,7 W
911401593842	RC099V G3 LED38/840 PSU W60L60 HE	27,1 W
911401594242	RC099V G3 LED52/840 PSD W60L120 OC	37 W

Order Code	Full Product Name	Mức tiêu thụ điện
911401594442	RC099V G3 LED36/840 PSD W60L60 OC	27,7 W
911401594742	RC099V G3 LED40/840 PSD W60L60	30,4 W
911401598142	RC099V G3 LED36/840 PSD W60L60 OC HE	27,7 W
911401598442	RC099V G3 LED38/840 PSD W60L60 HE	27,1 W

Điều khiển và điều chỉnh độ sáng

Order Code	Full Product Name	Có thể điều chỉnh độ sáng
911401509443	RC099V G3 LED49/865 PSU W30L120	Không
911401509543	RC099V G3 LED50/850 PSU W30L120	Không
911401509643	RC099V G3 LED50/840 PSU W30L120	Không
911401585342	RC099V G3 LED37/865 PSU W30L120 OC	Không
911401585442	RC099V G3 LED37/850 PSU W30L120 OC	Không
911401585542	RC099V G3 LED37/840 PSU W30L120 OC	Không
911401586542	RC099V G3 LED39/865 PSU W30L120	Không
911401586642	RC099V G3 LED40/850 PSU W30L120	Không
911401586742	RC099V G3 LED40/840 PSU W30L120	Không
911401593442	RC099V G3 LED36/840 PSU W30L120 OC HE	Không
911401593742	RC099V G3 LED38/840 PSU W30L120 HE	Không
911401594342	RC099V G3 LED36/840 PSD W30L120 OC	DALI
911401594642	RC099V G3 LED40/840 PSD W30L120	DALI
911401598042	RC099V G3 LED36/840 PSD W30L120 OC HE	DALI
911401598342	RC099V G3 LED38/840 PSD W30L120 HE	DALI
911401509143	RC099V G3 LED69/865 PSU W60L120	Không
911401509243	RC099V G3 LED71/850 PSU W60L120	Không
911401509343	RC099V G3 LED71/840 PSU W60L120	Không
911401584942	RC099V G3 LED51/865 PSU W60L120 OC	Không
911401585042	RC099V G3 LED52/850 PSU W60L120 OC	Không
911401585142	RC099V G3 LED52/840 PSU W60L120 OC	Không
911401586142	RC099V G3 LED55/865 PSU W60L120	Không
911401586242	RC099V G3 LED56/850 PSU W60L120	Không
911401586342	RC099V G3 LED56/840 PSU W60L120	Không

Order Code	Full Product Name	Có thể điều chỉnh độ sáng
911401593342	RC099V G3 LED50/840 PSU W60L120 OC HE	Không
911401593642	RC099V G3 LED54/840 PSU W60L120 HE	Không
911401594542	RC099V G3 LED56/840 PSD W60L120	DALI
911401597942	RC099V G3 LED50/840 PSD W60L120 OC HE	DALI
911401598242	RC099V G3 LED54/840 PSD W60L120 HE	DALI
911401509743	RC099V G3 LED49/865 PSU W60L60	Không
911401509843	RC099V G3 LED50/850 PSU W60L60	Không
911401509943	RC099V G3 LED50/840 PSU W60L60	Không
911401584642	RC099V G3 LED39/865 PSU W60L60 L	Không
911401584742	RC099V G3 LED40/850 PSU W60L60 L	Không
911401584842	RC099V G3 LED40/840 PSU W60L60 L	Không
911401585742	RC099V G3 LED37/865 PSU W60L60 OC	Không
911401585842	RC099V G3 LED37/850 PSU W60L60 OC	Không
911401585942	RC099V G3 LED37/840 PSU W60L60 OC	Không
911401586942	RC099V G3 LED39/865 PSU W60L60	Không
911401587042	RC099V G3 LED40/850 PSU W60L60	Không
911401587142	RC099V G3 LED40/840 PSU W60L60	Không
911401593542	RC099V G3 LED36/840 PSU W60L60 OC HE	Không
911401593842	RC099V G3 LED38/840 PSU W60L60 HE	Không
911401594242	RC099V G3 LED52/840 PSD W60L120 OC	DALI
911401594442	RC099V G3 LED36/840 PSD W60L60 OC	DALI
911401594742	RC099V G3 LED40/840 PSD W60L60	DALI
911401598142	RC099V G3 LED36/840 PSD W60L60 OC HE	DALI
911401598442	RC099V G3 LED38/840 PSD W60L60 HE	DALI

